

Opaski z poliamidu 6.6 – certyfikowane do kolejnictwa

Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka

- Wykonanie odporne na temperaturę i promieniowanie UV do zastosowań zewnętrznych, w których wymagana jest również odporność na wysokie temperatury do +105 °C
- Do produkcji, napraw i remontów maszyn i urządzeń, takich jak wyposażenie transportowe, sprzęt do uprawy rolniczych, maszyny budowlane, pojazdy rekreacyjne

Dane techniczne

Materiał taśmy
Materiał zapadki
Zakres temperatur pracy
Kolor
Klasa palności
Pozostałe właściwości

Czarne odporne na UV

Poliamid 6.6
Stal nierdzewna typu 316
Od -60 °C do +105 °C
Czarny
UL 94 V-2
Odporne na promieniowanie UV i wysokie temperatury, bez halogenków i silikonu

Białe samogasnące

Poliamid 6.6
Stal nierdzewna typu 316
Od -20 °C do +65 °C
Biały
UL 94 V-0
Bez halogenków i silikonu

Klasyfikacja według NF F 16-101

I3-F2

I3-F1

Klasyfikacja według EN 45545-2

HL2 do wymagań R22 i R23

HL3 do wymagań R22 i R23

Zgodność z normą EN 62275

Systemy prowadzenia przewodów - Opaski do instalacji elektrycznych



Numer Ref.	Długość L [mm]	Szerokość W [mm]	Grubość [mm]	Średnica wiązki od ... do [mm]	Minimalna wytrzymałość na zerwanie		Pakowanie*	Narzędzia
					[N]	[kG]	[szt]	
TY23MX-RW	92	2,3	1,0	1,5 - 22	80	8,2	1000	
TY232MX-RW	203	2,3	1,0	1,5 - 51	80	8,2	1000	
TY234MX-RW	356	2,3	1,0	1,5 - 102	80	8,2	1000	
TY24MX-RW	140	3,6	1,1	2 - 35	180	18,3	1000	ERG50
TY242MX-RW	204	3,6	1,1	2 - 51	180	18,3	1000	
TY26MX-RW	284	3,6	1,1	2 - 76	180	18,3	1000	
TY244MX-RW	368	3,6	1,1	2 - 102	180	18,3	1000	
TY25MX-RW	186	4,8	1,3	3 - 48	220	22,5	1000	
TY253MX-RW	295	4,8	1,3	3 - 78	220	22,5	1000	ERG50
TY28MX-RW	361	4,8	1,4	3 - 102	220	22,5	1000	ERG120
TY271MX-RW	150	7,0	1,5	6 - 31	540	55,1	500	
TY272MX-RW	223	7,0	1,6	6 - 51	540	55,1	500	
TY27MX-RW	340	7,0	1,6	6 - 102	540	55,1	500	L-500-EU
TY277MX-RW	617	7,0	1,6	6 - 177	540	55,1	500	ERG120
TY29MX-RW	771	8,2	1,5	6 - 229	540	55,1	500	

* W celu zamówienia mniejszych opakowań należy w kodzie produktu po oznaczeniu serii „TY” wstawić cyfrę „5” np. zamiast produktu nr ref. TY23MX-RW, który pakowany jest po 1000 sztuk, można zamówić nr ref. TY523MXR-RW pakowany po 100 sztuk.



Numer Ref.	Długość L [mm]	Szerokość W [mm]	Grubość [mm]	Średnica wiązki od ... do [mm]	Minimalna wytrzymałość na zerwanie		Pako- wanie**	Narzędzia
					[N]	[kG]	[szt]	
TY23MFR-RW	92	2,3	1,0	1,5 - 22	80	8,2	1000	
TY232MFR-RW	203	2,3	1,0	1,5 - 51	80	8,2	1000	ERG50
TY24MFR-RW	140	3,6	1,1	2 - 35	180	18,3	1000	
TY25MFR-RW	186	4,8	1,3	3 - 48	220	22,5	1000	ERG50
TY28MFR-RW	360	4,8	1,4	3 - 102	220	22,5	500	ERG120
TY27MFR-RW	340	7,0	1,6	4,8 - 95	540	55,1	100	L-500-EU, ERG120

** W celu zamówienia mniejszych opakowań należy w kodzie produktu po oznaczeniu serii „TY” wstawić cyfrę „5” np. zamiast produktu nr ref. TY23MFR-RW, który pakowany jest po 1000 sztuk, można zamówić nr ref. TY523MFR-RW pakowany po 100 sztuk.

Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.

