Softstarter

PSR – der Kompakte 3/2
Normale Starts, Klasse 10, in-line 3/2
Bestellangaben 3/2
Zubehör 3/3

PSRC – der Spezialist 3/4
Normale Starts, Klasse 10, in-line 3/4
Bestellangaben 3/4
Zubehör 3/5

PSE – der Effiziente 3/6
Bestellangaben 3/6
Zubehör 3/7

PSTX – das Flaggschiff 3/9
Normale Starts, Klasse 10, in-line 3/9
Bestellangaben 3/9
Schwerlaststarts, Klasse 30, in-line 3/10
Bestellangaben 3/10
Normale Starts, Klasse 10, Wurzel-3-Schaltung 3/11
Bestellangaben 3/11
Schwerlaststarts, Klasse 30, Wurzel-3-Schaltung 3/12
Bestellangaben 3/12
Zubehör 3/13

ABB Ability™-Produkte 3/15

Marketingmaterial und Tools 3/16

> Hauptinhaltsverzeichnis Seite NEU/1

PSR – der Kompakte

Normale Starts, Klasse 10, in-line
Bestellangaben

Technische Daten

PSR3 ... PSR16

PSR25 ... PSR30

PSR37 ... PSR45

PSR60 ... PSR105

Nennbetriebsspannung U_e, 208...600 V AC, Nennsteuerspannung, U_s, 100...240 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
230 V	400 V	500 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
0,75	1,5	2,2	3,9	0,5	0,75	2	2	3,4	PSR3-600-70	1SFA896103R7000	301,00	0,4
1,5	3	4	6,8	1	1,5	3	5	6,1	PSR6-600-70	1SFA896104R7000	359,00	0,4
2,2	4	4	9	2	2	5	7,5	9	PSR9-600-70	1SFA896105R7000	422,00	0,4
3	5,5	5,5	12	3	3	7,5	10	11	PSR12-600-70	1SFA896106R7000	454,00	0,4
4	7,5	7,5	16	3	5	10	10	15,2	PSR16-600-70	1SFA896107R7000	523,00	0,4
5,5	11	15	25	7,5	7,5	15	20	24,2	PSR25-600-70	1SFA896108R7000	592,00	0,6
7,5	15	18,5	30	7,5	10	20	25	28	PSR30-600-70	1SFA896109R7000	700,00	0,6
7,5	18,5	22	37	10	10	25	30	34	PSR37-600-70	1SFA896110R7000	896,00	1,0
11	22	30	45	15	15	30	40	46,2	PSR45-600-70	1SFA896111R7000	1.151,00	1,0
15	30	37	60	20	20	40	50	59,4	PSR60-600-70	1SFA896112R7000	1.247,00	2,1
22	37	45	72	20	25	50	60	68	PSR72-600-70	1SFA896113R7000	1.347,00	2,1
22	45	55	85	25	30	60	75	80	PSR85-600-70	1SFA896114R7000	1.446,00	2,1
30	55	55	105	30	40	75	100	104	PSR105-600-70	1SFA896115R7000	1.536,00	2,1

Nennbetriebsspannung U_e, 208...600 V AC, Nennsteuerspannung, U_s, 24 V AC/DC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
230 V	400 V	500 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
0,75	1,5	2,2	3,9	0,5	0,75	2	2	3,4	PSR3-600-11	1SFA896103R1100	295,00	0,4
1,5	3	4	6,8	1	1,5	3	5	6,1	PSR6-600-11	1SFA896104R1100	350,00	0,4
2,2	4	4	9	2	2	5	7,5	9	PSR9-600-11	1SFA896105R1100	412,00	0,4
3	5,5	5,5	12	3	3	7,5	10	11	PSR12-600-11	1SFA896106R1100	446,00	0,4
4	7,5	7,5	16	3	5	10	10	15,2	PSR16-600-11	1SFA896107R1100	512,00	0,4
5,5	11	15	25	7,5	7,5	15	20	24,2	PSR25-600-11	1SFA896108R1100	581,00	0,6
7,5	15	18,5	30	7,5	10	20	25	28	PSR30-600-11	1SFA896109R1100	684,00	0,6
7,5	18,5	22	37	10	10	25	30	34	PSR37-600-11	1SFA896110R1100	875,00	1,0
11	22	30	45	15	15	30	40	46,2	PSR45-600-11	1SFA896111R1100	1.126,00	1,0
15	30	37	60	20	20	40	50	59,4	PSR60-600-11	1SFA896112R1100	1.219,00	2,1
22	37	45	72	20	25	50	60	68	PSR72-600-11	1SFA896113R1100	1.313,00	2,1
22	45	55	85	25	30	60	75	80	PSR85-600-11	1SFA896114R1100	1.409,00	2,1
30	55	55	105	30	40	75	100	104	PSR105-600-11	1SFA896115R1100	1.501,00	2,1

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSR – der Kompakte
Zubehör

Technische Daten

Anschlussbausatz



Anschlussbausatz für PSR3...16

Artikel	Schaltertyp	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSR3...16	MS116/132	PSR16-MS116	1SFA896211R1001	16,76	0,030	1
PSR25...30	MS132	PSR30-MS132	1SFA896212R1001	20,70	0,030	1
PSR37...45	MS165	PSR45-MS165	1SFA896216R1001	27,40	0,071	1
PSR60...72	MS165	PSR60-MS165	1SFA896215R1001	32,00	0,071	1

Anschlussbausatz für PSR25...30

Anschlussbausatz für PSR37...45



Anschlussbausatz für PSR60...72

Lüfter

Lüfter

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSR3...16	PSR-FAN3-45A	1SFA896311R1001	110,00	0,010	1
PSR25...30	PSR-FAN60-105A	1SFA896313R1001	136,00	0,010	1

Klemmenerweiterung

Klemmenerweiterung

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSR60... PSR105	PSLW-72	1SFA899002R1072	67,80	0,016	1

Hinweis: Leiterquerschnitt mm² 1 x 10...50 mm², 2 x 10...25 mm²

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSRC – der Spezialist

Normale Starts, Klasse 10, in-line
Bestellangaben

Technische Daten

PSRC3... PSRC16

PSRC25... PSRC30

PSRC37... PSRC45

PSRC60... PSRC105

Nennbetriebsspannung U_e, 208...600 V AC, Nennsteuerspannung, U_s, 100...240 V AC, 50/60Hz

Motorleistung								VPE/Stk.	
IEC Nennbetriebsleistung		UL/CSA Nennbetriebsleistung							
kW (400 V)	Nenn-betriebs-strom I_e	hp bei 208 V	hp bei 480 V	hp bei 600 V	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
								1 Stk. €	kg
1,5	3,9	0,5	2	2	3,4	PSRC3-600-70	1SFA896203R7000	301,00	0,4
3	6,8	1	3	5	6,1	PSRC6-600-70	1SFA896204R7000	359,00	0,4
4	9	2	5	7,5	9	PSRC9-600-70	1SFA896205R7000	422,00	0,4
5,5	12	3	7,5	10	11	PSRC12-600-70	1SFA896206R7000	454,00	0,4
7,5	16	3	10	10	15	PSRC16-600-70	1SFA896207R7000	523,00	0,4
11	25	7,5	15	20	14	PSRC25-600-70	1SFA896208R7000	592,00	0,6
15	30	7,5	20	25	28	PSRC30-600-70	1SFA896209R7000	700,00	0,6
18,5	37	10	25	30	34	PSRC37-600-70	1SFA896210R7000	896,00	1,0
22	45	15	30	40	46,2	PSRC45-600-70	1SFA896211R7000	1.151,00	1,0
30	60	20	40	50	59,4	PSRC60-600-70	1SFA896212R7000	1.247,00	2,1
37	72	20	50	60	68	PSRC72-600-70	1SFA896213R7000	1.347,00	2,1
45	85	25	60	75	80	PSRC85-600-70	1SFA896214R7000	1.446,00	2,1
55	105	30	75	100	104	PSRC105-600-70	1SFA896215R7000	1.536,00	2,1

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSRC – der Spezialist
Zubehör

Technische Daten



Anschlussbausatz für PSRC3...16

Anschlussbausatz für PSRC25...30

Anschlussbausatz für PSRC37...45



Anschlussbausatz für PSRC60...72

Anschlussbausatz

Artikel	Schaltertyp	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSRC3...16	MS116/132	PSR16-MS116	1SFA896211R1001	16,76	0,030	1
PSRC25...30	MS132	PSR30-MS132	1SFA896212R1001	20,70	0,030	1
PSRC37...45	MS165	PSR45-MS165	1SFA896216R1001	27,40	0,071	1
PSRC60...72	MS165	PSR60-MS165	1SFA896215R1001	32,00	0,071	1

Lüfter

Lüfter

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSRC3...16	PSR-FAN3-45A	1SFA896311R1001	110,00	0,010	1
PSRC25...30	PSR-FAN60-105A	1SFA896313R1001	136,00	0,010	1

Klemmenerweiterung

Klemmenerweiterung

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSRC60... PSRC105	PSLW-72	1SFA899002R1072	67,80	0,016	1

Hinweis: Leiterquerschnitt mm² 1 x 10...50 mm², 2 x 10...25 mm²

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSE – der Effiziente

Bestellangaben

Technische Daten

PSE18 ... PSE105

PSE142 ... PSE170

PSE210 ... PSE370

3

Normale Starts, Klasse 10, in-line, Nennbetriebsspannung U_e, 208-600 V, Nennsteuerspannung U_S, 100-250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
230 V	400 V	500 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
4	7,5	11	18	5	5	10	15	18	PSE18-600-70	1SFA897101R7000	1.455,30	2,5
5,5	11	15	25	7,5	7,5	15	20	25	PSE25-600-70	1SFA897102R7000	1.610,70	2,5
7,5	15	18,5	30	7,5	10	20	25	28	PSE30-600-70	1SFA897103R7000	1.794,45	2,5
9	18,5	22	37	10	10	25	30	34	PSE37-600-70	1SFA897104R7000	1.869,00	2,5
11	22	30	45	10	15	30	40	42	PSE45-600-70	1SFA897105R7000	2.011,80	2,5
15	30	37	60	20	20	40	50	60	PSE60-600-70	1SFA897106R7000	2.226,00	2,5
18,5	37	45	72	20	25	50	60	68	PSE72-600-70	1SFA897107R7000	2.368,80	2,5
22	45	55	85	25	30	60	75	80	PSE85-600-70	1SFA897108R7000	2.686,95	2,6
30	55	75	106	30	40	75	100	104	PSE105-600-70	1SFA897109R7000	3.277,05	2,9
40	75	90	143	40	50	100	125	130	PSE142-600-70	1SFA897110R7000	4.017,30	4,4
45	90	110	171	60	60	125	150	169	PSE170-600-70	1SFA897111R7000	4.521,30	4,4
59	110	132	210	60	75	150	200	192	PSE210-600-70-1	1SFA897112R7001	5.211,15	8,5
75	132	160	250	75	100	200	250	248	PSE250-600-70-1	1SFA897113R7001	6.028,05	10,6
90	160	200	300	100	100	250	300	302	PSE300-600-70-1	1SFA897114R7001	7.321,65	10,6
110	200	250	370	125	150	300	350	361	PSE370-600-70-1	1SFA897115R7001	8.637,30	10,6

Schwerlaststarts, Klasse 30, in-line, Nennbetriebsspannung U_e, 208...600 V, Nennsteuerspannung U_S, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
230 V	400 V	500 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
3	5,5	7,5	12	3	3	7,5	10	11	PSE18-600-70	1SFA897101R7000	1.455,30	2,5
4	7,5	11	18	5	5	10	15	18	PSE25-600-70	1SFA897102R7000	1.610,70	2,5
5,5	11	15	25	7,5	7,5	15	20	25	PSE30-600-70	1SFA897103R7000	1.794,45	2,5
7,5	15	18,5	30	7,5	10	20	25	28	PSE37-600-70	1SFA897104R7000	1.869,00	2,5
9	18,5	22	37	10	10	25	30	34	PSE45-600-70	1SFA897105R7000	2.011,80	2,5
11	22	30	45	10	15	30	40	42	PSE60-600-70	1SFA897106R7000	2.226,00	2,5
15	30	37	60	20	20	40	50	60	PSE72-600-70	1SFA897107R7000	2.368,80	2,5
18,5	37	45	72	20	25	50	60	68	PSE85-600-70	1SFA897108R7000	2.686,95	2,6
22	45	55	85	25	30	60	75	80	PSE105-600-70	1SFA897109R7000	3.277,05	2,9
30	55	75	106	30	40	75	100	104	PSE142-600-70	1SFA897110R7000	4.017,30	4,4
40	75	90	143	40	50	100	125	130	PSE170-600-70	1SFA897111R7000	4.521,30	4,4
45	90	110	171	60	60	125	150	169	PSE210-600-70-1	1SFA897112R7001	5.211,15	8,5
59	110	132	210	60	75	150	200	192	PSE250-600-70-1	1SFA897113R7001	6.028,05	10,6
75	132	160	250	75	100	200	250	248	PSE300-600-70-1	1SFA897114R7001	7.321,65	10,6
90	160	200	300	100	100	250	300	302	PSE370-600-70-1	1SFA897115R7001	8.637,30	10,6

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSE – der Effiziente

Zubehör

Technische Daten

Kabelverbinder für CU-Kabel

Kabelverbinder für Cu-Kabel

Artikel	Leiter-querschnitt mm²	Anzugs-moment max Nm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSE142 ... PSE170	6...120	14	KIT FC Cu XT4 3pcs	1SDA066917R1	68,00	0,400	1
PSE142 ... PSE170	2 x (50...120)	16	LZ185-2C/120	1SFN074709R1000	172,00	0,300	1
PSE210 ... PSE370	16...300	25	KIT FC Cu T5 3pcs	1SDA055016R1	214,00	0,450	1

Kabelverbinder für CU- u. Al-Kabel

Kabelverbinder für Al- und Cu-Kabel

Artikel	Leiter-querschnitt mm²	Anzugs-moment max Nm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSE142 ... PSE170	95...185	31	KIT FC CuAl T4 3pcs	1SDA054988R1	155,00	0,140	1
PSE210 ... PSE370	185...240	43	KIT FC CuAl T5 3pcs	1SDA055020R1	214,00	0,240	1



Klemmen-verlängerung

Klemmenerweiterung

Artikel	Loch-durchmesser ø mm²	bar mm²	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSE18 ... PSE105	6,5	15 x 3	LW110	1SFN074307R1000	140,00	0,070	1
PSE142 ... PSE170	10,5	17,5 x 5	LW185	1SFN074707R1000	184,00	0,260	1
PSE210 ... PSE370	10,5	20 x 5	LW300	1SFN075107R1000	250,00	0,340	1

Klemmensatz

Klemmensatz

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSE142...PSE170	PSLE-185	1SFA899221R1002	192,00	0,200	1
PSE210...370	PSLE-300	1SFA899221R1003	240,00	0,200	1

Klemmen-verlängerung

Klemmenverlängerung

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSE142 ... PSE170 8.5 17.5 x 5	LX205	1SFN074810R1000	85,60	0,250	1
PSE210 ... PSE370 10.5 20 x 5	LX370	1SFN075410R1000	159,00	0,350	1

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSE – der Effiziente
Zubehör

Technische Daten

Klemmen-abdeckungen

Klemmenabdeckungen

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSE18... PSE105, Schraubklemmen	LT140-30L	1SFN124203R1000	62,10	0,07	1
PSE142... PSE170, kurz für Kabelklemmen	LT185-AC	1SFN124701R1000	95,10	0,05	1
PSE142... PSE170, lang für Quetschkabelschuhe	LT185-AL	1SFN124703R1000	96,70	0,22	1
PSE210... PSE370, kurz für Kabelklemmen	LT300-AC	1SFN125101R1000	95,10	0,03	1
PSE210... PSE370, lang für Quetschkabelschuhe	LT300-AL	1SFN125103R1000	96,70	0,28	1

Externe Tastatur

Externe Tastatur mit 3m Kabel

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSE18 ... PSE370	PSEEK	1SFA897100R1001	543,00	0,13	1

USB-Kabel

USB-Kabel für das Wartungs-Tool

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSE18 ... PSE370	PSECA	1SFA897201R1001	413,00	0,15	1

Nachrüstpaket Klemmenerweiterung

Nachrüstpaket Klemmenerweiterung

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Nachrüstpaket Klemmenerweiterung	LXR370	1SFA899222R1003	218,00	0,45	1

Modbus-Adapter

Modbus-Adapter

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Modbus-Adapter	PS-MBIA	1SFA899300R1020	20,60	0,01	1

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSTX – das Flaggschiff

Normale Starts, Klasse 10, in-line
Bestellangaben

Technische Daten

PSTX30... PSTX105

PSTX142... PSTX170

PSTX210... PSTX370

PSTX470... PSTX570

PSTX720... PSTX840

PSTX1050... PSTX1250

Nennbetriebsspannung U_e, 208...600 V, Nennsteuerspannung U_s, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
400 V	500 V	690 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
15	18,5	–	30	7,5	10	20	25	28	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	2.212,00	4,6
18,5	22	–	37	10	10	25	30	34	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	2.481,00	4,6
22	25	–	45	10	15	30	40	42	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	2.875,00	4,6
30	37	–	60	20	20	40	50	60	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	3.162,00	4,6
37	45	–	72	20	25	50	60	68	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	3.473,00	4,7
45	55	–	85	25	30	60	75	80	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	3.822,00	4,7
55	75	–	106	30	40	75	100	104	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	4.256,00	4,7
75	90	–	143	40	50	100	125	130	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	5.390,00	7,0
90	110	–	171	50	60	125	150	169	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	6.077,00	8,9
110	132	–	210	60	75	150	200	192	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	6.946,00	13,3
132	160	–	250	75	100	200	250	248	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	7.956,00	15,5
160	200	–	300	100	100	250	300	302	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	9.651,00	15,5
200	257	–	370	125	150	300	350	361	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	11.300,00	15,5
250	315	–	470	150	200	400	500	480	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	12.604,00	25,0
315	400	–	570	200	200	500	600	590	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	14.366,00	27,0
400	500	–	720	250	300	600	700	720	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	16.335,00	46,5
450	600	–	840	300	350	700	800	840	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	18.192,00	46,5
560	730	–	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	22.180,00	62,3
710	880	–	1250	400	500	1000	1200	1250	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	26.426,00	63,3

Nennbetriebsspannung U_e, 208...690 V, Nennsteuerspannung U_s, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
400 V	500 V	690 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
15	18,5	25	30	7,5	10	20	25	28	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	2.656,00	4,6
18,5	22	30	37	10	10	25	30	34	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	2.974,00	4,6
22	25	37	45	10	15	30	40	42	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	3.448,00	4,6
30	37	55	60	20	20	40	50	60	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	3.795,00	4,6
37	45	59	72	20	25	50	60	68	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	4.165,00	4,7
45	55	75	85	25	30	60	75	80	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	4.587,00	4,7
55	75	90	106	30	40	75	100	104	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	5.111,00	4,7
75	90	132	143	40	50	100	125	130	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	6.156,00	7,0
90	110	160	171	50	60	125	150	169	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	7.292,00	8,9
110	132	184	210	60	75	150	200	192	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	8.331,00	13,3
132	160	220	250	75	100	200	250	248	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	9.547,00	15,5
160	200	257	300	100	100	250	300	302	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	11.581,00	15,5
200	257	355	370	125	150	300	350	361	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	13.561,00	15,5
250	315	450	470	150	200	400	500	480	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	15.124,00	25,0
315	400	560	570	200	200	500	600	590	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	17.250,00	27,0
400	500	710	720	250	300	600	700	720	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	19.618,00	46,5
450	600	800	840	300	350	700	800	840	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	21.853,00	46,5
560	730	1000	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	26.634,00	62,3
710	880	1200	1250	400	500	1000	1200	1250	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	31.710,00	63,3

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSTX – das Flaggschiff

Schwerlaststarts, Klasse 30, in-line

Bestellangaben

Technische Daten

PSTX30... PSTX105

PSTX142... PSTX170

PSTX210... PSTX370

PSTX470... PSTX570

PSTX720... PSTX840

PSTX1050... PSTX1250

Nennbetriebsspannung U_e, 208...600 V, Nennsteuerspannung U_s, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
400 V	500 V	690 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
11	15	–	22	5	7,5	15	20	25	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	2.212,00	4,6
15	18,5	–	30	7,5	10	20	25	28	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	2.481,00	4,6
18,5	22	–	37	10	10	25	30	34	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	2.875,00	4,6
22	25	–	45	10	15	30	40	42	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	3.162,00	4,6
30	37	–	60	20	20	40	50	60	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	3.473,00	4,7
37	45	–	72	20	25	50	60	68	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	3.822,00	4,7
45	55	–	85	25	30	60	75	80	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	4.256,00	4,7
55	75	–	106	30	40	75	100	104	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	5.390,00	7,0
75	90	–	143	40	50	100	125	130	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	6.077,00	8,9
90	110	–	171	50	60	125	150	169	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	6.946,00	13,3
110	132	–	210	60	75	150	200	192	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	7.956,00	15,5
132	160	–	250	75	100	200	250	248	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	9.651,00	15,5
160	200	–	300	100	100	250	300	302	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	11.300,00	15,5
200	257	–	370	125	150	300	350	361	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	12.604,00	25,0
250	315	–	470	150	200	400	500	480	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	14.366,00	27,0
315	400	–	570	200	200	500	600	590	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	16.335,00	46,5
400	500	–	720	250	300	600	700	720	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	18.192,00	46,5
450	600	–	840	300	350	700	800	840	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	22.180,00	62,3
560	730	–	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	26.426,00	63,3

Nennbetriebsspannung U_e, 208...690 V, Nennsteuerspannung U_s, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
400 V	500 V	690 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
11	15	18,5	22	5	7,5	15	20	25	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	2.656,00	4,6
15	18,5	25	30	7,5	10	20	25	28	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	2.974,00	4,6
18,5	22	30	37	10	10	25	30	34	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	3.448,00	4,6
22	25	37	44	10	15	30	40	42	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	3.795,00	4,6
30	37	55	60	20	20	40	50	60	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	4.165,00	4,7
37	45	59	72	20	25	50	60	68	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	4.587,00	4,7
45	55	75	85	25	30	60	75	80	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	5.111,00	4,7
55	75	90	106	30	40	75	100	104	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	6.156,00	7,0
75	90	132	143	40	50	100	125	130	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	7.292,00	8,9
90	110	160	171	50	60	125	150	169	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	8.331,00	13,3
110	132	184	210	60	75	150	200	192	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	9.547,00	15,5
132	160	220	250	75	100	200	250	248	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	11.581,00	15,5
160	200	257	300	100	100	250	300	302	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	13.561,00	15,5
200	257	355	370	125	150	300	350	361	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	15.124,00	25,0
250	315	450	470	150	200	400	500	480	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	17.250,00	27,0
315	400	560	570	200	200	500	600	590	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	19.618,00	46,5
400	500	710	720	250	300	600	700	720	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	21.853,00	46,5
450	600	800	840	300	350	700	800	840	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	26.634,00	62,3
560	730	1000	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	31.710,00	63,3

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSTX – das Flaggschiff

Normale Starts, Klasse 10, Wurzel-3-Schaltung
Bestellangaben

Technische Daten

PSTX30 ... PSTX105

PSTX142 ... PSTX170

PSTX210 ... PSTX370

PSTX470 ... PSTX570

PSTX720 ... PSTX840

PSTX1050 ... PSTX1250

Nennbetriebsspannung U_e, 208...600 V, Nennsteuerspannung U_s, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
400 V	500 V	690 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
25	30	–	52	10	15	30	40	48	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	2.212,00	4,6
30	37	–	64	15	20	40	50	58	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	2.481,00	4,6
37	45	–	76	20	25	50	60	72	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	2.875,00	4,6
55	75	–	105	30	40	75	100	103	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	3.162,00	4,6
59	80	–	124	30	40	75	100	117	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	3.473,00	4,7
75	90	–	147	40	50	100	125	138	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	3.822,00	4,7
90	110	–	181	60	60	150	150	180	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	4.256,00	4,7
132	160	–	245	75	75	150	200	225	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	5.390,00	7,0
160	200	–	300	75	100	200	250	292	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	6.077,00	8,9
184	250	–	360	100	125	250	300	332	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	6.946,00	13,3
220	295	–	430	150	150	350	450	429	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	7.956,00	15,5
257	355	–	515	150	200	450	500	523	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	9.651,00	15,5
355	450	–	640	200	250	500	600	625	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	11.300,00	15,5
450	600	–	814	250	300	600	700	830	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	12.604,00	25,0
540	700	–	987	300	350	700	800	1020	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	14.366,00	27,0
710	880	–	1247	400	500	1000	1200	1240	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	16.335,00	46,5
800	1000	–	1455	500	600	1200	1500	1450	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	18.192,00	46,5
1000	1250	–	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	22.180,00	62,3
1200	1500	–	2160	800	900	1800	2000	2160	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	26.426,00	63,3

Nennbetriebsspannung U_e, 208...690 V, Nennsteuerspannung U_s, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
400 V	500 V	690 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
25	30	45	52	10	15	30	40	48	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	2.656,00	4,6
30	37	55	64	15	20	40	50	58	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	2.974,00	4,6
37	45	59	76	20	25	50	60	72	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	3.448,00	4,6
55	75	90	105	30	40	75	100	103	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	3.795,00	4,6
59	80	110	124	30	40	75	100	117	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	4.165,00	4,7
75	90	132	147	40	50	100	125	138	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	4.587,00	4,7
90	110	160	181	60	60	150	150	180	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	5.111,00	4,7
132	160	220	245	75	75	150	200	225	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	6.156,00	7,0
160	200	257	300	75	100	200	250	292	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	7.292,00	8,9
184	250	315	360	100	125	250	300	332	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	8.331,00	13,3
220	295	400	430	150	150	350	450	429	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	9.547,00	15,5
257	355	500	515	150	200	450	500	523	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	11.581,00	15,5
355	450	600	640	200	250	500	600	625	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	13.561,00	15,5
450	600	800	814	250	300	600	700	830	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	15.124,00	25,0
540	700	960	987	300	350	700	800	1020	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	17.250,00	27,0
710	880	1200	1247	400	500	1000	1200	1240	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	19.618,00	46,5
800	1000	1400	1455	500	600	1200	1500	1450	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	21.853,00	46,5
1000	1250	1700	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	26.634,00	62,3
1200	1500	2000	2160	800	900	1800	2000	2160	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	31.710,00	63,3

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSTX – das Flaggschiff

Schwerlaststarts, Klasse 30, Wurzel-3-Schaltung

Bestellangaben

Technische Daten

PSTX30 ... PSTX105

PSTX142 ... PSTX170

PSTX210 ... PSTX370

PSTX470 ... PSTX570

PSTX720 ... PSTX840

PSTX1050 ... PSTX1250

Nennbetriebsspannung U_e, 208...600 V, Nennsteuerspannung U_s, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
400 V	500 V	690 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
18,5	25	–	42	7.5	10	25	30	34	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	2.212,00	4,6
25	30	–	52	10	15	30	40	48	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	2.481,00	4,6
30	37	–	64	15	20	40	50	58	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	2.875,00	4,6
37	45	–	76	20	25	50	60	72	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	3.162,00	4,6
55	75	–	105	30	40	75	100	103	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	3.473,00	4,7
59	80	–	124	30	40	75	100	117	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	3.822,00	4,7
75	90	–	147	40	50	100	125	138	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	4.256,00	4,7
90	110	–	181	60	60	150	150	180	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	5.390,00	7,0
132	160	–	245	75	75	150	200	225	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	6.077,00	8,9
160	200	–	300	75	100	200	250	292	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	6.946,00	13,3
184	250	–	360	100	125	250	300	332	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	7.956,00	15,5
220	295	–	430	150	150	350	450	429	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	9.651,00	15,5
257	355	–	515	150	200	450	500	523	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	11.300,00	15,5
355	450	–	640	200	250	500	600	625	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	12.604,00	25,0
450	600	–	814	250	300	600	700	830	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	14.366,00	27,0
540	700	–	987	300	350	700	800	1020	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	16.335,00	46,5
710	880	–	1247	400	500	1000	1200	1240	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	18.192,00	46,5
800	1000	–	1455	500	600	1200	1500	1450	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	22.180,00	62,3
1000	1250	–	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	26.426,00	63,3

Nennbetriebsspannung U_e, 208...690 V, Nennsteuerspannung U_s, 100...250 V AC, 50/60 Hz

IEC Nennbetriebsleistung				UL/CSA Nennbetriebsleistung							VPE/Stk.	
400 V	500 V	690 V	Strom	200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V	Strom				
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA	Typ	Bestellnummer	Preis	Gewicht 1 Stk.
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A			1 Stk. €	kg
18,5	25	37	42	7,5	10	25	30	34	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	2.656,00	4,6
25	30	45	52	10	15	30	40	48	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	2.974,00	4,6
30	37	55	64	15	20	40	50	58	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	3.448,00	4,6
37	45	59	76	20	25	50	60	72	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	3.795,00	4,6
55	75	90	105	30	40	75	100	103	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	4.165,00	4,7
59	80	110	124	30	40	75	100	117	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	4.587,00	4,7
75	90	132	147	40	50	100	125	138	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	5.111,00	4,7
90	110	160	181	60	60	150	150	180	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	6.156,00	7,0
132	160	220	245	75	75	150	200	225	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	7.292,00	8,9
160	200	257	300	75	100	200	250	292	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	8.331,00	13,3
184	250	315	360	100	125	250	300	332	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	9.547,00	15,5
220	295	400	430	150	150	350	450	429	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	11.581,00	15,5
257	355	500	515	150	200	450	500	523	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	13.561,00	15,5
355	450	600	640	200	250	500	600	625	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	15.124,00	25,0
450	600	800	814	250	300	600	700	830	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	17.250,00	27,0
540	700	960	987	300	350	700	800	1020	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	19.618,00	46,5
710	880	1200	1247	400	500	1000	1200	1240	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	21.853,00	46,5
800	1000	1400	1455	500	600	1200	1500	1450	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	26.634,00	62,3
1000	1250	1700	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	31.710,00	63,3

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSTX – das Flaggschiff

Zubehör

Technische Daten

Kabelverbinder für Cu-Kabel

Kabelverbinder für Cu-Kabel

Artikel	Leiter-querschnitt mm²	Anzugsmoment max Nm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSTX142 ... PSTX170	6-120	8	KIT FC Cu XT4 3pcs	1SDA066917R1	68,00	0,18	1
PSTX142 ... PSTX170	2 x (50-95)	16	LZ185-2C/120	1SFN074709R1000	172,00	0,30	1
PSTX210 ... PSTX370	16-240	25	KIT FC Cu T5 400 3pcs	1SDA055016R1	214,00	0,36	1
PSTX210 ... PSTX370	2 x (70-185)	22	OZXB4/1	1SCA022194R0890	172,00	0,60	1
PSTX470 ... PSTX570	2 x (120-240)	35	KIT FC CuAl T6 6pcs	1SDA013922R1	530,00	0,57	1
PSTX570 ... PSTX1050	3 x (70-185)	45	KIT FC CuAl T6 6pcs	1SDA013956R1	711,00	2,12	1

Kabelverbinder für Al-Kabel

Kabelverbinder für Al-Kabel

Artikel	Leiter-querschnitt mm²	Anzugsmoment max Nm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSTX142 ... PSTX170	95-185	31	KIT FC CuAl 1x185mm²	1SDA054988R1	155,00	0,14	1
PSTX210 ... PSTX370	185-240	43	KIT FC CuAl 1x240mm²	1SDA055020R1	214,00	0,24	1
PSTX470 ... PSTX1050	2 x (120-240)	31	KIT FC CuAl 2x240mm²	1SDA023380R1	260,00	0,11	1



Klemmen-erweiterung

Klemmenerweiterung

Artikel	Loch-durchmesser ø mm²	Bar mm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSTX142 ... PSTX170	8,5	17,5 x 5	LX205	1SFN074810R1000	85,60	0,25	1
PSTX210 ... PSTX370	10,5	20 x 5	LX370	1SFN075410R1000	159,00	0,35	1
PSTX470 ... PSTX570	10,5	25 x 5	LX460	1SFN075710R1000	185,00	0,50	1
PSTX720 ... PSTX840	13	40 x 6	LX750	1SFN076110R1000	233,00	0,85	1

Klemmen-verlängerung

Klemmenverlängerung

Artikel	Loch-durchmesser ø mm²	Bar mm	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSTX30 ... PSTX105	6,5	15 x 3	LW110	1SFN074307R1000	140,00	0,070	1
PSTX142 ... PSTX170	10,5	17,5 x 5	LW205	1SFN074807R1000	125,00	0,260	1
PSTX210 ... PSTX370	10,5	20 x 5	LW370	1SFN075407R1000	111,00	0,340	1
PSTX470 ... PSTX570	10,5	25 x 5	LW460	1SFN075707R1000	269,00	0,550	1
PSTX720 ... PSTX840	13	40 x 6	LW750	1SFN076107R1000	334,00	0,900	1

Klemmen-abdeckungen

Klemmenabdeckungen

Artikel	Beschreibung	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSTX142 ... PSTX170	kurz für Kabelklemmen	LT205-30C	1SFN124801R1000	60,40	0,05	1
PSTX142 ... PSTX170	lang für Quetschkabelschuhe	LT205-30L	1SFN124803R1000	62,10	0,22	1
PSTX210 ... PSTX370	kurz für Kabelklemmen	LT370-30C	1SFN125401R1000	60,40	0,04	1
PSTX210 ... PSTX370	lang für Quetschkabelschuhe	LT370-30L	1SFN125403R1000	62,10	0,28	1
PSTX210 ... PSTX370	lang und tief für verlängernde Kabelklemmen, ATK300/2 und OZXB4	LT370-30D	1SFN125406R1000	62,10	0,15	1
PSTX470 ... PSTX570	kurz für Kabelklemmen	LT460-AC	1SFN125701R1000	92,30	0,10	1
PSTX470 ... PSTX570	lang für Quetschkabelschuhe	LT460-AL	1SFN125703R1000	93,90	0,80	1
PSTX720 ... PSTX1250	kurz für Kabelklemmen	LT750-AC	1SFN126101R1000	111,00	0,12	1
PSTX720 ... PSTX1250	lang für Quetschkabelschuhe	LT750-AL	1SFN126103R1000	112,00	0,83	1

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

PSTX – das Flaggschiff
Zubehör

Technische Daten

USB-Kabel

PSTX USB-Kabel

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
PSTX USB-Kabel	PSCA-1 PSTX USB KABEL	1SFA899314R1001	53,40	0,10	1

Anybus-Anschlusszubehör für Kommunikationsprotokoll für PSTX30 ...PSTX1250

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Profibus	AB-PROFIBUS-1	1SFA899300R1001	753,00	0,03	1
DeviceNet	AB-DEVICENET-1	1SFA899300R1002	753,00	0,03	1
Modbus-RTU	AB-MODBUS-RTU-1	1SFA899300R1003	753,00	0,03	1
BACnet IP	AB-BACNET-IP-2	1SFA899300R1004	1.556,00	0,03	1
EtherNet/IP (2-Port)	AB-ETHERNET-IP-2	1SFA899300R1006	1.053,00	0,03	1
Modbus/TCP (2-Port)	AB-MODBUS-TCP-2	1SFA899300R1008	1.053,00	0,03	1
Profinet (2-Port)	AB-PROFINET-IO-2	1SFA899300R1010	1.216,00	0,03	1
BACnet MS/TP	AB-BACNET-MSTP-1	1SFA899300R1011	1.193,00	0,03	1
EtherCAT	AB-ETHERCAT-IP-2	1SFA899300R1012	1.193,00	0,03	1
CANopen	AB-CANOPEN-IO-1	1SFA899300R1013	998,00	0,03	1

Profibus DP-V1
Modbus RTU

DeviceNet

E/A-Modul, 24 V DC Digitaleingang

Artikel	Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Erweiterungsmodul für E/A	DX111.0	1SAJ611000R0102	245,00	0,22	1
Erweiterungsmodul für E/A 24 V DC	DX122.0	1SAJ622000R0102	297,00	0,22	1

BACnet MS/TP

BACnet IP
EthetCAT
EtherNet/IP
Modbus TCP
Profinet IO

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

ABB Ability™-Produkte

ABB Electrification Digital Store

ABB Ability™ Edge Industrial Gateway

ABB Ability™ Edge Industrial Gateway

Das ABB Ability™ Edge Industrial Gateway sammelt die Daten der angeschlossenen Nieder- und Mittelspannungsgeräte über Modbus RTU und Modbus TCP/IP. Die Daten werden an eine cloudbasierte Plattform weitergegeben und können zur Überwachung oder weiteren Analyse genutzt werden.

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Edge Industrial Gateway CC LAN	1SDA116751R1	3.377,00	0,220	1
Edge Industrial Gateway CC 3G EU	1SDA116752R1	4.068,00	0,220	1
Edge Industrial Gateway CC 3G US	1SDA116753R1	4.068,00	0,220	1
I/O Modul Edge Gateway	1SDA114038R1	956,00	0,060	1
Wi/Fi Antenne Edge Gateway	1SDA114039R1	221,00	0,025	1
Mobilfunk-Ant. Edge Gateway	1SDA114040R1	298,00	0,025	1
Wandhalterung Edge Gateway	1SDA114041R1	221,00	0,050	1

ABB Ability™ Lite Panel Pro

ABB Ability™ Lite Panel Pro

Mit dem ABB Ability™ Lite Panel Pro können bis zu 90 Geräte gleichzeitig überwacht und gesteuert werden. Diese ABB-Geräte werden über Modbus RTU oder TCP direkt an das Lite Panel Pro angebunden. Die Daten werden über vordefinierte Vorlagen als digitaler Zwilling auf dem Lite Panel Pro angezeigt und können einfach bedient werden.

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
Lite Panel Pro	1SDA123321R1	8.999,00		1

ABB E-Kit

Das ABB E-Kit ist ein Gateway zur Einbindung von Fremdgeräten in unsere cloudbasierte Plattform. Über den integrierten Webserver können die Daten der über Modbus RTU und TCP angeschlossenen Geräte (ABB und Drittgeräte) lokal angezeigt werden.

Typ	Bestellnummer	Preis 1 Stk. €	Gewicht 1 Stk. kg	VPE Stk.
ABB E-Kit	1SDA120717R1	6.773,00	0,220	1

> Weitere Infos zu ABB Ability™ finden Sie im Katalog ENERGIEVERTEILUNGSPRODUKTE Kapitel 13

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

Marketingmaterial und Tools

Online kann bequem auf weitere Informationen zu den Softstartern von ABB zugegriffen werden. Auf unserer Internetseite finden Sie Auswahl-Tools, Koordinationstabellen, CAD-Zeichnungen und weitere Dokumentation.

Auswahltools

Innovatives Auswahltool: prosoft
Download über folgenden Link
> LINK

Online-Auswahltool für Softstarter
Schnelle und einfache Auswahl von Softstartern auf jedem Gerät
> LINK

Internetseiten extern

Softstarter-Hauptseite
> LINK

PSR – der Kompakte
> LINK

PSE – der Effiziente
> LINK

PSTX – das Flaggschiff
> LINK

Koordination und SoftstarterCare

Koordinationstabellen
Online-Tool zur Koordination mit Kurzschlussschutz, Überlastschutz und Netzschutz.
> LINK

SoftstarterCare™
das Tool für Service-Ingenieure
Software für die einfache Einstellung des PSE und PSTX über einen PC.
> LINK

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1

Marketingmaterial und Tools

Marketingmaterial

Bestellung von Druckschriften
Marketingmaterial können Sie einfach über Hansaprint bestellen.
> LINK

Panorama
> LINK

Poster
> LINK

Handbücher
> LINK

Zeichnungen und Bilder

Laden Sie 2D- und 3D-Zeichnungen in beliebigem Format herunter
Über unser Cadenas-Portal können Sie CAD-Zeichnungen zu allen unseren Softstartern herunterladen.
> LINK

Softstarter Kommunikation

Die Softstarter PSE und PSTX können zur Überwachung und Steuerung an ein Feldbus-Netzwerk angeschlossen werden. Alle wichtigen Dokumente, sowie GSD/EDS-Dateien finden Sie auf dieser Seite.
> LINK

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 3/1