PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Potentiaalin tasaus, yleiskaapeli		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, antennivahv.		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, putkistot		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, betoniteräkset		MK 6 kevi
	Perusmaadoituselktrodi		Cu 16
	Perusmaadoituelektrodi		Cu 16
	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	MAATILAKESKUS		
Tyyppi	MT12K18-0S-B		
Sähkö nro	3411066		
I_{nA} = 125A		U_n = 400V	
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi	

L1,L2,L3,N,PE 125 A

PEN Al/Cu 6–70mm2

kWh

0F1.2–4

PE, Cu16²

L1,L2,L3,N
Al/Cu50mm2

Liitin nro:

NRO	NIMITYS TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
	Ylijännitesuojat OVRT23L40275PQS				
	Syöttöliittimet Al/Cu 25–120mm2				
	Kytkinvaroke OS125	/125			
	Virtamuuntajat 125/5A LK 0,2S				
0F1.2–4	Jännitesulakkeet	B10A			
X1	Mittausriviliittimet				
X2	Ohjausriviliittimet 22,23,32,33				
1		/63			
2		/63			
3		/63			
4		/63			
5		/63			
6		/63			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	20 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	620 mm
Korkeus:	2100 mm
Syvyys :	240 mm



Erikseen tilattava teräsjalusta snro 3411062

LÄHTÖ:
HTC–17 läpivientimahdollisuudet:
9 kpl 18mm–30mm tai 10mm – 14mm
4 kpl 10mm – 15mm
4 kpl 5mm – 10mm

Työ nro	Ark. koodi MT12K18–0S–B–A	KESKUS	MK 1	Työpiir:	
Pvm. 10.02.2023	Suunn. PP Tark. JKE Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
		Rakennuskohde		Tall.koodi 3411066–K	
				Lehti 01 Lehdestä 02	
				Piirustus nro	