01

Stromkreis-verteiler

Stromkreisverteiler

Inhalt

Stromkreisverteiler AK600/UK600

Stromkreisverteiler AK600	1/3
Stromkreisverteiler UK600 mit Blendrahmen und Tür	1/5
Stromkreisverteiler UK600 ohne Blendrahmen und Tür	1/7
Ersatzteile und Zubehör	1/9
Türen, Blendrahmen mit Tür und Designfolien	1/11
Projektvarianten UK600	1/12
Designwechselrahmen und Einsätze UK600	1/13
N/PE Quick-Steckklemmen	1/14

Mediaverteiler AK600/UK600

Mediaverteiler AK600	1/15
Mediaverteiler UK600	1/17
Kombiverteiler UK600	1/19
Ersatzteile und Zubehör	1/21
Türen und Blendrahmen mit Tür	1/23

Stromkreisverteiler Mistral

Kleinstverteiler Mistral 41W	1/25
N/PE Quick-Steckklemmen	1/26
Feuchtraumverteiler Mistral 65	1/27
Ersatzteile und Zubehör	1/30
N/PE Quick-Steckklemmen	1/31

Geltende Normen für die Herstellung:
DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24); DIN 43871

Hier finden Sie die Stromkreisverteiler auf unserer Website.

Stromkreisverteiler AK600

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

— 01 Unterteil mit Rückwand

— 02 N/PE Quick-Steckklemmen

— 03 Hutprofilschienen

— 04 Abdeckung mit Schnellverschluss-schrauben

— 05 Stahlblechtür (Zubehör)



Aufputzverteiler – AK600, IP30/IP40 mit Tür
I_n bis 63 A
Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871
Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Aufputzverteiler
Haubenverteiler
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Hutprofilschienen
- Anreihbar
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbinder für horizontale und vertikale Anreihung
Mit N/PE Quick-Steckklemmen
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Abdeckung mit Schnellverschlüssen, plombierbar
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Stahlblechtür als Zubehör
Farbe: Weiß, RAL 9016

Stromkreisverteiler AK600

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

AK612N2

AK624N3

AK636N3

AK648N4

AK660N4

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputzverteiler, 1-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	328 x 339 x 98	12 (13)	1	**AK612N2**	2CPX032563R9999	71,00
Aufputzverteiler, 2-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144G	453 x 339 x 98	24 (28)	1	**AK624N3**	2CPX032564R9999	99,00
Aufputzverteiler, 3-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 3 x ZK82B, ZK206G	578 x 339 x 98	36 (41)	1	**AK636N3**	2CPX032565R9999	132,00
Aufputzverteiler, 4-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 4 x ZK82B, ZK237G	703 x 339 x 98	48 (56)	1	**AK648N4**	2CPX032566R9999	165,00
Aufputzverteiler, 5-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK113B, 3 x ZK82B, ZK268G	828 x 339 x 98	60 (69)	1	**AK660N4**	2CPX032567R9999	201,00

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 1/14

> Technische Daten UK600 siehe Technisches Handbuch

Stromkreisverteiler UK600 mit Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

01 N/PE Quick-Steckklemmen

02 Mauerkasten

03 Geräteträger

04 Abdeckung

05 Blendrahmen mit Stahlblechtür



Unterputzverteiler – UK600, IP30
I_n bis 63 A
Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)
Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar
Mauerkrallen
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015
Mit N/PE Quick-Steckklemmen
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit
Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit Hohlwandset UZ91P4 siehe Seite 1/10

Stromkreisverteiler UK600 mit Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

UK612N2

UK624N3

UK636N3

UK648N3

UK660N4

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 1-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	1	**UK612N2**	2CPX031369R9999	132,00
Unterputzverteiler, 2-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	1	**UK624N3**	2CPX031370R9999	174,00
Unterputzverteiler, 3-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	1	**UK636N3**	2CPX031371R9999	204,00
Unterputzverteiler, 4-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	1	**UK648N3**	2CPX031372R9999	289,00
Unterputzverteiler, 5-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	1	**UK660N4**	2CPX031373R9999	352,00

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 1/14

> Technische Daten UK600 siehe Technisches Handbuch

Stromkreisverteiler UK600 ohne Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

— 01 N/PE Quick-Steckklemmen

— 02 Mauerkasten

— 03 Geräteträger

— 04 Abdeckung



Unterputzverteiler – UK600, IP30
I_n bis 63 A
Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)
Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar
Mauerkrallen
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene
Mit N/PE Quick-Steckklemmen
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit
Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit Hohlwandset UZ91P4 siehe Seite 1/10

Stromkreisverteiler UK600 ohne Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

UK612NB

UK624NB

UK636NB

UK648NB

UK660NB

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 1-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	1	**UK612NB**	2CPX031374R9999	98,50
Unterputzverteiler, 2-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	1	**UK624NB**	2CPX031375R9999	118,00
Unterputzverteiler, 3-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	1	**UK636NB**	2CPX031376R9999	135,00
Unterputzverteiler, 4-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	1	**UK648NB**	2CPX031377R9999	206,00
Unterputzverteiler, 5-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	1	**UK660NB**	2CPX031378R9999	250,00

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 1/14
> Technische Daten UK600 siehe Technisches Handbuch

Stromkreisverteiler AK600/UK600

Ersatzteile und Zubehör

UZT5

UZG636

ZA3P5

AZB1P4

UZB3

MZS12H

UZM650

UZT2

UZT3

UZT4

Artikel	AK600	UK600	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Beschriftungssystem Selbstklebend, mit Beschriftungsfeldern und Zahlen 1 – 70 mit Legende	●	●	1	**UZT5**	2CPX031429R9999	3,25
Hutprofilschiene mit Geräteeinsatz*						
Für AK61../UK61..	●	●	1	**UZG612**	2CPX031118R9999	5,60
Für AK62../UK62..	●	●	1	**UZG624**	2CPX031119R9999	20,80
Für AK63../UK63..	●	●	1	**UZG636**	2CPX031120R9999	34,60
Für AK64../UK64..	●	●	1	**UZG648**	2CPX031121R9999	51,00
Für AK66../UK66..	●	●	1	**UZG660**	2CPX031122R9999	61,00
Verschlussstreifen Farbe: Weiß, RAL 9016	●	●	5	**ZA3P5**	2CPX062385R9999	21,50
Schnellverschluss AK600 Jeweils 4 Stück zum Befestigen der Haube	●	–	4	**AZB1P4**	2CPX010996R9999	24,10
Waagrechtschottwand Mit integriertem Klemmenträger, Prägung zur Aufnahme von zwei Steckdosen Type ZE224 sowie 5 Prägungen für Kommunikationsmodule	-	●	1	**UZB3**	2CPX031409R9999	29,20
Waagrechtschottung AK600	●	–	1	**AZB2**	2CPX010997R9999	10,30
Montageplatte Stahlblech, verzinkt						
Für AK61../UK61.., H x B = 212 x 242 mm	●	●	1	**UZM610**	2CPX031414R9999	28,30
Für AK62../UK62.., H x B = 337 x 242 mm	●	●	1	**UZM620**	2CPX031415R9999	36,30
Für AK63../UK63.., H x B = 462 x 242 mm	●	●	1	**UZM630**	2CPX031416R9999	45,50
Für AK64../UK64.., H x B = 587 x 242 mm	●	●	1	**UZM640**	2CPX031417R9999	52,50
Für AK66../UK66.., H x B = 712 x 242 mm	●	●	1	**UZM650**	2CPX031418R9999	63,50
TIP-in-Verschluss Farbe: Weiß, RAL 9016	●	●	1	**UZT2**	2CPX031411R9999	5,70
Sicherheitsschloss Standard Mit zwei Schlüsseln	●	●	1	**UZT3**	2CPX031412R9999	32,30
Sicherheitsschloss Ronis Mit zwei Schlüsseln	●	●	1	**UZT4**	2CPX031413R9999	32,30

* Für AK600 jeweils einzelne Hutprofilschienen bestellen (z. B. für einen 5-reihigen Verteiler 5 x UZA612)

Stromkreisverteiler AK600/UK600

Ersatzteile und Zubehör

UZB1

ZA89P20

UZT1

AP636

UZA636

UZ4P2

UZ91P4

UZB2

Artikel	AK600	UK600	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Leitungseinführungsschieber Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten	-	●	1	**UZB1**	2CPX031407R9999	16,30
Schrauben Jeweils 20 Stück zum Befestigen von Hutprofilschienen und Montageplatten	●	●	20	**ZA89P20**	2CPX062376R9999	11,70
Scharnierset Zu UK600	●	●	2	**UZT1**	2CPX031410R9999	5,10
Aufputz-Bausatz Zur Montage auf Putz und teilversenkt mit Sollbruchstellen, nur geeignet für Standardtür						
Für UK61..	-	●	1	**AP612**	2CPX031402R9999	57,50
Für UK62..	-	●	1	**AP624**	2CPX031403R9999	62,50
Für UK63..	-	●	1	**AP636**	2CPX031404R9999	67,00
Für UK64..	-	●	1	**AP648**	2CPX031405R9999	72,50
Für UK66..	-	●	1	**AP660**	2CPX031406R9999	86,50
Abdeckung mit 90°-Schnellverschluss						
Für UK61..	-	●	1	**UZA612**	2CPX031123R9999	20,80
Für UK62..	-	●	1	**UZA624**	2CPX031124R9999	27,00
Für UK63..	-	●	1	**UZA636**	2CPX031125R9999	33,10
Für UK64..	-	●	1	**UZA648**	2CPX031126R9999	39,80
Für UK66..	-	●	1	**UZA660**	2CPX031127R9999	49,70
Mauerkrallen Zum Befestigen des Mauerkastens in zwei Einbautiefen	-	●	4	**UZ4P2**	2CPX062447R9999	4,45
Hohlwandset Zum nachträglichen Ausbauen eines UK600 zum Hohlwandverteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei), Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm	-	●	4	**UZ91P4**	2CPX031434R9999	29,30
Verbindungskanal Zur horizontalen und vertikalen Anreihung und Querverdrahtung der Verteiler	-	●	1	**UZB2**	2CPX031408R9999	26,10

Stromkreisverteiler AK600/UK600

Türen, Blendrahmen mit Tür und Designfolien

AZT610

BL610

BL611

Tafelfolie

Steine



Holzsteg

Wasser-tropfen

Artikel	Passend	AK600	UK600	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Türen und Blendrahmen mit Tür							
Tür Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	Für AK61..	●	●	1	**AZT610**	2CPX031149R9999	28,50
	Für AK62..	●	●	1	**AZT620**	2CPX031150R9999	35,50
	Für AK63..	●	●	1	**AZT630**	2CPX031151R9999	43,50
	Für AK64..	●	●	1	**AZT640**	2CPX031152R9999	51,50
	Für AK66..	●	●	1	**AZT650**	2CPX031153R9999	64,50
Blendrahmen mit Tür (Standard) Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	Für UK61..	-	●	1	**BL610**	2CPX031081R9999	51,00
	Für UK62..	-	●	1	**BL620**	2CPX031082R9999	68,00
	Für UK63..	-	●	1	**BL630**	2CPX031083R9999	77,00
	Für UK64..	-	●	1	**BL640**	2CPX031084R9999	101,00
	Für UK66..	-	●	1	**BL650**	2CPX031085R9999	125,00
Blendrahmen mit Tür Farbe: Anthrazit, RAL 7016 Stahlblech, pulverbeschichtet	Für UK61..	-	●	1	**BL611**	2CPX031086R9999	79,50
	Für UK62..	-	●	1	**BL621**	2CPX031087R9999	97,00
	Für UK63..	-	●	1	**BL631**	2CPX031088R9999	111,00
	Für UK64..	-	●	1	**BL641**	2CPX031089R9999	127,00
	Für UK66..	-	●	1	**BL651**	2CPX031090R9999	151,00
Designfolien							
Tafelfolie Zum Beschriften für Stahlblechtüren	Für AK61../UK61.. Für AK62../UK62.. Für AK63../UK63.. Für AK64../UK64.. Für AK66../UK66..	●	●	1	**UZ640D**	2CPX031786R9999	51,50
				10	**UZ640DP10**	2CPX031790R9999	495,00
Steine Designfolie für Stahlblechtüren	Für AK61../UK61.. Für AK62../UK62.. Für AK63../UK63.. Für AK64../UK64.. Für AK66../UK66..	●	●	1	**UZ641D**	2CPX031787R9999	51,50
				10	**UZ641DP10**	2CPX031791R9999	495,00
Holzsteg Designfolie für Stahlblechtüren	Für AK61../UK61.. Für AK62../UK62.. Für AK63../UK63.. Für AK64../UK64.. Für AK66../UK66..	●	●	1	**UZ642D**	2CPX031788R9999	51,50
				10	**UZ642DP10**	2CPX031792R9999	495,00
Wassertropfen Designfolie für Stahlblechtüren	Für AK61../UK61.. Für AK62../UK62.. Für AK63../UK63.. Für AK64../UK64.. Für AK66../UK66..	●	●	1	**UZ643D**	2CPX031789R9999	51,50
				10	**UZ643DP10**	2CPX031793R9999	495,00



Stromkreisverteiler UK600

Projektvarianten

UZB636

UZS636B



UZS636N

UZS636K



UZS636M

Artikel	AK600	UK600	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Mauerkasten mit Mauerkrallen						
Für UK61..	-	●	1	**UZB612**	2CPX031113R9999	13,95
Für UK62..	-	●	1	**UZB624**	2CPX031114R9999	18,65
Für UK63..	-	●	1	**UZB636**	2CPX031115R9999	22,50
Für UK64..	-	●	1	**UZB648**	2CPX031116R9999	26,80
Für UK66..	-	●	1	**UZB660**	2CPX031117R9999	35,00
Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen						
Für UK61..	-	●	1	**UZS612B**	2CPX031139R9999	72,00
Für UK62..	-	●	1	**UZS624B**	2CPX031140R9999	89,50
Für UK63..	-	●	1	**UZS636B**	2CPX031141R9999	110,00
Für UK64..	-	●	1	**UZS648B**	2CPX031142R9999	170,00
Für UK66..	-	●	1	**UZS660B**	2CPX031143R9999	206,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen						
Für UK61..	-	●	1	**UZS612N**	2CPX031131R9999	122,00
Für UK62..	-	●	1	**UZS624N**	2CPX031132R9999	162,00
Für UK63..	-	●	1	**UZS636N**	2CPX031133R9999	188,00
Für UK64..	-	●	1	**UZS648N**	2CPX031134R9999	272,00
Für UK66..	-	●	1	**UZS660N**	2CPX031135R9999	328,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und Hutprofilschiene für Reihenklemmen						
Für UK63..	-	●	1	**UZS636K**	2CPX031136R9999	147,00
Für UK64..	-	●	1	**UZS648K**	2CPX031137R9999	223,00
Für UK66..	-	●	1	**UZS660K**	2CPX031138R9999	272,00
Multimedia-Ausbauset mit Patchpanel, Montageplatten, Hutschiene und Gerätehaltern						
Für UK63..	-	●	1	**UZS636M**	2CPX077898R9999	162,00
Für UK64..	-	●	1	**UZS648M**	2CPX077899R9999	190,00
Für UK66..	-	●	1	**UZS660M**	2CPX077900R9999	221,00

Stromkreisverteiler UK600

Designwechselrahmen und Einsätze

BL630D

UZD630

UZD631

UZD632

UZD633

UZD634

UZD635

Artikel	Passend zu ...	AK600	UK600	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Designwechselrahmen							
Aluminium gebürstet Edelstahloptik Ohne Einsatz	Für UK62..	-	●	1	**BL620D**	2CPX031794R9999	209,00
	Für UK63..	-	●	1	**BL630D**	2CPX031795R9999	255,00
	Für UK64..	-	●	1	**BL640D**	2CPX031796R9999	320,00
	Für UK66..	-	●	1	**BL650D**	2CPX031797R9999	400,00
Einsätze für den Designwechselrahmen							
Bild-Einsatz Für eigene Bilder nach Wunsch	Für UK62..	-	●	1	**UZD620**	2CPX031762R9999	127,00
	Für UK63..	-	●	1	**UZD630**	2CPX031768R9999	146,00
	Für UK64..	-	●	1	**UZD640**	2CPX031774R9999	151,00
	Für UK66..	-	●	1	**UZD650**	2CPX031780R9999	168,00
Pinnwand-Einsatz Grauer Filz mit Pinnnadeln	Für UK62..	-	●	1	**UZD621**	2CPX031763R9999	151,00
	Für UK63..	-	●	1	**UZD631**	2CPX031769R9999	153,00
	Für UK64..	-	●	1	**UZD641**	2CPX031775R9999	169,00
	Für UK66..	-	●	1	**UZD651**	2CPX031781R9999	184,00
Spiegel-Einsatz	Für UK62..	-	●	1	**UZD622**	2CPX031764R9999	139,00
	Für UK63..	-	●	1	**UZD632**	2CPX031770R9999	146,00
	Für UK64..	-	●	1	**UZD642**	2CPX031776R9999	162,00
	Für UK66..	-	●	1	**UZD652**	2CPX031782R9999	175,00
Edelstahloptik-Einsatz	Für UK62..	-	●	1	**UZD623**	2CPX031765R9999	141,00
	Für UK63..	-	●	1	**UZD633**	2CPX031771R9999	161,00
	Für UK64..	-	●	1	**UZD643**	2CPX031777R9999	178,00
	Für UK66..	-	●	1	**UZD653**	2CPX031783R9999	197,00
LED-Panel-Einsatz Mit Backlight-Folie Spannungsversorgung REG 12 V DC, 1,7 A separat bestellen*	Für UK62..	-	●	1	**UZD624**	2CPX031766R9999	782,00
	Für UK63..	-	●	1	**UZD634**	2CPX031772R9999	956,00
	Für UK64..	-	●	1	**UZD644**	2CPX031778R9999	1104,00
	Für UK66..	-	●	1	**UZD654**	2CPX031784R9999	1278,00
Holzoptik-Einsatz Mit 5 Magnetpins	Für UK62..	-	●	1	**UZD625**	2CPX031767R9999	191,00
	Für UK63..	-	●	1	**UZD635**	2CPX031773R9999	220,00
	Für UK64..	-	●	1	**UZD645**	2CPX031779R9999	249,00
	Für UK66..	-	●	1	**UZD655**	2CPX031785R9999	277,00

* Technische Daten siehe Technisches Handbuch

N/PE Quick-Steckklemmen

Zur Bestückung von AK600/UK600

ZK51B

ZK50BT

ZK51G

ZK10P10

ZK600

ZK21

UZB1

ZK603

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 – 4 mm²	Anzahl Klemmen 2,5 – 25 mm²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Klemmenträger	5 x 1,5 – 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	**ZK50B**	2CPX062750R9999	5,40
	5 x 1,5 – 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	**ZK51B**	2CPX062751R9999	6,70
	8 x 1,5 – 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	**ZK82B**	2CPX062752R9999	8,55
	11 x 1,5 – 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	**ZK113B**	2CPX062753R9999	11,95
	14 x 1,5 – 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	**ZK144B**	2CPX062754R9999	15,35
	17 x 1,5 – 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	**ZK175B**	2CPX062755R9999	17,85
	20 x 1,5 – 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	**ZK206B**	2CPX062756R9999	20,00
	23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	**ZK237B**	2CPX063163R9999	21,60
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	**ZK268B**	2CPX063164R9999	23,90
N Quick-Steckklemme Mit Adapter ZK15 für die seitliche Montage im UK6... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene	5 x 1,5 – 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	**ZK50BT**	2CPX062745R9999	6,55
PE Quick-Steckklemmen Für Klemmenträger	5 x 1,5 – 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	**ZK51G**	2CPX062757R9999	6,70
	8 x 1,5 – 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	**ZK82G**	2CPX062758R9999	8,55
	11 x 1,5 – 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	**ZK113G**	2CPX062759R9999	11,95
	14 x 1,5 – 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	**ZK144G**	2CPX062760R9999	15,35
	17 x 1,5 – 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	**ZK175G**	2CPX062761R9999	17,85
	20 x 1,5 – 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	**ZK206G**	2CPX062762R9999	20,00
	23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	**ZK237G**	2CPX063165R9999	21,60
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	**ZK268G**	2CPX063166R9999	23,90
Verbindungsbrücken Für Klemmenträger				10	**ZK10P10**	2CPX062763R9999	44,60
Quick-Steckträger für UK6... Nutzbare Breite für Klemmen 247 mm, 15 Einheiten				1	**ZK600**	2CPX063178R9999	11,10
Quick-Steckträger für AK6... Nutzbare Breite für Klemmen 263 mm, 16 Einheiten				1	**ZK21**	1SPE007715F0752	4,60
Schieber für die Leitungseinführung am Mauerkasten Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten				1	**UZB1**	2CPX031407R9999	16,30
N/PE Quick-Steckklemmenset für UK... Mit Quick-Steckklemmen: ZK144B: N 4 x 25 + 14 x 4 mm² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm² ZK206G: PE 6 x 25 + 20 x 4 mm²				1	**ZK603**	2CPX063177R9999	57,50



Quick-Steckträger Type ZK600 für UK600

Einheiten



Quick-Steckträger Type ZK21 für AK600

Einheiten

Mediaverteiler AK600

Basisvariante ohne Tür

— 01 Unterteil mit Rückwand

— 02 Hutprofilschiene

— 03 Universal Patchpanel

— 04 Modulare Montageplatte

— 05 3-fach-Schutz-kontaktsteckdose, 120° drehbar

— 06 Abdeckung mit Schnellverschluss

— 07 Stahlblechtür mit Wifi-Einsatz (Zubehör)



Aufputz-Mediaverteiler AK600, IP30
Stromkreisverteiler AK600 als Media-Ausführung
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 3- bis 5-reihiger Ausführung als Aufputzverteiler
Haubenverteiler
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Anreihbar
Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe
Isoliert aufgebautes Universal Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone oder E-Dat-Module
Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten
Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi
3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Belüftete Stahlblechtüren und Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal im Zubehör erhältlich

Mediaverteiler AK600

Basisvariante ohne Tür

AK636M

AK648M

AK660M

Artikel	H X B x T (mm)	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 3-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone- oder E-Dat-Modulen*, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	578 x 339 x 98	1	**AK636M**	2CPX031811R9999	327,00
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 4-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone- oder E-Dat-Modulen*, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	703 x 339 x 98	1	**AK648M**	2CPX031812R9999	350,00
Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 5-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone- oder E-Dat-Modulen*, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	828 x 339 x 98	1	**AK660M**	2CPX031813R9999	426,00

* Maße der Prägungen für Keystone- und E-Dat-Module siehe Seite 1/22 oder Technisches Handbuch

Mediaverteiler UK600

Mit oder ohne Blendrahmen und Tür

Unterputz-Mediaverteiler UK600, IP30
Stromkreisverteiler UK600 als Media-Ausführung
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 2- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten: - Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff - Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung - Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern - Anreihbar
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe
Isoliert aufgebautes Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen
Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten
Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi
3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Mit Blendrahmen und Stahlblechtüren, als Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal oder als Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

*In Verbindung mit Hohlwandset UZ91P4 siehe Seite 1/10

Mediaverteiler UK600

Mit oder ohne Blendrahmen und Tür

UK636MV

UK636MW

UK648MVH

UK648MWH

UK630MB

Artikel	Maße	H X B x T (mm)	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür						
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen*, rastbare 3-fac h-Schutzkontaktsteck-dose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	3-reihig Nische Wandausschnitt	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	1	**UK636MV**	2CPX031384R9999	407,00
	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	**UK648MV**	2CPX031385R9999	437,00
	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	**UK660MV**	2CPX031386R9999	513,00
Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür						
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen*, rastbare 3-fach-Schutzkontakt-steckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage,Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß, teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	3-reihig Nische Wandausschnitt	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	1	**UK636MW**	2CPX031387R9999	459,00
	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	**UK648MW**	2CPX031388R9999	481,00
	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	**UK660MW**	2CPX031389R9999	557,00
Unterputz-Mediaverteiler Homeway mit belüfteter Tür						
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten, Drahthalter zur Leitungsführung, rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteck-dose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	**UK648MVH**	2CPX031446R9999	437,00
	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	**UK660MVH**	2CPX031447R9999	513,00
Unterputz-Mediaverteiler Homeway mit belüfteter Wifi-Tür						
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten, Drahthalter zur Leitungsführung, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteck-dose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß, teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	**UK648MWH**	2CPX031448R9999	482,00
	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	**UK660MWH**	2CPX031449R9999	557,00
Unterputz-Mediaverteiler als Basis ohne Blendrahmen und Tür						
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Montagewinkel, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	2-reihig Nische Wandausschnitt	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	1	**UK624MB**	2CPX031394R9999	152,00
	3-reihig Nische Wandausschnitt	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	1	**UK636MB**	2CPX031395R9999	162,00
	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	**UK648MB**	2CPX031396R9999	187,00
	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	**UK660MB**	2CPX031397R9999	218,00

* Maße der Prägungen für Keystone- und E-Dat-Module siehe Seite 1/22 oder Technisches Handbuch

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür

Unterputz-Kombiverteiler – UK600, IP30
I_n bis 63 A
Kombiverteiler als Kombination Stromkreis- und Mediaverteiler
Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 2- oder 3-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Mit N/PE Quick-Steckklemme
Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Normgerechte Trennung der Spannungsebenen durch Schottwand mit Prägungen für Steckdose und Media-Module
Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten
Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi
"Click in"-Steckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Mit Blendrahmen und Stahlblechtür oder Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal, mit Putzausgleich

* In Verbindung mit Hohlwandset UZ91P4 siehe Seite 1/10

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür

UK662CV

UK662CW

Artikel	Maße	H X B x T (mm)	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Tür und rastbarer Steckdose						
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger, Drahthalter zur Leitungsführung, Schottwand zur Potentialtrennung, rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	2-reihig* Nische Wandausschnitt	 855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	**UK662CV**	2CPX031398R9999	498,00
	3-reihig Nische Wandausschnitt	 855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	**UK663CV**	2CPX031399R9999	527,00
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Wifi-Tür und rastbarer Steckdose						
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger, Drahthalter zur Leitungsführung, Schottwand zur Potentialtrennung, rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß, teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	2-reihig* Nische Wandausschnitt	 855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	**UK662CW**	2CPX031400R9999	542,00
	3-reihig Nische Wandausschnitt	 855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	**UK663CW**	2CPX031401R9999	568,00

*Türgriff nicht mittig, Türanschlag nur rechts möglich, Türanschlag links auf Anfrage

Mediaverteiler AK600/UK600

Ersatzteile und Zubehör



UZM61M

ZX340

ZEP12

ZE335

ZE338

ZE224

ZE227

UZB3

Artikel	AK600	UK600	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Für Mediaverteiler	●	●	1	**UZM61M**	2CPX031421R9999	30,50
Gerätehalter Mit zwei Clips zur Montage auf z. B. UZM61M Material: Gummi	●	●	1	**ZX340**	2CPX031422R9999	24,00
Universal Patchpanel inkl. Halter* Leer für Kommunikationsmodule, das Panel kann für Keystone- und E-DAT-Module genutzt werden						
1-feldbreit für 12 Keystone- oder E-Dat-Module	●	●	1	**ZEP12**	2CPX054072R9999	64,50
Patchpanel Leer für Kommunikationsmodule, z. B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte						
Patchpanel 6-fach	●	●	1	**ZE335**	2CPX031423R9999	36,10
Halter für Patchpanel			1	**ZE338**	2CPX031426R9999	23,20
1-fach-Steckdose Einrastbar, 90° drehbar mit Berührungsschutz und Zugentlastung, zur Montage in Schottwand UZB3 mit EURO-Einsatz	-	●	1	**ZE224**	2CPX031427R9999	32,40
3-fach-Steckdose 230 V Wechselspannung, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder einrastbar auf Hutschiene	●	●	1	**ZE227**	2CPX061211R9999	125,00
Schottwand Zur normengerechten Potentialtrennung mit Klemmenaufnahme mit zwei Prägungen zur Installation der Steckdose ZE224, 5 Prägungen zur Montage von Keystone-Modulen	-	●	1	**UZB3**	2CPX031409R9999	29,20

* Maße der Prägungen für Keystone-Module siehe Seite 1/22 oder Technisches Handbuch

Mediaverteiler AK600/UK600

Ersatzteile und Zubehör

UZED1

ZX287P10

ZE311

ZE312

ZE316

ZE317

ZE318

ZE319

ZB122

Artikel	AK600	UK600	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte	●	●	10	**UZED1P10**	2CPX031420R9999	16,30
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech-Montageplatte 3,9 mm x 13 mm	●	●	10	**ZX287P10**	2CPX061180R9999	3,60
Keystone-Module Zum Einbau in Patchpanel						
RJ45-Module						
Kunststoff	●	●	1	**ZE311**	2CPX038612R9999	22,50
Metall	●	●	1	**ZE312**	2CPX038613R9999	29,10
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse	●	●	1	**ZE316**	2CPX039246R9999	38,40
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse	●	●	1	**ZE317**	2CPX039247R9999	38,60
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker	●	●	1	**ZE318**	2CPX039248R9999	38,60
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronce Hülse	●	●	1	**ZE319**	2CPX039249R9999	36,50
Isolierschlauch Für Kommunikationsleitung 1500 mm	●	●	1	**ZB122**	2CPX071112R9999	10,20

Maße der Prägungen für Keystone- und E-DAT-Module



Maße Aussparungen Keystone-Module



Maße Aussparungen E-DAT-Module

Mediaverteiler AK600/UK600

Türen und Blendrahmen mit Tür

AZT620V

AZT620W

BL620V

BL620W

Artikel	AK600		UK600		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Türen für AK600 und UK600								
Tür mit Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet	●	AK62..	●	UK62..	1	**AZT620V**	2CPX031154R9999	38,70
	●	AK63..	●	UK63..	1	**AZT630V**	2CPX031155R9999	43,00
	●	AK64..	●	UK64..	1	**AZT640V**	2CPX031156R9999	54,00
	●	AK66..	●	UK66..	1	**AZT650V**	2CPX031157R9999	69,00
Wifi-Tür mit Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet, mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	●	AK62..	●	UK62..	1	**AZT620W**	2CPX031158R9999	67,00
	●	AK63..	●	UK63..	1	**AZT630W**	2CPX031159R9999	85,00
	●	AK64..	●	UK64..	1	**AZT640W**	2CPX031160R9999	93,00
	●	AK66..	●	UK66..	1	**AZT650W**	2CPX031161R9999	108,00
Blendrahmen mit Tür für UK600								
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet	-		●	UK62..	1	**BL620V**	2CPX031091R9999	64,50
	-		●	UK63..	1	**BL630V**	2CPX031092R9999	76,00
	-		●	UK64..	1	**BL640V**	2CPX031093R9999	101,00
	-		●	UK66..	1	**BL650V**	2CPX031094R9999	125,00
	-		●	UK662CV*	1	**BL652V**	2CPX031099R9999	125,00
Blendrahmen mit Wifi-Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet, mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	-		●	UK62..	1	**BL620W**	2CPX031095R9999	106,00
	-		●	UK63..	1	**BL630W**	2CPX031096R9999	127,00
	-		●	UK64..	1	**BL640W**	2CPX031097R9999	144,00
	-		●	UK66..	1	**BL650W**	2CPX031098R9999	168,00
	-		●	UK662CW*	1	**BL652W**	2CPX031100R9999	168,00

* Türgriff nicht mittig, Türanschlag nur rechts möglich, Türanschlag links auf Anfrage

NOTIZEN

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Kleinstverteiler Aufputz

Aufputz-Kleinstverteiler, IP40

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)
Farbe: Weiß, RAL 9016
Material: Thermoplast
Aufputz-Haubenverteiler mit Rückwand

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Kleinstverteiler Aufputz und N/PE Quick-Steckklemmen zur Bestückung

M41W104N1

M41W108N1

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Kleinstverteiler Mistral 41W, IP40 ⧈						
Nischenmaße ohne Klemmen, ohne die Möglichkeit der Montage von N/PE Klemmen*	223 x 100 x 96	4	1	**M41W104N1**	1SLM004100S3301	23,70
Nischenmaße ohne Klemmen, vorbereitet für die Montage von N/PE Klemmen	262 x 207 x 120	8	1	**M41W108N1**	1SLM004100S3302	47,20

ZK113B

ZK50BT

ZK113G

ZK10P10

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Quick-Steckträger	5	0	23 x 32 x 21	1	**ZK50B**	2CPX062750R9999	5,40
	5	1	32 x 32 x 31	1	**ZK51B**	2CPX062751R9999	6,70
	8	2	32 x 49 x 31	1	**ZK82B**	2CPX062752R9999	8,55
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15 Für die seitliche Montage im UK600, Mistral 41W oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene	5	0	28 x 39 x 25	1	**ZK50BT**	2CPX062745R9999	6,55
PE Quick-Steckklemmen Für Quick-Steckträger	5	1	32 x 32 x 31	1	**ZK51G**	2CPX062757R9999	6,70
	8	2	32 x 49 x 31	1	**ZK82G**	2CPX062758R9999	8,55
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen				10	**ZK10P10**	2CPX062763R9999	44,60

> Technische Daten Mistral 41W siehe Technisches Handbuch

Stromkreisverteiler Mistral 65

Feuchtraumverteiler Aufputz mit transparenter Tür IP65

01 Aufputzgehäuse

02 Frontrahmen

03 Geräteträger

04 Hutprofilschiene

05 Außenbefestigungslaschen

06 Abdeckung für Berührungsschutz

07 Quick-Steckträger

08 N/PE Quick-Steckklemmen

09 Verschlussstreifen

10 Abdeckung

11 Blindeinsatz
(optional Sicherheitsschloss)

12 Transparente Tür



Aufputz-Stromkreisverteiler, IP65
Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)
Material Thermoplast, RAL 7035
Stoßfestigkeitsgrad IK09
Großer Verdrahtungsraum
Herausnehmbarer Geräteträger
Mit eingebauten N/PE-Quick-Steckklemmen
Transparenter Tür im Lieferumfang enthalten
Leitungseinführung über leicht ausbrechbare metrische Vorprägungen oben, unten und seitlich
Außenbefestigungslaschen im Lieferumfang enthalten

Stromkreisverteiler Mistral 65

Feuchtraumverteiler Aufputz mit transparenter Tür IP65

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
M65W104TN1 1-reihig **Ohne N/PE** **Quick-Steckklemmen!**	202 x 152 x 117	4	1	**M65W104TN1**	1SLM006500S1210	59,50
M65W108TN1 1-reihig **Mit eingebauten N/PE** **Quick-Steckklemmen:** Quick-Steckträger: ZK20 Quick-Steckklemmen: ZK82B, ZK82G	250 x 232 x 155	8	1	**M65W108TN1**	1SLM006500S1211	79,50
 M65W112TN2 1-reihig **Mit eingebauten N/PE** **Quick-Steckklemmen:** Quick-Steckträger: ZK21 Quick-Steckklemmen: ZK82B, ZK51B, ZK113G	250 x 320 x 155	12	1	**M65W112TN2**	1SLM006500S1212	107,00
M65W224TN3 2-reihig **Mit eingebauten N/PE** **Quick-Steckklemmen:** Quick-Steckträger: ZK21 Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK50B, ZK144G	435 x 320 x 155	24 (2 x12)	1	**M65W224TN3**	1SLM006500S1214	187,00
M65W336TN3 3-reihig **Mit eingebauten N/PE** **Quick-Steckklemmen:** Quick-Steckträger: ZK21 Quick-Steckklemmen: 2 x ZK113B, ZK50B, ZK175G	600 x 320 x 155	36 (3 x12)	1	**M65W336TN3**	1SLM006500S1216	235,00
 M65W448TN3 4-reihig **Mit eingebauten N/PE** **Quick-Steckklemmen:** Quick-Steckträger: ZK21 Quick-Steckklemmen: ZK82B, ZK144B, ZK50B, ZK206G	735 x 320 x 155	48 (4 x12)	1	**M65W448TN3**	1SLM006500S1217	289,00

> Technische Daten Mistral 65 siehe Technisches Handbuch

Stromkreisverteiler Mistral 65

Feuchtraumverteiler Aufputz mit transparenter Tür IP65

M65W236TN3

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
2-reihig **Mit eingebauten N/PE** **Quick-Steckklemmen:** Quick-Steckträger: ZK22 Quick-Steckklemmen: ZK113B, ZK113G, ZK50B, ZK175G	435 x 430 x 155	36 (2 x18)	1	**M65W236TN3**	1SLM006500S1215	222,00

M65W354TN3

3-reihig **Mit eingebauten N/PE** **Quick-Steckklemmen:** Quick-Steckträger: ZK22 Quick-Steckklemmen: ZK82B, ZK113B, ZK175B, ZK206G	600 x 430 x 155	54 (3 x18)	1	**M65W354TN3**	1SLM006500S1218	297,00

M65W472TN4

4-reihig **Mit eingebauten N/PE** **Quick-Steckklemmen:** Quick-Steckträger: ZK22 Quick-Steckklemmen: ZK82B, ZK114B, 2 x ZK206B Quick-Steckträger: ZK22 Quick-Steckklemmen: 2 x ZK206G	735 x 430 x 155	72 (4 x18)	1	**M65W472TN4**	1SLM006500S1219	453,00

> Technische Daten Mistral 65 siehe Technisches Handbuch

Stromkreisverteiler Mistral 65

Ersatzteile und Zubehör



M65TT112

MZAG12

MZM212

MZB65P4

ZA1P5

MZS65

MZKT16P10

MZRB65

MZV285

Artikel	passend zu ...	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Transparente Türen					
4 PLE	M65W104...	1	**M65TT104**	1SLM006500S1901	33,30
8 PLE	M65W108...	1	**M65TT108**	1SLM006500S1903	41,30
12 PLE	M65W112...	1	**M65TT112**	1SLM006500S1905	57,50
24 PLE/48 PLE	M65W224... /M65W448...	1	**M65TT224**	1SLM006500S1909	79,50
36 PLE/72 PLE	M65W236... /M65W472...	1	**M65TT236**	1SLM006500S1913	170,00
36 PLE	M65W336...	1	**M65TT336**	1SLM006500S1911	170,00
54 PLE	M65W354...	1	**M65TT354**	1SLM006500S1915	204,00
Abdeckungen geschlossen					
12 PLE mitte (3 Reihen)		1	**MZAG12**	1SL1945A00	24,40
12 PLE oben/unten		1	**MZAG13**	1SL1946A00	24,40
18 PLE mitte (3 Reihen)		1	**MZAG18**	1SL1947A00	27,40
18 PLE oben/unten		1	**MZAG19**	1SL1948A00	27,40
Montageplatte M65					
12 PLE		1	**MZM112**	1SL1920A00	34,70
2 x 12 PLE		1	**MZM212**	1SL1921A00	68,50
18 PLE		1	**MZM118**	1SL1922A00	51,50
2 x 18 PLE		1	**MZM218**	1SL1923A00	101,00
Außenbefestigungslaschen 4 Stück		4	**MZB65P4**	1SL1927A00	8,10
Verschlussstreifen, 5 Stück Für 12 Platzeinheiten Farbe: RAL 7035		5	**ZA1P5**	2CPX062384R9999	15,00
Sicherheitsschloss Mit zwei Schlüsseln		1	**MZS65**	1SL1931A00	24,30
Kabeltüllen					
Ø M16		10	**MZKT16P10**	1SL1935A00	5,40
Ø M20		10	**MZKT20P10**	1SL1936A00	5,90
Ø M25		10	**MZKT25P10**	1SL1937A00	8,20
Ø M32		5	**MZKT32P5**	1SL1938A00	7,00
Rangierblende H x B x T 80 x 310 x 98 mm		1	**MZRB65**	1SL1942A00	6,20
Verbindungsstück Zur Anreihung Ø 28,5 mm		1	**MZV285**	1SL1949A00	8,45

Stromkreisverteiler Mistral 65

N/PE Quick-Steckklemmen zur Bestückung



ZK113B

ZK50BT



ZK113G

ZK10P10

ZK21

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Quick-Steckträger	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	**ZK50B**	2CPX062750R9999	5,40
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	**ZK51B**	2CPX062751R9999	6,70
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	**ZK82B**	2CPX062752R9999	8,55
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	**ZK113B**	2CPX062753R9999	11,95
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	**ZK144B**	2CPX062754R9999	15,35
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	**ZK175B**	2CPX062755R9999	17,85
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	**ZK206B**	2CPX062756R9999	20,00
	23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	**ZK237B**	2CPX063163R9999	21,60
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	**ZK268B**	2CPX063164R9999	23,90
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15 Zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	**ZK50BT**	2CPX062745R9999	6,55
PE Quick-Steckklemmen Für Quick-Steckträger	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	**ZK51G**	2CPX062757R9999	6,70
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	**ZK82G**	2CPX062758R9999	8,55
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	**ZK113G**	2CPX062759R9999	11,95
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	**ZK144G**	2CPX062760R9999	15,35
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	**ZK175G**	2CPX062761R9999	17,85
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	**ZK206G**	2CPX062762R9999	20,00
	23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	**ZK237G**	2CPX063165R9999	21,60
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	**ZK268G**	2CPX063166R9999	23,90
Verbindungsbrücken, 10 Stück Für Quick-Steckklemmen				10	**ZK10P10**	2CPX062763R9999	44,60
Quick-Steckträger							
Für 8 PLE, 11 Einheiten				1	**ZK20**	1SPE007715F0751	5,70
Für 12 PLE, 16 Einheiten				1	**ZK21**	1SPE007715F0752	4,60
Für 18 PLE, 22 Einheiten				1	**ZK22**	1SPE007715F0753	6,30

Quick-Steckträger Type ZK20

Einheiten



Quick-Steckträger Type ZK21

Einheiten



Quick-Steckträger Type ZK22

Einheiten



NOTIZEN