


On-load tap-changer type UCGR./C, VUCGR./C, 9 tap positions, plus/minus switching.
 Min. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 5, the preceding pos. was 4.

Lindningskopplare typ UCGR./C, VUCGR./C, 9 lägen, plus/minus koppling.
 Min antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 5, föregående läge var 4.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	↓	1-H-v
2	↓	2-V-x
3	20-21	3-H-v
4	↓	4-V-x
5	↓	5-H-v
6	↓	6-V-x
7	20-22	7-H-v
8	↓	8-V-x
9	↓	9-H-v



The tap-changer is shown in pos. 5, the preceding pos. was 4.
 The tap selector and the change-over selector are seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 5, föregående läge var 4.
 Väljaren och plus/minus-omkopplaren sedda uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Cont		
Year	Week		
Dept			
Rev Ind	Revision	TOLA	07 47
Appd	Year	Week	
Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English)	
R.Yngvesson		CONNECTION DIAGRAM	
Design checked by	Drawn by	Description (own language)	
B-O.Stenestam	L.Bergman	KOPPLINGSSCHEMA	
Drawing checked by	Issued by Dept	Year	Week
M.Hedlund	COM/TKO	97	21
ABB		Asea Brown Boveri	
		5492 0377-1	
Lang	Sheet	Rev Ind	Cont
	1	-	-
DATA ORIGINAL		File name	
		0377-1	