



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307644605

认证委托人名称及地址

北京 ABB 低压电器有限公司
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

生产者名称及地址

北京 ABB 低压电器有限公司
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

生产企业名称及地址

北京 ABB 低压电器有限公司
北京经济技术开发区康定街 17 号

产品名称和系列、型号、规格

微型断路器

SH201, SH201-NA, SH202, SH203, SH203-NA, SH204, SJ201, SJ201-NA, SJ202, SJ203, SJ203-NA, SJ204, SH201T, SH201T-NA, SH202T, SH203T, SH203T-NA, SH204T, SH201L, SH201L-NA, SH202L, SH203L, SH203L-NA, SH204L, SF201, SF201-NA, SF202, SF203, SF203-NA, SF204, SJ201T, SJ201T-NA, SJ202T, SJ203T, SJ203T-NA, SJ204T, SJ201L, SJ201L-NA, SJ202L, SJ203L, SJ203L-NA, SJ204L 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 19 日 有效期至：2029 年 06 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307644605

证书附页: 第 1 页 共 2 页

SH201, SH201-NA, SH202, SH203, SH203-NA, SH204,
SJ201, SJ201-NA, SJ202, SJ203, SJ203-NA, SJ204,
SH201T, SH201T-NA, SH202T, SH203T, SH203T-NA, SH204T,
SH201L, SH201L-NA, SH202L, SH203L, SH203L-NA, SH204L,
SF201, SF201-NA, SF202, SF203, SF203-NA, SF204,
SJ201T, SJ201T-NA, SJ202T, SJ203T, SJ203T-NA, SJ204T,
SJ201L, SJ201L-NA, SJ202L, SJ203L, SJ203L-NA, SJ204L;

Uimp:4kV;

Ui: 250V (1P, 1P+N), 500V (2P, 3P, 3P+N, 4P);

Ue: AC 230V (1P+N), AC 230/400V (1P), AC400V (2P, 3P, 3P+N, 4P);

In: B: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A ;

C/D: 0, 5A, 1A, 1, 6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A,
50A, 63A ;

瞬时脱扣器类型: B, C, D;

Ics: 6000A (SH20., SJ20., SF20.), 3000A (SH20.T, SJ20.T), 4500A (SH20.L,
SJ20.L) ;

Icn: 6000A (SH20., SJ20., SF20.), 3000A (SH20.T, SJ20.T), 4500A (SH20.L,
SJ20.L) ;

极数: 1P, 1P+N (N 极可开闭), 2P, 3P, 3P+N (N 极可开闭), 4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307644605

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

Full type 型号		SH201-B16NA						
		SH20	1	-	-NA	B	16	NA
		1	2		3	4	5	3
Position	Product 产品	√	√		√	√	√	
位置	package label 包装标签	√	√	√		√	√	√

1—— Basic Type 产品系列：

SH20, SJ20, SH20.T, SH20.L, SF20, SJ20.T, SJ20.L

2——Number of Product Pole 保护极数：

1-1P, 2-2P, 3-3P, 4-4P

3—— N Pole 中性极

NA: with N Pole 带中性极

Blank : without N Pole 空白 不带中性极

4—— Instance Trip Type 瞬时脱扣特性

B-B特性； C-C特性； D-D特性

5—— Rated Current 额定电流，

B: 1=1A, 2=2A, 3=3A, 4=4A, 6=6A, 10=10A, 13=13A, 16=16A, 20=20A, 25=25A, 32=32A, 40=40A, 50=50A, 63=63A

C, D: 0.5=0.5A, 1=1A, 1.6=1.6A, 2=2A, 3=3A, 4=4A, 6=6A, 8=8A, 10=10A, 13=13A, 16=16A, 20=20A, 25=25A, 32=32A, 40=40A, 50=50A, 63=63A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司