



EU Declaration of Conformity
EU Konformitätserklärung
Déclaration UE de conformité
Dichiarazione di conformità UE

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant/
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

ABB

8 Boulevard Millénium, B-7110 La Louvière (Belgium)

Object of declaration

Gegenstand der Erklärung/Objet de la déclaration/Oggetto della dichiarazione

Connector, Compression Lug

Verbinder, Presskabelschuhe
Connecteur, Cosses à compression
Connettore, terminali a crimpare

Type/Typ/Type/Tipo Narrow-Tongue Lugs - See Annex 1

Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschlüsse - Siehe Annex 1
Cosse Tubulaire à plage étroite - Voir annexe 1
Capicorda con attacco contenuto - Vedi annesso 1

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen/Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft/L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable/L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)

Niederspannungsrichtlinie/Directive basse tension/Direttiva Bassa Tensione

2002/95/EC, 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) or its exemption(s)/RoHS Richtlinie/Directive RoHS/Direttiva RoHS

and are in conformity with the following harmonized standards or other normative documents

nachgewiesen durch die Einhaltung der nachstehend aufgeführten Normen oder anderen normativen Dokumenten/
et justifié par le respect des Normes mentionnées ci-dessous ou autres documents normatifs/
e sono stati applicati le norme o altri documenti normativi indicati di seguito

EN 61238-1:2003 and IEC 61238-1:2003

Notified Body and number of the EC-type-examination certificate Self-Declaration

Benannte Stelle und Nummer der EG-Baumusterprüfbescheinigung/Organisme agréé et numero du certificate de test CE/Organismo notificato e il numero del CE attestato di certificazione

Year of CE Marking 2015

Jahr der CE-Kennzeichnung/Année d'apposition du marquage CE/Anno in cui è stata affissa la marcatura

Signed for and on behalf of

Unterzeichnet für und im Namen von/Signé par et au nom de/Firmato in vece e per conto di

ABB

Memphis, Tennessee, USA on **20 April 2016**

Michael Pratt
GPG R&D Director

Andrea Castella
Hub BU Manager
EPIP Europe



ANNEX 1

Class B Narrow-tongue lug for use with IEC 60228 copper conductors Classes 2 and 5

- Klasse B Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschlüsse für die Verwendung von Kupferleitern nach IEC 60228 Klassen 2 und 5
- Classe B cosse tubulaire à plage étroite pour utilisation avec des conducteurs: brins (classe 2) et souples (classe 5)
- Classe B capicorda con attacco contenuto per utilizzo con terminali in rame classi 2 e 5 IEC 60228

Catalog Number	Wire Size (mm ²)	Bolt Size	Strip Length (mm)	Die Number (Crimps)		
				6 TON BATTERY TOOL TBM62PCR-LI	12 TON BATTERY TOOL TBM12PCR-LI	DIELESS SMART TOOL TBM8-750M-1
10M6-NT	10	M6	12	6T08M-NT (1)	N/A	(1)
10M8-NT		M8				
16M6-NT	16	M6	12	6T09M-NT (1)	N/A	(1)
16M8-NT		M8				
25M6-NT	25	M6	13	6T11M-NT (1)	N/A	(1)
25M8-NT		M8				
35M6-NT	35	M6	16	6T13M-NT (1)	N/A	(1)
35M8-NT		M8				
35M10-NT		M10				
50M6-NT	50	M6	20	6T145M-NT (1)	N/A	(1)
50M8-NT		M8				
50M10-NT		M10				
70M6-NT	70	M6	24	6T17M-NT (1)	N/A	(1)
70M8-NT		M8				
70M10-NT		M10				
95M8-NT	95	M8	26	6T20M-NT (2)	N/A	(1)
95M10-NT		M10				
95M12-NT		M12				
120M8-NT	120	M8	28	N/A	15522M-NT (1)	(1)
120M10-NT		M10				
120M12-NT		M12				
150M8-NT	150	M8	33	N/A	15525M-NT (1)	(1)
150M10-NT		M10				
150M12-NT		M12				
185M8-NT	185	M8	38	N/A	15527M-NT (2)	(2)
185M10-NT		M10				
185M12-NT		M12				
240M10-NT	240	M10	38	N/A	15530M-NT (2)	(2)
240M12-NT		M12				
240M16-NT		M16				
300M10-NT	300	M10	45	N/A	15532M-NT (2)	(2)
300M12-NT		M12				
300M16-NT		M16				