



Zásuvky iných systémov

Máte zahraničných klientov? Vyžaduje váš zákazník špeciálnu elektroinštaláciu? Má ju mať.



Dostupné v dizajnoch

- Swing®L
- basic55®
- Tango®
- Levit®
- Levit®M
- Neo®
- Neo® Tech
- Element®
- Time®
- Time® Arbo
- Decento®
- Praktik
- Variant⁺
- Garant
- Profil 45








Zásuvka s ochrannými kontaktmi

Systém ochrany uzemňovacím kolíkom sa používa iba v niekoľkých krajinách. Iný, v Európe rozšírený systém, využíva pásku s kontaktmi hore a dole.

V tuzemsku nie je dovolené inštalovať zásuvky s iným systémom ochrany než s kolíkom. Využitie nachádzajú pri výrobcach zariadení určených na export.

Zásuvky iných systémov

Zásuvky zapustené

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
 2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktnými, s clonkami ²⁰⁾	biela krémová béžová svetlo šedá hnedá	5518G-A03459 B1 5518G-A03459 C1 5518G-A03459 D1 5518G-A03459 S1 5518G-A03459 H1	10 10 10 10 10
Swing® Swing®L	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2x(2P+PE) (podľa DIN)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontaktnými, s clonkami ²⁰⁾	biela krémová béžová svetlo šedá hnedá	5512J-C03459 B1 5512J-C03459 C1 5512J-C03459 D1 5512J-C03459 S1 5512J-C03459 H1	10 10 10 10 10
Swing®L	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2P+PE	Zásuvka SCHUKO jednonásobná s ochrannými kontaktnými ²⁰⁾	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	2011-0-3855 (2CKA002011A3855*) 2011-0-3857 (2CKA002011A3857*) 2011-0-6140 (2CKA002011A6140*) 2011-0-6142 (2CKA002011A6142*)	10/1 10/1 10/1 10/1
basic55®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC Typové číslo: 20 EUC-9x-507		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2P+PE	Zásuvka SCHUKO jednonásobná s ochrannými kontaktnými, s clonkami ²⁰⁾	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	2013-0-5278 (2CKA002013A5278*) 2013-0-5279 (2CKA002013A5279*) 2013-0-5337 (2CKA002013A5337*) 2013-0-5338 (2CKA002013A5338*)	10/1 10/1 10/1 10/1
basic55®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC Typové číslo: 20 EUCK-9x-507		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2P+PE	Zásuvka SCHUKO jednonásobná s ochrannými kontaktnými, s viečkom ²⁰⁾	biela slonová kosť šampanská metalíza grafitová šedá	2018-0-0350 (2CKA002018A0350*) 2018-0-0351 (2CKA002018A0351*) 2018-0-1498 (2CKA002018A1498*) 2018-0-1499 (2CKA002018A1499*)	10/1 10/1 10/1 10/1
basic55®	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC Typové číslo: 20 EUK-9x-507		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2P+PE	Zásuvka SCHUKO jednonásobná s ochrannými kontaktnými, s clonkami, s USB nabíjačkou ²⁰⁾	biela slonová kosť	2011-0-6193 (2CKA002011A6193*) 2011-0-6192 (2CKA002011A6192*)	10/1 10/1
basic55®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC Typové číslo: 20 EUC-9x-507		1 2 3 4 5 6 7 8	
 2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktnými, s clonkami ²⁰⁾	biela slonová kosť šedá béžová hnedá dymová šedá vresová červená	5518A-A3459 BX 5518A-A3459 CX 5518A-A3459 SX 5518A-A3459 DX 5518A-A3459 HX 5518A-A3459 S2X 5518A-A3459 R2X	10 10 10 10 10 10 10
Tango®	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:





²⁰⁾ Nie je možné používať v SR – iba na export.

* Objednávacie kód uvedený v zátvorke sa momentálne nepoužíva. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

Nekompletné prístroje sa osadzujú do rámečkov v dizajnových radoch Swing®, Swing®L, basic55® a Tango® – pozrite strany 54 - 55, 66 - 67, 80 - 81.

Zásuvky iných systémov

Zásuvky zapustené

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2×(2P+PE) (podľa DIN)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontaktmi, s clonkami ²⁰⁾	biela slonová kosť šedá béžová hnedá dymová šedá vresová červená	5512A-3459 B 5512A-3459 C 5512A-3459 S 5512A-3459 D 5512A-3459 H 5512A-3459 S2 5512A-3459 R2	10 10 10 10 10 10 10	
Tango®	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s clonkami ²⁰⁾	Levit® biela / ľadová biela biela / biela šedá / biela slonová kosť / biela macchiato / biela biela / dymová čierna žltá / dymová čierna červená / dymová čierna oranžová / dymová čierna zelená / dymová čierna Levit®M onyx / dymová čierna perletová / ľadová biela N ocelová / dym. čierna N titánová / dym. čierna N	5520H-A03457 01 5520H-A03457 03 5520H-A03457 16 5520H-A03457 17 5520H-A03457 18 5520H-A03457 62 5520H-A03457 64 5520H-A03457 65 5520H-A03457 66 5520H-A03457 67 5520H-A03457 63 5520H-A03457 68 5520H-A03457 69 5520H-A03457 70	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Levit® Levit®M	Bezskrutkové pripojenie vodičov. Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2×(2P+PE) (podľa DIN)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontaktmi, s clonkami ²⁰⁾	Levit® biela / ľadová biela biela / biela šedá / biela slonová kosť / biela macchiato / biela biela / dymová čierna onyx / dymová čierna žltá / dymová čierna červená / dymová čierna oranžová / dymová čierna zelená / dymová čierna Levit®M perletová / ľadová biela N ocelová / dym. čierna N titánová / dym. čierna N	5522H-C03457 01 5522H-C03457 03 5522H-C03457 16 5522H-C03457 17 5522H-C03457 18 5522H-C03457 62 5522H-C03457 63 5522H-C03457 64 5522H-C03457 65 5522H-C03457 66 5522H-C03457 67 5522H-C03457 68 5522H-C03457 69 5522H-C03457 70	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Levit® Levit®M	Bezskrutkové pripojenie vodičov. Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s clonkami ²⁰⁾	Neo® biela / ľadová biela biela / ľadová modrá biela / ľadová zelená biela / ľadová oranžová biela / ľadová šedá grafitová / ľadová biela Neo® Tech ocelová / teracotta titánová / onyx ocelová / titánová onyx / titánová	5518M-A03459 01 5518M-A03459 41 5518M-A03459 42 5518M-A03459 43 5518M-A03459 44 5518M-A03459 61 5518M-A03459 71 5518M-A03459 72 5518M-A03459 73 5518M-A03459 74	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Neo® Neo® Tech	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:





²⁰⁾ Nie je možné používať v SR – iba na export.

N Novinka

Nekompletné prístroje sa osadzujú do rámečkov v dizajnových radoch Levit®, Levit®M, Neo® a Neo® Tech – pozrite strany 98 - 99, 116 - 117.

Zásuvky iných systémov

Zásuvky zapustené

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn 2x(2P+PE) (podľa DIN)	Technické údaje Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontaktmi, s clonkami ²⁰⁾	Kompletnosť biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová modrá biela / ľadová zelená biela / ľadová oranžová biela / ľadová šedá grafitová / ľadová biela	5512M-C03459 01 10/1 5512M-C03459 03 10/1 5512M-C03459 41 10/1 5512M-C03459 42 10/1 5512M-C03459 43 10/1 5512M-C03459 44 10/1 5512M-C03459 61 10/1
Neo®	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s clonkami ²⁰⁾	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela	5518E-A03459 01 10 5518E-A03459 03 10 5518E-A03459 04 10 5518E-A03459 21 10
Element®	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s clonkami ²⁰⁾	biela / ľadová biela biela / biela titánová lungo / mliečna biela starostrieborná šampanská antracitová oceľová	5518E-A03459 01 10 5518E-A03459 03 10 5518E-A03459 08 10 5518E-A03459 26 10 5518E-A03459 32 10 5518E-A03459 33 10 5518E-A03459 34 10 5518E-A03459 36 10
Time® Time® Arbo	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s clonkami ²⁰⁾	biela ²⁵⁾ biela / prírodný buk ²⁵⁾ biela / čerešňa ²⁵⁾ čierna ²⁵⁾	5520K-C03459 1 5520K-C03459 50 1 5520K-C03459 52 1 5520K-C03459 N 1
Decento®	Bezskrutkové pripojenie vodičov. Upevnenie skrutkami a rozperkami. 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:








²⁰⁾ Nie je možné používať v SR – iba na export.

²⁵⁾ Kryt je vyrobený z plastu.

Nekompletné prístroje sa osadzujú do rámečkov v dizajnových radoch Element®, Time® a Time® Arbo – pozrite strany 129 - 130, 145 - 146, 147.

Zásuvky iných systémov

Zásuvky so zvýšeným stupňom krytia

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2P+PE	Zásuvka SCHUKO jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s viečkom ²⁰⁾	biela	2018-0-1505 (2CKA002018A1505*)	10/1	
	Medzirámček nie je možné vymeniť.	slonová kosť	2018-0-1504 (2CKA002018A1504*)	10/1	
	Upevnenie skrutkami a rozperkami. IP 44	šampanská metalíza	2018-0-1501 (2CKA002018A1501*)	10/1	
	16 A, 250 V AC Typové číslo: 20 EUCKD-9x-507	grafitová šedá	2018-0-1502 (2CKA002018A1502*)	10/1	
basic55®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s clonkami, s viečkom ^{20) 26) 38)}	biela	5518A-3999 B	10	
		slonová kosť	5518A-3999 C	10	
		šedá	5518A-3999 S	10	
		béžová	5518A-3999 D	10	
		hnedá	5518A-3999 H	10/1	
	Upevnenie skrutkami a rozperkami. IP 44	dymová šedá	5518A-3999 S2	10/1	
Tango®	16 A, 250 V AC	vresová červená	5518A-3999 R2	10/1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s viečkom ^{20) 27) 28) 38)}	biela	5518-3929 B	28	
		šedá	5518-3929 S	28	
		béžová	5518-3929 D	28	
		hnedá	5518-3929 H	28	
Praktik	IP 44 16 A, 250 V AC				
			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s viečkom, na priebežnú montáž ^{20) 27) 28) 38)}	biela	5518-3969 B	24	
		šedá	5518-3969 S	24	
		béžová	5518-3969 D	24	
		hnedá	5518-3969 H	24	
Praktik	IP 44 16 A, 250 V AC				
			1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE) (podľa DIN)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontaktmi, s viečkami ^{20) 27) 28) 38)} Zásuvky sú vzájomne prepojené 3 vodičmi.	biela	5518-3029 B	14	
		šedá	5518-3029 S	14	
		béžová	5518-3029 D	14	
		hnedá	5518-3029 H	14	
Praktik	IP 44 16 A, 250 V AC				
			1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE) (podľa DIN)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontaktmi, s viečkami, na priebežnú montáž ^{20) 27) 28) 38)} Zásuvky sú vzájomne prepojené 3 vodičmi.	biela	5518-3069 B	14	
		šedá	5518-3069 S	14	
		béžová	5518-3069 D	14	
		hnedá	5518-3069 H	14	
Praktik	IP 44 16 A, 250 V AC				
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Priechodka náhradná Pre priemer kábla 6 - 16 mm (pozrite stranu 615).	biela	ND3553-G50 B	100/10	
		šedá	ND3553-G50 S	100/10	
		béžová	ND3553-G50 D	100/10	
		hnedá	ND3553-G50 H	100/10	
Praktik	IP 44				
			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²⁰⁾ Nie je možné používať v SR – iba na export.

²⁶⁾ Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

²⁷⁾ Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné na krabici prístroja otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi.

²⁸⁾ Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.

³⁸⁾ Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

* Objednávacie kódy uvedené v zátvorke sa momentálne nepoužívajú. Plánujeme ho používať v budúcnosti.

Zásuvky iných systémov

Zásuvky so zvýšeným stupňom krytia

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s viečkom ^{20) 28) 38) 51)}	biela šedá modrá	5518N-C03510 B 5518N-C03510 S 5518N-C03510 M	10/1 10/1 10/1
Variant⁺	IP 54 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s viečkom, na priebežnú montáž ^{20) 28) 38) 51)}	biela šedá modrá	5518N-C03540 B 5518N-C03540 S 5518N-C03540 M	10/1 10/1 10/1
Variant⁺	IP 54 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Priechodka Predlisovaný otvor na kábel s priemerom 4,5 - 13 mm.	biela šedá modrá	ND3558-G102 B ND3558-G102 S ND3558-G102 M	100/10 100/10 100/10
Variant⁺	IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Záslepka / priechodka membránová	biela šedá modrá	ND3558-G102/1 B ND3558-G102/1 S ND3558-G102/1 M	100/10 100/10 100/10
Variant⁺	IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontaktmi, s viečkom ^{20) 38) 51)}	šedá	5518-3750	10/1
Garant	IP 55 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Priechodka náhradná Pre priemer kábla do 13 mm.	krémová biela	NDEMT-F20	100/10
Garant	IP 66		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

²⁰⁾ Nie je možné používať v SR – iba na export.



²⁸⁾ Spodnú časť krabice prístroja je možné otočiť o 180° pre prívod kábla zospodu.

³⁸⁾ Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

⁵¹⁾ Ak dochádza vplyvom vonkajších podmienok k roseniu vnútri prístroja, je nutné otvoriť odkvapkávaci otvor smerom k zemi. Krytie sa tým zníži na IP 44.

Zásuvky iných systémov

Zásuvky Profil 45

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka 45×45²⁰⁾ s ochrannými kontaktmi, s clonkami	biela (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) hnedá (RAL 8014) žltá (RAL 1018) zelená (RAL 6018) oranžová (RAL 2004) modrá (RAL 5005)	5525N-C03357 B 5525N-C03357 R1 5525N-C03357 H 5525N-C03357 Y 5525N-C03357 Z 5525N-C03357 P 5525N-C03357 M	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Profil 45	Svorky sú určené na 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm ² . 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE (podľa DIN)	Zásuvka 45×45²⁰⁾ s ochrannými kontaktmi, s clonkami, so signalizáciou prevádzkového stavu	biela (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) hnedá (RAL 8014) žltá (RAL 1018) zelená (RAL 6018) oranžová (RAL 2004) modrá (RAL 5005)	5580N-C03357 B 5580N-C03357 R1 5580N-C03357 H 5580N-C03357 Y 5580N-C03357 Z 5580N-C03357 P 5580N-C03357 M	1 1 1 1 1 1 1	
Profil 45	Svorky sú určené na 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm ² . 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²⁰⁾ Nie je možné používať v SR – iba na export.

Prístroje Profil 45 sú vhodné tiež na parapetné kanály fy KOPOS KOLÍN a.s. (typy PK 90X55 D HD, PK 120X55 D HD, PK 160X65 D HD a PK 210X70 D HD).