KNOCKOUT TABLE:

F= 1/2"
N= 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
X= 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2"
Y= 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"



2-1/2" HUB HOLE (2X)





5/16" MOUNTING HANGER

200AMP. RINGLESS METER SOCKET

100 AMP. PLUG-IN BREAKER
2-POLE









WIRE RANGE TABLE:

CONNECTOR	COPPER		ALUMINUM	
	SOLID	STRAND	SOLID	STRAND
LINE (METER SOCKET)	-----	1-4/0	-----	1-4/0
LOAD-"A"	-----	2-4/0	-----	2-4/0
NEUTRAL -"B"	-----	6-4/0	-----	6-4/0
NEUTRAL -"C"	14-8	14-1/0	12-8	12-1/0
NEUTRAL -"D"	-----	2-250	-----	2-250
NEUTRAL -"E"				
3 LARGE HOLES	14-8	14-4	12-8	12-4
4 SMALL HOLES	14-8	14-8	12-8	12-8
EQUIP GROUND				
3 LARGE HOLES	14-8	14-4	12-8	12-4
4 SMALL HOLES	14-8	14-8	12-8	12-8



SH14

Rev.1 CR R0811402 JE 1-23-08
Rev.2 CR R1106084 CLS 9-2-11
Rev.3 CN C0181178 BM 10-26-16
Rev.D CR0000168970 MH 02-10-25

MIDWEST ELECTRIC PRODUCTS.
Plainville, CT
Midwest

Dr. By: JE
Ck. By:
CR: R0811402

* = Critical To Quality

Unless Otherwise Specified
Tolerances On:
3 Pl. Decimals ± .010
2 Pl. Decimals ± .030
Fractions ± 1/32
Angles ± 1/2°
Holes ± .003
Dimensions Are In Inches

AutoCad Generated

SCALE 1 : 1

SIZE A

SHEET 1 OF 1

TITLE: R101CB2
OUTLINE DRAWING

DWG NO: 198B8636