06

Reihenschaltschränke TriLine C

Reihenschaltschränke TriLine C

Inhalt

Reihenschaltschränke System TriLine C

Technische Daten und Produktmerkmale	6/4
Schrankauswahl	6/5
Schrankausbauvarianten	6/6
Bestellübersicht Schrankauswahl 1	6/7
Bestellübersicht Schrankauswahl 2	6/8
Bestellübersicht Schrankauswahl 3	6/9
Eckfeldschränke	6/10
Sockel und Zubehör	6/11
Türen und Frontblendrahmen	6/13
Rückwände	6/14
Bodenbleche	6/15
Deckbleche	6/16
Seitenwände und Zubehör	6/17
Trennwände, Plantaschen und Zubehör	6/18
Montagegerüsthalter, Montageplatten und Zubehör	6/19
Berührungsschutz, Montagegerüste und Einbausätze	6/20
Schlossaustauschteile	6/21
Türersatzteile	6/22
Flansche und Kabeltüllen	6/23
Systemteile für Einbausätze	6/25
Universaltraversen und Zubehör	6/26
Montagewinkel und Zubehör	6/27
Profilschienen	6/28
Zubehör für Profilschienen	6/30

Hier finden Sie die Reihenschaltschränke auf unserer Website.

Reihenschaltschränke TriLine C

Für den Ausbau mit CombiLine N

Reihenschaltschränke TriLine C

Technische Daten und Produktmerkmale

TriLine C, ⏚	
Normen/Bestimmungen	DIN 43660, IEC 61439-1/-2, DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-600-1/-2
Stoßfestigkeitsgrad	IK 10 für das Schrankgehäuse
	IK 10 für Türen aus Stahlblech
	IK 07 für Türen mit Sichtscheiben
Schutzart	IP54 mit Tür, Rückwand, Deckblech und Seitenwand
	IP30* ohne Tür, mit Rückwand, Deckblech und Seitenwand
	IP20 für den Bodenblechbereich mit Bodenblech
	IP00 für den Bodenblechbereich ohne Bodenblech
Umgebungsbedingungen	Innenraumaufstellung
	Umgebungstemperatur max. + 40 °C
	Umgebungstemperatur min. - 5 °C
	Umgebungstemperatur im Mittel über 24h 35°C
	Lagertemperatur max. + 40 °C
	Lagertemperatur min. - 5 °C
Gehäuse und Türen	
Profil	Aus verzinktem Stahlblech, 36-fach profiliert
Gerüstrahmen	Gesteckt und verschraubt
Außenverkleidung	Aus gekantetem Stahlblech, 1,5 mm/2 mm
Oberfläche	Farbe RAL 7035, pulverbeschichtet
Rückwände	Ab 4-feldbreiten Schränken Doppelrückwände
Türen	Ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltüren
	Türanschlag links oder rechts
	Türöffnungswinkel bis 180° (Standard 135°)
	mit Stangenverschluss
Verschlusssystem	Standardverschluss 3 mm Doppelbart

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine N Modulen

Reihenschaltschränke TriLine C

Schrankauswahl

Schrankauswahl 1

R-Reihenschaltschrank
Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech, pro Feldbreite eine Flanschöffnung
(sonstige Teile separat bestellen)

Schrankauswahl 2

R-Reihenschaltschrankgerüst
Gerüst mit Rückwand
(sonstige Teile separat bestellen)

Schrankauswahl 3

R-Reihenschaltschrank in Bausätzen
Alle Teile müssen separat bestellt werden, die Lieferung erfolgt in Bausätzen

Reihenschaltschränke TriLine C

Schrankausbauvarianten

Einbau Montageplatte
Ausbau für die Steuerungstechnik mit Montageplatte

Einbau EDF-Montagegerüst
Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst, mittels EDF-Einbausatz auf WR-Montagegerüst

Einbau WR-Montagegerüst
Ausbau als Installationsverteiler mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst

Einbau von Traversen
Ausbau mit verschiedenen Traversen und Profilschienen

Reihenschaltschränke TriLine C

Bestellübersicht Schrankauswahl 1

R312T6

Im Lieferumfang enthalten

- Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech

Zubehör muss separat bestellt werden

- Seitenwand
- Verbindungsset
- Bodenblech IP20 (Bodenblechbereich ohne Bodenblech IP00)
- Flansche
- Sockel
- Berührungsschutz für den Ausbau mit CombiLine Modulen

R-Reihenschaltschrank						RE12, BH 8, 1913mm			RE14, BH 10, 2213mm		
Tiefe in mm	Breite in mm	Feldbreite FB	Anzahl PLE RE 12	Anzahl PLE RE 14	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
325	364	1	144	168	1	**R112T3**	2CPX047200R9999	1119,00	**R114T3**	2CPX047205R9999	1187,00
	614	2	288	336	1	**R212T3**	2CPX047201R9999	1151,00	**R214T3**	2CPX047206R9999	1217,00
	864	3	432	504	1	**R312T3**	2CPX047202R9999	1295,00	**R314T3**	2CPX047207R9999	1400,00
	1114	4	576	672	1	**R412T3**	2CPX047203R9999	1648,00	**R414T3**	2CPX047208R9999	1736,00
	1364	5	720	840	1	**R512T3**	2CPX047204R9999	1994,00	**R514T3**	2CPX047209R9999	2187,00
425	364	1	144	168	1	**R112T4**	2CPX047061R9999	1135,00	**R114T4**	2CPX047066R9999	1214,00
	614	2	288	336	1	**R212T4**	2CPX047062R9999	1165,00	**R214T4**	2CPX047067R9999	1284,00
	864	3	432	504	1	**R312T4**	2CPX047063R9999	1342,00	**R314T4**	2CPX047068R9999	1445,00
	1114	4	576	672	1	**R412T4**	2CPX047064R9999	1704,00	**R414T4**	2CPX047069R9999	1832,00
	1364	5	720	840	1	**R512T4**	2CPX047065R9999	2002,00	**R514T4**	2CPX047070R9999	2245,00
625	364	1	144	168	1	**R112T6**	2CPX047071R9999	1144,00	**R114T6**	2CPX047076R9999	1256,00
	614	2	288	336	1	**R212T6**	2CPX047072R9999	1206,00	**R214T6**	2CPX047077R9999	1326,00
	864	3	432	504	1	**R312T6**	2CPX047073R9999	1388,00	**R314T6**	2CPX047078R9999	1489,00
	1114	4	576	672	1	**R412T6**	2CPX047074R9999	1790,00	**R414T6**	2CPX047079R9999	1877,00
	1364	5	720	840	1	**R512T6**	2CPX047075R9999	2081,00	**R514T6**	2CPX047080R9999	2292,00

> Sockel siehe Seite 6/11
> Bodenbleche siehe Seite 6/15
> Seitenwände siehe Seite 6/17
> Flansche und Kabeltüllen siehe Seite 6/23
> Teile für den Innenausbau siehe Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N

Reihenschaltschränke TriLine C

Bestellübersicht Schrankauswahl 2

R312T6B

Im Lieferumfang enthalten

- Leerschrank mit Rückwand

Zubehör muss separat bestellt werden

- Deckblech
- Seitenwand
- Verbindungsset
- Bodenblech IP20 (Bodenblechbereich ohne Bodenblech IP00)
- Flansche
- Sockel
- Berührungsschutz für den Ausbau mit CombiLine Modulen

R-Reihenschaltschrankgerüst						RE12, BH8, 1913 mm			RE14, BH 10, 2213mm		
Tiefe in mm	Breite in mm	Feldbreite FB	Anzahl PLE RE 12	Anzahl PLE RE 14	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
325	364	1	144	168	1	**R112T3B**	2CPX047210R9999	749,00	**R114T3B**	2CPX047215R9999	792,00
	614	2	288	336	1	**R212T3B**	2CPX047211R9999	772,00	**R214T3B**	2CPX047216R9999	814,00
	864	3	432	504	1	**R312T3B**	2CPX047212R9999	846,00	**R314T3B**	2CPX047217R9999	877,00
	1114	4	576	672	1	**R412T3B**	2CPX047213R9999	937,00	**R414T3B**	2CPX047218R9999	990,00
	1364	5	720	840	1	**R512T3B**	2CPX047214R9999	1119,00	**R514T3B**	2CPX047219R9999	1313,00
425	364	1	144	168	1	**R112T4B**	2CPX047081R9999	758,00	**R114T4B**	2CPX047086R9999	818,00
	614	2	288	336	1	**R212T4B**	2CPX047082R9999	779,00	**R214T4B**	2CPX047087R9999	884,00
	864	3	432	504	1	**R312T4B**	2CPX047083R9999	885,00	**R314T4B**	2CPX047088R9999	931,00
	1114	4	576	672	1	**R412T4B**	2CPX047084R9999	960,00	**R414T4B**	2CPX047089R9999	1064,00
	1364	5	720	840	1	**R512T4B**	2CPX047085R9999	1129,00	**R514T4B**	2CPX047090R9999	1340,00
625	364	1	144	168	1	**R112T6B**	2CPX047091R9999	779,00	**R114T6B**	2CPX047096R9999	838,00
	614	2	288	336	1	**R212T6B**	2CPX047092R9999	802,00	**R214T6B**	2CPX047097R9999	908,00
	864	3	432	504	1	**R312T6B**	2CPX047093R9999	908,00	**R314T6B**	2CPX047098R9999	947,00
	1114	4	576	672	1	**R412T6B**	2CPX047094R9999	985,00	**R414T6B**	2CPX047099R9999	1130,00
	1364	5	720	840	1	**R512T6B**	2CPX047095R9999	1151,00	**R514T6B**	2CPX047100R9999	1367,00

> Sockel siehe Seite 6/9
> Türen und Frontblendrahmen siehe Seite 6/10
> Bodenbleche siehe Seite 6/15
> Deckbleche siehe Seite 6/16
> Seitenwände siehe Seite 6/17
> Flansche und Kabeltüllen siehe Seite 6/23
> Teile für den Innenausbau siehe Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N

Reihenschaltschränke TriLine C

Bestellübersicht Schrankauswahl 3

TriLine Schrankgerüst in Bausätzen

- Alle Teile müssen separat bestellt werden – Lieferung in Bausätzen
- In den Bausätzen der Breiten-, Tiefen- und Höhenprofile sind jeweils 4 Profile enthalten
- Pro Schrankgerüst wird jeweils einer dieser Bausätze benötigt
- Zusätzlich sind Eckteile und Schaniere notwendig
- Zubehör muss separat bestellt werden:
  Sockel, Flansche, Seitenwände, Bodenbleche, Deckbleche, Türen, Frontblenden, Rückwände, Teile für den Innenausbau, allgemeines Zubehör
- Palettenstückzahlen auf Anfrage

RPB1P4

RZ200

RZ201

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Breitenprofile				
1-feldbreit	4	**RPB1P4**	2CPX046771R9999	35,80
2-feldbreit, dieses Profil wird auch für die Schranktiefe 625 mm genutzt.	4	**RPB2P4**	2CPX046772R9999	47,60
3-feldbreit	4	**RPB3P4**	2CPX046774R9999	71,00
4-feldbreit	4	**RPB4P4**	2CPX046775R9999	89,50
5-feldbreit	4	**RPB5P4**	2CPX046776R9999	107,00
Tiefenprofile				
Schranktiefe 325 mm	4	**RPT3P4**	2CPX046779R9999	30,20
Schranktiefe 425 mm	4	**RPT4P4**	2CPX046780R9999	38,00
Schranktiefe 625 mm, Verwendung vom 2-feldbreiten Breitenprofil	4	**RPB2P4**	2CPX046772R9999	47,60
Höhenprofile				
12 RE, BH 8	4	**RPH8P4**	2CPX046777R9999	137,00
14 RE, BH 10	4	**RPH10P4**	2CPX046778R9999	167,00
Schrank – Eckteile 8 Innen- und 8 Außenecken einschließlich der Befestigungsschrauben	1	**RZ200**	2CPX046782R9999	403,00
Scharniere für Schrankgerüste mit durchgehender Tür 16 Standardscharniere, inkl. Befestigungsmaterial	1	**RZ201**	2CPX046783R9999	119,00

> Sockel siehe Seite 6/11
> Türen und Frontblendrahmen siehe Seite 6/13
> Rückwände siehe Seite 6/14
> Bodenbleche siehe Seite 6/15
> Deckbleche siehe Seite 6/16
> Seitenwände siehe Seite 6/17
> Flansche und Kabeltüllen siehe Seite 6/23
> Teile für den Innenausbau siehe Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N

Reihenschaltschränke TriLine C

Eckfeldschränke

R312T6B

Im Lieferumfang enthalten

- Leerschrank mit Tür, Rückwand und Deckblech
- Bodenblech IP20

Zubehör muss separat bestellt werden

- Sockel

TriLine C Eckfeldschrank			RE12, BH8, 1913 mm			RE14, BH 10, 2213mm		
Tiefe in mm	Breite in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
425	544	1	**RE12T4**	2CPX024099R9999	1744,00	**RE14T4**	2CPX024100R9999	1934,00
625	744	1	**RE12T6**	2CPX024101R9999	1806,00	**RE14T6**	2CPX024102R9999	1991,00

> Sockel siehe Seite 6/11

Reihenschaltschränke TriLine C

Sockel

RZS36

RZSET4

Tiefe in mm	Breite FB	Stück	BAUSATZ UNMONTIERT Type	Artikelnummer	EUR	VORMONTIERT*, IM SCHRANK EINGEBAUT Type	Artikelnummer	EUR
Sockel, Höhe 100 mm, Farbe RAL 9005								
325	1	1	**RZS13**	2CPX047101R9999	126,00	**RZS13A**	2CPX047106R9999	163,00
	2	1	**RZS23**	2CPX047102R9999	128,00	**RZS23A**	2CPX047107R9999	166,00
	3	1	**RZS33**	2CPX047103R9999	137,00	**RZS33A**	2CPX047108R9999	179,00
	4	1	**RZS43**	2CPX047104R9999	145,00	**RZS43A**	2CPX047109R9999	188,00
	5	1	**RZS53**	2CPX047105R9999	148,00	**RZS53A**	2CPX047110R9999	191,00
425	1	1	**RZS14**	2CPX047046R9999	126,00	**RZS14A**	2CPX020014R9999	164,00
	2	1	**RZS24**	2CPX047047R9999	133,00	**RZS24A**	2CPX020015R9999	174,00
	3	1	**RZS34**	2CPX047048R9999	144,00	**RZS34A**	2CPX020016R9999	187,00
	4	1	**RZS44**	2CPX047049R9999	154,00	**RZS44A**	2CPX020017R9999	199,00
	5	1	**RZS54**	2CPX047050R9999	175,00	**RZS54A**	2CPX020018R9999	227,00
625	1	1	**RZS16**	2CPX047051R9999	140,00	**RZS16A**	2CPX020019R9999	182,00
	2	1	**RZS26**	2CPX047052R9999	148,00	**RZS26A**	2CPX020020R9999	191,00
	3	1	**RZS36**	2CPX047053R9999	152,00	**RZS36A**	2CPX020021R9999	197,00
	4	1	**RZS46**	2CPX047054R9999	167,00	**RZS46A**	2CPX020022R9999	217,00
	5	1	**RZS56**	2CPX047055R9999	186,00	**RZS56A**	2CPX020023R9999	242,00
Sockel für Eckschränke, Höhe 100 mm, Farbe RAL 9005								
425 x 544		1	**RZSET4**	2CPX024103R9999	254,00	-	-	-
625 x 744		1	**RZSET6**	2CPX024104R9999	279,00	-	-	-

Reihenschaltschränke TriLine C

Sockelzubehör

RZ5P4

RZ3P4

RZ4P4

RZ35P2

RZB110

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Rangiersockelverbinder Zum Verschrauben von zwei Sockeln übereinander	4	**RZ5P4**	2CPX046008R9999	29,30
Bodenbefestigung Für Sockel zur Befestigung der Sockel am Boden	4	**RZ3P4**	2CPX046006R9999	10,50
Höhen-Niveauausgleich Für Sockel von 0 mm bis 38 mm	4	**RZ4P4**	2CPX046007R9999	99,50
Aufnahmewinkel Für Kabelabfangschiene im Sockel	2	**RZ35P2**	2CPX046010R9999	20,20
Kabelabfangschiene für Sockel				
1-feldbreit	1	**RZB110**	2CPX046039R9999	22,50
2-feldbreit	1	**RZB210**	2CPX046040R9999	31,00
3-feldbreit	1	**RZB310**	2CPX046041R9999	42,00
4-feldbreit	1	**RZB410**	2CPX046042R9999	52,00
5-feldbreit	1	**RZB510**	2CPX046043R9999	63,50

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
> Maße für Schrank- und Sockelanreihung, siehe Technisches Handbuch

Reihenschaltschränke TriLine C

Stahlblechtüren, transparente Türen und Frontblendrahmen

RZB312

RZT312

RF838

Höhe		Breite			BAUSATZ UNMONTIERT			VORMONTIERT*, IM SCHRANK EINGEBAUT		
RE	BH	FB	Bemerkung	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtüren, Farbe RAL 7035										
12	8	1		1	**RZB112**	2CPX046986R9999	368,00	**RZB112A**	2CPX020084R9999	441,00
		2		1	**RZB212**	2CPX046987R9999	389,00	**RZB212A**	2CPX020085R9999	465,00
		3		1	**RZB312**	2CPX046988R9999	448,00	**RZB312A**	2CPX020086R9999	538,00
		4	Tür links	1	**RZB412L**	2CPX046989R9999	327,00	**RZB412LA**	2CPX020087R9999	393,00
			Tür rechts	1	**RZB412R**	2CPX046990R9999	396,00	**RZB412RA**	2CPX020088R9999	476,00
		5	Tür links	1	**RZB512L**	2CPX046991R9999	393,00	**RZB512LA**	2CPX020089R9999	471,00
			Tür rechts	1	**RZB512R**	2CPX046992R9999	459,00	**RZB512RA**	2CPX020090R9999	552,00
14	10	1		1	**RZB114**	2CPX046993R9999	385,00	**RZB114A**	2CPX020091R9999	462,00
		2		1	**RZB214**	2CPX046994R9999	410,00	**RZB214A**	2CPX020092R9999	494,00
		3		1	**RZB314**	2CPX046995R9999	506,00	**RZB314A**	2CPX020093R9999	608,00
		4	Tür links	1	**RZB414L**	2CPX046996R9999	327,00	**RZB414LA**	2CPX020094R9999	393,00
			Tür rechts	1	**RZB414R**	2CPX046997R9999	402,00	**RZB414RA**	2CPX020095R9999	483,00
		5	Tür links	1	**RZB514L**	2CPX046998R9999	441,00	**RZB514LA**	2CPX020096R9999	528,00
			Tür rechts	1	**RZB514R**	2CPX046999R9999	510,00	**RZB514RA**	2CPX020097R9999	612,00
Stahlblechtüren mit Sichtscheibe										
12	8	2		1	**RZT212**	2CPX047033R9999	873,00	**RZT212A**	2CPX020001R9999	978,00
		3		1	**RZT312**	2CPX047034R9999	1064,00	**RZT312A**	2CPX020002R9999	1192,00
		4	Tür links	1	**RZT412L**	2CPX047035R9999	873,00	**RZT412LA**	2CPX020003R9999	978,00
			Tür rechts	1	**RZT412R**	2CPX047036R9999	912,00	**RZT412RA**	2CPX020004R9999	1021,00
		5	Tür links	1	**RZT512L**	2CPX047037R9999	1013,00	**RZT512LA**	2CPX020005R9999	1135,00
			Tür rechts	1	**RZT512R**	2CPX047038R9999	1073,00	**RZT512RA**	2CPX020006R9999	1203,00
14	10	2		1	**RZT214**	2CPX047040R9999	905,00	**RZT214A**	2CPX020008R9999	1014,00
		3		1	**RZT314**	2CPX047041R9999	1192,00	**RZT314A**	2CPX020009R9999	1335,00
		4	Tür links	1	**RZT414L**	2CPX047042R9999	905,00	**RZT414LA**	2CPX020010R9999	1014,00
			Tür rechts	1	**RZT414R**	2CPX047043R9999	932,00	**RZT414RA**	2CPX020011R9999	1044,00
		5	Tür links	1	**RZT514L**	2CPX047044R9999	1137,00	**RZT514LA**	2CPX020012R9999	1274,00
			Tür rechts	1	**RZT514R**	2CPX047045R9999	1223,00	**RZT514RA**	2CPX020013R9999	1370,00
Frontblendrahmen Für Tafelbauform mit Abdeckungen (Einbaulage der Abdeckungen max. 27 mm von der Vorderkante des Frontblendrahmens möglich), Farbe RAL 7035										
12	8	1		1	**RFB18**	2CPX045940R9999	229,00	-	-	-
		2		1	**RFB28**	2CPX045941R9999	237,00	-	-	-
		3		1	**RFB38**	2CPX045942R9999	245,00	-	-	-
		4		1	**RFB48**	2CPX045943R9999	256,00	-	-	-
		5		1	**RFB58**	2CPX045944R9999	271,00	-	-	-
14	10	1		1	**RFB110**	2CPX045945R9999	242,00	-	-	-
		2		1	**RFB210**	2CPX045946R9999	246,00	-	-	-
		3		1	**RFB310**	2CPX045947R9999	258,00	-	-	-
		4		1	**RFB410**	2CPX045948R9999	272,00	-	-	-
		5		1	**RFB510**	2CPX045949R9999	285,00	-	-	-

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen

Reihenschaltschränke TriLine C

Rückwände

RRW18

RRW110

Höhe RE	BH	Breite FB	Stück	BAUSATZ UNMONTIERT Type	Artikelnummer	EUR
Rückwände Rückwand aus Stahlblech, Farbe RAL 7035 Ab 4-feldbreit Doppelrückwände						
12	8	1	1	**RRW18**	2CPX046511R9999	144,00
		2	1	**RRW28**	2CPX046512R9999	175,00
		3	1	**RRW38**	2CPX046513R9999	219,00
		4	1	**RRW48L**	2CPX046514R9999	217,00
			1	**RRW48R**	2CPX046515R9999	159,00
		5	1	**RRW58L**	2CPX046516R9999	239,00
			1	**RRW58R**	2CPX046517R9999	179,00
14	10	1	1	**RRW110**	2CPX046518R9999	178,00
		2	1	**RRW210**	2CPX046519R9999	214,00
		3	1	**RRW310**	2CPX046520R9999	274,00
		4	1	**RRW410L**	2CPX046521R9999	254,00
			1	**RRW410R**	2CPX046522R9999	192,00
		5	1	**RRW510L**	2CPX046523R9999	323,00
			1	**RRW510R**	2CPX046524R9999	269,00

Reihenschaltschränke TriLine C

Bodenbleche

RB33G

RB33F3

RB34F

Tiefe in mm	Breite FB	Stück	BAUSATZ UNMONTIERT Type	Artikelnummer	EUR	VORMONTIERT*, IM SCHRANK EINGEBAUT Type	Artikelnummer	EUR
Bodenblech geschlossen, IP20, Stahlblech verzinkt								
325 einteilig	1	1	**RB13G**	2CPX045765R9999	40,90	**RB13GA**	2CPX047245R9999	52,00
	2	1	**RB23G**	2CPX045766R9999	43,70	**RB23GA**	2CPX047246R9999	57,00
	3	1	**RB33G**	2CPX045767R9999	48,80	**RB33GA**	2CPX047247R9999	63,00
	4	1	**RB43G**	2CPX045768R9999	58,50	**RB43GA**	2CPX047248R9999	76,50
	5	1	**RB53G**	2CPX045769R9999	62,50	**RB53GA**	2CPX047249R9999	81,00
425 einteilig	1	1	**RB14G**	2CPX045770R9999	42,80	**RB14GA**	2CPX047137R9999	56,00
	2	1	**RB24G**	2CPX045771R9999	47,50	**RB24GA**	2CPX047138R9999	62,00
	3	1	**RB34G**	2CPX045772R9999	53,50	**RB34GA**	2CPX047139R9999	69,50
	4	1	**RB44G**	2CPX045773R9999	66,50	**RB44GA**	2CPX047140R9999	86,50
	5	1	**RB54G**	2CPX045774R9999	71,00	**RB54GA**	2CPX047141R9999	92,50
625 einteilig	1	1	**RB16G**	2CPX045775R9999	52,50	**RB16GA**	2CPX047142R9999	69,50
	2	1	**RB26G**	2CPX045776R9999	57,00	**RB26GA**	2CPX047143R9999	73,50
	3	1	**RB36G**	2CPX045777R9999	64,00	**RB36GA**	2CPX047144R9999	83,50
	4	1	**RB46G**	2CPX045778R9999	80,50	**RB46GA**	2CPX047145R9999	105,00
	5	1	**RB56G**	2CPX045779R9999	101,00	**RB56GA**	2CPX047146R9999	131,00
Bodenblech mit einer Flanschöffnung pro Feldbreite, IP20, für Flansch TZ...; Stahlblech verzinkt								
325 einteilig	1	1	**RB13F3**	2CPX047240R9999	42,80	**RB13F3A**	2CPX047230R9999	54,50
	2	1	**RB23F3**	2CPX047241R9999	46,50	**RB23F3A**	2CPX047231R9999	59,00
	3	1	**RB33F3**	2CPX047242R9999	47,50	**RB33F3A**	2CPX047232R9999	66,50
	4	1	**RB43F3**	2CPX047243R9999	63,50	**RB43F3A**	2CPX047233R9999	82,00
	5	1	**RB53F3**	2CPX047244R9999	68,00	**RB53F3A**	2CPX047234R9999	88,50
425 einteilig	1	1	**RB14F3**	2CPX047127R9999	44,50	**RB14F3A**	2CPX024089R9999	58,00
	2	1	**RB24F3**	2CPX047128R9999	49,70	**RB24F3A**	2CPX024090R9999	64,00
	3	1	**RB34F3**	2CPX047129R9999	58,00	**RB34F3A**	2CPX024091R9999	75,50
	4	1	**RB44F3**	2CPX047130R9999	70,00	**RB44F3A**	2CPX024092R9999	90,50
	5	1	**RB54F3**	2CPX047131R9999	73,50	**RB54F3A**	2CPX024093R9999	96,00
625 mit Schiebeteilen vorne	1	1	**RB16F3**	2CPX047132R9999	61,00	**RB16F3A**	2CPX024094R9999	78,50
	2	1	**RB26F3**	2CPX047133R9999	82,50	**RB26F3A**	2CPX024095R9999	108,00
	3	1	**RB36F3**	2CPX047134R9999	101,00	**RB36F3A**	2CPX024096R9999	132,00
	4	1	**RB46F3**	2CPX047135R9999	125,00	**RB46F3A**	2CPX024097R9999	162,00
	5	1	**RB56F3**	2CPX047136R9999	150,00	**RB56F3A**	2CPX024098R9999	193,00
Bodenblech mit Flanschöffnung, mit Sinus-Moosgummi-Flansch, IP00, Stahlblech verzinkt								
425 einteilig	2	1	**RB24F**	2CPX046624R9999	131,00	**RB24FA**	2CPX047147R9999	169,00
	3	1	**RB34F**	2CPX046627R9999	153,00	**RB34FA**	2CPX047149R9999	275,00
	4	1	**RB44F**	2CPX046630R9999	212,00	**RB44FA**	2CPX047151R9999	221,00
	5	1	**RB54F**	2CPX046633R9999	244,00	**RB54FA**	2CPX047153R9999	358,00
625 mit Schiebeteilen vorne	2	1	**RB26F**	2CPX046625R9999	170,00	**RB26FA**	2CPX047148R9999	198,00
	3	1	**RB36F**	2CPX046628R9999	204,00	**RB36FA**	2CPX047150R9999	317,00
	4	1	**RB46F**	2CPX046631R9999	275,00	**RB46FA**	2CPX047152R9999	264,00
	5	1	**RB56F**	2CPX046634R9999	332,00	**RB56FA**	2CPX047154R9999	432,00

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen

> Flansche und Kabeltüllen siehe ab Seite 6/23

Reihenschaltschränke TriLine C

Deckbleche

RD33G

RD33F3

RD36F4

RZ536

Tiefe in mm	Breite FB	Stück	BAUSATZ UNMONTIERT Type	Artikelnummer	EUR	VORMONTIERT*, IM SCHRANK EINGEBAUT Type	Artikelnummer	EUR
Deckblech geschlossen, Farbe RAL 7035								
325	1	1	**RD13G**	2CPX045711R9999	73,00	**RD13GA**	2CPX047220R9999	95,00
	2	1	**RD23G**	2CPX045712R9999	75,00	**RD23GA**	2CPX047221R9999	98,00
	3	1	**RD33G**	2CPX045713R9999	85,50	**RD33GA**	2CPX047222R9999	111,00
	4	1	**RD43G**	2CPX045714R9999	90,50	**RD43GA**	2CPX047223R9999	117,00
	5	1	**RD53G**	2CPX045715R9999	99,00	**RD53GA**	2CPX047224R9999	130,00
425	1	1	**RD14G**	2CPX045716R9999	73,50	**RD14GA**	2CPX047155R9999	96,00
	2	1	**RD24G**	2CPX045717R9999	75,50	**RD24GA**	2CPX047156R9999	99,00
	3	1	**RD34G**	2CPX045718R9999	87,50	**RD34GA**	2CPX047157R9999	114,00
	4	1	**RD44G**	2CPX045719R9999	90,50	**RD44GA**	2CPX047158R9999	118,00
	5	1	**RD54G**	2CPX045720R9999	110,00	**RD54GA**	2CPX047159R9999	143,00
625	1	1	**RD16G**	2CPX045721R9999	79,00	**RD16GA**	2CPX047160R9999	103,00
	2	1	**RD26G**	2CPX045722R9999	98,00	**RD26GA**	2CPX047161R9999	128,00
	3	1	**RD36G**	2CPX045723R9999	103,00	**RD36GA**	2CPX047162R9999	134,00
	4	1	**RD46G**	2CPX045724R9999	119,00	**RD46GA**	2CPX047163R9999	156,00
	5	1	**RD56G**	2CPX045725R9999	138,00	**RD56GA**	2CPX047164R9999	180,00
Deckblech mit einer Flanschöffnung pro Feldbreite, für Flansch TZ...; Farbe RAL 7035								
325	1	1	**RD13F3**	2CPX047235R9999	80,00	**RD13F3A**	2CPX047225R9999	103,00
	2	1	**RD23F3**	2CPX047236R9999	82,50	**RD23F3A**	2CPX047226R9999	108,00
	3	1	**RD33F3**	2CPX047237R9999	92,50	**RD33F3A**	2CPX047227R9999	121,00
	4	1	**RD43F3**	2CPX047238R9999	99,00	**RD43F3A**	2CPX047228R9999	129,00
	5	1	**RD53F3**	2CPX047239R9999	104,00	**RD53F3A**	2CPX047229R9999	135,00
425	1	1	**RD14F3**	2CPX047112R9999	80,50	**RD14F3A**	2CPX024074R9999	105,00
	2	1	**RD24F3**	2CPX047113R9999	85,50	**RD24F3A**	2CPX024075R9999	111,00
	3	1	**RD34F3**	2CPX047114R9999	96,50	**RD34F3A**	2CPX024076R9999	126,00
	4	1	**RD44F3**	2CPX047115R9999	99,50	**RD44F3A**	2CPX024077R9999	130,00
	5	1	**RD54F3**	2CPX047116R9999	119,00	**RD54F3A**	2CPX024078R9999	156,00
625	1	1	**RD16F3**	2CPX047117R9999	88,00	**RD16F3A**	2CPX024079R9999	115,00
	2	1	**RD26F3**	2CPX047118R9999	102,00	**RD26F3A**	2CPX024080R9999	133,00
	3	1	**RD36F3**	2CPX047119R9999	114,00	**RD36F3A**	2CPX024081R9999	149,00
	4	1	**RD46F3**	2CPX047120R9999	126,00	**RD46F3A**	2CPX024082R9999	164,00
	5	1	**RD56F3**	2CPX047121R9999	152,00	**RD56F3A**	2CPX024083R9999	197,00
Deckblech mit zwei Flanschöffnungen pro Feldbreite, für Flansch TZ...; Farbe RAL 7035								
625	1	1	**RD16F4**	2CPX047122R9999	96,50	**RD16F4A**	2CPX024084R9999	126,00
	2	1	**RD26F4**	2CPX047123R9999	111,00	**RD26F4A**	2CPX024085R9999	145,00
	3	1	**RD36F4**	2CPX047124R9999	123,00	**RD36F4A**	2CPX024086R9999	160,00
	4	1	**RD46F4**	2CPX047125R9999	137,00	**RD46F4A**	2CPX024087R9999	179,00
	5	1	**RD56F4**	2CPX047126R9999	159,00	**RD56F4A**	2CPX024088R9999	207,00
IP Set*[1] , zur Montage am Deckblech								
325	1	1	**RZ513**	2CPX047256R9999	44,40	-	-	-
	2	1	**RZ523**	2CPX047257R9999	47,50	-	-	-
	3	1	**RZ533**	2CPX047258R9999	52,00	-	-	-
	4	1	**RZ543**	2CPX047259R9999	60,00	-	-	-
	5	1	**RZ553**	2CPX047260R9999	67,50	-	-	-
425	1	1	**RZ514**	2CPX047165R9999	46,50	-	-	-
	2	1	**RZ524**	2CPX047166R9999	49,60	-	-	-
	3	1	**RZ534**	2CPX047167R9999	54,50	-	-	-
	4	1	**RZ544**	2CPX047168R9999	62,00	-	-	-
	5	1	**RZ554**	2CPX047169R9999	69,50	-	-	-
625	1	1	**RZ516**	2CPX047170R9999	48,60	-	-	-
	2	1	**RZ526**	2CPX047171R9999	51,50	-	-	-
	3	1	**RZ536**	2CPX047172R9999	57,00	-	-	-
	4	1	**RZ546**	2CPX047173R9999	64,00	-	-	-
	5	1	**RZ556**	2CPX047174R9999	71,50	-	-	-

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen

*[1] Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten

> Flansche und Kabeltüllen siehe ab Seite 6/23

Reihenschaltschränke TriLine C

Seitenwände und Zubehör

RSW84P2

RZ33

RZ504

RZ11P4

RZ32P4

RZ36

RZ12P20

RZ13P20

RZ14P20

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Seitenwände 2 Stück, Farbe RAL 7035				
12 RE, BH 8				
Schranktiefe 325 mm	2	**RSW83P2**	2CPX045820R9999	251,00
Schranktiefe 425 mm	2	**RSW84P2**	2CPX045821R9999	271,00
Schranktiefe 625 mm	2	**RSW86P2**	2CPX045822R9999	350,00
14 RE, BH 10				
Schranktiefe 325 mm	2	**RSW103P2**	2CPX045824R9999	321,00
Schranktiefe 425 mm	2	**RSW104P2**	2CPX045825R9999	329,00
Schranktiefe 625 mm	2	**RSW106P2**	2CPX045826R9999	426,00
Verbindungsset, IP40 Für Schrankanreihung, mit Dichtungsband (8 x 8 x 6000 mm)	1	**RZ33**	2CPX045997R9999	61,50
Verbindungsset, IP54 Für Schrankanreihung mit Dichtungsband und Dichtprofil				
Schranktiefe 325 mm	1	**RZ502**	2CPX047261R9999	78,50
Schranktiefe 425 mm	1	**RZ504**	2CPX047175R9999	83,50
Schranktiefe 625 mm	1	**RZ505**	2CPX047176R9999	87,50
Transportösen Für Krantransport	4	**RZ11P4**	2CPX045995R9999	57,50
Außenbefestigungslaschen Um Schränke oben an der Wand zu befestigen	2	**RZ32P2**	2CPX045996R9999	31,50
Erdungssets				
Für Türen, Rückwände, Seitenwände und Deckbleche	1	**RZ36**	2CPX046013R9999	14,40
Für Standardtüren mit einem Türöffnungswinkel von 180°	1	**RZ55**	2CPX046166R9999	14,40
Befestigungsschrauben				
Linsenschraube Für Traversen und Profilschienen				
M6 x 10 mm (Torx T30)	20	**RZ12P20**	2CPX046000R9999	8,05
	500	**RZ12P500**	2CPX046001R9999	103,00
M6 x 16 mm (Torx T30)	20	**RZ15P20**	2CPX046004R9999	9,10
Senkschraube Für Rückwand und Seitenwände M6 x 12 mm (Torx T30) Für Befestigung Sammelschienenhalter	20	**RZ13P20**	2CPX046002R9999	8,40
Linsen-Dünnblechschraube Für Scharnierbefestigung M6 x 14 mm (Torx T30)	20	**RZ14P20**	2CPX046003R9999	8,60

Reihenschaltschränke TriLine C

Trennwände, Plantaschen und Zubehör

RTW831

RZ147

RZ506

ZA6

ZA13

ZA5

ZA123

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Feld/Feld-Trennwände Für die Montage zwischen zwei Schränken, Stahlblech verzinkt, 1 mm (Verbindungsset RZ147 separat bestellen)				
12 RE, BH 8				
Schranktiefe 325 mm	1	**RTW831**	2CPX046231R9999	42,50
Schranktiefe 425 mm	1	**RTW841**	2CPX046232R9999	49,90
Schranktiefe 625 mm	1	**RTW861**	2CPX046233R9999	77,50
14 RE, BH 10				
Schranktiefe 325 mm	1	**RTW1031**	2CPX046235R9999	49,20
Schranktiefe 425 mm	1	**RTW1041**	2CPX046236R9999	63,50
Schranktiefe 625 mm	1	**RTW1061**	2CPX046237R9999	88,00
Verbindungsset, IP40 Für Schrankanreihung beim Einbau von Trennwänden, mit Dichtungsband (8 x 8 x 6000 mm)	1	**RZ147**	2CPX046230R9999	102,00
Verbindungsset, IP54 Für Schrankanreihung beim Einbau von Trennwänden mit Dichtungsband und Dichtprofil				
Schranktiefe 325 mm	1	**RZ503**	2CPX047262R9999	141,00
Schranktiefe 425 mm	1	**RZ506**	2CPX047177R9999	125,00
Schranktiefe 625 mm	1	**RZ507**	2CPX047178R9999	129,00
Plantaschen				
DIN A4 Selbstklebend, mit transparenter Hülle und verstärktem Rücken	1	**ZA6**	2CPX038227R9999	23,20
	10	**ZA6P10**	2CPX062380R9999	206,00
DIN A4 Selbstklebend	1	**ZA13**	2CPX038233R9999	22,40
	10	**ZA13P10**	2CPX062381R9999	198,00
DIN A5 Selbstklebend	1	**ZA5**	2CPX038228R9999	16,95
	10	**ZA5P10**	2CPX062382R9999	144,00
Plantaschenhalterung				
Für Plantasche ZA13, zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben	1	**ZA123**	2CPX038471R9999	47,70
Für Plantasche ZA5, zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben	1	**ZA125**	2CPX038472R9999	47,10

Reihenschaltschränke TriLine C

Montagegerüsthalter, Montageplatten und Zubehör

RZ1P4

RZT6P2

RM38

RM8

RZ48

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
WR-Montagegerüsthalter Wird benötigt beim Einbau von WR-Montageplatten, WR-Montagegerüsten oder Modulen auf WR-Montagegerüsten; Beim Einbau von zwei Montageplatten, WR-Montagegerüsten oder zwei WR-Montagegerüsten mit Modulen nebeneinander zusätzlich WR-Traverse RZT bestellen				
WR-Montagegerüsthalter	4	**RZ1P4**	2CPX045950R9999	47,20
WR-Montagegerüsthalter, im Schrank eingebaut*	4	**RZ1P4A**	2CPX023978R9999	64,00
WR-Traverse Wird benötigt beim Einbau von zwei Montageplatten, WR-Montagegerüsten oder WR-Montagegerüsten mit Modulen nebeneinander				
Schranktiefe 325 mm	2	**RZT3P2**	2CPX045952R9999	61,00
Schranktiefe 325 mm, im Schrank eingebaut*	2	**RZT3P2A**	2CPX023979R9999	79,00
Schranktiefe 425 mm	2	**RZT4P2**	2CPX045953R9999	69,00
Schranktiefe 425 mm, im Schrank eingebaut*	2	**RZT4P2A**	2CPX023980R9999	88,00
Schranktiefe 625 mm	2	**RZT6P2**	2CPX045954R9999	81,00
Schranktiefe 625 mm, im Schrank eingebaut*	2	**RZT6P2A**	2CPX023981R9999	102,00
Montageplatte 2 mm Stahlblech verzinkt, beim Einbau der Montageplatte ganz hinten im Schrank, Haltewinkel RZ48 bestellen (RZ1P4 wird bei dieser Montage nicht benötigt), max. Belastbarkeit der Montageplatten 200 kg				
12 RE, BH 8				
1-feldbreit	1	**RM18**	2CPX045909R9999	178,00
2-feldbreit	1	**RM28**	2CPX045910R9999	215,00
3-feldbreit	1	**RM38**	2CPX045911R9999	277,00
4-feldbreit	1	**RM48**	2CPX045912R9999	326,00
5-feldbreit = RM28+RM38		-	-	-
14 RE, BH 10				
1-feldbreit	1	**RM110**	2CPX045913R9999	181,00
2-feldbreit	1	**RM210**	2CPX045914R9999	228,00
3-feldbreit	1	**RM310**	2CPX045915R9999	277,00
4-feldbreit	1	**RM410**	2CPX045916R9999	329,00
5-feldbreit = RM210+RM310		-	-	-
Montageplatten Zwischenteil Beim Einbau von Montageplatten über mehrere Schränke nebeneinander				
12 RE, BH 8	1	**RM8**	2CPX045918R9999	196,00
14 RE, BH 10	1	**RM10**	2CPX045919R9999	212,00
Haltewinkel Wird benötigt, um Montageplatten ganz hinten im Schrank zu montieren	1	**RZ48**	2CPX046100R9999	37,80

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen

Reihenschaltschränke TriLine C

Berührungsschutz, Montagegerüste und Einbausätze



RB38



WR38

WNF3

RNF3

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Berührungsschutz Wird benötigt beim Einbau von Verteilerfeldern/Kombi-Sets, Zählerfeldern oder Modulen				
12 RE, BH 8				
1-feldbreit	1	**RB18**	2CPX045930R9999	87,50
2-feldbreit	1	**RB28**	2CPX045931R9999	99,00
3-feldbreit	1	**RB38**	2CPX045932R9999	104,00
4-feldbreit	1	**RB48**	2CPX045933R9999	134,00
5-feldbreit	1	**RB58**	2CPX045934R9999	148,00
14 RE, BH 10				
1-feldbreit	1	**RB110**	2CPX045935R9999	99,50
2-feldbreit	1	**RB210**	2CPX045936R9999	109,00
3-feldbreit	1	**RB310**	2CPX045937R9999	118,00
4-feldbreit	1	**RB410**	2CPX045938R9999	134,00
5-feldbreit	1	**RB510**	2CPX045939R9999	157,00
Montagegerüst Wird benötigt beim freien Aufbau auf das WR-Montagegerüst Wird benötigt beim Einbau von EDF-Einbausatz WNF (ab Schranktiefe 425 mm) Wird benötigt beim Ausbau mit Modulen auf WR-Montagegerüst				
12 RE, BH 8				
1-feldbreit	1	**WR18**	2CPX034801R9999	105,00
2-feldbreit	1	**WR28**	2CPX034802R9999	116,00
3-feldbreit	1	**WR38**	2CPX034803R9999	125,00
4-feldbreit	1	**WR48**	2CPX034804R9999	136,00
5-feldbreit = WR28+WR38		-	-	-
14 RE, BH 10				
1-feldbreit	1	**WR110**	2CPX045234R9999	113,00
2-feldbreit	1	**WR210**	2CPX045235R9999	122,00
3-feldbreit	1	**WR310**	2CPX045236R9999	133,00
4-feldbreit	1	**WR410**	2CPX045237R9999	146,00
5-feldbreit = WR210+WR310		-	-	-
EDF-Einbausatz Wird benötigt zum Einbau von Verteilerfeldern, Kombi-Sets, Zählerfeldern oder Modulen auf EDF-Montagegerüst auf das WR-Montagegerüst				
1-feldbreit	1	**WNF1**	2CPX045961R9999	78,50
2-feldbreit	1	**WNF2**	2CPX045962R9999	81,00
3-feldbreit	1	**WNF3**	2CPX045963R9999	99,00
4-feldbreit	1	**WNF4**	2CPX045964R9999	111,00
5-feldbreit = WNF2+WNF3		-	-	-
Wird benötigt beim Ausbau mit Universaltraversen und Profilen sowie zum Einbau von Verteilerfeldern, Kombi-Sets, Zählerfeldern oder Modulen auf EDF-Montagegerüst				
1-feldbreit	1	**RNF1**	2CPX045956R9999	111,00
2-feldbreit	1	**RNF2**	2CPX045957R9999	123,00
3-feldbreit	1	**RNF3**	2CPX045958R9999	128,00
4-feldbreit	1	**RNF4**	2CPX045959R9999	144,00
5-feldbreit	1	**RNF5**	2CPX045960R9999	153,00

Reihenschaltschränke TriLine C

Schlossaustauschteile

TZ507

TZ508

ZH130

ZH132

ZH134

ZH137

TZ503

TZ504

TZ505

TZ506

TZ510

ZH142

ZH91

ZH160

ZH157

ZH162

ZH165

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Schlüsselschilder für Betätigungsdorne				
Für Betätigungsdorn 3 mm (Standard)* und 5 mm (ähnlich RAL 9005)	1	**TZ507**	2CPX010491R9999	13,00
Für Drei- und Vierkant-Betätigungsdorn sowie Daimler-Benz-Einsatz	1	**TZ508**	2CPX010492R9999	13,00
Betätigungsdorne				
Doppelbart 3 mm*	1	**ZH130**	2CPX060490R9999	7,45
Doppelbart 5 mm	1	**ZH131**	2CPX060491R9999	7,45
Dreikant 7 mm	1	**ZH132**	2CPX060492R9999	7,45
Dreikant 8 mm	1	**ZH133**	2CPX060493R9999	7,80
Vierkant 6 mm	1	**ZH134**	2CPX060494R9999	7,95
Vierkant 7 mm	1	**ZH135**	2CPX060495R9999	7,95
Vierkant 8 mm	1	**ZH136**	2CPX060496R9999	7,95
Daimler-Benz	1	**ZH137**	2CPX060497R9999	7,45
Klinkengriff				
Mit Schlüsselschild, mit Schloss (Schließung EK333)	1	**TZ503**	2CPX010487R9999	98,00
Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	**TZ504**	2CPX010488R9999	68,00
Knebelgriff				
Mit Schlüsselschild, mit Schloss (Schließung EK333)	1	**TZ505**	2CPX010489R9999	78,50
Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	**TZ506**	2CPX010490R9999	51,50
Schwenkgriff Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10) mit Plombierkappe	1	**TZ510**	2CPX010494R9999	71,00
Blindeinsatz Anstelle eines Profilhalbzylinders beim Schwenkgriff TZ510	1	**ZH142**	2CPX060502R9999	27,30
Universalschlüssel				
Doppelbart 3 mm/5 mm Dreikant 8 mm, Vierkant 6 mm/8 mm	1	**ZH91**	2CPX066091R9999	13,25
Doppelbart 3 mm*	1	**ZH160**	2CPX060660R9999	8,40
Doppelbart 5 mm	1	**ZH161**	2CPX060661R9999	8,40
Dreikant 7 mm	1	**ZH157**	2CPX060657R9999	8,40
Dreikant 8 mm	1	**ZH158**	2CPX060658R9999	8,40
Vierkant 6 mm	1	**ZH162**	2CPX060662R9999	8,40
Vierkant 7 mm	1	**ZH163**	2CPX060663R9999	8,40
Vierkant 8 mm	1	**ZH164**	2CPX060664R9999	8,40
Daimler-Benz	1	**ZH165**	2CPX060665R9999	8,40

* Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten

Reihenschaltschränke TriLine C

Türersatzteile

RZ8P4

RZ9P4

RZ34P4

ZH150

RZ10P2

RZ18 RZ17

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Scharnier* Türöffnungswinkel 135° mit Befestigungsmaterial	4	**RZ8P4**	2CPX045992R9999	40,20
Scharnier für Standardtüren Türöffnungswinkel 180° (beim Einsatz von TZ510 muss bei Anreihung der Türanschlag immer wechseln) mit Befestigungsmaterial (bei 4- und 5-feldbreiten Schränken wird RZ9P4 zweimal benötigt)	4	**RZ9P4**	2CPX045993R9999	316,00
Scharnierstifte* Auch zur Schrankanreihung bei Werksmontage einsetzbar	4	**RZ34P4**	2CPX046009R9999	8,90
Stangenführung* Für Schlossgestänge	1	**ZH150**	2CPX060650R9999	6,00
Gummidichtung* Für Doppeltüren	2	**RZ10P2**	2CPX045994R9999	10,50
Stangenverschluss* Mit Schlosskörper, für 1- bis 3-feldbreite Schränke mit 1-flügeliger Tür				
RE 12 = 1800 mm	1	**RZ18**	2CPX047179R9999	65,00
RE 14 = 2000 mm	1	**RZ20**	2CPX047180R9999	66,50
Mit Schlosskörper, für 4- bis 5-feldbreite Schränke mit 2-flügeliger Tür				
RE 12 = 1800 mm	1	**RZ17**	2CPX047193R9999	65,00
RE 14 = 2000 mm	1	**RZ19**	2CPX047194R9999	66,50

* Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten

Reihenschaltschränke TriLine C

Flansche und Kabeltüllen

TZ101

TZ110


TZ111

TZ102

TZ103

TZ112

TZ104

TZ105

TZ107

TZ106

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Membranflansch Material Kunststoff				
Mit 52 Kabeldurchführungen für Leitungsdurchmesser von 2 x 6 - 32,5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm	1	**TZ101**	2CPX010450R9999	37,50
	10	**TZ101P10**	2CPX010451R9999	366,00
	100	**TZ101P100**	2CPX010826R9999	3549,00
Mit 8 Kabeldurchführungen Für Leitungsdurchmesser von 8 x 13 bis 34 mm	1	**TZ110**	2CPX010850R9999	65,00
	10	**TZ110P10**	2CPX010934R9999	650,00
Mit 12 Kabeldurchführungen davon 1 Kabeltülle Für Leitungsdurchmesser von 1 x 14 bis 54 mm, 3 x 13 bis 34 mm, 3 x 13 bis 26,5 mm, 4 x 5 bis 21 mm, 1 x 6 bis 15 mm	1	**TZ111**	2CPX010851R9999	71,50
	10	**TZ111P10**	2CPX010935R9999	719,00
Flansch für M-Verschraubungen Material Kunststoff				
1 x M63/M50, 2 x M32/M20, 5 x M25, 5 x M20	1	**TZ102**	2CPX010452R9999	27,20
	10	**TZ102P10**	2CPX010453R9999	260,00
4 x M20/M25, 18 x M20	1	**TZ103**	2CPX010454R9999	27,20
	10	**TZ103P10**	2CPX010455R9999	260,00
Flansch mit Kabeltüllen Material Kunststoff				
Mit 1 Kabeltülle Für Leitungsdurchmesser von 1 x 14 bis 68 mm	1	**TZ112**	2CPX010852R9999	61,50
Mit 2 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser von 2 x 14 bis 68 mm	1	**TZ104**	2CPX010456R9999	82,00
	10	**TZ104P10**	2CPX010932R9999	820,00
Mit 3 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser von 3 x 14 bis 54 mm	1	**TZ105**	2CPX010457R9999	114,00
	10	**TZ105P10**	2CPX010933R9999	1113,00
Verschlussflansch				
Material Kunststoff	1	**TZ107**	2CPX010460R9999	26,10
	10	**TZ107P10**	2CPX010461R9999	249,00
Material Stahlblech Für geerdete Schränke	1	**TZ106**	2CPX010458R9999	30,30
	10	**TZ106P10**	2CPX010459R9999	295,00

Reihenschaltschränke TriLine C

Flansche und Kabeltüllen

RZF10 RZF9



RZ65

RZF19 RZF18

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Kabeltüllen Aus PVC für Materialstärke 2 - 3 mm				
Für Leitungsdurchmesser 14 - 54 mm Bohrungsdurchmesser 58 mm	1	**RZF9**	2CPX046612R9999	31,00
Für Leitungsdurchmesser 14 - 68 mm Bohrungsdurchmesser 75 mm	1	**RZF10**	2CPX046613R9999	31,20
Moosgummi-Sinus-Flansch Für Bodenbleche RB... F				
2-feldbreit	1	**RZ65**	2CPX046225R9999	61,50
3-feldbreit	1	**RZ66**	2CPX046226R9999	71,00
4-feldbreit (2-teilig 493 mm + 493 mm)	1	**ZW57**	2CPX060122R9999	109,00
5-feldbreit (2-teilig 493 mm + 743 mm)	1	**ZW58**	2CPX060123R9999	133,00
Kabeltüllen mit Zugentlastung Für Materialstärke 2 - 3 mm				
Für Leitungsdurchmesser 10 - 34 mm Bohrungsdurchmesser 40,5 mm	1	**RZF18**	2CPX046900R9999	69,50
Für Leitungsdurchmesser 18 - 54 mm Bohrungsdurchmesser 63,5 mm	1	**RZF19**	2CPX046901R9999	137,00

Reihenschaltschränke TriLine C

Systemteile für Einbausätze

ZW61LR

ZW50

ZW41

RZ21

RZ31P2

RZ26

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Systemteile für EDF-Einbausatz WNF				
Winkel für Tragschienen 1 x links und 1 x rechts	1	**ZW61LR**	2CPX062455R9999	19,75
Tragschiene oben oder unten einsetzbar				
1-feldbreit	1	**ZW50**	2CPX039459R9999	13,20
2-feldbreit	1	**ZW46**	2CPX039446R9999	19,65
3-feldbreit	1	**ZW47**	2CPX039447R9999	22,80
4-feldbreit	1	**ZW48**	2CPX039448R9999	26,30
Mitteltragschiene				
1-feldbreit	1	**ZW41**	2CPX039441R9999	22,80
2-feldbreit	1	**ZW42**	2CPX039442R9999	22,30
3-feldbreit	1	**ZW43**	2CPX039443R9999	28,10
4-feldbreit	1	**ZW44**	2CPX039444R9999	32,70
Systemteile für EDF-Einbausatz RNF				
Tragschiene oben oder unten einsetzbar				
1-feldbreit	1	**RZ21**	2CPX045966R9999	18,70
2-feldbreit	1	**RZ22**	2CPX045967R9999	23,70
3-feldbreit	1	**RZ23**	2CPX045968R9999	26,20
4-feldbreit	1	**RZ24**	2CPX045969R9999	30,10
5-feldbreit	1	**RZ25**	2CPX045970R9999	34,20
Winkel Für Mitteltragschiene	2	**RZ31P2**	2CPX045987R9999	39,40
Mitteltragschiene				
1-feldbreit	1	**RZ26**	2CPX045971R9999	35,60
2-feldbreit	1	**RZ27**	2CPX045972R9999	41,30
3-feldbreit	1	**RZ28**	2CPX045973R9999	44,70
4-feldbreit	1	**RZ29**	2CPX045974R9999	49,70
5-feldbreit	1	**RZ30**	2CPX045975R9999	54,00

Reihenschaltschränke TriLine C

Universaltraversen und Zubehör

RZUT3

RZULT3

RZ6P2

RZ12P20

RZ37P20

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Universaltraversen für die Montage zwischen Schrankprofilen*				
Tiefen-Universaltraverse 65 x 30 mm, Raster 25 mm für Presslochmutter M6				
Schranktiefe 325 mm	1	**RZUT3**	2CPX045976R9999	18,40
Schranktiefe 425 mm	1	**RZUT4**	2CPX045977R9999	22,80
Schranktiefe 625 mm	1	**RZUT6**	2CPX045978R9999	30,00
Breiten-Universaltraverse 65 x 30 mm, Raster 25 mm für Presslochmutter M6				
Schrankbreite 1	1	**RZUB1**	2CPX045980R9999	20,30
Schrankbreite 2	1	**RZUB2**	2CPX045981R9999	30,10
Schrankbreite 3	1	**RZUB3**	2CPX045982R9999	39,40
Schrankbreite 4	1	**RZUB4**	2CPX045983R9999	50,00
Schrankbreite 5	1	**RZUB5**	2CPX045984R9999	60,00
Höhen-Universaltraverse 65 x 30 mm, Raster 25 mm für Presslochmutter M6				
Schrankhöhe 8, 12 RE	1	**RZUH8**	2CPX045985R9999	94,50
Schrankhöhe 10, 14 RE	1	**RZUH10**	2CPX045986R9999	104,00
Tiefen-Universaltraverse 50 x 25 mm, mit Lochung, Raster 12,5 mm				
Schranktiefe 325 mm	1	**RZULT3**	2CPX046054R9999	18,35
Schranktiefe 425 mm	1	**RZULT4**	2CPX046055R9999	21,80
Schranktiefe 625 mm	1	**RZULT6**	2CPX046056R9999	28,90
Breiten-Universaltraverse 50 x 25 mm, mit Lochung, Raster 12,5 mm				
Schrankbreite 1	1	**RZULB1**	2CPX046058R9999	19,00
Schrankbreite 2	1	**RZULB2**	2CPX046059R9999	28,90
Schrankbreite 3	1	**RZULB3**	2CPX046060R9999	38,00
Schrankbreite 4	1	**RZULB4**	2CPX046061R9999	47,20
Schrankbreite 5	1	**RZULB5**	2CPX046062R9999	58,50
Höhen-Universaltraverse 50 x 25 mm, mit Lochung, Raster 12,5 mm				
Schrankhöhe 8, 12 RE	1	**RZULH8**	2CPX046063R9999	80,50
Schrankhöhe 10, 14 RE	1	**RZULH10**	2CPX046064R9999	92,50
Traversenhalter Für Universaltraverse 65 x 30 mm	2	**RZ6P2**	2CPX045990R9999	18,10
	20	**RZ6P20**	2CPX046011R9999	118,00
Linsenschraube Zur Befestigung von Traversen an den Schrankprofilen M6 x 10 mm (Torx 30)	20	**RZ12P20**	2CPX046000R9999	8,05
	500	**RZ12P500**	2CPX046001R9999	103,00
Presslochmutter M6 Für Universaltraverse 65 x 30 und an den Schrankprofilen	20	**RZ37P20**	2CPX046014R9999	16,10

* Einbauvarianten Universaltraversen siehe Technisches Handbuch

Reihenschaltschränke TriLine C

Montagewinkel und Zubehör

RZ7P2

RZ39P2

RZ40P2

RZ41P2

RZ12P20

ZX661P10

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Montagewinkel für Universaltraversen 65 x 30 mm u. 50 x 25 mm Für die Montage von Universaltraversen zwischen den Schrankprofilen	2	**RZ7P2**	2CPX045991R9999	20,50
	20	**RZ7P20**	2CPX046012R9999	136,00
Montagewinkel für Universaltraversen 50 x 25 mm Für Montage um 90°	2	**RZ39P2**	2CPX046017R9999	37,90
	20	**RZ39P20**	2CPX046018R9999	368,00
Montagewinkel für Universaltraversen 50 x 25 mm Für Montage flachliegend	2	**RZ40P2**	2CPX046019R9999	26,20
	20	**RZ40P20**	2CPX046020R9999	246,00
Montagewinkel für Universaltraversen 65 x 30 mm u. 50 x 25 mm Höheneinstellbar, für die Montage von Universaltraversen zwischen den Schrankprofilen	2	**RZ41P2**	2CPX046065R9999	16,45
	20	**RZ41P20**	2CPX046066R9999	138,00
Zubehör für Universaltraversen 50 x 25 mm				
Linsenschraube Zur Befestigung von Traversen an den Schrankprofilen M6 x 10 mm (Torx 30)	20	**RZ12P20**	2CPX046000R9999	8,05
	500	**RZ12P500**	2CPX046001R9999	103,00
Gleitmuttern				
M5 10 Stück	10	**ZX662P10**	2CPX046249R9999	44,50
M6 10 Stück	10	**ZX658P10**	2CPX046095R9999	45,20
M8 10 Stück	10	**ZX659P10**	2CPX046096R9999	45,20
M10 10 Stück	10	**ZX660P10**	2CPX046097R9999	45,20
M12 10 Stück	10	**ZX661P10**	2CPX046098R9999	45,20

Reihenschaltschränke TriLine C

Profilschienen

RZB11

RZBA11



RZT33



RZB13



RZBA13



RZT310



RZB110

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Breiten-Profilschiene Nr. 1 25 x 14 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
Schrankbreite 1	1	**RZB11**	2CPX046021R9999	9,05
Schrankbreite 2	1	**RZB21**	2CPX046022R9999	13,65
Schrankbreite 3	1	**RZB31**	2CPX046023R9999	19,60
Schrankbreite 4	1	**RZB41**	2CPX046024R9999	25,10
Schrankbreite 5	1	**RZB51**	2CPX046025R9999	30,50
Breiten-Profilschiene Nr. 1 25 x 14 mm für Montage aufgesetzt auf Schrankprofilen				
Schrankbreite 1	1	**RZBA11**	2CPX046102R9999	9,35
Schrankbreite 2	1	**RZBA21**	2CPX046103R9999	14,10
Schrankbreite 3	1	**RZBA31**	2CPX046104R9999	20,10
Schrankbreite 4	1	**RZBA41**	2CPX046105R9999	25,40
Schrankbreite 5	1	**RZBA51**	2CPX046106R9999	30,90
Tiefen-Profilschiene Nr. 3 32 x 25 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
Schranktiefe 325 mm	1	**RZT33**	2CPX046026R9999	13,30
Schranktiefe 425 mm	1	**RZT43**	2CPX046027R9999	17,10
Schranktiefe 625 mm	1	**RZT63**	2CPX046028R9999	24,60
Breiten-Profilschiene Nr. 3 32 x 25 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
Schrankbreite 1	1	**RZB13**	2CPX046030R9999	19,30
Schrankbreite 2	1	**RZB23**	2CPX046031R9999	28,40
Schrankbreite 3	1	**RZB33**	2CPX046032R9999	39,40
Schrankbreite 4	1	**RZB43**	2CPX046033R9999	50,00
Schrankbreite 5	1	**RZB53**	2CPX046034R9999	62,00
Breiten-Profilschiene Nr. 3 32 x 25 mm für Montage aufgesetzt auf Schrankprofilen				
Schrankbreite 1	1	**RZBA13**	2CPX046107R9999	19,65
Schrankbreite 2	1	**RZBA23**	2CPX046108R9999	28,90
Schrankbreite 3	1	**RZBA33**	2CPX046109R9999	39,70
Schrankbreite 4	1	**RZBA43**	2CPX046110R9999	50,50
Schrankbreite 5	1	**RZBA53**	2CPX046111R9999	62,50
Tiefen-Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
Schranktiefe 325 mm	1	**RZT310**	2CPX046035R9999	18,05
Schranktiefe 425 mm	1	**RZT410**	2CPX046036R9999	24,50
Schranktiefe 625 mm	1	**RZT610**	2CPX046037R9999	30,30
Breiten-Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm für Montage zwischen Schrankprofilen				
Schrankbreite 1	1	**RZB110**	2CPX046039R9999	22,50
Schrankbreite 2	1	**RZB210**	2CPX046040R9999	31,00
Schrankbreite 3	1	**RZB310**	2CPX046041R9999	42,00
Schrankbreite 4	1	**RZB410**	2CPX046042R9999	52,00
Schrankbreite 5	1	**RZB510**	2CPX046043R9999	63,50

> Einbauvarianten Profilschienen siehe Technisches Handbuch

Reihenschaltschränke TriLine C

Profilschienen


RZTA310


RZBA110


XZ301


XZ302

XZ303


XZ310

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Tiefen-Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm für Montage aufgesetzt auf Schrankprofilen				
Schranktiefe 325 mm	1	**RZTA310**	2CPX046045R9999	18,50
Schranktiefe 425 mm	1	**RZTA410**	2CPX046046R9999	25,60
Schranktiefe 625 mm	1	**RZTA610**	2CPX046047R9999	30,70
Breiten-Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm für Montage aufgesetzt auf Schrankprofilen				
Schrankbreite 1	1	**RZBA110**	2CPX046049R9999	22,00
Schrankbreite 2	1	**RZBA210**	2CPX046050R9999	30,20
Schrankbreite 3	1	**RZBA310**	2CPX046051R9999	40,90
Schrankbreite 4	1	**RZBA410**	2CPX046052R9999	51,00
Schrankbreite 5	1	**RZBA510**	2CPX046053R9999	62,00
Profilschienen als Meterware **Die Lieferlänge beträgt 6000 mm.**				
Profilschiene Nr. 1 25 x 14 mm	8	**XZ301P8**	1STQ002823C0000	1003,00
Profilschiene Nr. 2 25 x 20 mm	6	**XZ302P6**	1STQ002824C0000	940,00
Profilschiene Nr. 3 32 x 25 mm	4	**XZ303P4**	2CPX060603R9999	1059,00
Profilschiene Nr. 10 35 x 19 mm	3	**XZ310P3**	2CPX060610R9999	790,00

> Einbauvarianten Profilschienen siehe Technisches Handbuch

Reihenschaltschränke TriLine C

Zubehör für Profilschienen

RZ7P2

RZ12P20

ZX221P2

ZX222P2

ZX226P10

ZX231P10

ZX248P10

ZX252P10

ZX262P10

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Montagewinkel Für Montage von Profilschienen zwischen Schrankprofilen	2	**RZ7P2**	2CPX045991R9999	20,50
	20	**RZ7P20**	2CPX046012R9999	136,00
Linsenschraube Zur Befestigung von Profilschienen an den Schrankprofilen M6 x 10 mm (Torx 30)	20	**RZ12P20**	2CPX046000R9999	8,05
	500	**RZ12P500**	2CPX046001R9999	103,00
Montagewinkel leicht Für Profil Nr.1, Befestigungsloch 8,5 mm	2	**ZX221P2**	2CPX062492R9999	9,85
	40	**ZX221P40**	2CPX062557R9999	157,00
Montagewinkel schwer Für Profil Nr. 1 und 3, Befestigungsloch 8,5 mm	2	**ZX222P2**	2CPX062493R9999	10,95
	40	**ZX222P40**	2CPX062558R9999	181,00
Gleitmuttern für Profil Nr. 1				
20 x 20 x 4 mm - M3	10	**ZX226P10**	2CPX062494R9999	19,25
20 x 20 x 4 mm - M4	10	**ZX227P10**	2CPX062495R9999	11,10
20 x 20 x 4 mm - M5	10	**ZX228P10**	2CPX062496R9999	10,80
20 x 20 x 4 mm - M6	10	**ZX229P10**	2CPX062497R9999	10,80
20 x 20 x 4 mm - M8	10	**ZX230P10**	2CPX062498R9999	18,95
Gleitmuttern für Profil Nr. 3				
25 x 25 x 8 mm - M5	10	**ZX235P10**	2CPX062639R9999	28,80
25 x 25 x 8 mm - M6	10	**ZX231P10**	2CPX062499R9999	32,10
25 x 25 x 8 mm - M8	10	**ZX232P10**	2CPX062500R9999	35,70
25 x 25 x 10 mm - M10	10	**ZX233P10**	2CPX062501R9999	36,40
25 x 25 x 10 mm - M12	10	**ZX234P10**	2CPX062502R9999	37,60
Einlegemuttern für Profil Nr. 1				
20 x 14 x 4 mm - M5	10	**ZX248P10**	2CPX062509R9999	13,55
20 x 14 x 4 mm - M6	10	**ZX249P10**	2CPX062510R9999	13,55
20 x 14 x 4 mm - M8	10	**ZX250P10**	2CPX062511R9999	20,50
Einlegemuttern für Profil Nr. 3				
24 X 16 x 4 mm - M6	10	**ZX252P10**	2CPX062512R9999	18,30
25 X 16 x 6 mm - M8	10	**ZX254P10**	2CPX062513R9999	18,15
25 X 16 x 6 mm - M10	10	**ZX255P10**	2CPX062514R9999	19,85
Zylinderschrauben mit Innensechskant				
M8 x 12 mm	10	**ZX262P10**	2CPX062519R9999	12,65
M8 x 16 mm	10	**ZX263P10**	2CPX062520R9999	11,00
M8 x 20 mm	10	**ZX264P10**	2CPX062521R9999	12,30
M8 x 30 mm	10	**ZX265P10**	2CPX062522R9999	14,70

> Einbauvarianten Profilschienen siehe Technisches Handbuch