



AP bokser

Den nye generasjonen

BUSCH-JAEGER

Power and productivity
for a better world™ **ABB**

AP bokser



AP 12, IP 20

Boksen har svekkinger i hvert hjørne og i midten, og i tillegg finnes tre svekkinger i bunnen. Boksen leveres med 2 stk. klemmer. Maks. antall ledere er 8 x 1,5 mm² eller 5 x 2,5 mm².

El. nr	Betegnelse	Tekst	Forpakning
12 410 13	AP 12	Hvit 59 x 79 mm	10/50



AP 75, IP 65

Koblingsboks AP 75 (2,5 mm², 450 V, kapslingsklasse IP 65). Membrannipler, 10 stk. på siden og 3 stk. i bunnen. Passer til kabler opp til Ø18 mm². Boksen kan også forsegles.

El. nr	Betegnelse	Tekst	Forpakning
12 410 20	AP 75	Hvit 75 x 75 mm	5/50



AP 9, IP 55

Passer til kabel opp til Ø17 mm².

Boksen kan utrustes med strekkavlastere AS 9, AS 9.1 og AS 9.3.

El. nr	Betegnelse	Tekst	Forpakning
12 410 10	AP 9	Hvit 86 x 86 x 39 mm	5/50
12 410 09	AP 9M	Sort 86 x 86 x 39 mm	5/50



AP 10, IP 55

Membrannipler (10 på siden og 2 i bunnen). Passer til kabler opp til Ø19 mm². Boksen kan utrustes med strekkavlastere AS 9, AS 9.1 og AS 9.3.

El. nr	Betegnelse	Tekst	Forpakning
12 410 15	AP 10	Hvit 100 x 100 x 46,5 mm	5/50



Strekkavlastere med klemmer

Boksene AP 9 og AP 10 kan utstyres med strekkavlastere AS 9, med 5-polet klemme (2,5 mm²). Maks. 4 x 2,5 mm² / 6 x 1,5 mm².

El. nr	Betegnelse	Tekst	Forpakning
12 410 12	AS 9	4 x 2,5 mm ² / 6 x 1,5 mm ²	1/50



Strekkavlastere uten klemmer

Boksene AP 9 og AP 10 kan utstyres med følgende strekkavlastere: AS 9.1 for en kabel og AS 9.3 for tre kabler. Til strekkavlasteren AS 9.3 kan det festes tre Ø6 – 13,5 mm² kabler og til strekkavlastere AS 9.1 en Ø10,5 – 20 mm² kabel.

El. nr	Betegnelse	Tekst	Forpakning
12 410 11	AS 9.1	10,5 – 20 mm ²	1/50
12 200 37	AS 9.3	3 x 6 – 13,5 mm ²	1/50

ABB AS

Automasjonsprodukter

Postboks 154 Vollebekk, 0520 Oslo

Ole Deviks vei 10, 0660 Oslo

Telefon : 03500

Fax : 22 87 25 41

E-post : automasjonsprodukter@no.abb.com

www.abb.no/automasjonsprodukter

Power and productivity
for a better world™

