



Product manual is available by scanning the QR code.

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2, D-58213 Lüdenscheid
www.BUSCH-JAEGER.de,
Tel.: +49 2351 956-1600

Deutsch

IP Touch Lite 7

Bedienelemente

1	Touchscreen
---	-------------

Anschlussbeschreibung

1	LAN1 (PoE)
2	Türklingelanschluss
3	Netzanschluss
4	Lautsprecher
5	Mikrofon
6	Micro USB-Anschluss Notfall-/Technikerzugriff

EU-Konformitätserklärung (vereinfacht)
Busch-Jaeger, erklärt hiermit, dass der IP Touch Lite 7 H8249-1. die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist durch Scannen des QR-Codes verfügbar.

Technische Daten

Nennspannung	24 V $\overline{\text{=}}$
Betriebsspannungsbereich	20-27 V $\overline{\text{=}}$
Nennstrom	24 V $\overline{\text{=}}$, 375 mA
Displaygröße	7"
Auflösung	1024 x 600 px
Umgebungstemperatur	0 °C ... +45 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... +70 °C
PoE Standard	IEEE802.3 af

Drahtlos-Übertragungsfrequenz	802.11b/g/n: 2412...2462MHz (für USA) 2412...2472MHz (für Europa)
	802.11a/n/ac: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz 5725...5850MHz (für USA)
Drahtlos-Übertragungsleistung	Max. 20 dBm
Drahtlos-Übertragungsstandard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Kabeldurchmesser (3)	1,0 mm...1,4 mm

English

IP Touch Lite 7

Control elements

1	Touch screen
---	--------------

Terminal description

1	LAN1 (PoE)
2	Doorbell connector
3	Power input connector
4	Speaker
5	Microphone
6	Micro USB connector emergency engineering access

EU declaration of conformity (simplified)
Busch-Jaeger, herewith declares that IP Touch Lite 7 H8249-1. conform to directive 2014/53/EU.
The complete of the EU declaration of conformity is available by scanning the QR code.

Technical data

Rating voltage	24 V $\overline{\text{=}}$
Operating voltage range	20-27 V $\overline{\text{=}}$
Rating current	24 V $\overline{\text{=}}$, 375 mA
Display size	7"
Resolution	1024 x 600 px
Operating temperature	0 °C ... +45 °C
Storage temperature	-25 °C ... +70 °C
PoE standard	IEEE802.3 af

Wireless transmission band	802.11b/g/n: 2412...2462MHz (for United States) 2412...2472MHz (for European countries)
	802.11a/n/ac: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz 5725...5850MHz (for United States)
Wireless transmission power	Max. 20 dBm
Wireless transmission standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Diameter of the cable thickness (3)	1.0 mm...1.4 mm

Nederlands

IP Touch Lite 7

Bedieningselementen

1	Touchscreen
---	-------------

Terminalbeschrijving

1	LAN1 (PoE)
2	Deurbelconnector
3	Connector vermogensingang
4	Luidspreker
5	Microfoon
6	Micro USB-aansluiting voor toegang technische dienst in noodgevallen

EU-conformiteitsverklaring (vereenvoudigd)
Busch-Jaeger, verklaart hierbij dat IP Touch Lite 7 H8249-1. voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar door de QR-code te scannen.

Technische gegevens

Spanningswaarde	24 V $\overline{\text{=}}$
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V $\overline{\text{=}}$
Nominale stroom	24 V $\overline{\text{=}}$, 375 mA
Displaygrootte	7"
Resolutie	1024 x 600 px
Omgevingstemperatuur	0 °C ... +45 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +70 °C
PoE standaard	IEEE802.3 af

Draadloze overdracht frequentie	802.11b/g/n: 2412...2462MHz (voor de VS) 2412...2472MHz (voor Europese landen)
	802.11a/n/ac: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz 5725...5850MHz (voor de VS)
Draadloos transmissievermogen	Max. 20 dBm
Draadloze transmissiestandaard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Doorsnede van de kabeldikte (3)	1,0 mm...1,4 mm