

Indulux 316L

LSC étanche à LED KAUFEL®



Caractéristiques clés

- Repiquage intégré (2 entrées de câbles)
- Fonction veille : anneaux lumineux
- Facile à installer
- Solution en acier inoxydable 316L
- Maintenance rapide
- Eclairage LED performant
- Pictogrammes inclus pour les versions Évacuation



01 Indulux ET 48/60L

Gamme

Désignation	Références	Technologie	Flux assigné (lm)	Température ambiante	Consommation		Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
					Vcc (W)	VCA (VA)		
LSC Évacuation								
INDULUX ET 48/60L	101 214 K	■	200	-30°C à +40°C	< 5	-	48 Vcc	17055
INDULUX ET 48/60L COM	101 216 K	■	200	-30°C à +40°C	< 5	-	48 Vcc	17055
INDULUX ET 230/60L	101 213 K	■	200	-30°C à +40°C	< 6,5	< 7	230 Vca	17054
INDULUX ET 230/60L COM	101 215 K	■	200	-30°C à +40°C	< 6,5	< 7	230 Vca	17054
LSC Ambiance								
INDULUX ET 48/400L	101 224 K	■	350	-30°C à +40°C	< 5	-	48 Vcc	17057
INDULUX ET 48/400L COM	101 226 K	■	350	-30°C à +40°C	< 5	-	48 Vcc	17057
INDULUX ET 230/400L	101 223 K	■	400	-30°C à +40°C	< 6,5	< 7	230 Vca	17056
INDULUX ET 230/400L COM	101 225 K	■	400	-30°C à +40°C	< 6,5	< 7	230 Vca	17056

■ = conventionnel ■ = Adressable - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

	Désignation	Références
Enjoliveurs	Couple d'enjoliveurs + kit de sécurité	102 601 K
Pictogramme	Jeu de pictogramme évacuation	102 701 K

Dimensions

