

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307853052

发证日期：2022年05月30日

有效期至：2031年01月12日

委托人名称 北京 ABB 低压电器有限公司
及注册地址 北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

制造商名称 北京 ABB 低压电器有限公司
及注册地址 北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

生产企业名称 北京 ABB 低压电器有限公司
及生产地址 北京经济技术开发区康定街 17 号

产品名称和系列、规格、型号 微型断路器
SH201, SH201-NA, SH202, SH203, SH203-NA, SH204, SJ201, SJ201-NA, SJ202, SJ203, SJ203-NA, SJ204, SH201T, SH201T-NA, SH202T, SH203T, SH203T-NA, SH204T, SH201L, SH201L-NA, SH202L, SH203L, SH203L-NA, SH204L, SF201, SF201-NA, SF202, SF203, SF203-NA, SF204, SJ201T, SJ201T-NA, SJ202T, SJ203T, SJ203T-NA, SJ204T, SJ201L, SJ201L-NA, SJ202L, SJ203L, SJ203L-NA, SJ204L 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 10963.1-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 08 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

张

谢肇煦

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307853052

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

SH201, SH201-NA, SH202, SH203, SH203-NA, SH204,
SJ201, SJ201-NA, SJ202, SJ203, SJ203-NA, SJ204,
SH201T, SH201T-NA, SH202T, SH203T, SH203T-NA, SH204T,
SH201L, SH201L-NA, SH202L, SH203L, SH203L-NA, SH204L,
SF201, SF201-NA, SF202, SF203, SF203-NA, SF204,
SJ201T, SJ201T-NA, SJ202T, SJ203T, SJ203T-NA, SJ204T,
SJ201L, SJ201L-NA, SJ202L, SJ203L, SJ203L-NA, SJ204L;
Uimp:4kV;
Ui: 250V (1P,1P+N), 500V (2P,3P,3P+N,4P);
Ue: AC 230V (1P+N), AC 230/400V(1P), AC400V (2P,3P,3P+N,4P);
In: B: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A,10A,13A,16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A ;
C/D: 0,5A, 1A, 1,6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A,16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A ;
瞬时脱扣器类型: B,C,D;
Ics: 6000A(SH20., SJ20., SF20.), 3000A(SH20.T, SJ20.T), 4500A(SH20.L, SJ20.L) ;
Icn: 6000A(SH20., SJ20., SF20.), 3000A(SH20.T, SJ20.T), 4500A(SH20.L, SJ20.L) ;
极数: 1P,1P+N (N 极可开闭), 2P, 3P, 3P+N (N 极可开闭), 4P



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307853052

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

Full type 型号		SH201-B16NA						
		SH20	1	-	-NA	B	16	NA
		1	2		3	4	5	3
Position	Product 产品	√	√		√	√	√	
位置	package label 包装标签	√	√	√		√	√	√

1— Basic Type 产品系列:

SH20., SJ20., SH20.T, SH20.L, SF20., SJ20.T, SJ20.L

2— Number of Product Pole 保护极数:

1-1P, 2-2P, 3-3P, 4-4P

3— N Pole 中性极

NA: with N Pole 带中性极

Blank: without N Pole 空白 不带中性极

4— Instance Trip Type 瞬时脱扣特性

B-B特性; C-C特性; D-D特性

5— Rated Current 额定电流,

B: 1=1A, 2=2A, 3=3A, 4=4A, 6=6A, 10=10A, 13=13A, 16=16A, 20=20A, 25=25A, 32=32A, 40=40A, 50=50A, 63=63A

C, D: 0.5=0.5A, 1=1A, 1.6=1.6A, 2=2A, 3=3A, 4=4A, 6=6A, 8=8A, 10=10A, 13=13A, 16=16A, 20=20A, 25=25A, 32=32A, 40=40A, 50=50A, 63=63A



中国质量认证中心