

Narzędzia i akcesoria

Hydrauliczne narzędzia do zaciskania



Hydrauliczne narzędzie do zaciskania zasilane akumulatorem dla przewodów do 240 mm²



Nr ref. produktu: B-CK 240
Numer GID: 7TCA131530R0001

Charakterystyka

- Matryce: seria 6 ton
- Zakres zaciskania: 6–240 mm²
- Siła zaciskania: 52 kN
- Masa: 2,3 kg (bez akumulatora)
- Długość: 425 mm
- Ciśnienie robocze: 700 bar
- Zestaw zawiera: narzędzie, 2 akumulatory Bat-Li34, ładowarka BatC-230, walizkę na matryce



Hydrauliczne narzędzie do zaciskania zasilane akumulatorem dla przewodów do 400 mm²



Nr ref. produktu: B-CK 400
Numer GID: 7TCA131530R0002

Charakterystyka

- Matryce: seria 155
- Zakres zaciskania: 10–400 mm²
- Siła zaciskania: 140 kN / 14,3 ton
- Masa: 4,9 kg bez akumulatora litowo-jonowego
- Długość: 330 mm
- Ciśnienie robocze: 700 bar
- Zestaw zawiera: narzędzie, 2 akumulatory Bat-Li34, ładowarka BatC-230 MC, walizkę na matryce

Narzędzia i akcesoria

Hydrauliczne narzędzia do zaciskania



Hydrauliczne narzędzie ręczne do zaciskania dla przewodów do 240 mm²



Nr ref. produktu: H-CK 240
Numer GID: 7TCA131530R0014

Charakterystyka

- Matryce: seria 6 ton
- Zakres zaciskania: 10–240 mm²
- Siła zaciskania: 52 kN
- Masa: 2,8 kg
- Długość: 480 mm



Hydrauliczne narzędzie ręczne do zaciskania dla przewodów do 400 mm²



Nr ref. produktu: H-CK 400
Numer GID: 7TCA131530R0000

Charakterystyka

- Matryce: seria 155
- Zakres zaciskania: 10–400 mm²
- Siła zaciskania: 140 kN / 14,3 ton
- Masa: 4,9 kg bez akumulatora litowo-jonowego
- Długość: 330 mm



Głowica hydrauliczna do zaciskania dla przewodów do 240 mm²



Nr ref. produktu: T-CK 240
Numer GID: 7TCA131530R0003

Charakterystyka

- Matryce: seria 6 ton
- Zakres zaciskania: 10–240 mm²
- Siła zaciskania: 52 kN
- Masa: 1,72 kg
- Długość: 260 mm
- Ciśnienie robocze: 700 bar



Głowica hydrauliczna do zaciskania dla przewodów do 300 mm²



Nr ref. produktu: T-CK 400
Numer GID: 7TCA131530R0004

Charakterystyka

- Matryce: seria 155
- Zakres zaciskania: 16–300 mm²
- Siła zaciskania: 108 kN / 11 ton
- Masa: 3,6 kg
- Długość: 285 mm
- Ciśnienie robocze: 700 bar

Narzędzia i akcesoria

Matryce i tabele doboru matryc



Matryce z serii 155

Nr ref. produktu: 155xxM

Charakterystyka

- Zgodność z modelami B-CK 400 / H-CK 400 / T-CK 400*
- Od 10 do 400 mm². Spełnia wymogi normy IEC 61238
- Do stosowania z metrycznymi końcówkami Color-Keyed® i Spec-Kon®



Matryce z serii 6 ton

Nr ref. produktu: 6tonxxM

Charakterystyka

- Zgodność z modelami B-CK 240 / H-CK 240 / T-CK 240*
- Od 6 do 240 mm². Spełnia wymogi normy IEC 61238
- Do stosowania z metrycznymi końcówkami Color-Keyed® i Spec-Kon®

Średnica przewodu [mm ²]	Color-Keyed®			Spec-Kon®		
	Nr ref. produktu	H-CK 240 B-CK 240 T-CK 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400	Nr ref. produktu	H-CK 240 B-CK 240 T-CK 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400
6	6Mx-A	6TON06M		6Mx	6TON06M	
10	10Mx-A	6TON08M	15508M	10Mx	6TON07M	15507M
16	16Mx-A	6TON09M	15509M	16Mx	6TON075M	155075M
25	25Mx-A	6TON11M	15511M	25Mx	6TON085M	155085M
35	35Mx-A	6TON13M	15513M	35Mx	6TON11M	15511M
50	50Mx-A	6TON145M	155145M	50Mx	6TON12M	15512M
70	70Mx-A	6TON17M	15517M	70Mx	6TON145M	155145M
95	95Mx-A	6TON20M	15520M	95Mx	6TON15M	15515M
120	120Mx-A	6TON22M	15522M	120Mx	6TON18M	15518M
150	150Mx-A	6TON25M	15525M	150Mx	6TON21M	15521M
185	185Mx-A	6TON27M	15527M	185Mx	6TON23M	15523M
240	240Mx-A	6TON30M	15530M	240Mx		15526M
300	300Mx-A		15532M	300Mx		15529M
400	400Mx-A		15536M	400Mx		15536M

Narzędzia i akcesoria

Hydrauliczne narzędzia do cięcia przewodów



Narzędzie akumulatore do cięcia kabli

Nr ref. produktu: B-Cut 50
Numer GID: 7TCA131530R0006

Charakterystyka

- Zakres cięcia: maks. 50 mm
- Siła cięcia: 25 kN / 2,5 ton
- Masa: 2,1 kg bez akumulatora
- Długość: 355 mm
- Zastosowanie: materiały nieżelazne / doskonale nadaje się do cięcia cienkich przewodów wielodrutowych
- Funkcje: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i dźwignia bezpieczeństwa
- Zestaw zawiera: narzędzie, 2 akumulatory Bat-Li34, ładowarka BatC-230, futerał



Narzędzie ręczne do cięcia kabli

Nr ref. produktu: H-Cut 22
Numer GID: 7TCA131530R0005

Charakterystyka

- Zakres cięcia: maks. 22 mm
- Siła cięcia: 39 kN / 3,8 ton
- Masa: 2,8 kg
- Długość: 390 mm
- Zastosowanie: stal



Głowica hydrauliczna do cięcia kabli

Nr ref. produktu: T-Cut 20
Numer GID: 7TCA131530R0007

Charakterystyka

- Zakres cięcia: maks. 20 mm
- Siła cięcia: 81 kN / 8,3 ton
- Masa: 3,8 kg
- Długość: 360 mm
- Z 2-skokowym elementem hydraulicznym
- Zastosowanie: stal



Narzędzia i akcesoria

Pompy hydrauliczne



Zestaw mobilnej pompy hydraulicznej zasilanej akumulatorem



Nr ref. produktu: M-Pump 1300
Numer GID: 7TCA131530R0008

Charakterystyka

- Doprowadzanie oleju: 1,300 ml/min (niskie ciśnienie) 200 ml/min (wysokie ciśnienie)
- Wpust do napełniania olejem: 600 ml (przy 400 ml zdatne do użytku)
- Zasada: dwie pracujące równolegle 2-skokowe pompy tłokowe z szybkim posuwem
- Zasilanie: akumulator 14,4 V (LiA-34) (możliwość używania z jednym lub dwoma akumulatorami)
- Połączenie hydrauliczne: system podłączania CEJN seria 115
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 380 × 205 × 240 mm
- Masa: 7,7 kg bez akumulatora
- Ciśnienie robocze 700 bar (możliwość ustawienia wartości 150–850 bar przez producenta)
- Dodatkowe cechy: przewodowy pilot zdalnego sterowania 5 m w zestawie oraz obrotowa złączka hydrauliczna
- Zestaw zawiera: - pompę hydrauliczną - 2 akumulatory Bat-Li 34 - 2 ładowarki BatC-230



Zestaw ruchomej pompy hydraulicznej zasilanej akumulatorowo



Nr ref. produktu: F-Pump 400
Numer GID: 7TCA131530R0009

Charakterystyka

- Doprowadzanie oleju: 0,4 l/min
- Ciśnienie robocze: 700 bar (regulowane)
- Masa: 15,7 kg
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 230 × 230 × 395 mm
- Wpust do napełniania olejem: 1,2 l (przy 0,8 l zdatne do użytku)
- Zasilacz: 230 V~ (370 W)
- Obsługa: sterowanie za pomocą przewodowego pilota
- System podłączania węża: CEJN seria 115
- Opcje: regulacja ciśnienia pompy na wartość od 150 do 850 barów przez producenta
- Drugi wyłącznik zasilania na skrzynce rozdzielczej
- Bezpieczny system przełączania przy użyciu dwóch rąk
- Przełącznik do wyboru dwóch różnych wartości ciśnienia odcinającego
- Przełącznik do wyboru ciśnienia roboczego dla funkcji cięcia lub zaciskania
- Zestaw zawiera: pompę elektrohydrauliczną, szybkozłączkę, przełącznik nożny (na życzenie)
- Zestaw nie zawiera węża hydraulicznego

Narzędzia i akcesoria

Akcesoria



Ładowarka do akumulatora

Nr ref. produktu: BatC-230
Numer GID: 7TCA131530R0011

Charakterystyka

- Do ładowania wszystkich akumulatorów Holger Clasen (14,4 V).
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Masa: 0,5 kg
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 150 × 85 × 75 mm
- Czas ładowania: akumulator litowo-jonowy (3,3 Ah) ok. 75 min
- NiCd (2,0 Ah) ok. 45 min
- NiMH (3,0 Ah) ok. 90 min



Akumulator litowo-jonowy

Nr ref. produktu: Bat-Li 34
Numer GID: 7TCA131530R0010

Charakterystyka

- Technologia: litowo-jonowy
- Napięcie: 14,4 V
- Pojemność: 3,3 Ah
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 110 × 70 × 130 mm
- Masa: 0,56 kg
- Czas ładowania: ok. 75 min
- Odpowiednia ładowarka: BatC-230
- Akumulator z funkcją wykrywania niskiego napięcia i funkcją płynnego rozruchu



Zasilacz dla zasilanego akumulatorem narzędzia do zaciskania

Nr ref. produktu: Power-230
Numer GID: 7TCA131530R0012

Charakterystyka

- Napięcie wejściowe: 220–240 V ok. 50–60 Hz 70 W–800 W
- Moc wyjściowa: 14,4 V—5–60 A
- Przewód łączący: 5 m
- Masa: 0,8 kg



Wąż hydrauliczny 3 m

Nr ref. produktu: HydT-3
Numer GID: 7TCA131530R0013

Charakterystyka

- Wąż z wpustem do napełniania olejem z systemem złączy: wkrętna i nakrętna
- Długość węża: 3 m
- Maks. ciśnienie robocze 1000 bar
- System podłączania CEJN seria 115