

Applications résidentielles

Distribution électrique, confort et sécurité



SN201SL



SN201L



FH202S



FH202




DS201L



190160

190161, 190165



190164

359879



27516



M 1174



E211



EN20-20N



OVR PLUS



C11

Désignation		Raccordement			Nb. de modules	Article	Ancien article GE
		Vissé	Rapide	Icn/Icu			
Protection modulaire							
Disjoncteur Ph/N SN201SL	C-2A		•	4.5/6 kA	1	470429	693693
	C-6A		•	4.5/6 kA	1	470433	625061
	C-10A		•	4.5/6 kA	1	470436	693694
	C-16A		•	4.5/6 kA	1	470438	693695
	C-20A		•	4.5/6 kA	1	470439	693696
	C-32A		•	4.5/6 kA	1	470441	693697
Disjoncteur Ph/N SN201L	C-2A	•		4.5/6 kA	1	470229	692718
	C-6A	•		4.5/6 kA	1	470233	692720
	C-10A	•		4.5/6 kA	1	470236	692721
	C-16A	•		4.5/6 kA	1	470238	692722
	C-20A	•		4.5/6 kA	1	470239	692723
	C-32A	•		4.5/6 kA	1	470241	692725
Disjoncteur Ph/N SN201D	C-40A	•		4.5/6 kA	1	470242	692726
	D-10A	•		6/10 kA	1	470661	-
	D-16A	•		6/10 kA	1	470663	-
Interrupteur différentiel 2 pôles - pontage rapide pour SN201L et SN201SL FH202S	D-20A	•		6/10 kA	1	470664	-
	AC-40/0.03	•	•		2	444051	693689
	AC-63/0.03	•	•		2	444061	693691
Interrupteur différentiel 2 pôles - pour SN201L FH202	A-40/0.03	•	•		2	444151	693690
	A-63/0.03	•	•		2	444161	693692
	AC-40/0.03	•			2	443051	605816
Disjoncteur différentiel DS201L	AC-63/0.03	•			2	443061	604269
	A-40/0.03	•			2	443151	605820
	A-63/0.03	•			2	443161	605573
Disjoncteur différentiel DS201L	C-10A 30MA-AC			4.5/6 kA	2	471012	608118
	C-16A 30MA-AC	•		4.5/6 kA	2	471013	608120
	C-32A 30MA-AC			4.5/6 kA	2	471016	608123
	C-16A 30MA-A-APR	•		4.5/6 kA	2	471033	608103
Accessoires							
Peigne horizontal	Peigne ID FH202 + 11 SN201 (N+P+CAPOT)	•				190160	646091
	Peigne ID FH202S + 11 SN201 (N+P) ou 13 SN201		•			190161	646092
	Peigne 1m ID FH202S + SN201 (N+P) ou 56 SN201	•	•			190165	646092
Peigne vertical		•	•			359879	624952
Couple cache-picots	1Ph + 1N pour peigne					190164	-
Kit de 2 câbles 10 mm ² L = 250 mm (bleu+noir)	pontage d'interrupteurs différentiels d'une rangée à la rangée suivante	•	•			27516	-
Commande, télécommande et programmation							
Interrupteur	E211	Compact. Contact : 2F - 25 A			1/2	703006	-
	SD202	Standard. Contact : 2F - 40 A			2	362004	666615
	SD202	Standard. Contact : 2F - 63 A			2	362006	666563
Prise modulaire	M1174	2 x 16 A + Terre			2.5	T200660	666502
Télérupteur	E290	230 V - 16 A			1	A093960	685784
Horloge jour. analogique	AD1NO-R-15m	Réserve de marche - 1CA F			1	T222461	687437
	AD1CO-R-15m	Réserve de marche - 1CA O/F			2	T208151	687442
Horloge digitale	DW1	Semaine - 1CA O/F			2	T222531	687445
Contacteur modulaire	ESB 20-20N	230 V - 50 Hz - 2F			1	H300464	666131
Contacteur jour / nuit	EN 20-20N	230 V - 50 Hz - 2F			1	H300469	666164
Parafoudre autoprotégé	OVR PLUS	Ph/N 230V - 20 kA			2	B752128	-
		Ph/N 230V - 40 kA			2	370101	-
Compteur d'énergie	C11	Monophasé 40A STEEL			1	T603572	665248
	C13	Triphasé 40A STEEL			3	T603575	665254
	B21	Monophasé 65A STEEL MID			2	832111	665251
	B23	Triphasé 65A STEEL MID			4	832311	665255
	B23	Triphasé Modbus 65A STEEL MID			4	832321	665257
Minuterie	E232-230	230 V - 50 Hz - 1F			1	T954824	-



Coffrets			H x L x P (mm)	Article
Gale'O	1 rangée	13 modules	238 x 250 x 111	799221
Coffrets de répartition	2 rangées	26 modules	363 x 250 x 111	799222
	3 rangées	39 modules	508 x 250 x 111	799223
	4 rangées	52 modules	633 x 250 x 111	799224
	Tableaux électriques évolutifs précâblés (1)	3 rangées - studio à T2	2xID63 A/AC - 11xDJ	508 x 250 x 111
4.5 kA connexion auto	3 rangées - T3	2xID63 A/AC - 13xDJ	508 x 250 x 111	D774623
	3 rangées - T4 à T5	2xID63 A/AC 1xID40 AC - 14xDJ	508 x 250 x 111	D774624
Tableaux électriques évolutifs pré-équipés (2)	1 rangée - Réno-Extension	1xID63 A - 7xDJ	238 x 250 x 111	D774618
	2 rangées - Studio à T2	1xID63 AC 1xID40 A - 9xDJ	363 x 250 x 111	D774619
3 kA - vente comptoir	3 rangées - T3 à T5	1xID63 AC 1xID40 AC 1xID40 A - 11xDJ	508 x 250 x 111	D774620
	4 rangées - T5 à +	1xID63 AC 1xID40 A 2xID40 AC - 13xDJ	633 x 250 x 111	D774621
Mistral IP65	1 rangée	4 modules	152 x 202 x 117	151210
Coffrets étanches	1 rangée	8 modules	232 x 250 x 154	151220
		12 modules	320 x 250 x 155	151221
		18 modules	430 x 250 x 155	151222
		24 modules	320 x 435 x 155	151223
	2 rangées	36 modules	430 x 435 x 155	151224
		36 modules	320 x 600 x 155	151225
		54 modules	430 x 600 x 155	151227
		48 modules	320 x 735 x 155	151226
3 rangées	72 modules	430 x 735 x 155	151228	
	UK600	1 rangée	12 modules	355 x 367 x 95
Coffrets encastrés	2 rangées	24 modules	480 x 367 x 95	D731375
	3 rangées	36 modules	605 x 367 x 95	D731376
	4 rangées	48 modules	730 x 367 x 95	D731377
	Gale'O VDI Coffrets de communication	Grade 2TV	8RJ45 + 2TV	250 x 363 x 111
4RJ45			250 x 238 x 111	HQ215802
Grade 3TV		4RJ45 + 2TV	250 x 238 x 111	HQ215803
		8RJ45 + Actif 4TV	250 x 238 x 111	HQ301333
DTIO équipé		1FO SCAPC		190380
		2FO SCAPC		190381
		4FO SCAPC		190382

(1) Alimentation filaire répartie aux interrupteurs différentiels par rangée, barrettes de pontage horizontales avec cache picots inclus dans le packaging et à monter.

(2) Alimentation répartie par barrette de pontage verticale aux interrupteurs différentiels par rangée, barrettes de pontage horizontale déjà installées avec cache picots.

Accessoires

Porte opaque Gale'O	1 rangée		799121
	2 rangées		799122
	3 rangées		799123
	4 rangées		799124
Porte transparente Gale'O	1 rangée		799131
	2 rangées		799132
	3 rangées		799133
	4 rangées		799134
Goulotte	Kit goulotte	13 modules 2 couvercles	190036
		13 modules demi-module	190037
		GTL 13 modules	27410
		Kit extension 18 modules	190024
		Lot de 2 jonctions coffret / goulotte	27417
Rehausse Gale'O	Jonction plafond / sol / goulotte	Lot de 2 supports de coffret Gale'O et agrafes	27402
			190028
		1 rangée	190030
		2 rangées	190031
		3 rangées	190032
4 rangées	190033		
Platine de branchement tarif bleu	Panneau de contrôle pour disjoncteur et CBE ou Linky		L630019
Portiers vidéo	Kit vidéo	Kit mini 1BP, 1 moniteur 4.3 Wifi - Platine saillie	M20481
		Kit mini 1BP, 1 moniteur 4.3 Wifi - Platine encastrée	M20482
		Kit mini 2BP, 2 moniteurs 4.3 Basics - Platine saillie	M20362
		Kit mini 1BP, 1 moniteur 4.3 Basics - Platine saillie	M20361
	Passerelle IP 3.0		83342-500
DéTECTEURS	DéTECTEUR de passage IP55 - 240° - 12 mètres		586775
	Mini détecteur de présence 360° - Ø 5 mètres		586776
	DéTECTEUR de présence 360° - Ø 7 mètres		586777
	DéTECTEUR de présence couloir 360° - Ø 24 mètres		586778



Contact Center ABB France

Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
ou depuis l'étranger : +33 1 34 40 25 81
Email : contact.center@fr.abb.com



<http://new.abb.com/low-voltage/fr>

Copyright© 2021 ABB
Tous droits de modifications sans préavis.