


On-load tap-changer type UCGL./C, VUCGL./C, 12 tap positions, linear switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 6, the preceding pos. was 5.

Lindningskopplare typ UCGL./C, VUCGL./C, 12 lägen, linjär koppling.
 Max antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 6, föregående läge var 5.

Pos. Läge	Tap selector and diverter switch connect	Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	1-V-x	30
2	2-H-v	
3	3-V-x	
4	4-H-v	
5	5-V-x	
6	6-H-v	
7	7-V-x	
8	8-H-v	
9	9-V-x	
10	10-H-v	
11	11-V-x	
12	12-H-v	



The tap-changer is shown in pos. 6, the preceding pos. was 5.
 The tap selector is seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 6, föregående läge var 5.
 Väljaren sedd uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.
 © ABB 19

Sheet	Cont									
	Year	Week								
Form No.	Design checked by	Dept								
		Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week				
Design checked by	Accepted by qual control	Accepted for prod by		Description (English)				DATAORIGINAL		
	R.Yngvesson			CONNECTION DIAGRAM						
Design checked by	Design checked by	Drawn by		Description (own language)				File name		
	B-O.Stenestam	L.Bergman		KOPPLINGSSHEMA				0373-8		
Design checked by	Drawing checked by	Issued by Dept		Year	Week			Lang	Sheet	
	M.Hedlund	COM/TKO		97	17			1		
		Asea Brown Boveri		5492 0373-8				Rev Ind	Cont	
								-	-	