

Terra DC Wallbox stacje ładowania DC

ABB Terra DC Wallbox 24 kW to kompaktowa szybka ładowarka DC wyposażona w złącze CCS2.

Obsługa Wallboxa za pomocą kolorowego, dotykowego 7" wyświetlacza czytelnego w świetle dziennym jest niezwykle łatwa i intuicyjna. Funkcjonalności ekranu obejmują uruchamianie i zatrzymywanie sesji ładowania, postęp sesji ładowania, menu pomocy, wybór języka i autoryzację użytkownika poprzez kod PIN.

W ładowaniu pojazdów elektrycznych łączność jest kluczem do sukcesu. Wallbox DC umożliwia uwierzytelnianie, pobieranie płatności, monitorowanie, zdalną diagnostykę i naprawy, a także zdalne aktualizacje oprogramowania.



OGÓLNA SPECYFIKACJA:

Moc wyjściowa DC:

- 24 kW (szczyt) / 22,5 kW mocy ciągłej

Napięcie wyjściowe DC:

- 200 - 920 VDC (CCS)

Wersje wyposażenia:

- Kabel ładowania ze złączem CCS / CHAdeMO o długości 3,5 m
- Kabel ładowania ze złączem CCS / CHAdeMO o długości 7 m

Interfejs użytkownika:

- Za pośrednictwem 7-calowego kolorowego ekranu dotykowego

Obsługa kart RFID:

- System RFID ISO / IEC14443A / B, ISO / IEC15693, tryb czytnika NFC, MiFare, Calypso

Łączność:

- Modem GSM 3G/4G,
- 2 porty RJ45 Ethernet 10/100 Base-T

Miejsce instalacji:

- wewnątrz / na zewnątrz

Temperatura pracy:

- -35 ° C do +55 ° C

Parametry znamionowe:

- Stopień ochrony IP54

Wymiary (wys. X szer. X gł.):

- 770 x 483 x 300 mm

Dodatkowe funkcje:

- Dostępne opcje ograniczania prądu

Wydajność:

- 94% przy nominalnej mocy wyjściowej

Kompatybilność elektromagnetyczna:

- EMC klasa B (dla stref zamieszkałych)

Gwarancja standardowa:

- 24 miesiące, możliwość wydłużenia do 60 miesięcy (5 lat).