

Applications résidentielles

Distribution électrique, confort et sécurité



Désignation		Raccordement			Nb. de modules 17.5 mm	Article
		Vissé	Rapide	Icu/Icn		
Protection modulaire						
Disjoncteur phase neutre SN201SL	C-2A		•	4.5/6 kA	1	470429
	C-6A		•	4.5/6 kA	1	470433
	C-10A		•	4.5/6 kA	1	470436
	C-16A		•	4.5/6 kA	1	470438
	C-20A		•	4.5/6 kA	1	470439
	C-32A		•	4.5/6 kA	1	470441
Disjoncteur phase neutre SN201L	C-2A	•		4.5/6 kA	1	470229
	C-6A	•		4.5/6 kA	1	470233
	C-10A	•		4.5/6 kA	1	470236
	C-16A	•		4.5/6 kA	1	470238
	C-20A	•		4.5/6 kA	1	470239
	C-32A	•		4.5/6 kA	1	470241
Disjoncteur phase neutre SN201D	10A	•		6/10 kA	1	470661
	16A	•		6/10 kA	1	470663
Disjoncteur différentiel DS201L	C-10A 30MA-AC	•		4.5/6 kA	2	471012
	C-16A 30MA-AC	•		4.5/6 kA	2	471013
	C-32A 30MA-AC	•		4.5/6 kA	2	471016
	C-16A 30MA-A-APR	•		4.5/6 kA	2	471033
Interrupteur différentiel FH202	AC-40/0.03	•			2	443051
	AC-63/0.03	•			2	443061
	A-40/0.03	•			2	443151
	A-63/0.03	•			2	443161
Interrupteur différentiel FH202S	AC-40/0.03		•		2	444051
	AC-63/0.03		•		2	444061
	A-40/0.03		•		2	444151
	A-63/0.03		•		2	444161
Accessoires						
Contact auxiliaire	10/F pour disjoncteur SN201L	•				470901
Peigne horizontal	pour 1 Inter. Dif. + 11 Ph/N					190160
	pour 13 Ph/N SN201L		•			190161
	pour 1 Inter. Dif. Et Ph/N SN201L de 1 m	•	•			190165
Peigne vertical						359879
Commande, télécommande et programmation						
Interrupteur	E211	Compact. Contact : 2F - 25 A			1/2	703006
	SD202	Standard. Contact : 2F - 40 A			2	362004
	SD202	Standard. Contact : 2F - 63 A			2	362006
Prise modulaire	M1174	2 x 16 A + Terre			2.5	T200660
Télérupteur	E290	230 V - 16 A			1	A093960
Horloge journalière	AT1e-R	Réserve de marche - 1CA F			1	T231215
	AT2e-R	Réserve de marche - 1CA O/F			2	T231235
Horloge	D1				2	425876
Contacteur modulaire	ESB 20-20N	230 V - 50 Hz - 2F			1	H300464
Contacteur jour / nuit	EN 20-20N	230 V - 50 Hz - 2F			1	H300469
Parafoudre autoprotégé	OVR PLUS	10 kA			2	381225
		40 kA			2	370101
Compteur d'énergie monophasé	C11	PH+N 40A STEEL			1	T603572
	C13	3PH+N 40A STEEL			3	T603575
	B21	MONO 65A STEEL MID			2	832111
	B23	TRI 65A STEEL MID			4	832311
	B23	TRI MOD 65A STEEL MID			4	832321

Références en rouge : produits habituellement en stock chez nos distributeurs partenaires





Coffrets		H x L x P (mm)	Article			
Gale'O	1 rangée	13 modules	238 x 250 x 111	799221		
	2 rangées	26 modules	363 x 250 x 111	799222		
	3 rangées	39 modules	508 x 250 x 111	799223		
	4 rangées	52 modules	633 x 250 x 111	799224		
Coffrets pré-câblés	2 rangées - T1	26 modules	363 x 250 x 111	HQ215796		
	3 rangées - T2 à T4	39 modules	508 x 250 x 111	HQ215797		
	3 rangées - T3 à T5	39 modules	508 x 250 x 111	HQ215798		
	4 rangées - T5 et +	52 modules	633 x 250 x 111	HQ215799		
Mistral IP65	1 rangée	4 modules	152 x 202 x 117	151210		
		8 modules	232 x 250 x 154	151220		
		12 modules	320 x 250 x 155	151221		
		18 modules	430 x 250 x 155	151222		
	2 rangées	24 modules	320 x 435 x 155	151223		
		36 modules	430 x 435 x 155	151224		
		36 modules	320 x 600 x 155	151225		
		54 modules	430 x 600 x 155	151227		
	4 rangées	48 modules	320 x 735 x 155	151226		
		72 modules	430 x 735 x 155	151228		
		12 modules	335 x 350 x 95	131285		
		24 modules	460 x 350 x 95	131286		
UK 500 encastré	3 rangées	36 modules	585 x 350 x 95	131287		
	4 rangées	48 modules	710 x 350 x 95	131288		
	Communication Gale'O VDI	Grade 1	4RJ45	1 rangée	250 x 238 x 112	215658
		4RJ45 + TV	1 rangée	250 x 238 x 112	215659	
Grade 2TV		4RJ45 + TV	1 rangée	250 x 238 x 112	HQ215803	
Grade 3	8RJ45 TV	3 rangées	250 x 508 x 112	215664		
	DTI Optique	DTIO équipé	1FO SCAPC	190380		
		2FO SCAPC	190381			
4FO SCAPC		190382				

Accessoires					
Porte opaque Gale'O	1 rangée			799121	
	2 rangées			799122	
	3 rangées			799123	
	4 rangées			799124	
Porte transparente Gale'O	1 rangée			799131	
	2 rangées			799132	
	3 rangées			799133	
	4 rangées			799134	
Goulotte	Kit goulotte	13 modules 2 couvercles		190036	
		13 modules demi-module		190037	
		GTL 13 modules		27410	
	Kit extension 18 modules			190024	
	Lot de 2 jonctions coffret / goulotte			27417	
	Jonction plafond / sol / goulotte			27402	
	Lot de 2 supports de coffret Gale'O et agrafes			190028	
Rehausse Gale'O	1 rangée			190030	
	2 rangées			190031	
	3 rangées			190032	
	4 rangées			190033	
Platine de branchement tarif bleu	Panneau de contrôle pour disjoncteur et CBE ou Linky			L630019	
	Panneau de contrôle disjoncteur d'abonné seul			L630015	
Portiers vidéo	Kit vidéo	mains libres saillie		WM0914	
		mains libres encastré		WM0904	
		passerelle IP + platine de rue + alimentation		WM0905	
		mini saillie BASIC		WM0906	
		mini saillie mémoire d'image + contrôle d'accès		WM0907	
		Connect - Acier inox, 7" tactile et passerelle IP		WM0908	
		Passerelle IP 3.0		WM0824	
		DéTECTEURS	DéTECTEUR de passage IP55 - 240° - 12 mètres		586775
			Mini détecteur de présence 360° - Ø 5 mètres		586776
			DéTECTEUR de présence 360° - Ø 7 mètres		586777
DéTECTEUR de présence couloir 360° - Ø 24 mètres			586778		
Appareillage	Va-et-vient - 1 module Blanc		N2102BL		
	Poussoir NO - 1 module Blanc		N2104.7BL		
	Kit Led vert		N2191VD		
	Va-et-vient - 2 modules Blanc		N2202BL		
	Poussoir NO - 2 modules Blanc		N2204.7BL		
	Connecteur RJ45 CAT 6 FTP		2018.6F		
	Enjoliveur pour RJ45		N2218.1BL		
	Prise TV terminale - 2 modules Blanc		N2250.7BL		
	Plaque 2 modules Blanc		N2271BL		
	Support simple		N2271.9		
	Plaque 2 x 2 modules Blanc		N2272BL		
	Support double		N2272.9		
	Prise 2P+T automatique Blanc		N2287.6BL		



Contact Center ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
Email : contact.center@fr.abb.com

<http://new.abb.com/low-voltage/fr>

Copyright© 2019 ABB
Tous droits de modifications sans préavis.