

BRIO+

Luminaire d'ambiance mono-tension sur source centrale (LSC)



Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Conforme à ABB EcoSolution™
- Durée de vie du produit de 10 ans, sous certaines conditions



01 Brio+ 230/400L



Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température ambiante	Consommation Vca (VA)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Ambiance								
BRIO+ 230/400L	490 810K	■						19007
BRIO+ 230/400L COM	497 810K	■	P/NP	340	-30°C à +40°C	10	230V- 50Hz	19007
BRIO+ ET 230/400L	490 812K	■						19006
BRIO+ ET 230/400L COM	497 812K	■						19006

■ = Conventionnel ■ = Adressable - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

	Désignation	Références
Platine d'encastrement	Sans porte-étiquette	660005-KAUFEL
Grille	Grille IK10	660 020

Dimensions

