



1. Go to the online webpage by scanning the QR code.
2. Click on the "Downloads" tab to find the documents.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. The complete of FCC information is available at the package shipped with the product.

Service

Find your individual country contact here.



<http://new.abb.com/contact-centers>

Video-binnenpost 4.3 met hoorn

Control elements

1	4,3" kleurendisplay
2	<p>Deblokkeringsstoets 2</p> <ul style="list-style-type: none"> In stand-by drukt u op de toets om de 2e blokkering van de hoofdbuitenpost op te heffen. Tijdens een oproepaanvraag of oproepbeantwoording, drukt u op de toets om de 2e blokkering van de oproepende buitenpost op te heffen. Tijdens de bewaking drukt u op de toets om de 2e blokkering van de bewaakte buitenpost op te heffen. <p>Deblokkeringsstoets</p> <ul style="list-style-type: none"> In stand-by drukt u op de toets om de standaardblokkering van de hoofdbuitenpost op te heffen. Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de functie "automatisch deblokkeren" op de primaire binnenpost in/uit te schakelen. Tijdens een oproepaanvraag of oproepbeantwoording, drukt u op de toets om de standaardblokkering van de oproepende buitenpost op te heffen. Tijdens de bewaking drukt u op de toets om de standaardblokkering van de bewaakte buitenpost op te heffen.
3	

4	<p>Bewakingstoets</p> <ul style="list-style-type: none"> In stand-by drukt u op de toets om de hoofdbuitenpost te bewaken. Als tijdens een oproepaanvraag de "Eén aan"-modus op de (mini) systeemcentrale gebruikt wordt, kan alleen de primaire binnenpost het beeld tonen; voor de secundaire binnenpost moet deze toets ingedrukt worden om het beeld te verkrijgen. Druk tijdens de oproepbeantwoording lang op de toets om een snapshot te maken. Druk tijdens de bewaking op de toets om naar de volgende videostream over te schakelen of om de bewaking te beëindigen. <p>Mute-toets</p> <ul style="list-style-type: none"> In stand-by drukt u op deze toets om de beltoon te activeren of op mute te schakelen. Als u deze toets in stand-by lang ingedrukt houdt, schakelt u de beltoon van alle binnenposten in hetzelfde appartement op mute. Druk tijdens een oproepaanvraag op de toets om de beltoon te activeren of mute te schakelen; de oproep wordt na 5 s beëindigd. Druk tijdens de oproepbeantwoording op de toets om de microfoon te activeren of op mute te schakelen. <p>Programmeertoets</p> <ul style="list-style-type: none"> In stand-by drukt u op de toets om de 2e blokkering van de hoofdbuitenpost op te heffen. Als er meerdere functies op de programmeertoets zijn ingesteld, drukt u op de toets om naar het scherm "Programmeertoets" te gaan.
5	
6	

7	<p>Insteltoets</p> <ul style="list-style-type: none"> In stand-by drukt u op deze toets om naar de systeeminstellingen te gaan. Tijdens de oproepaanvraag of oproepbeantwoording of bewaking, drukt u op de toets om het volume, de kleur, het contrast en de helderheid in te stellen. <p>*Inductielustfunctie</p> <p>Hoorn</p> <ul style="list-style-type: none"> Neem tijdens een oproepaanvraag binnen 30 seconden de hoorn op om het gesprek aan te nemen. Tijdens de oproepbeantwoording hangt u de hoorn op om het gesprek te beëindigen.
8	
9	

* Deze functie is alleen van toepassing op M22473-W. De functie wordt gebruikt voor slechthorenden. Zij kunnen een gehoorapparaat dragen om de stem bij de buitenpost of de binnenpost te horen.

Teminal-beschrijving

1	<p>Adres van de hoofdbuitenpost:</p> <p>Stel de jumperconnector in om het adres van de hoofdbuitenpost in te stellen (1-9).</p> <p>Keuzeschakelaar binnenpost</p> <p>Keuzeschakelaar X10 stelt een tientallen in, keuzeschakelaar X1 eenheidsgetallen, dip-switches X100 en X200 stellen de honderdtallen in.</p> <p>Primaire/secundaire binnenpost</p> <p>Per appartement kan slechts één binnenpost worden ingesteld als "Primair" (ON=Primair).</p>
2	
3	

4	<p>Schakelaar afsluitweerstand</p> <p>In video-installaties of gemengde audio-video-installaties moet de schakelaar op het laatste apparaat van de lijn op "RC aan" worden geschakeld.</p>
5	<p>a1, b1 = busconnector</p>
6	<p>een potentiaalvrij contact zoals een deurbelknop</p>
Technische gegevens	
Bedrijfsspanningsbereik	20-30 V ~
Ruststroom	24 V ~, 6 mA
Bedrijfsstroom	24 V ~, 150 mA
Afmetingen display	4,3"
Displayresolutie	480 x 272 pixels
Enkeldraads klemmen	2 x 0,28 mm ² ...2 x 0,75 mm ²
Fijndraads klemmen	2 x 0,28 mm ² ...2 x 0,75 mm ²
Bedrijfstemperatuur	5 °C...+45 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C...+60 °C
Afmetingen (dxhxb)	206 x 147 x 44,2 mm