

Evago

Éclairage de chemin de fuite – quick guide



Éclairage de chemin de fuite
Diffusion lumineuse: longue (L)



Éclairage antipanique
Diffusion lumineuse: large (W)



Éclairage de chemin de fuite
Montage mural: spot (S)

Pour hauteur sous plafond <4 mètres

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DLO	5520217051/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO/ALU	5510217051/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO/LB400	5520227051/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO/ALU/LB400	5510227051/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO/ZWART	5530217051/13	<input type="checkbox"/>
EVA-CLO	5520257051/13	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CLO/ALU	5510257051/13	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CLO/ZWART	5530257051	230V~= <input type="checkbox"/>

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DWO	5520217054/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO/ALU	5510217054/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO/LB400	5520227054/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO/ALU/LB400	5510227054/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO/ZWART	5530217054/13	<input type="checkbox"/>
EVA-CWO	5520257054/13	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CWO/ALU	5510257054/13	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CWO/ZWART	5530257054	230V~= <input type="checkbox"/>

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DSO	5523217057/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DSO/ALU	5513217057/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DSO/LB400	5523227057/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DSO/ALU/LB400	5513227057/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DSO/ZWART	5533217057	<input type="checkbox"/>
EVA-CSO	5523257057/13	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CSO/ALU	5513257057	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CSO/ZWART	5533257057	230V~= <input type="checkbox"/>

Pour hauteur de plafond 4-12 mètres

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DLO-X	5520217058/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO-X/ALU	5510217058/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO-X/LB400	5520227058/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO-X/ALU/LB400	5510227058/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO-X/ZWART	5530217058	<input type="checkbox"/>
EVA-CLO-X	5520257058/13	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CLO-X/ALU	5510257058	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CLO-X/ZWART	5530257058	230V~= <input type="checkbox"/>

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DWO-X	5520217059/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO-X/ALU	5510217059/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO-X/LB400	5520227059/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO-X/ALU/LB400	5510227059/13	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO-X/ZWART	5530217059	<input type="checkbox"/>
EVA-CWO-X	5520257059/13	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CWO-X/ALU	5510257059	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CWO-X/ZWART	5530257059	230V~= <input type="checkbox"/>