02

ComfortLine Compact Kleinverteiler

ComfortLine Compact Kleinverteiler

Inhalt

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech	2/3
Mit Verteilerfeldern und Mediafeld	2/7
Leerschränke mit Tür	2/9
Leerschränke ohne Tür	2/11

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech	2/13
Mediaverteiler mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten	2/17
Leerschränke mit Blendrahmen und Türen aus Stahlblech	2/19
Leerschränke mit Blendrahmen ohne Tür	2/21
Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Designwechselrahmen	2/23

Einbaufelder und EDF-Montagegerüst für ComfortLine Compact Kleinverteiler CA und CU

Mediafelder und Kombifelder mit Lochblechmontageplatten	2/25
CombiLine N Module für Reiheneinbaugeräte auf EDF-Montagegerüst	2/26
CombiLine N Module für Berührungsschutz und Montageplatten	2/27
CombiLine N Module für Reihenklemmen und Sammelschienensystem 60 mm	2/28
CombiLine N Module für Leistungsschalter Tmax bestückt und unbestückt	2/29
EDF-Montagegerüstteile, vertikale Profilschienen	2/30

Zubehör für ComfortLine Compact Kleinverteiler CA und CU

Türen aus Stahlblech und transparente Türen	2/31
Türen aus Stahlblech mit Lüftungsöffnungen und WiFi-Türen mit Kunststoffeinsatz	2/32
Zubehör für Türen	2/33
Zubehör für Mediaverteiler	2/35
N/PE Quick-Steckklemmen	2/37
Allgemeines Zubehör	2/39
Rangierblenden	2/42

Hier finden Sie die Kleinverteiler auf unserer Website.

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech

CA25K

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveauausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen mit Schnellverschluss
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm/150 mm
	Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK221)
	Felder mit Montageplatten mit N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK221)
	Felder für Reihenklemmen mit Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen)
Lieferformen	Gehäuse mit Tür
	Beschriftungssystem ist im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Rangierblenden
	Schlossaustauschteile

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech

CA13V

CA24V

CA35V

CA45V

FB	RE	PLE	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 125 mm							
1	3	36	500 x 300 x 160	1	**CA13V**	2CPX052180R9999	488,00
	4	48	650 x 300 x 160	1	**CA14V**	2CPX052181R9999	521,00
	5	60	800 x 300 x 160	1	**CA15V**	2CPX052182R9999	542,00
	6	72	950 x 300 x 160	1	**CA16V**	2CPX052183R9999	703,00
2	3	72	500 x 550 x 160	1	**CA23V**	2CPX052184R9999	755,00
	4	96	650 x 550 x 160	1	**CA24V**	2CPX052185R9999	766,00
	5	120	800 x 550 x 160	1	**CA25V**	2CPX052186R9999	941,00
	6	144	950 x 550 x 160	1	**CA26V**	2CPX052187R9999	1033,00
	7	168	1100 x 550 x 160	1	**CA27V**	2CPX052188R9999	1148,00
	8	192	1250 x 550 x 160	1	**CA28V**	2CPX052189R9999	1270,00
3 (2/1)	4	144	650 x 800 x 160	1	**CA34V**	2CPX052190R9999	1240,00
	5	180	800 x 800 x 160	1	**CA35V**	2CPX052191R9999	1279,00
	6	216	950 x 800 x 160	1	**CA36V**	2CPX052192R9999	1480,00
	7	252	1100 x 800 x 160	1	**CA37V**	2CPX052193R9999	1679,00
	8	288	1250 x 800 x 160	1	**CA38V**	2CPX052194R9999	1912,00
4 (2/2)	5	240	800 x 1050 x 160	1	**CA45V**	2CPX052195R9999	1667,00

> Zubehör Rangierblenden siehe Seite 2/42

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech

CA14R

CA23R

CA34R

CA45R

FB	RE	PLE	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 150 mm							
1	3	36	650 x 300 x 160	1	**CA14R**	2CPX052229R9999	533,00
	4	48	800 x 300 x 160	1	**CA15R**	2CPX052230R9999	546,00
	5	60	950 x 300 x 160	1	**CA16R**	2CPX052231R9999	736,00
	6	72	1100 x 300 x 160	1	**CA17R**	2CPX052232R9999	884,00
	7	84	1250 x 300 x 160	1	**CA18R**	2CPX052233R9999	1059,00
2	2	48	500 x 550 x 160	1	**CA23R**	2CPX052234R9999	809,00
	3	72	650 x 550 x 160	1	**CA24R**	2CPX052235R9999	828,00
	4	96	800 x 550 x 160	1	**CA25R**	2CPX052236R9999	998,00
	5	120	950 x 550 x 160	1	**CA26R**	2CPX052237R9999	1097,00
	6	144	1100 x 550 x 160	1	**CA27R**	2CPX052238R9999	1211,00
	7	168	1250 x 550 x 160	1	**CA28R**	2CPX052239R9999	1332,00
3 (2/1)	3	108	650 x 800 x 160	1	**CA34R**	2CPX052240R9999	1284,00
	4	144	800 x 800 x 160	1	**CA35R**	2CPX052241R9999	1323,00
	5	180	950 x 800 x 160	1	**CA36R**	2CPX052242R9999	1540,00
	6	216	1100 x 800 x 160	1	**CA37R**	2CPX052243R9999	1840,00
	7	252	1250 x 800 x 160	1	**CA38R**	2CPX052244R9999	2192,00
4 (2/2)	4	192	800 x 1050 x 160	1	**CA45R**	2CPX052245R9999	1608,00

> Zubehör Rangierblenden siehe Seite 2/42

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Tür aus Stahlblech

CA25K

CA35K

CA46K

CA24VP

CA35VP

Artikel	FB	RE	RK/REG	PLE	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte (REG) und Reihenklemmen (RK), Reihenabstand 125 mm									
	2	5	2/3	72	800 x 550 x 160	1	**CA25K**	2CPX052290R9999	942,00
		6	2/4	96	950 x 550 x 160	1	**CA26K**	2CPX052291R9999	1046,00
		7	2/5	120	1100 x 550 x 160	1	**CA27K2**	2CPX052564R9999	1139,00
		7	3/4	96	1100 x 550 x 160	1	**CA27K**	2CPX052292R9999	1139,00
		8	3/5	120	1250 x 550 x 160	1	**CA28K**	2CPX052293R9999	1239,00
	3 (2/1)	5	2/3	108	800 x 800 x 160	1	**CA35K**	2CPX052294R9999	1202,00
		6	2/4	144	950 x 800 x 160	1	**CA36K**	2CPX052295R9999	1449,00
		7	2/5	180	1100 x 800 x 160	1	**CA37K2**	2CPX052565R9999	1652,00
		7	3/4	144	1100 x 800 x 160	1	**CA37K**	2CPX052296R9999	1652,00
		8	3/5	180	1250 x 800 x 160	1	**CA38K**	2CPX052297R9999	1899,00
	4 (2/2)	5	2/3	144	800 x 1050 x 160	1	**CA45K**	2CPX052298R9999	1634,00
		6	2/4	192	950 x 1050 x 160	1	**CA46K**	2CPX052299R9999	1763,00
		7	2/5	240	1100 x 1050 x 160	1	**CA47K2**	2CPX052561R9999	1853,00
Für Reiheneinbaugeräte, mit N/PE Quick-Steckklemmen und Montageplatte, Reihenabstand 125 mm									
	2 (1/1)	4		48	650 x 550 x 160	1	**CA24VP**	2CPX052300R9999	781,00
	3 (2/1)	5		120	800 x 800 x 160	1	**CA35VP**	2CPX052301R9999	1248,00

> Zubehör Rangierblenden siehe Seite 2/42

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Mediafeld

CA24VM

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP44
	Mit Stahlblechtür belüftet IP30
	Mit Stahlblechtür belüftet und Kunststoffeinsatz IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveauausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen über Verteilerfelder
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm
	Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK221)
	Lochblech-Montageplatte vormontiert
Lieferformen	Gehäuse mit Tür
	Beschriftungssystem ist im Lieferumfang enthalten
	Drahthalter ist im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Rangierblenden
	Schlossaustauschteile
	Steckdosen
	Patchpanel

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Mit Verteilerfeldern und Mediafeld

CA24VM

CA35VMW

FB	RE	PLE	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Mediaverteiler zur Aufputzmontage, mit integriertem Mediafeld, Reihenabstand 125 mm							
Stahlblechtür IP44							
2	3	36	500 x 550 x 160	1	**CA23VM**	2CPX052205R9999	741,00
	4	48	650 x 550 x 160	1	**CA24VM**	2CPX052206R9999	838,00
	5	60	800 x 550 x 160	1	**CA25VM**	2CPX052207R9999	1018,00
	6	72	950 x 550 x 160	1	**CA26VM**	2CPX052208R9999	1079,00
	7	84	1100 x 550 x 160	1	**CA27VM**	2CPX052209R9999	1240,00
	8	96	1250 x 550 x 160	1	**CA28VM**	2CPX052210R9999	1426,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30							
2	4	48	650 x 550 x 160	1	**CA24VML**	2CPX052211R9999	784,00
	5	60	800 x 550 x 160	1	**CA25VML**	2CPX052212R9999	980,00
	6	72	950 x 550 x 160	1	**CA26VML**	2CPX052213R9999	1057,00
	7	84	1100 x 550 x 160	1	**CA27VML**	2CPX052214R9999	1213,00
	8	96	1250 x 550 x 160	1	**CA28VML**	2CPX052215R9999	1395,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi- Signal IP30							
2	4	48	650 x 550 x 160	1	**CA24VMW**	2CPX052220R9999	829,00
	5	60	800 x 550 x 160	1	**CA25VMW**	2CPX052221R9999	1064,00
	6	72	950 x 550 x 160	1	**CA26VMW**	2CPX052222R9999	1173,00
	7	84	1100 x 550 x 160	1	**CA27VMW**	2CPX052223R9999	1348,00
	8	96	1250 x 550 x 160	1	**CA28VMW**	2CPX052224R9999	1552,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30							
3 (2/1)	5	120	800 x 800 x 160	1	**CA35VML**	2CPX052216R9999	1312,00
	6	144	950 x 800 x 160	1	**CA36VML**	2CPX052217R9999	1515,00
	7	168	1100 x 800 x 160	1	**CA37VML**	2CPX052218R9999	1764,00
	8	192	1250 x 800 x 160	1	**CA38VML**	2CPX052219R9999	2056,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi-Signal IP30							
3 (2/1)	5	120	800 x 800 x 160	1	**CA35VMW**	2CPX052225R9999	1398,00
	6	144	950 x 800 x 160	1	**CA36VMW**	2CPX052226R9999	1632,00
	7	168	1100 x 800 x 160	1	**CA37VMW**	2CPX052227R9999	1899,00
	8	192	1250 x 800 x 160	1	**CA38VMW**	2CPX052228R9999	2215,00

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Leerschränke mit Tür

CA24

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür bis IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveauausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern
	Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse mit Tür
Zubehör	Rangierblenden
	Schlossaustauschteile
	Mediafelder
	Verteilerfelder
	CombiLine Module

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Leerschränke mit Tür

CA13

CA24

CA35

CA46

FB	RE	PLE	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
1	3	36	500 x 300 x 160	1	**CA13**	2CPX052142R9999	294,00
	4	48	650 x 300 x 160	1	**CA14**	2CPX052143R9999	300,00
	5	60	800 x 300 x 160	1	**CA15**	2CPX052144R9999	322,00
	6	72	950 x 300 x 160	1	**CA16**	2CPX052145R9999	357,00
	7	84	1100 x 300 x 160	1	**CA17**	2CPX052146R9999	386,00
	8	96	1250 x 300 x 160	1	**CA18**	2CPX052147R9999	419,00
2	3	72	500 x 550 x 160	1	**CA23**	2CPX052148R9999	453,00
	4	96	650 x 550 x 160	1	**CA24**	2CPX052149R9999	494,00
	5	120	800 x 550 x 160	1	**CA25**	2CPX052150R9999	589,00
	6	144	950 x 550 x 160	1	**CA26**	2CPX052151R9999	636,00
	7	168	1100 x 550 x 160	1	**CA27**	2CPX052152R9999	703,00
	8	192	1250 x 550 x 160	1	**CA28**	2CPX052153R9999	764,00
3	4	144	650 x 800 x 160	1	**CA34**	2CPX052154R9999	710,00
	5	180	800 x 800 x 160	1	**CA35**	2CPX052155R9999	772,00
	6	216	950 x 800 x 160	1	**CA36**	2CPX052156R9999	808,00
	7	252	1100 x 800 x 160	1	**CA37**	2CPX052157R9999	917,00
	8	288	1250 x 800 x 160	1	**CA38**	2CPX052158R9999	1034,00
4	5	240	800 x 1050 x 160	1	**CA45**	2CPX052159R9999	996,00
	6	288	950 x 1050 x 160	1	**CA46**	2CPX052160R9999	1035,00
	7	336	1100 x 1050 x 160	1	**CA47**	2CPX052567R9999	1090,00

> Rangierblenden, siehe Seite 2/42
> Mediafelder, siehe Seite 2/25
> CombiLine Module und Verteilerfelder, siehe ab Seite 2/28 und Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Leerschränke ohne Tür

CA24B

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP44
	Mit Transparenter Tür IP44
	Mit Lüftungsöffnungen IP30
	Mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (Wifi-Tür) IP30
	Ohne Tür IP30*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I_{nA} bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveauausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern
	Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse ohne Tür
Zubehör	Rangierblenden
	Schlossaustauschteile
	Stahlblech- und transparente Türen
	Mediafelder
	Verteilerfelder
	CombiLine Module

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler für Aufputzmontage

Leerschränke ohne Tür

CA13B

CA24B

CA35B

CA46B

FB	RE	PLE	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
1	3	36	500 x 300 x 160	1	**CA13B**	2CPX052161R9999	143,00
	4	48	650 x 300 x 160	1	**CA14B**	2CPX052162R9999	147,00
	5	60	800 x 300 x 160	1	**CA15B**	2CPX052163R9999	189,00
	6	72	950 x 300 x 160	1	**CA16B**	2CPX052164R9999	217,00
	7	84	1100 x 300 x 160	1	**CA17B**	2CPX052165R9999	251,00
	8	96	1250 x 300 x 160	1	**CA18B**	2CPX052166R9999	288,00
2	3	72	500 x 550 x 160	1	**CA23B**	2CPX052167R9999	263,00
	4	96	650 x 550 x 160	1	**CA24B**	2CPX052168R9999	310,00
	5	120	800 x 550 x 160	1	**CA25B**	2CPX052169R9999	399,00
	6	144	950 x 550 x 160	1	**CA26B**	2CPX052170R9999	445,00
	7	168	1100 x 550 x 160	1	**CA27B**	2CPX052171R9999	494,00
	8	192	1250 x 550 x 160	1	**CA28B**	2CPX052172R9999	552,00
3	4	144	650 x 800 x 160	1	**CA34B**	2CPX052173R9999	405,00
	5	180	800 x 800 x 160	1	**CA35B**	2CPX052174R9999	448,00
	6	216	950 x 800 x 160	1	**CA36B**	2CPX052175R9999	475,00
	7	252	1100 x 800 x 160	1	**CA37B**	2CPX052176R9999	578,00
	8	288	1250 x 800 x 160	1	**CA38B**	2CPX052177R9999	703,00
4	5	240	800 x 1050 x 160	1	**CA45B**	2CPX052178R9999	614,00
	6	288	950 x 1050 x 160	1	**CA46B**	2CPX052179R9999	641,00
	7	336	1100 x 1050 x 160	1	**CA47B**	2CPX052568R9999	691,00

> Mediafelder siehe, Seite 2/25
> Schranktüren, siehe ab Seite 2/31
> CombiLine Module und Verteilerfelder, siehe ab Seite 2/28 und Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N
> Rangierblenden, siehe Seite 2/42

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

CU24V

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Bemessungsstrom	I_n bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech
	Blendrahmen und Tür Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm/150 mm
	Felder für Reiheneinbaugeräte mit Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK224)
	Felder mit Montageplatten
	Felder für Reihenklemmen mit Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen)
Lieferformen	Gehäuse mit Blendrahmen und Tür
	Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich
	Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten
	Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler
	Schlossaustauschteile

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

CU14V

CU24V

CU34V

CU45V

FB	RE	PLE	Wandausschnittmaße H x B x T in mm	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 125 mm								
1	4	48	698 x 311 x 110	715 x 365 x 15	1	**CU14V**	2CPX052607R9999	515,00
	5	60	848 x 311 x 110	865 x 365 x 15	1	**CU15V**	2CPX052608R9999	535,00
	6	72	998 x 311 x 110	1015 x 365 x 15	1	**CU16V**	2CPX052609R9999	699,00
	7	84	1148 x 311 x 110	1165 x 365 x 15	1	**CU17V**	2CPX052610R9999	815,00
	8	96	1298 x 311 x 110	1315 x 365 x 15	1	**CU18V**	2CPX052611R9999	906,00
2	3	72	548 x 561 x 110	565 x 615 x 15	1	**CU23V**	2CPX052612R9999	744,00
	4	96	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	1	**CU24V**	2CPX052613R9999	755,00
	5	120	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	1	**CU25V**	2CPX052614R9999	942,00
	6	144	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	1	**CU26V**	2CPX052615R9999	1017,00
	7	168	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	1	**CU27V**	2CPX052616R9999	1166,00
	8	192	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	1	**CU28V**	2CPX052617R9999	1257,00
3	4	144	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	1	**CU34V**	2CPX052618R9999	1222,00
	5	180	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	1	**CU35V**	2CPX052619R9999	1263,00
	6	216	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	1	**CU36V**	2CPX052620R9999	1458,00
	7	252	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	1	**CU37V**	2CPX052621R9999	1551,00
4	5	240	848 x 1061 x 110	865 x 1115 x 15	1	**CU45V**	2CPX052622R9999	1542,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

CU24R

CU36R

FB	RE	PLE	Wandausschnittmaße H x B x T in mm	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 150 mm								
2	4	72	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	1	**CU24R**	2CPX052600R9999	808,00
	5	96	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	1	**CU25R**	2CPX052601R9999	971,00
	6	120	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	1	**CU26R**	2CPX052602R9999	1064,00
	7	168	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	1	**CU27R**	2CPX052603R9999	1170,00
	8	192	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	1	**CU28R**	2CPX052604R9999	1300,00
3	6	216	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	1	**CU36R**	2CPX052605R9999	1505,00
	7	288	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	1	**CU37R**	2CPX052606R9999	1791,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

CU25K

CU35K

CU46K

CU24VP

CU35VP

FB	RE	RK/REG	PLE	Wandausschnittmaße H x B x T in mm	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Für Reiheneinbaugeräte (REG) und Reihenklemmen (RK), Reihenabstand 125 mm									
2	5	2/3	72	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	1	**CU25K**	2CPX052623R9999	930,00
	6	2/4	96	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	1	**CU26K**	2CPX052624R9999	1032,00
	7	3/4	96	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	1	**CU27K**	2CPX052625R9999	1122,00
3	5	2/3	108	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	1	**CU35K**	2CPX052626R9999	1184,00
	6	2/4	144	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	1	**CU36K**	2CPX052627R9999	1428,00
	7	3/4	144	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	1	**CU37K**	2CPX052628R9999	1630,00
4	6	2/4	192	998 x 1061 x 110	1015 x 1115 x 15	1	**CU46K**	2CPX052629R9999	1740,00
Für Reiheneinbaugeräte und Montageplatte, Reihenabstand 125 mm									
2 (1/1)	4		48	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	1	**CU24VP**	2CPX052685R9999	781,00
3 (2/1)	5		120	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	1	**CU35VP**	2CPX052686R9999	1248,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mediaverteiler mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten

CU24VM

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP30
	Mit Stahlblechtür belüftet IP30
	Mit Stahlblechtür belüftet und Kunststoffeinsatz IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK09 mit Stahlblechtür; IK07 teiltransparente/transparente Türen
Bemessungsstrom	I_n bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech
	Blendrahmen und Tür Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm
	Felder für Reiheneinbaugeräte mit Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK224)
	Lochblech-Montageplatte vormontiert
Lieferformen	Gehäuse mit Blendrahmen und Tür
	Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich
	Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten
	Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler
	Schlossaustauschteile
	Steckdosen
	Patchpanel

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mediaverteiler mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten

CU24VM

CU24VML

CU24VMW

FB	RE	PLE	Wandausschnittmaße H x B x T in mm	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Mediaverteiler mit integriertem Mediafeld, Reihenabstand 125 mm								
Stahlblechtür, IP30								
2 (1/1)	4	48	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	1	**CU24VM**	2CPX052664R9999	838,00
	5	60	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	1	**CU25VM**	2CPX052665R9999	1018,00
	6	72	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	1	**CU26VM**	2CPX052666R9999	1079,00
	7	84	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	1	**CU27VM**	2CPX052667R9999	1240,00
3 (2/1)	4	96	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	1	**CU34VM**	2CPX052668R9999	1256,00
	5	120	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	1	**CU35VM**	2CPX052669R9999	1528,00
	6	144	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	1	**CU36VM**	2CPX052670R9999	1619,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen, IP30								
2 (1/1)	4	48	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	1	**CU24VML**	2CPX052671R9999	792,00
	5	60	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	1	**CU25VML**	2CPX052672R9999	989,00
	6	72	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	1	**CU26VML**	2CPX052673R9999	1031,00
	7	84	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	1	**CU27VML**	2CPX052674R9999	1213,00
3 (2/1)	4	96	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	1	**CU34VML**	2CPX052675R9999	1109,00
	5	120	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	1	**CU35VML**	2CPX052676R9999	1312,00
	6	144	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	1	**CU36VML**	2CPX052677R9999	1515,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi-Signal, IP30								
2 (1/1)	4	48	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	1	**CU24VMW**	2CPX052678R9999	832,00
	5	60	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	1	**CU25VMW**	2CPX052679R9999	1038,00
	6	72	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	1	**CU26VMW**	2CPX052680R9999	1081,00
	7	84	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	1	**CU27VMW**	2CPX052681R9999	1233,00
3 (2/1)	4	96	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	1	**CU34VMW**	2CPX052682R9999	1165,00
	5	120	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	1	**CU35VMW**	2CPX052683R9999	1398,00
	6	144	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	1	**CU36VMW**	2CPX052684R9999	1632,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

CU24

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Bemessungsstrom	I_n bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech
	Blendrahmen und Tür Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern
	Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse mit Blendrahmen und Tür
	Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich
	Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten
	Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler
	Schlossaustauschteile
	Mediafelder
	Verteilerfelder
	CombiLine Module

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

CU14

CU24

CU35

CU46

FB	RE	PLE	Wandausschnittmaße H x B x T in mm	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
1	4	48	698 x 311 x 110	715 x 365 x 15	1	**CU14**	2CPX052630R9999	396,00
	5	60	848 x 311 x 110	865 x 365 x 15	1	**CU15**	2CPX052631R9999	426,00
	6	72	998 x 311 x 110	1015 x 365 x 15	1	**CU16**	2CPX052632R9999	448,00
	7	84	1148 x 311 x 110	1165 x 365 x 15	1	**CU17**	2CPX052633R9999	475,00
	8	96	1298 x 311 x 110	1315 x 365 x 15	1	**CU18**	2CPX052634R9999	501,00
2	3	72	548 x 561 x 110	565 x 615 x 15	1	**CU23**	2CPX052635R9999	562,00
	4	96	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	1	**CU24**	2CPX052636R9999	594,00
	5	120	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	1	**CU25**	2CPX052637R9999	628,00
	6	144	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	1	**CU26**	2CPX052638R9999	660,00
	7	168	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	1	**CU27**	2CPX052639R9999	691,00
	8	192	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	1	**CU28**	2CPX052640R9999	723,00
3	4	144	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	1	**CU34**	2CPX052641R9999	757,00
	5	180	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	1	**CU35**	2CPX052642R9999	806,00
	6	216	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	1	**CU36**	2CPX052643R9999	854,00
	7	252	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	1	**CU37**	2CPX052644R9999	902,00
4	5	240	848 x 1061 x 110	865 x 1115 x 15	1	**CU45**	2CPX052645R9999	996,00
	6	288	998 x 1061 x 110	1015 x 1115 x 15	1	**CU46**	2CPX052646R9999	1035,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41
> Mediafelder, siehe Seite 2/25
> CombiLine Module, siehe ab Seite 2/26
> Verteilerfelder, siehe Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N
> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 2/30 oder Technisches Handbuch

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen ohne Tür

CU24B

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK09 mit Stahlblechtür; IK07 teiltransparente/transparente Türen
Bemessungsstrom	I_n bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Blendrahmen	Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech
	Blendrahmen Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern
	Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse mit Blendrahmen ohne Tür
	Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich
	Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten
	Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler
	Stahlblech- und transparente Türen
	Schlossaustauschteile
	Mediafelder
	Verteilerfelder
	CombiLine Module

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen ohne Tür

CU14B

CU24B

CU35B

CU46B

FB	RE	PLE	Wandausschnittmaße H x B x T in mm	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
1	4	48	698 x 311 x 110	715 x 365 x 15	1	**CU14B**	2CPX052647R9999	210,00
	5	60	848 x 311 x 110	865 x 365 x 15	1	**CU15B**	2CPX052648R9999	223,00
	6	72	998 x 311 x 110	1015 x 365 x 15	1	**CU16B**	2CPX052649R9999	237,00
	7	84	1148 x 311 x 110	1165 x 365 x 15	1	**CU17B**	2CPX052650R9999	253,00
	8	96	1298 x 311 x 110	1315 x 365 x 15	1	**CU18B**	2CPX052651R9999	267,00
2	3	72	548 x 561 x 110	565 x 615 x 15	1	**CU23B**	2CPX052652R9999	308,00
	4	96	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	1	**CU24B**	2CPX052653R9999	327,00
	5	120	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	1	**CU25B**	2CPX052654R9999	351,00
	6	144	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	1	**CU26B**	2CPX052655R9999	380,00
	7	168	1148 x 561 x 110	1165 x 615 x 15	1	**CU27B**	2CPX052656R9999	410,00
	8	192	1298 x 561 x 110	1315 x 615 x 15	1	**CU28B**	2CPX052657R9999	437,00
3	4	144	698 x 811 x 110	715 x 865 x 15	1	**CU34B**	2CPX052658R9999	421,00
	5	180	848 x 811 x 110	865 x 865 x 15	1	**CU35B**	2CPX052659R9999	464,00
	6	216	998 x 811 x 110	1015 x 865 x 15	1	**CU36B**	2CPX052660R9999	506,00
	7	252	1148 x 811 x 110	1165 x 865 x 15	1	**CU37B**	2CPX052661R9999	575,00
4	5	240	848 x 1061 x 110	865 x 1115 x 15	1	**CU45B**	2CPX052662R9999	614,00
	6	288	998 x 1061 x 110	1015 x 1115 x 15	1	**CU46B**	2CPX052663R9999	641,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41
> Mediafelder, siehe Seite 2/25
> CombiLine Module, siehe ab Seite 2/26
> Verteilerfelder, siehe Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N
> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich
zu berücksichtigen, siehe Seite 2/30 oder Technisches Handbuch

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Designwechselrahmen

CU24VD

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP30
Bemessungsstrom	I_n bis 125 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Tür	Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech
	Blendrahmen Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Designwechselrahmen, Aluminium gebürstet mit Glaseinsatz
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Designwechselrahmen mit Magnetverschluss
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung
Ausbauvarianten	Reihenabstand 125 mm
	Felder für Reiheneinbaugeräte mit Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK224)
Lieferformen	Gehäuse mit Blendrahmen und Designwechselrahmen
	Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich
	Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten
	Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Designwechselrahmen

CU24VD

FB	RE	PLE	Wandausschnittmaße H x B x T in mm	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Mit Bilderrahmentür, Aluminium gebürstet, Reihenabstand 125 mm								
2	4	96	698 x 561 x 110	715 x 615 x 15	1	**CU24VD**	2CPX052687R9999	971,00
2	5	120	848 x 561 x 110	865 x 615 x 15	1	**CU25VD**	2CPX052688R9999	1158,00
2	6	144	998 x 561 x 110	1015 x 615 x 15	1	**CU26VD**	2CPX052689R9999	1233,00

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 2/41

Beispiel CU24VD
mit Deko-Abbildung
(Lieferung ohne Bild)

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Mediafelder und Kombifelder mit Lochblechmontageplatten



1MM2



FC16V2M4

FB	RE	Höhe x Breite	PLE	Anzahl Montageplatten	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Mediafelder für Kleinverteiler-Leerschränke								
1	3	450 x 250	-	3	1	**1MM00**	2CPX037485R9999	147,00
	4	600 x 250	-	4	1	**1MM0**	2CPX037486R9999	169,00
	5	750 x 250	-	5	1	**1MM1**	2CPX037487R9999	188,00
	6	900 x 250	-	6	1	**1MM2**	2CPX037488R9999	210,00
	7	1050 x 250	-	7	1	**1MM3**	2CPX037489R9999	227,00
	8	1200 x 250	-	8	1	**1MM4**	2CPX052302R9999	250,00
2	4	600 x 500	-	4	1	**2MM0**	2CPX037490R9999	228,00
	5	750 x 500	-	5	1	**2MM1**	2CPX037491R9999	264,00
	6	900 x 500	-	6	1	**2MM2**	2CPX037492R9999	299,00
	7	1050 x 500	-	7	1	**2MM3**	2CPX037493R9999	334,00
	8	1250 x 500	-	8	1	**2MM4**	2CPX052303R9999	370,00
Media-Kombifelder für Kleinverteiler-Leerschränke*								
1	5	750 x 250	24	3	1	**FC15V2M3**	2CPX052700R9999	240,00
	6	900 x 250	24	4	1	**FC16V2M4**	2CPX052701R9999	263,00
	7	1050 x 250	24	5	1	**FC17V2M5**	2CPX052702R9999	273,00
		1050 x 250	36	4	1	**FC17V3M4**	2CPX052703R9999	280,00
	8	1200 x 250	36	5	1	**FC18V3M5**	2CPX052704R9999	284,00

* Die EDF-Profilschienen vom Verteiler- und Mediabereich sind potentialfrei voneinander getrennt, zusätzlich ist eine horizontale Trennwand enthalten

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

CombiLine N Module für Reiheneinbaugeräte auf EDF-Montagegerüst

MG203

MG423

- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Für Einbaugeräte nach DIN 43880
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite				BAUSATZ UNMONTIERT			MONTIERT IM SCHRANK EINGEBAUT		
RE	mm	FB	mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
Reihenabstand 125 mm											
1	150	1	250	12	1	**MBG101**	2CPX041650R9999	52,50	**MG101**	2CPX041200R9999	56,50
		2	500	24	1	**MBG201**	2CPX041651R9999	81,00	**MG201**	2CPX041201R9999	85,50
2	300	1	250	24	1	**MBG102**	2CPX041653R9999	66,50	**MG102**	2CPX041203R9999	69,00
		2	500	48	1	**MBG202**	2CPX041655R9999	99,50	**MG202**	2CPX041205R9999	107,00
3	450	1	250	36	1	**MBG103**	2CPX041659R9999	86,50	**MG103**	2CPX041209R9999	91,00
		2	500	72	1	**MBG203**	2CPX041661R9999	140,00	**MG203**	2CPX041211R9999	148,00
4	600	1	250	48	1	**MBG104**	2CPX041665R9999	118,00	**MG104**	2CPX041215R9999	123,00
		2	500	96	1	**MBG204**	2CPX041667R9999	203,00	**MG204**	2CPX041217R9999	212,00
5	750	1	250	60	1	**MBG105**	2CPX041671R9999	131,00	**MG105**	2CPX041221R9999	136,00
		2	500	120	1	**MBG205**	2CPX041673R9999	222,00	**MG205**	2CPX041223R9999	234,00
Reihenabstand 150 mm											
1	150	1	250	12	1	**MBG101**	2CPX041650R9999	52,50	**MG101**	2CPX041200R9999	56,50
		2	500	24	1	**MBG201**	2CPX041651R9999	81,00	**MG201**	2CPX041201R9999	85,50
2	300	1	250	24	1	**MBG412**	2CPX041654R9999	66,50	**MG412**	2CPX041204R9999	69,00
		2	500	48	1	**MBG422**	2CPX041656R9999	99,50	**MG422**	2CPX041206R9999	107,00
3	450	1	250	36	1	**MBG413**	2CPX041660R9999	86,50	**MG413**	2CPX041210R9999	91,00
		2	500	72	1	**MBG423**	2CPX041662R9999	140,00	**MG423**	2CPX041212R9999	148,00
4	600	1	250	48	1	**MBG414**	2CPX041666R9999	118,00	**MG414**	2CPX041216R9999	123,00
		2	500	96	1	**MBG424**	2CPX041668R9999	203,00	**MG424**	2CPX041218R9999	212,00
5	750	1	250	60	1	**MBG415**	2CPX041672R9999	131,00	**MG415**	2CPX041222R9999	136,00
		2	500	120	1	**MBG425**	2CPX041674R9999	222,00	**MG425**	2CPX041224R9999	234,00

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 2/30 oder Technisches Handbuch
> Montagegerüstteile, siehe Seite 2/30
> Verschlussstreifen, siehe Seite 2/39

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

CombiLine N Module für Berührungsschutz und Montageplatten

MB218

- Modul als Berührungsschutz oder zum Ausbau mit Systemteilen
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite				BAUSATZ UNMONTIERT			MONTIERT IM SCHRANK EINGEBAUT		
RE	mm	FB	mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
1	150	1	250	12	1	**MBB116**	2CPX041722R9999	35,90	**MB116**	2CPX041257R9999	37,40
		2	500	24	1	**MBB216**	2CPX041723R9999	57,50	**MB216**	2CPX041258R9999	59,50
2	300	1	250	24	1	**MBB117**	2CPX041725R9999	36,60	**MB117**	2CPX041260R9999	38,90
		2	500	48	1	**MBB217**	2CPX041726R9999	61,50	**MB217**	2CPX041261R9999	63,50
3	450	1	250	36	1	**MBB118**	2CPX041728R9999	61,50	**MB118**	2CPX041263R9999	63,50
		2	500	72	1	**MBB218**	2CPX041729R9999	93,50	**MB218**	2CPX041264R9999	98,00
4	600	1	250	48	1	**MBB119**	2CPX041731R9999	72,50	**MB119**	2CPX041266R9999	78,00
		2	500	96	1	**MBB219**	2CPX041732R9999	125,00	**MB219**	2CPX041267R9999	133,00
5	750	1	250	60	1	**MBB120**	2CPX041734R9999	84,50	**MB120**	2CPX041269R9999	89,50
		2	500	120	1	**MBB220**	2CPX041735R9999	148,00	**MB220**	2CPX041270R9999	155,00

MB200

- Berührungsschutzabdeckung
- Abdeckungen sind nicht im 150-mm-Raster
- Pro Modulsystemfeld müssen immer 2 Stück eingesetzt werden, um wieder auf eine Rastereinheit zu kommen
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite									
RE	mm	FB	mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
0,5	75	1	250	6	1	**MBB100**	2CPX041427R9999	23,30	**MB100**	2CPX041422R9999	24,30
		2	500	12	1	**MBB200**	2CPX041428R9999	40,80	**MB200**	2CPX041423R9999	42,70

MM113K

- Montageplatten aus Stahlblech 2 mm
- Montageplatte fest montiert
- Nutzbare Tiefe von 76 mm
- Nutzbare Breite für Betriebsmittel: 1-feldbreit 200 mm
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite									
RE	mm	FB	mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	1	250	24	1	**MBM112K**	2CPX041640R9999	84,50	**MM112K**	2CPX041117R9999	90,00
3	450	1	250	36	1	**MBM113K**	2CPX041641R9999	118,00	**MM113K**	2CPX041118R9999	122,00
4	600	1	250	48	1	**MBM114K**	2CPX041642R9999	137,00	**MM114K**	2CPX041119R9999	147,00

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 2/30 oder Technisches Handbuch
> Montagegerüstteile, siehe Seite 2/30

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

CombiLine N Module für Reihenklemmen und Sammelschienensystem 60 mm

MK108K

- Mit **horizontal** angeordneten Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm
- Hutprofilschienen fest montiert über Isolierstück
- Nutzbare Tiefe von 58 mm
- Nutzbare Breite für Reihenklemmen: 1-feldbreit 214 mm, 2-feldbreit 464 mm
- Auslieferungszustand gestuft
- Reihenabstand 150 mm (kann bei Bedarf versetzt werden)
- Für schutzisolierten Aufbau
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite				BAUSATZ UNMONTIERT			MONTIERT IM SCHRANK EINGEBAUT		
RE	mm	FB	mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
1	150	1	250	12	1	**MBK106K**	2CPX041632R9999	57,50	**MK106K**	2CPX041112R9999	59,50
		2	500	24	1	**MBK206K**	2CPX041633R9999	80,00	**MK206K**	2CPX041113R9999	85,50
2	300	1	250	24	1	**MBK107K**	2CPX041634R9999	69,50	**MK107K**	2CPX041114R9999	72,50
		2	500	48	1	**MBK207K**	2CPX041635R9999	109,00	**MK207K**	2CPX041115R9999	117,00
3	450	1	250	36	1	**MBK108K**	2CPX041636R9999	93,50	**MK108K**	2CPX041116R9999	97,50



MR102B

MR102

- Für Betriebsmittel zum **vertikalem** Einbau
- Sammelschienenmittenabstand 60 mm
- Für 3-polige Sammelschienen
- 32 mm Abstand zwischen Cu-Schiene und Abdeckung
- Mit Sammelschienenhaltern vom Type ZX146
- Mit Abdeckung vom Type ZX172
- Bemessungsstrom (I_n) bis max. 125 A
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Bestücktes Modul für Betriebsmittel mit vertikal eingebauten Reitersicherungssockeln 3-polig, I_n bis max. 125 A

Höhe		Breite		Elemente								
RE	mm	FB	mm	D02	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	1	250	5	24	1	-	-	-	**MR102B**	2CPX041409R9999	302,00

Unbestücktes Modul für Betriebsmittel, für den vertikalen Einbau von Reitersicherungssockeln D0 3-polig, I_n bis max. 125 A

Höhe		Breite		Nutzbare Breite								
RE	mm	FB	mm	mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	1	250	215	24	1	**MBR102**	2CPX041825R9999	131,00	**MR102**	2CPX041406R9999	136,00

MR102H

- Unbestückt für Betriebsmittel zum **horizontalen** Einbau von Reitersicherungssockeln
- Sammelschienenmittenabstand 60 mm
- Für 3-polige Sammelschienen
- 32 mm Abstand zwischen Cu-Schiene und Abdeckung
- Mit Sammelschienenhalter Type ZX146
- Bemessungsstrom (I_n) bis max. 125 A
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite		Ausschnitthöhe in								
RE	mm	FB	mm	mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	1	250	134	24	1	**MBR102H**	2CPX041828R9999	150,00	**MR102H**	2CPX041412R9999	162,00

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 2/30 oder Technisches Handbuch

> Montagegerüstteile, siehe Seite 2/30

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

CombiLine N Module für Leistungsschalter Tmax bestückt und unbestückt

MA100ALXB

- Bestückt mit Leistungsschaltern Fabrikat: ABB, Tmax XT1, 3-polig
- Festeinbau mit Kipphebelantrieb
- Mit thermomagnetischem Auslöser
- Abdeckungen mit Ausschnitt
- Montage auf Montagetraverse
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite		I_n	Betriebs-mittel			BAUSATZ UNMONTIERT			MONTIERT IM SCHRANK EINGEBAUT		
RE	mm	FB	mm	A	Type	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	1	250	100	XT1B160R100	24	1	-	-	-	**MA100ALXB**	2CPX041471R9999	460,00

MA190T

- Unbestückt für Fabrikat ABB, Festeinbau 1 x Tmax XT1, 3-/4-polig, (76,2 mm/101,2 mm)
- Abdeckungen mit Ausschnitt; restlicher Ausschnitt muss mit Abdeckstreifen verschlossen werden
- Bemessungsstrom (I_n) max. 100 A
- Mit Montagetraverse einschließlich Gleitmuttern M4
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite		Betriebs-mittel	Aus-schnitt Breite	Nutzbare Breite							
RE	mm	FB	mm	Type	mm	mm	PLE	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	1	250	XT1	216	199	24	1	**MBA190T**	2CPX041643R9999	70,00	**MA190T**	2CPX041120R9999	76,00

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 2/30 oder Technisches Handbuch

> Montagegerüstteile, siehe Seite 2/30
> Verschlussstreifen, siehe Seite 2/39

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

EDF-Montagegerüstteile, vertikale Profilschienen



EDM9

- Vertikale EDF-Profilschiene
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Zum Aufbau der Module

02

Höhe			BAUSATZ UNMONTIERT			MONTIERT IM SCHRANK EINGEBAUT		
RE	mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
1	150	1	**ED7**	2CPX041865R9999	12,80	**EDM7**	2CPX041455R9999	13,40
		20	**ED7P20**	2CPX041866R9999	220,00	-	-	-
2	300	1	**ED8**	2CPX039208R9999	13,90	**EDM8**	2CPX041456R9999	14,60
		20	**ED8P20**	2CPX062311R9999	245,00	-	-	-
3	450	1	**ED9**	2CPX039209R9999	15,40	**EDM9**	2CPX041457R9999	16,30
		20	**ED9P20**	2CPX062312R9999	273,00	-	-	-
4	600	1	**ED10**	2CPX039210R9999	16,95	**EDM10**	2CPX041458R9999	17,70
		20	**ED10P20**	2CPX062313R9999	299,00	-	-	-
5	750	1	**ED11**	2CPX039211R9999	18,95	**EDM11**	2CPX041459R9999	19,75
		20	**ED11P20**	2CPX062314R9999	340,00	-	-	-
6	900	1	**ED12**	2CPX039212R9999	20,40	**EDM12**	2CPX041460R9999	21,30
		20	**ED12P20**	2CPX062315R9999	370,00	-	-	-
7	1050	1	**ED13**	2CPX039213R9999	22,50	**EDM13**	2CPX041461R9999	23,50
		20	**ED13P20**	2CPX062316R9999	409,00	-	-	-
8	1200	1	**ED14**	2CPX039214R9999	26,20	**EDM14**	2CPX041462R9999	27,60
		20	**ED14P20**	2CPX062317R9999	493,00	-	-	-

> Weiteres CombiLine Zubehör siehe ab Seite 2/26 und Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N

Wichtiger Hinweis beim Einbau mit 15 mm Hutprofilschienen!

Bei der Hohlwandmontage: Beim Einbau von CombiLine Modulen mit 15 mm Hutprofilschienen in ComfortLine CU Leergehäuse ist zu beachten, **dass im Bereich Schloss- und Schlossgestänge keine Einbaugeräte platziert werden können.**

Bei der Unterputzmontage: Beim Einbau von CombiLine Modulen mit 15 mm Hutprofilschienen in ComfortLine CU Leergehäuse ist zu beachten, dass im Bereich Schloss- und Schlossgestänge keine Einbaugeräte platziert werden können.
Um alle Einbaugeräte platzieren zu können, muss der Mauerkasten 10 mm tiefer eingebaut werden.

Beim Einbau mit **7,5 mm Hutprofilschienen** gibt es **keine Einschränkungen** im Bereich Schloss- und Schlossgestänge!





Type	A	B	C-FB1	C-FB2	C-FB3	C-FB4
CU14	223	198	179	-	-	-
CU15	298	273	179	-	-	-
CU16	373	348	179	-	-	-
CU17	448	423	179	-	-	-
CU18	523	498	179	-	-	-
CU23	148	123		429	-	-
CU24	223	198	-	429	-	-
CU25	298	273	-	429	-	-
CU26	373	348	-	429	-	-
CU27	448	423	-	429	-	-
CU28	523	498	-	429	-	-
CU34	223	198	-	-	429	-
CU35	298	273	-	-	429	-
CU36	373	348	-	-	429	-
CU37	448	423	-	-	429	-
CU45	298	273	-	-	-	429
CU46	373	348	-	-	-	429

> Maße in mm

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Türen aus Stahlblech und transparente Türen

CTB24S

CTT24S

				TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
FB	**RE**	**Passend zu...**	**Stück**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Türen aus Stahlblech									
1	3	CA13...	1	-	-	-	**CTB13S**	2CPX052318R9999	143,00
	4	CA14..., CU14 ...	1	-	-	-	**CTB14S**	2CPX052321R9999	153,00
	5	CA15..., CU15 ...	1	-	-	-	**CTB15S**	2CPX052324R9999	169,00
	6	CA16..., CU16 ...	1	-	-	-	**CTB16S**	2CPX052327R9999	177,00
	7	CA17..., CU17 ...	1	-	-	-	**CTB17S**	2CPX052330R9999	194,00
	8	CA18..., CA18...	1	-	-	-	**CTB18S**	2CPX052333R9999	218,00
2	3	CA23 ..., CU23 ...	1	-	-	-	**CTB23S**	2CPX052319R9999	189,00
	4	CA24 ..., CU24 ...	1	-	-	-	**CTB24S**	2CPX052322R9999	200,00
	5	CA25 ..., CU25 ...	1	-	-	-	**CTB25S**	2CPX052325R9999	211,00
	6	CA26 ..., CU26 ...	1	-	-	-	**CTB26S**	2CPX052328R9999	218,00
	7	CA27 ..., CU27 ...	1	-	-	-	**CTB27S**	2CPX052331R9999	226,00
	8	CA28 ..., CU28 ...	1	-	-	-	**CTB28S**	2CPX052334R9999	244,00
3*	4	CA34 ..., CU34 ...	1	**CTB14**	2CPX052306R9999	129,00	**CTB24S**	2CPX052322R9999	200,00
	5	CA35 ..., CU35 ...	1	**CTB15**	2CPX052308R9999	137,00	**CTB25S**	2CPX052325R9999	211,00
	6	CA36 ..., CU36 ...	1	**CTB16**	2CPX052310R9999	147,00	**CTB26S**	2CPX052328R9999	218,00
	7	CA37 ..., CU37 ...	1	**CTB17**	2CPX052312R9999	154,00	**CTB27S**	2CPX052331R9999	226,00
	8	CA38 ...	1	**CTB18**	2CPX052314R9999	174,00	**CTB28S**	2CPX052334R9999	244,00
4*	5	CA45 ..., CU45 ...	1	**CTB25**	2CPX052309R9999	180,00	**CTB25S**	2CPX052325R9999	211,00
	6	CA46 ..., CU46 ...	1	**CTB26**	2CPX052311R9999	198,00	**CTB26S**	2CPX052328R9999	218,00
	7	CA47 ...	1	**CTB27**	2CPX052313R9999	215,00	**CTB27S**	2CPX052331R9999	226,00
Transparente Türen									
1	3	CA13 ...	1	-	-	-	**CTT13S**	2CPX052353R9999	236,00
	4	CA14 ..., CU14 ...	1	-	-	-	**CTT14S**	2CPX052356R9999	247,00
	5	CA15 ..., CU15 ...	1	-	-	-	**CTT15S**	2CPX052359R9999	291,00
	6	CA16 ..., CU16 ...	1	-	-	-	**CTT16S**	2CPX052362R9999	319,00
	7	CA17 ..., CU17 ...	1	-	-	-	**CTT17S**	2CPX052365R9999	342,00
	8	CA18 ..., CU18 ...	1	-	-	-	**CTT18S**	2CPX052368R9999	361,00
2	3	CA23 ..., CU23 ...	1	-	-	-	**CTT23S**	2CPX052354R9999	250,00
	4	CA24 ..., CU24 ...	1	-	-	-	**CTT24S**	2CPX052357R9999	285,00
	5	CA25 ..., CU25 ...	1	-	-	-	**CTT25S**	2CPX052360R9999	338,00
	6	CA26 ..., CU26 ...	1	-	-	-	**CTT26S**	2CPX052363R9999	376,00
	7	CA27 ..., CU27 ...	1	-	-	-	**CTT27S**	2CPX052366R9999	403,00
	8	CA28 ..., CU28 ...	1	-	-	-	**CTT28S**	2CPX052369R9999	429,00
3*	4	CA34 ..., CU34 ...	1	**CTT14**	2CPX052341R9999	229,00	**CTT24S**	2CPX052357R9999	285,00
	5	CA35 ..., CU35 ...	1	**CTT15**	2CPX052343R9999	257,00	**CTT25S**	2CPX052360R9999	338,00
	6	CA36 ..., CU36 ...	1	**CTT16**	2CPX052345R9999	284,00	**CTT26S**	2CPX052363R9999	376,00
	7	CA37 ..., CU37 ...	1	**CTT17**	2CPX052347R9999	298,00	**CTT27S**	2CPX052366R9999	403,00
	8	CA38 ..., CU38 ...	1	**CTT18**	2CPX052349R9999	328,00	**CTT28S**	2CPX052369R9999	429,00
4*	5	CA45 ..., CU45 ...	1	**CTT25**	2CPX052344R9999	320,00	**CTT25S**	2CPX052360R9999	338,00
	6	CA46 ..., CU46 ...	1	**CTT26**	2CPX052346R9999	359,00	**CTT26S**	2CPX052363R9999	376,00
	7	CA47 ...	1	**CTT27**	2CPX052348R9999	387,00	**CTT27S**	2CPX052366R9999	403,00

*Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Türen aus Stahlblech mit Lüftungsöffnungen und WiFi-Türen mit Kunststoffeinsatz

CTL24S

CTW24S

				TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
FB	**RE**	**Passend zu**	**Stück**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
Türen aus Stahlblech mit Lüftungsöffnungen									
1	3	CA13...	1	-	-	-	**CTL13S**	2CPX052374R9999	150,00
	4	CA14..., CU14 ...	1	-	-	-	**CTL14S**	2CPX052376R9999	160,00
	5	CA15..., CU15 ...	1	-	-	-	**CTL15S**	2CPX052378R9999	171,00
	6	CA16..., CU16 ...	1	-	-	-	**CTL16S**	2CPX052380R9999	184,00
	7	CA17..., CU17 ...	1	-	-	-	**CTL17S**	2CPX052382R9999	200,00
	8	CA18..., CA18...	1	-	-	-	**CTL18S**	2CPX052484R9999	222,00
2	3	CA23 ..., CU23 ...	1	-	-	-	**CTL23S**	2CPX052375R9999	219,00
	4	CA24 ..., CU24 ...	1	-	-	-	**CTL24S**	2CPX052377R9999	229,00
	5	CA25 ..., CU25 ...	1	-	-	-	**CTL25S**	2CPX052379R9999	243,00
	6	CA26 ..., CU26 ...	1	-	-	-	**CTL26S**	2CPX052381R9999	253,00
	7	CA27 ..., CU27 ...	1	-	-	-	**CTL27S**	2CPX052383R9999	268,00
	8	CA28 ..., CU28 ...	1	-	-	-	**CTL28S**	2CPX052485R9999	284,00
3*	4	CA34 ..., CU34 ...	1	-	-	-	**CTL24S**	2CPX052377R9999	229,00
	5	CA35 ..., CU35 ...	1	-	-	-	**CTL25S**	2CPX052379R9999	243,00
	6	CA36 ..., CU36 ...	1	-	-	-	**CTL26S**	2CPX052381R9999	253,00
	7	CA37 ..., CU37 ...	1	-	-	-	**CTL27S**	2CPX052383R9999	268,00
	8	CA38 ...	1	-	-	-	**CTL28S**	2CPX052485R9999	284,00
4*	5	CA45 ..., CU45 ...	1	-	-	-	**CTL25S**	2CPX052379R9999	243,00
	6	CA46 ..., CU46 ...	1	-	-	-	**CTL26S**	2CPX052381R9999	253,00
	7	CA47 ...	1	-	-	-	**CTL27S**	2CPX052383R9999	268,00
Türen mit Lüftungsöffnungen und teiltransparentem Kunststoffeinsatz (WiFi-Türen)									
1	3	CA13 ...	1	-	-	-	**CTW13S**	2CPX052388R9999	237,00
	4	CA14 ..., CU14 ...	1	-	-	-	**CTW14S**	2CPX052390R9999	249,00
	5	CA15 ..., CU15 ...	1	-	-	-	**CTW15S**	2CPX052392R9999	269,00
	6	CA16 ..., CU16 ...	1	-	-	-	**CTW16S**	2CPX052394R9999	288,00
	7	CA17 ..., CU17 ...	1	-	-	-	**CTW17S**	2CPX052396R9999	319,00
	8	CA18 ..., CU18 ...	1	-	-	-	**CTW18S**	2CPX052486R9999	364,00
2	3	CA23 ..., CU23 ...	1	-	-	-	**CTW23S**	2CPX052389R9999	263,00
	4	CA24 ..., CU24 ...	1	-	-	-	**CTW24S**	2CPX052391R9999	273,00
	5	CA25 ..., CU25 ...	1	-	-	-	**CTW25S**	2CPX052393R9999	295,00
	6	CA26 ..., CU26 ...	1	-	-	-	**CTW26S**	2CPX052395R9999	323,00
	7	CA27 ..., CU27 ...	1	-	-	-	**CTW27S**	2CPX052397R9999	359,00
	8	CA28 ..., CU28 ...	1	-	-	-	**CTW28S**	2CPX052487R9999	409,00
3*	4	CA34 ..., CU34 ...	1	-	-	-	**CTW24S**	2CPX052391R9999	273,00
	5	CA35 ..., CU35 ...	1	-	-	-	**CTW25S**	2CPX052393R9999	295,00
	6	CA36 ..., CU36 ...	1	-	-	-	**CTW26S**	2CPX052395R9999	323,00
	7	CA37 ..., CU37 ...	1	-	-	-	**CTW27S**	2CPX052397R9999	359,00
	8	CA38 ..., CU38 ...	1	-	-	-	**CTW28S**	2CPX052487R9999	409,00
4*	5	CA45 ..., CU45 ...	1	-	-	-	**CTW25S**	2CPX052393R9999	295,00
	6	CA46 ..., CU46 ...	1	-	-	-	**CTW26S**	2CPX052395R9999	323,00
	7	CA47 ...	1	-	-	-	**CTW27S**	2CPX052397R9999	359,00

*Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Zubehör für Türen

CZT1 CZT2

CZT23

CZT23H

CZT13P2

CZT60

TZ507

ZH130 ZH132

ZH134 ZH137

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Standardverschluss* Im Lieferumfang enthalten	1	**CZT1**	2CPX052413R9999	19,65
Sicherheitsschloss Mit zwei Schlüsseln	1	**CZT2**	2CPX052412R9999	50,00
Stangenverschluss* In Verbindung mit Standardverschluss CZT1 oder Sicherheitsschloss CZT2				
Bauhöhe 3 RE	1	**CZT23**	2CPX052423R9999	68,50
Bauhöhe 4 RE	1	**CZT24**	2CPX052424R9999	69,00
Bauhöhe 5 RE	1	**CZT25**	2CPX052425R9999	70,00
Bauhöhe 6 RE	1	**CZT26**	2CPX052426R9999	72,00
Bauhöhe 7 RE	1	**CZT27**	2CPX052427R9999	73,00
Bauhöhe 8 RE	1	**CZT28**	2CPX052428R9999	74,50
Stangenverschluss In Verbindung mit Schwenk, Klinken- und Knebelgriffen sowie Betätigungsdornen				
Für 3 RE (Bauhöhe 00)	1	**CZT23H**	2CPX052416R9999	36,70
Für 4 RE (Bauhöhe 0)	1	**CZT24H**	2CPX052417R9999	37,50
Für 5 RE (Bauhöhe 1)	1	**CZT25H**	2CPX052418R9999	38,30
Für 6 RE (Bauhöhe 2)	1	**CZT26H**	2CPX052419R9999	39,10
Für 7 RE (Bauhöhe 3)	1	**CZT27H**	2CPX052420R9999	39,70
Für 8 RE (Bauhöhe 4)	1	**CZT28H**	2CPX052421R9999	40,40
Stangenführung* für Stangenverschluss	1	**CZT13P2**	2CPX054508R9999	11,25
Einbauset Von Betätigungsmöglichkeiten in Verbindung mit TZ503 bis TZ508	1	**CZT60**	2CPX052414R9999	22,40
Schlüsselschild[*1 *2]				
Doppelbart-Betätigungsdorn, 3 mm Standard und 5 mm	1	**TZ507**	2CPX010491R9999	13,00
Für Drei- und Vierkant-Betätigungsdorn sowie für Daimler-Benz-Einsatz	1	**TZ508**	2CPX010492R9999	13,00
Betätigungsdorn				
Doppelbart 3 mm	1	**ZH130**	2CPX060490R9999	7,45
Doppelbart 5 mm	1	**ZH131**	2CPX060491R9999	7,45
Dreikant 7 mm	1	**ZH132**	2CPX060492R9999	7,45
Dreikant 8 mm	1	**ZH133**	2CPX060493R9999	7,80
Vierkant 6 mm	1	**ZH134**	2CPX060494R9999	7,95
Vierkant 7 mm	1	**ZH135**	2CPX060495R9999	7,95
Vierkant 8 mm	1	**ZH136**	2CPX060496R9999	7,95
Daimler-Benz-Einsatz	1	**ZH137**	2CPX060497R9999	7,45

* Im Lieferumfang enthalten

*[1] **CU:** Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 2/30 oder Technisches Handbuch

*[1] **CA:** Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätereihen min. 2 PLE frei lassen

*[2] Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Zubehör für Türen

ZH157

ZH91

TZ503 TZ504

TZ505 TZ506

CZT7

ZH142

CZT10

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Betätigungsschlüssel				
Dreikant 7 mm	1	**ZH157**	2CPX060657R9999	8,40
Dreikant 8 mm	1	**ZH158**	2CPX060658R9999	8,40
Doppelbart 3 mm	1	**ZH160**	2CPX060660R9999	8,40
Doppelbart 5 mm	1	**ZH161**	2CPX060661R9999	8,40
Vierkant 6 mm	1	**ZH162**	2CPX060662R9999	8,40
Vierkant 7 mm	1	**ZH163**	2CPX060663R9999	8,40
Vierkant 8 mm	1	**ZH164**	2CPX060664R9999	8,40
Daimler-Benz-Einsatz	1	**ZH165**	2CPX060665R9999	8,40
Universalschlüssel Doppelbart 3 und 5 mm Dreikant 8 mm Vierkant 6 und 8 mm	1	**ZH91**	2CPX066091R9999	13,25
Klinkengriff*[1] mit Schloss	1	**TZ503**	2CPX010487R9999	98,00
Klinkengriff*[1] ohne Schloss	1	**TZ504**	2CPX010488R9999	68,00
Knebelgriff*[1] mit Schloss	1	**TZ505**	2CPX010489R9999	78,50
Knebelgriff*[1] ohne Schloss	1	**TZ506**	2CPX010490R9999	51,50
Schwenkgriff mit Plombierkappe*[1] Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10)	1	**CZT5**	2CPX052488R9999	95,50
Schwenkgriff mit Plombierkappe*[1] Mit Schließung E0 12	1	**CZT6**	2CPX052430R9999	184,00
Schwenkgriff mit Plombierkappe*[1] Mit Senatsschloss Berlin, gleichschließend	1	**CZT7**	2CPX052431R9999	308,00
Blindeinsatz Anstelle eines Profilhalbzylinders beim Schwenkgriff CZT5	1	**ZH142**	2CPX060502R9999	27,30
Türscharnier (Kunststoff) 1 Set bestehend aus je 1x Scharnier oben-links/oben-rechts/ unten-links/unten-rechts	1	**CZT10**	2CPX052415R9999	25,00

*[1] **CU:** Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 2/30 oder Technisches Handbuch

*[1] **CA:** Bei hinter dem Verschluss liegenden Geräteeinheiten min. 2 PLE frei lassen

*[2] Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Zubehör für Mediaverteiler


UZM61M

ZX340

ZEP12

ZE335

ZE338

ZE225

ZX29

ZE227

ZE339

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech				
1-feldbreit	1	**UZM61M**	2CPX031421R9999	30,50
2-feldbreit	1	**UZM62M**	2CPX031432R9999	70,00
Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken	1	**ZX340**	2CPX031422R9999	24,00
Universal Patchpanel inkl. Halter* Leer für Kommunikationsmodule, das Panel kann für Keystone- und E-DAT-Module genutzt werden.				
1-feldbreit für 12 Keystone- oder E-Dat-Module	1	**ZEP12**	2CPX054072R9999	64,50
2-feldbreit für 26 Keystone- oder E-Dat-Module	1	**ZEP24**	2CPX054073R9999	129,00
Patchpanel inkl. Halter* Leer für Kommunikationsmodule, z. B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte				
Für 6 Keystone-Module	1	**ZE335**	2CPX031423R9999	36,10
Halter für Patchpanel	1	**ZE338**	2CPX031426R9999	23,20
2-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage auf Montagewinkel ZX29	1	**ZE225**	2CPX061177R9999	50,50
Montagewinkel für 2-fach-Schutzkontaktsteckdose ZE225 Zum Aufklemmen auf Klemmenträger oder zur Montage auf dem Lochblech der Mediaverteiler und der Mediafelder 1MM…	1	**ZX29**	2CPX061178R9999	13,55
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120 Grad drehbar, einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene	1	**ZE227**	2CPX061211R9999	125,00
Media-Ausbauset Set mit Gerätehalter inkl. 2 Befestigungshaken, Patchpanel für 12 Keystone-Module*, 3-fach-Schutzkontaktsteckdose mit EURO-Einsätzen und Drahthaltern	1	**ZE339**	2CPX038146R9999	233,00

* Maße der Prägungen für Keystone- und E-DAT-Module siehe nächste Seite oder Technisches Handbuch

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Zubehör für Mediaverteiler

ED45GT

ED44G

ED45G

ZX287P10

ZE311

ZE312A

ZE316

ZE317

ZE318

ZE319

ZE310

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
T-Drahthalter für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 55 mm, rückseitig in die Hutprofilschiene einstecken	10	**ED45GTP10**	2CPX047263R9999	48,30
	50	**ED45GTP50**	2CPX047264R9999	232,00
	200	**ED45GTP200**	2CPX047265R9999	897,00
Drahthalter				
für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 28,5 mm, rückseitig in die Hutprofilschiene eindrehen	10	**ED44GP10**	2CPX047409R9999	15,95
	50	**ED44GP50**	2CPX047405R9999	69,00
	1000	**ED44GP1000**	2CPX047412R9999	1379,00
für die horizontale und vertikale Leitungsführung, Bautiefe 55 mm, rückseitig in die Hutprofilschiene eindrehen	10	**ED45GP10**	2CPX047410R9999	17,20
	50	**ED45GP50**	2CPX047406R9999	77,00
	1000	**ED45GP1000**	2CPX047413R9999	1496,00
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech-Montageplatte 3,9 mm x 13 mm	10	**ZX287P10**	2CPX061180R9999	3,60
Keystone-Module* zum Einbau in Patchpanel				
RJ45-Module				
Kunststoff, CAT6	1	**ZE311**	2CPX038612R9999	22,50
Metall, geschirmt, CAT6A	1	**ZE312A**	2CPX038631R9999	33,00
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse	1	**ZE316**	2CPX039246R9999	38,40
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse	1	**ZE317**	2CPX039247R9999	38,60
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker	1	**ZE318**	2CPX039248R9999	38,60
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse	1	**ZE319**	2CPX039249R9999	36,50
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE	1	**ZE310**	2CPX038625R9999	38,40

* Maße der Prägungen für Keystone- und E-DAT-Module siehe unten

Maße der Prägungen für Keystone- und E-DAT-Module



Maße Aussparungen Keystone-Module



Maße Aussparungen E-DAT-Module

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

N/PE Quick-Steckklemmen



ZK113B

ZK50BT



ZK113G

ZK10P10

ZK15

Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen für Quick-Steckträger						
5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	**ZK50B**	2CPX062750R9999	5,40
5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	**ZK51B**	2CPX062751R9999	6,70
8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	**ZK82B**	2CPX062752R9999	8,55
11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	**ZK113B**	2CPX062753R9999	11,95
14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	**ZK144B**	2CPX062754R9999	15,35
17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	**ZK175B**	2CPX062755R9999	17,85
20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	**ZK206B**	2CPX062756R9999	20,00
23 x 1,5 -4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	**ZK237B**	2CPX063163R9999	21,60
26 x 1,5 -4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	**ZK268B**	2CPX063164R9999	23,90
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15 zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene						
5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	**ZK50BT**	2CPX062745R9999	6,55
PE Quick-Steckklemmen für Quick-Steckträger						
5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	**ZK51G**	2CPX062757R9999	6,70
8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	**ZK82G**	2CPX062758R9999	8,55
11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	**ZK113G**	2CPX062759R9999	11,95
14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	**ZK144G**	2CPX062760R9999	15,35
17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	**ZK175G**	2CPX062761R9999	17,85
20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	**ZK206G**	2CPX062762R9999	20,00
23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	**ZK237G**	2CPX063165R9999	21,60
26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	**ZK268G**	2CPX063166R9999	23,90
Verbindungsbrücke Für Quick-Steckklemmen			10	**ZK10P10**	2CPX062763R9999	44,60
Adapter für ZK50B Durch Einrasten der N Quick-Steckklemme ZK50B in den Adapter ZK15 ergibt sich ZK50BT zum Aufrasten auf die Hutprofilschiene			1	**ZK15**	2CPX064984R9999	2,95

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

N/PE Quick-Steckklemmen

ZK24

CZ14

ZK224

ZK19

ZK19A

ZK23

CZ13

ZK221

ZK222

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Für die Montage in ComfortLine Compact CU Kleinverteiler				
Quick-Steckträger				
Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm, 13 Einheiten	1	**ZK24**	2CPX052696R9999	5,25
Halter für Quick-Steckträger	1	**CZ14**	2CPX052695R9999	3,20
N/PE Quick-Steckklemmenset Bestehend aus Quick-Steckträger CZ14, 13 Einheiten, und den Quick-Steckklemmen ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm²	1	**ZK224**	2CPX052697R9999	45,00
Für die Montage in ComfortLine Compact CA Kleinverteiler				
Quick-Steckträger				
Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm, 13 Einheiten	1	**ZK19**	2CPX052456R9999	5,70
Für die Erweiterung von ZK19 oder ZK221 um 13 Einheiten	1	**ZK19A**	2CPX052562R9999	4,25
Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm, 13 Einheiten	1	**ZK23**	2CPX054423R9999	5,90
Halter für Quick-Steckträger	1	**CZ13**	2CPX052554R9999	3,35
N/PE Quick-Steckklemmenset				
Bestehend aus Quick-Steckträger ZK19, 13 Einheiten und den Quick-Steckklemmen ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm²	1	**ZK221**	2CPX052457R9999	45,00
Für Schrankgehäuse mit 3 Verteilerreihen, bestehend aus Quick-Steckträger ZK23 und de Quick-Steckklemmen ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm²	1	**ZK222**	2CPX054422R9999	45,10

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Zubehör

ZX371



ZX21

ED1

ZK90P2

ZB32P20

ED137P4

ED138P4

ED138P4

ZA1P5

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Hutprofilschiene für Reihenklemmen 35 x 7,5 mm Für die Montage zwischen dem Montagegerüst Kleinverteiler u.P. Für abgesenkte Montage in Verbindung mit Isolierstück ZK103P2				
1-feldbreit	1	**ZX371**	2CPX068076R9999	4,45
2-feldbreit	1	**ZX389**	2CPX068190R9999	6,40
Hutprofilschiene für Reihenklemmen 35 x 15 mm Für die Montage zwischen dem Montagegerüst Kleinverteiler a.P. Für abgesenkte Montage in Verbindung mit Isolierstück ZK103P2				
1-feldbreit	1	**ED51**	2CPX039251R9999	6,05
2-feldbreit	1	**ED52**	2CPX039252R9999	7,25
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm Für die Montage auf dem Montagegerüst Kleinverteiler u.P.				
1-feldbreit	1	**ZX21**	2CPX039021R9999	5,20
2-feldbreit	1	**ZX22**	2CPX039022R9999	7,45
Hutprofilschiene 35 x 15 mm Für die Montage auf dem Montagegerüst Kleinverteiler a.P.				
1-feldbreit	1	**ED1**	2CPX039381R9999	6,25
2-feldbreit	1	**ED2**	2CPX039382R9999	6,30
Isolierstück für Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm und 35 x 15 mm mit Befestigungsmaterial	2	**ZK90P2**	2CPX062426R9999	6,25
Befestigungsschrauben für Hutprofilschienen				
20 x Torxschraube T25	20	**ZB32P20**	2CPX062651R9999	6,65
500 x Torxschraube T25	500	**ZB32P500**	2CPX062652R9999	120,00
Abdeckungshalter 45 mm hoch für Kleinverteiler u.P. Zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand. Bei Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden.	4	**ED137P4**	2CPX062600R9999	12,20
	40	**ED137P40**	2CPX062601R9999	101,00
Abdeckungshalter 52,5 mm hoch für Kleinverteiler a.P. Zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand. Bei Hutprofilschienen 35 x 15 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden.	4	**ED138P4**	2CPX062630R9999	12,00
	40	**ED138P40**	2CPX062603R9999	101,00
Druck-Drehverschluss Für Abdeckungen von Verteilerfeldern	12	**ED50P12**	2CPX062337R9999	14,60
Verschlussstreifen Farbe RAL 7035, für 12 Platzeinheiten, abbrechbar	5	**ZA1P5**	2CPX062384R9999	15,00
	50	**ZA1P50**	2CPX062378R9999	133,00

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Zubehör

CZB113

ZK300

ZX518

ZA6

ZA61P10

ZA5

ZBC1

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Senkrechte Trennwände Zwischen Verteilerfeldern, nicht lichtbogenfest				
Höhe 3 RE	1	**CZB113**	2CPX052450R9999	11,05
Höhe 4 RE	1	**CZB114**	2CPX052451R9999	12,20
Höhe 5 RE	1	**CZB115**	2CPX052452R9999	15,45
Höhe 6 RE	1	**CZB116**	2CPX052453R9999	17,90
Höhe 7 RE	1	**CZB117**	2CPX052454R9999	20,20
Höhe 8 RE	1	**CZB118**	2CPX052455R9999	22,60
Sammelschienensystem für N/PE Cu 12 x 5 mm, max. Anschluss 95 mm²				
1-feldbreit	1	**ZK300**	2CPX038551R9999	71,00
2-feldbreit	1	**ZK301**	2CPX038552R9999	81,00
N/PE-Sammelschienenhalter Für Kupferschienen 12 x 5 mm, 20 x 5 mm, 30 x 5 mm	1	**ZX518**	2CPX067805R9999	9,45
	10	**ZX518P10**	2CPX062551R9999	72,00
Plantasche DIN A4 Selbstklebend mit transparenter Hülle und verstärktem Rücken	1	**ZA6**	2CPX038227R9999	23,20
	10	**ZA6P10**	2CPX062380R9999	206,00
Plantasche DIN A4 Selbstklebend mit transparenter Hülle	10	**ZA61P10**	2CPX062375R9999	88,00
Plantasche DIN A4 Selbstklebend	1	**ZA13**	2CPX038233R9999	22,40
	10	**ZA13P10**	2CPX062381R9999	198,00
Plantasche DIN A5 Selbstklebend	1	**ZA5**	2CPX038228R9999	16,95
	10	**ZA5P10**	2CPX062382R9999	144,00
Beschriftungssystem Selbstklebend				
bis 144 Platzeinheiten	1	**ZBC1**	2CPX052690R9999	6,35
bis 288 Platzeinheiten	1	**ZBC2**	2CPX052691R9999	11,60

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Zubehör

CZH4

CZL63

CZS10

CZBH1

ZK104P2

CZL61

CZF1

CZF2

CZF3

CZF4

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Für die Montage in ComfortLine Compact CU Kleinverteiler				
Hohlwandset für ComfortLine Compact CU Zum nachträglichen Umbau eines ComfortLine CU Unterputzverteilers zum Hohlwandverteiler Wandstärke min. 8 mm, max. 40 mm	1	**CZH4**	2CPX052692R9999	38,70
Erdungsset für ComfortLine Compact CU Zum Umrüsten in Schutzklasse 1	1	**CZL63**	2CPX052693R9999	29,30
Leitungseinführungsschieber für ComfortLine Compact CU Mit Vorprägungen zum Ausbrechen der notwendigen Leitungseinführungsöffnungen	1	**CZS10**	2CPX052694R9999	20,00
Vertikale Trennwand für ComfortLine Compact CU 1-feldbreit, mit 150 mm Verbindungsteilen zur potentialfreien Verbindung von EDF-Profilschienen beim Einsatz von Media-Kombifeldern	1	**CZBH1**	2CPX052699R9999	49,10
Isolierstück für ComfortLine Compact CU Für die Montage zwischen dem EDF-Montagegerüst 35 x 7,5 und 35 x 15 mm, inkl. Befestigungsmaterial	2	**ZK104P2**	2CPX054476R9999	7,55
	100	**ZK104P100**	2CPX054477R9999	280,00
Für die Montage in ComfortLine Compact CA Kleinverteiler				
Erdungsset für Aufputzkleinverteiler Zum Umrüsten in Schutzklasse 1	1	**CZL61**	2CPX052449R9999	24,40
Kabeleinführungsflansch für Aufputzverteiler CA 2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm	1	**CZF1**	2CPX052435R9999	29,30
Membranflansch für Aufputzverteiler CA 34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 x Datenleitungen	1	**CZF2**	2CPX052436R9999	30,80
Verschlussflansch	1	**CZF3**	2CPX052437R9999	29,30
Flansch für M-Verschraubungen für Aufputzverteiler CA 10 x M16, 3 x M16/M20, 1 x M16/M20/M25, 1 x M16/M25/M32/M40/M50	1	**CZF4**	2CPX052438R9999	33,70

*Im Lieferumfang enthalten

ComfortLine Compact CA/CU Kleinverteiler

Zubehör

CZ9P16

CZ12

CZ15

ZK103P2

KB19

KB219

KBS9

KBW1

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Für die Montage in ComfortLine Compact CA Kleinverteiler				
Drahthalter Für den seitlichen Kabelkanal in Aufputzverteiler CA	16	**CZ9P16**	2CPX052556R9999	6,25
Tiefenniveauausgleich Für Aufputzverteiler CA	2	**CZ12**	2CPX052553R9999	2,90
Beipack ComfortLine Compact CA* Bestehend aus: 2 x Tiefenniveauausgleich 4 x Abdeckkappe für Schrankbefestigungsschrauben	1	**CZ15**	2CPX052563R9999	9,20
Isolierstück für Hutprofielschienen zwischen EDF und WR 35 x 7,5 und 35 x 15 mm, inkl. Befestigungsmaterial	2	**ZK103P2**	2CPX060644R9999	7,55
	100	**ZK103P100**	2CPX060645R9999	280,00
Rangierblenden Mit Endplatten und Befestigungswinkel Farbe RAL 9016, dem Farbton der Schränke angepasst				
Feldbreite 1, Breite 300 mm	1	**KB19**	2CPX044049R9999	59,50
Feldbreite 2, Breite 550 mm	1	**KB29**	2CPX044050R9999	64,50
Feldbreite 3, Breite 800 mm	1	**KB39**	2CPX044051R9999	72,50
Feldbreite 4, Breite 1050 mm	1	**KB49**	2CPX044052R9999	81,50
Profil Farbe RAL 9016, Breite 2000 mm	1	**KB219**	2CPX044055R9999	61,50
Endplatte links/rechts Farbe RAL 9016	2	**KBS9**	2CPX044057R9999	11,00
Befestigungswinkel	1	**KBW1**	2CPX044058R9999	21,50

* Im Lieferumfang enthalten



Schnittdarstellung
Rangierblende