

# Narzędzia do zaciskania

## Narzędzia



**Kod produktu: TBZ3**

### Charakterystyka

- Narzędzie ręczne z mechanizmem zapadkowym i stałą matrycą
- Wkładanie czołowe
- Do końcówek tulejkowych izolowanych, przekroje od 0,5 do 6,0 mm<sup>2</sup>
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia za każdym razem całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 195 mm
- Masa: 390 g



**Kod produktu: ERG4002**

### Charakterystyka

- Ergonomiczne narzędzie ze stałą matrycą i 3 gniazdami roboczymi
- Do końcówek i złączek nieizolowanych:
  - od 0,5 do 1,5 mm<sup>2</sup>
  - od 1,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>
  - od 4,0 do 6,0 mm<sup>2</sup>
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia za każdym razem całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 265 mm
- Masa: 600 g



**Kod produktu: MCT2000A**

### Charakterystyka

- Ergonomiczne narzędzie ze stałą matrycą i 3 gniazdami roboczymi z oznakowaniem barwnym
- Do końcówek izolowanych:
  - od 0,5 do 1,5 mm<sup>2</sup>: Czerwony
  - od 1,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>: Niebieski
  - od 4,0 do 6,0 mm<sup>2</sup>: Żółty
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia zawsze całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 260 mm
- Masa: 565 g



**Kod produktu: MCT2000B**

### Charakterystyka

- Ergonomiczne narzędzie ze stałą matrycą i 3 gniazdami roboczymi z oznakowaniem barwnym
- Do końcówek izolowanych do podwójnego zaciskania:
  - od 0,5 do 1,5 mm<sup>2</sup>: Czerwony
  - od 1,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>: Niebieski
  - od 4 do 6 mm<sup>2</sup>: Żółty
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia zawsze całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 260 mm
- Masa: 565 g



**Kod produktu: MCT2000C**

### Charakterystyka

- Do wszystkich końcówek z zaciskiem pojedynczym
- Do zaciskania nasuwek i wsuwek izolowanych:
  - od 0,5 do 1,5 mm<sup>2</sup>: Czerwony
  - od 1,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>: Niebieski
  - od 4 do 6 mm<sup>2</sup>: Żółty
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia za każdym razem całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 260 mm
- Masa: 566 g

# Narzędzia do zaciskania

## Narzędzia

72



**Kod produktu: MCT2000G**

### Charakterystyka

- Do zaciskania złączy kablowych skręconych i końcówek z izolacją termokurczliwą:
  - od 0,5 do 1,5 mm<sup>2</sup>: Czerwony
  - od 1,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>: Niebieski
  - od 4 do 6 mm<sup>2</sup>: Żółty
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia za każdym razem całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 260 mm
- Masa: 556 g



**Kod produktu: MCT2000L**

### Charakterystyka

- Do zaciskania końcówek tulejkowych
  - 0,5 mm<sup>2</sup>
  - 0,75 mm<sup>2</sup>
  - 1,0 mm<sup>2</sup>
  - 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2,5 mm<sup>2</sup>
  - 4,0 mm<sup>2</sup>
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia za każdym razem całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 260 mm
- Masa: 559 g



**Kod produktu: MCT2000M**

### Charakterystyka

- Do zaciskania końcówek tulejkowych: 6 mm<sup>2</sup>
  - 10 mm<sup>2</sup>
  - 16 mm<sup>2</sup>
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia za każdym razem całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 260 mm
- Masa: 576 g

**Kod produktu: MCT2000N****Charakterystyka**

- Do zaciskania końcówek tulejkowych:
  - 25 mm<sup>2</sup>
  - 35 mm<sup>2</sup>
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia za każdym razem całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 260 mm
- Masa: 575 g

**Kod produktu: MCT2000P****Charakterystyka**

- Do zaciskania końcówek tulejkowych:
  - 25 mm<sup>2</sup>
  - 50 mm<sup>2</sup>
- Mechanizm Shure-Stake™ zapewnia za każdym razem całkowite zaciśnięcie końcówki
- Długość: 260 mm
- Masa: 565 g