

10/2020

# TS-C-suojajännitemuuntajat DIN-kiskoasennukseen



TS-C-suojajännitemuuntajat täydentävät System pro M compact® -sarjaa laajemmalla valikoimalla suojajännitemuuntajia. Ne ovat suunniteltu SELV-piirien suojaukseen maailmanlaajuisten kansainvälisten standardien mukaisesti.

TS-C suojajännitemuuntajat voidaan asentaa kiinteistöjen sähkökeskuksiin, josta ne takaavat turvallisesti jatkuvan syytön erilaisille sovelluksille.

Jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja muuntajia (TS-C) käytetään pääasiassa kiinteistö- ja teollisuusasennuksissa, kun tarvitaan jatkuvaa tehonsyöttöä.

SELV-pienoisjännitepiirejä käytetään esimerkiksi kylpyhuoneissa, suihkutilojen valaistuksessa, suihkulähteissä ja terveydenhuollon sähköisissä laitteissa.

Yleiskäyttöisten TS-C-suojajännitemuuntajien toisiojännitteet ovat 12-24 V ja tehot ovat 10, 16, 25, 40, 63 ja 100 VA.


Käyttökohteita: esimerkiksi yhdessä pienten kontaktorien, ohjelmoitavien logiikkaohjainten, elektronisten korttien tai SELV-piirien kanssa.

Käyttökohteita ovat myös sisäänkutsu-, video-, puhelinjärjestelmät ja BUS-tiedonsiirto.



## Luotettavuus

Laadukkaat hyväksynyt varmistavat vaatimustenmukaisuuden.



## Pieni koko

Tilaa säästyy keskuksessa. Esim. 100 VA malli on vain 6-moduulia leveä.



## Turvallisuus

Selkeät suojatut liitinaukot takaavat oikean ja nopean kytkennän. Hyvän eristyksen ja erotuksen ansiosta turvallinen toiminta.



## Etikettipidike

Siisti ja selkeä pidike merkinnöille.

## Tilaustiedot

| Tyyppi       | Snro.     | Nimellisteho (jatk.) VA | Nimellinen toisiojännite V AC | Kuvaus              | Pakkauskoot |
|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| TS10/12-24C  | 84 090 03 | 10                      | 12,24                         | 2-moduulia (10 VA)  | 1           |
| TS16/12-24C  | 84 090 04 | 16                      | 12,24                         | 3-moduulia (16 VA)  | 1           |
| TS25/12-24C  | 84 090 06 | 25                      | 12,24                         | 4-moduulia (25 VA)  | 1           |
| TS40/12-24C  | 84 090 07 | 40                      | 12,24                         | 4-moduulia (40 VA)  | 1           |
| TS63/12-24C  | 84 090 08 | 63                      | 12,24                         | 5-moduulia (63 VA)  | 1           |
| TS100/12-24C | 84 090 05 | 100                     | 12,24                         | 6-moduulia (100 VA) | 1           |