

ABB LÅGSPÄNNINGSPRODUKTER

Impressivo mattsvart

Lyxig och modern design



Serien Impressivo förstärks nu med färgen mattsvart. Mattsvart ger Impressivos design nya dimensioner med sin djupa färg och sammetslena yta. Passar perfekt på olika ytmaterial så som trä- och betongväggar.

Ren och slimmad design

Kan kombineras fritt med täckramar i serierna Axcnt, Pure Ädelstål, Carat samt övriga Impressivo.

Komplett sortiment

Serien innehåller ett komplett sortiment för lägenheten, huset, kontoret eller hotellet. Serien lämpar sig för infälld montering och har kapslingsklass IP21 (med tillbehör IP44). Täckramar finns tillgängliga i 1–5 fack (85 mm och 100 mm) och kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt.

Mjuk och behaglig

Den sammetslena ytan ger mycket behaglig känsla. Njut av varje tryck! Den hållbara och UV-tåliga ytan gör mattsvart till ett utmärkt val oavsett var den installeras. Produkterna är PVC- och halogenfria.



01



02

01 Strömställare

02 Väggtagg, Schuko, 1-vägs

ABB Electrification Sweden AB
Tel: 021-32 50 00
E-post: kundservice.lagspanningsprodukter@se.abb.com

Copyright © 2021 ABB
Alla rättigheter förbehålls

abb.se/installationsprodukter
installationsprodukter.se



Beställningsinformation

Impressivo mattsvart

Semikompleta strömställare



Typ	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1066UC-885	1815339	Strömställare trapp	1
1062UC-885	1815340	Strömställare 2-pol	1
1065UC-885	1815342	Strömställare kron	1
1066UC-885	1815345	Strömställare D-trapp	1
10631UC-885	1815347	Strömställare 3x1-pol	1

Vägguttag



Typ	E-nummer	Beskrivning	Förp.
302EUC-885	1815297	Uttagsinsats 2-vägs, Jord, Snabb	1
302EUCK-885	1815298	Uttagsinsats 2-vägs, Jord, med lock	1
20EUCK-885	1815300	Uttagsinsats 1-vägs, Jord, med lock	1
20EUCBLI-885	1815334	Uttag 1-vägs, Jord, med LED-ljus	1
20EUCBUSB-885	1815203	Uttag 1-vägs inkl. USB 0,7A	1
20EUCKS-885	1815088	Uttagsinsats 1-vägs med jord	1
302EUJ-885	1815128	Väggutt 2-vägs jordad	1
302EUJT-885	1815284	Väggutt 2-vägs jordad, lågt	1
303UC-885	1815277	Uttag 3-vägs Euro	1
3120EUC-885	1815305	Uttag 1-vägs med jordfelsbrytare 30mA	1
3150UC-885.1	1815307	Jordfelsbrytare infällt montage 30mA	1

Elektronik



Type	E-nummer	Beskrivning	Förp.
6435-885	1330620	Centrumplatta för kopplingsur	1
8252-885	6222258	Centrumplatta för digital radio	1
8253-885	6222259	Centrumplatta för högtalare	1
6540-885-102-510	1360733	Centrumplatta vrid, IP21	1

Strömställare och tryckknappar, modulärt



Typ	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1786-885	1815060	Enkelvippa Future Linear	1
1785-885	1815065	Dubbelvippa Future Linear	1
1783-885	1815295	Vippa 3x1-pol	1
1788-885	1815323	Vippa "1/0" F 2-P brytare	1
1789-885	1815328	Enkelvippa med lins	1
1789KI-885	1815329	Vippa med klocka och lins	1
1789LI-885	1815330	Vippa med lampsymbol och lins	1
1789TR-885	1815333	Vippa med nyckelsymbol och lins	1
1764NLI-885	1815314	Vippa med märkningsfönster	1
1785JA-885	1815318	Dubbel vippa för jalousi upp/ned	1

Täckramar



Typ	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1721F85-885	1815285	Täckram, 85mm, 1-fack	1
1722F85-885	1815286	Täckram, 85mm, 2-fack	1
1723F85-885	1815287	Täckram, 85mm, 3-fack	1
1724F85-885	1815288	Täckram, 85mm, 4-fack	1
1725F85-885	1815289	Täckram, 85mm, 5-fack	1
1721F100-885	1815290	Täckram, 100mm, 1-fack	1
1722F100-885	1815291	Täckram, 100mm, 2-fack	1
1723F100-885	1815292	Täckram, 100mm, 3-fack	1
1724F100-885	1815293	Täckram, 100mm, 4-fack	1
1725F100-885	1815294	Täckram, 100mm, 5-fack	1

Centrumplattor



Typ	E-nummer	Beskrivning	Förp.
1742-885	1815308	Centrumplatta, blind, umpi, 80mm	1
1766-885	1815315	Centrumplatta för högtalare	1
1743-885	6001192	Centrumplatta, TV/R/Sat	1
1758-885	1815310	Teleuttag, DKS-system	1
2533-885	1815335	Centrumplatta, 22,5mm hål	1
1800-885	5100111	Centrumplatta, RJ45, dammskydd	1
1792-885	1815132	Centrumplatta för kortbrytare 8114.1	1
2519-885	1815302	Reduceringsbricka 85/100mm	1
2538-100-885	1815303	Centrumplatta, blind, 100mm	1