

Alarmes

Type 4 - centrale incendie autonome



Centrale incendie à pile

- Equipé d'un déclencheur manuel et d'un diffuseur sonore
- Signalisation automatique de l'usure de la pile
- Fonction test de l'installation

SSI (Système Sécurité Incendie)

+ [A] [B] [C] [D] [E] -
Niveaux de risques

Caractéristiques techniques

Alimentation par pile	9 V pile spécifique 6 LR61 alcaline (incluse)
Classe	II
Autonomie en veille	1 an
Niveau sonore	90 dB à 2 m - Classe B
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
IP/IK	42/07
Matière	ABS non propagateur de flamme
Couleur	Blanc
Poids	0,733 kg
Dimensions (L x h x p)	125 x 240 x 65 mm
Normes de références	NF S 61-936

Gamme

AFNOR	Code	Diffuseur sonore intégré	Durée alarme générale	Conformité son
AI P T4 + DM	534 103	1	5 min	Norme NF S 32-001

Dimensions (mm)

