

- (GB)** Motor mounting kit
- (D)** Motormontagesatz
- (F)** Kit de montage sur moteur
- (I)** Kit montaggio motore
- (ESP)** Kit de montaje en el motor


CMK-A-71  
CMK-A-80-100

	kW	3000 rpm		1500 rpm		1000 rpm	
		2 p	4 p	4 p	6 p	6 p	6 p
ABB M2AA,	0,12	-	-	-	-	-	71
M3AA,	0,18	-	-	-	-	-	71 A
M2VA	0,25	-	-	71 A	-	-	71 B
M3VRF/S	0,37	-	-	71 B	-	-	80 A
M3ARF/S	0,55	-	-	80 A	-	-	80 B
	0,75	80 A	-	80 B	-	-	90 S
	1,1	80 B	-	90 S	-	-	90 L
	1,5	90 S	-	90 L	-	-	100 L
	2,2	90 L	-	100 LA	-	-	-

	Parts List	Teileliste	Nomenclature	Elenco parti	Listado de componentes
<b>A</b>	Adapter	Adapter	Adaptateur	Adattatore	Adaptador
<b>B</b>	Gasket 1	Dichtung 1	Joint 1	Guarnizione di tenuta 1	Junta 1
<b>C</b>	Gasket 2	Dichtung 2	Joint 2	Guarnizione di tenuta 2	Junta 2
<b>D</b>	Screws M5 x 20 (2 pcs)	Schrauben M5 x 20 (2 Stück)	Vis M5 x 20 (qté 2)	Viti M5 x 20 (2 pezzi)	Tornillos M5 x 20 (2 pcs)
<b>E</b>	Bolt M5 x 12 (4 pcs)	Muttern M5 x 12 (4 Stück)	Boulons M5 x 12 (qté 4)	Bulloni M5 x 12 (4 pezzi)	Perno M5 x 12 (4 pcs)
<b>F</b>	Washer (4 pcs)	Unterlegscheiben (4 Stück)	Rondelles (qté 4)	Rondella (4 pezzi)	Arandela (4 pcs)
<b>G</b>	Motor connection wires	Motoranschlusskabel	Connecteurs moteur	Cavi collegamento motore	Cableado de conexión del motor

1.

Remove the terminal box cover.  
 Klemmenkastendeckel abnehmen.  
 Démontez le couvercle de la boîte à bornes.  
 Rimuovere il coperchio della morsettiere.  
 Retire la cubierta de la caja de terminales.




2.

Connect motor to star/delta.  
 Motor in Y oder D schalten.  
 Raccordez le moteur en couplage étoile/triangle.  
 Collegamento motore stella/triangolo.  
 Conecte el motor en estrella/delta.



3.

Connect motor wires and earthing wire.  
 Motor- und Erdleitungen anschließen.  
 Raccordez les conducteurs moteur et le conducteur de terre.  
 Collegare cavi motore e messa a terra.  
 Conecte el cableado del motor y el cable de puesta a tierra.



**Note!** Refer to User's Manual for more information and safety instructions.

**Hinweis!** Weitere Informationen und Sicherheitsvorschriften finden Sie in der Betriebsanleitung.

**Nota!** Cf. Manuel de l'utilisateur pour les détails et les consignes de sécurité.

**Nota!** Fare riferimento al Manuale utente per ulteriori informazioni e istruzioni sulla sicurezza.

**¡Nota!** Para más información e instrucciones de seguridad, consulte el Manual del usuario.

4.


Mount the adapter.

Den Adapter montieren.

Montez l'adaptateur.

Montare l'adattatore.

Monte el adaptador.



5.


Attach screws.

Schrauben befestigen.

Fixez les vis.

Fisare le viti.

Fije los tornillos



6.


Attach the drive. The cooling fins of the drive must be located at the fan end.

Den Frequenzrichter montieren. Die Kühlrippen des Frequenzrichters müssen dem Lüfter zugewandt sein.

Fixez le variateur. Les ailettes de refroidissement du variateur doivent être côté ventilation moteur.

Collegare l'azionamento. Le alette di ventilazione devono essere fissate all'estremità del ventilatore.

Fije el convertidor. Los ventiladores de refrigeración de equipo han de ser colocados en el lado de ventilador.



7.

Connect the motor wires to terminals.

Motor- und Erdleitungen anschließen.

Raccordez les connecteurs moteur aux bornes.

Collegare i cavi motore ai morsetti.

Conecte el cableado del motor a las terminales.

