04

ComfortLine Wandschränke

ComfortLine Wandschränke

Inhalt

ComfortLine A Wandschränke IP44

Für die Aufputzmontage	4/3
Allgemeines Zubehör	4/5
Stahlblechtüren	4/9
Transparente Türen	4/10
Stahlblechtüren mit Lüftungsöffnungen	4/11
Stahlblechtüren mit Kunststoffeinsatz (WiFi-Tür)	4/12

ComfortLine B Wandschränke IP44

Für die Aufputzmontage	4/13
Allgemeines Zubehör	4/14
Rangierblenden	4/18
Stahlblechtüren	4/19
Transparente Türen	4/20
Stahlblechtüren mit Lüftungsöffnungen	4/21
Stahlblechtüren mit Kunststoffeinsatz (WiFi-Tür)	4/22

Hier finden Sie die Wandschränke auf unserer Website.

ComfortLine A Wandschränke, IP44

Für die Aufputzmontage

A37

A57B

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660-600-1/-2/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	Mit Tür IP44
	Ohne Tür IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	$I_{(nA)}$ bis 250 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveauausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen
	Flanschöffnungen unten und seitlich vorgeprägt
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Einbau von Zähler-, Verteiler- und Mediafeldern
	Vorbereitet zum Einbau von CombiLine-Modulen auf EDF-Montagegerüst*
Lieferformen	Leerschränke mit und ohne Tür
	Ein Kabeleinführungsflansch CZF1 für den unteren Anschlussraum liegt zusätzlich bei
Zubehör	Rangierblenden
	Verschlüsse
	Transparente Türen

> Zubehör Wandschränke, siehe ab Seite 4/5
> Zubehör Rangierblenden, siehe Seite 4/8
> Transparente Türen, siehe Seite 4/10
> Verteilerfelder/Kombi-Sets und CombiLine siehe Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N

* Für die vordere Befestigungsebene müssen zusätzlich Feldbefestigungselemente CZ11 bestellt werden.

ComfortLine A Wandschränke, IP44

Für die Aufputzmontage

		Höhe			Außenmaße		MIT TÜREN			OHNE TÜREN		
BH	RE	in mm	FB	PLE	H x B x T mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
00	3	500	1	36	500 x 300 x 215	1	**A13**	2CPX052010R9999	431,00	-	-	-
			2	72	500 x 550 x 215	1	**A23**	2CPX052011R9999	496,00	-	-	-
			3	108	500 x 800 x 215	1	**A33**	2CPX052012R9999	698,00	-	-	-
			4	144	500 x 1050 x 215	1	**A43**	2CPX052013R9999	804,00	-	-	-
			5	180	500 x 1300 x 215	1	**A53**	2CPX052014R9999	927,00	-	-	-
0	4	650	1	48	650 x 300 x 215	1	**A14**	2CPX052015R9999	477,00	-	-	-
			2	96	650 x 550 x 215	1	**A24**	2CPX052016R9999	541,00	-	-	-
			3	144	650 x 800 x 215	1	**A34**	2CPX052017R9999	771,00	-	-	-
			4	192	650 x 1050 x 215	1	**A44**	2CPX052018R9999	908,00	-	-	-
			5	240	650 x 1300 x 215	1	**A54**	2CPX052019R9999	1162,00	-	-	-
1	5	800	1	60	800 x 300 x 215	1	**A15**	2CPX052020R9999	491,00	-	-	-
			2	120	800 x 550 x 215	1	**A25**	2CPX052021R9999	570,00	-	--	-
			3	180	800 x 800 x 215	1	**A35**	2CPX052022R9999	807,00	-	-	-
			4	240	800 x 1050 x 215	1	**A45**	2CPX052023R9999	981,00	-	-	-
			5	300	800 x 1300 x 215	1	**A55**	2CPX052024R9999	1298,00	-	-	-
2	6	950	1	72	950 x 300 x 215	1	**A16**	2CPX052025R9999	516,00	-	-	-
			2	144	950 x 550 x 215	1	**A26**	2CPX052026R9999	619,00	-	-	-
			3	216	950 x 800 x 215	1	**A36**	2CPX052027R9999	852,00	-	-	-
			4	288	950 x 1050 x 215	1	**A46**	2CPX052028R9999	1057,00	-	-	-
			5	360	950 x 1300 x 215	1	**A56**	2CPX052029R9999	1327,00	-	-	-
3	7	1100	1	84	1100 x 300 x 215	1	**A17**	2CPX052030R9999	558,00	**A17B**	2CPX052083R9999	455,00
			2	168	1100 x 550 x 215	1	**A27**	2CPX052031R9999	704,00	**A27B**	2CPX052084R9999	561,00
			3	252	1100 x 800 x 215	1	**A37**	2CPX052032R9999	963,00	**A37B**	2CPX052085R9999	713,00
			4	336	1100 x 1050 x 215	1	**A47**	2CPX052033R9999	1196,00	**A47B**	2CPX052086R9999	894,00
			5	420	1100 x 1300 x 215	1	**A57**	2CPX052034R9999	1489,00	**A57B**	2CPX052087R9999	1117,00
4	8	1250	1	96	1250 x 300 x 215	1	**A18**	2CPX052035R9999	577,00	-	-	-
			2	192	1250 x 550 x 215	1	**A28**	2CPX052036R9999	772,00	-	-	-
			3	288	1250 x 800 x 215	1	**A38**	2CPX052037R9999	1073,00	-	-	-
			4	384	1250 x 1050 x 215	1	**A48**	2CPX052038R9999	1290,00	-	-	-
			5	480	1250 x 1300 x 215	1	**A58**	2CPX052039R9999	1548,00	-	-	-
5	9	1400	1	108	1400 x 300 x 215	1	**A19**	2CPX052040R9999	640,00	**A19B**	2CPX052088R9999	519,00
			2	216	1400 x 550 x 215	1	**A29**	2CPX052041R9999	836,00	**A29B**	2CPX052089R9999	654,00
			3	324	1400 x 800 x 215	1	**A39**	2CPX052042R9999	1150,00	**A39B**	2CPX052090R9999	838,00
			4	432	1400 x 1050 x 215	1	**A49**	2CPX052043R9999	1348,00	**A49B**	2CPX052091R9999	980,00
			5	540	1400 x 1300 x 215	1	**A59**	2CPX052044R9999	1692,00	**A59B**	2CPX052092R9999	1238,00

ComfortLine A Wandschränke

Zubehör

CZ2

CZ3


CZ4

CZ6

CZ5

CZ1P4

CZF1

CZF1D

CZF2

CZF3

CZF4

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Verbindungsset Zur Schrankanreihung, 1 Satz	1	**CZ2**	2CPX052460R9999	18,15
Isolierrahmen für Schrank-Schrank-Verbindung Mit Hilfe der Isolierahmen wird die Schutzisolierung sichergestellt.				
Für die seitlichen Flanschausschnitte inkl. Verbindungsmaterial	1	**CZ3**	2CPX052461R9999	27,10
Für Schränke bis Mai 2020 in Verbindung mit Schränken der ComfortLine-Serie	1	**CZ3A**	2CPX052560R9999	51,00
Isolierrahmen für Schrank-Schrank-Verbindung Für obere/untere Anreihung über die Flanschausschnitte. Mit Hilfe der Isolierahmen wird die Schutzisolierung sichergestellt.	1	**CZ4**	2CPX052462R9999	27,10
Befestigungsrahmen Für die seitliche Flanschmontage	1	**CZ6**	2CPX052464R9999	8,40
Isolierrahmen für RfZ Für die seitliche Schrank-Schrank-Verbindung	1	**CZ5**	2CPX052463R9999	5,40
Außenbefestigungslaschen	4	**CZ1P4**	2CPX052459R9999	44,20
Kabeleinführungsflansch 2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm	1	**CZF1**	2CPX052435R9999	29,30
Diebstahlschutz für CZF1	1	**CZF1D**	2CPX052555R9999	7,75
Membranflansch* 34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 x Datenleitungen	1	**CZF2**	2CPX052436R9999	30,80
Verschlussflansch	1	**CZF3**	2CPX052437R9999	29,30
Flansch für M-Verschraubungen 10 x M16, 3 x M16/M20, 1 x M16/M20/M25, 1 x M16/M25/M32/M40/M50	1	**CZF4**	2CPX052438R9999	33,70

* Ein Stück pro Feldbreite montiert

ComfortLine A Wandschränke

Zubehör

CZT1 CZT2

CZT23

CZT13P2

CZT60

TZ507

ZH130

ZH132

ZH134

ZH137

CZF1B

CZ11

CZ12

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Standardverschluss*	1	**CZT1**	2CPX052413R9999	19,65
Sicherheitsschloss Mit 2 Schlüsseln	1	**CZT2**	2CPX052412R9999	50,00
Stangenverschluss* In Verbindung mit Standardverschluss und Sicherheitsschloss zum Einbau in ComfortLine A- und B-Schränke				
Für 3 RE (Bauhöhe 00)	1	**CZT23**	2CPX052423R9999	68,50
Für 4 RE (Bauhöhe 0)	1	**CZT24**	2CPX052424R9999	69,00
Für 5 RE (Bauhöhe 1)	1	**CZT25**	2CPX052425R9999	70,00
Für 6 RE (Bauhöhe 2)	1	**CZT26**	2CPX052426R9999	72,00
Für 7 RE (Bauhöhe 3)	1	**CZT27**	2CPX052427R9999	73,00
Für 8 RE (Bauhöhe 4)	1	**CZT28**	2CPX052428R9999	74,50
Für 9 RE (Bauhöhe 5)	1	**CZT29**	2CPX052429R9999	77,00
Stangenführung* für Stangenverschluss	1	**CZT13P2**	2CPX054508R9999	11,25
Einbauset*[1] [2] Von Betätigungsmöglichkeiten in Verbindung mit TZ507, TZ508	1	**CZT60**	2CPX052414R9999	22,40
Schlüsselschild*[2]				
Doppelbart-Betätigungsdorn, 3 mm Standard und 5 mm (CZT60 zusätzlich bestellen)	1	**TZ507**	2CPX010491R9999	13,00
Für Drei- und Vierkant-Betätigungsdorn sowie für Daimler-Benz-Einsatz (CZT60 zusätzlich bestellen)	1	**TZ508**	2CPX010492R9999	13,00
Betätigungsdorn				
Doppelbart 3 mm	1	**ZH130**	2CPX060490R9999	7,45
Doppelbart 5 mm	1	**ZH131**	2CPX060491R9999	7,45
Dreikant 7 mm	1	**ZH132**	2CPX060492R9999	7,45
Dreikant 8 mm	1	**ZH133**	2CPX060493R9999	7,80
Vierkant 6 mm	1	**ZH134**	2CPX060494R9999	7,95
Vierkant 7 mm	1	**ZH135**	2CPX060495R9999	7,95
Vierkant 8 mm	1	**ZH136**	2CPX060496R9999	7,95
Daimler-Benz-Einsatz	1	**ZH137**	2CPX060497R9999	7,45
Beipackset ComfortLine A-Schrank* bestehend aus: 1 x Kabeleinführungsflansch 2 x Tiefenniveauausgleich 4 x Abdeckkappen für Schrankbefestigungsschrauben	1	**CZF1B**	2CPX052447R9999	36,70
Befestigungsdome für CombiLine				
4 Stück	4	**CZ11**	2CPX052552R9999	8,00
20 x 4 Stück	80	**CZ11P20**	2CPX052559R9999	103,00
4 Stück im Schrank montiert, nur in Verbindung mit eingebauten CombiLine-Modulen	4	**CZ11M**	2CPX052558R9999	8,00
Tiefenniveauausgleich	2	**CZ12**	2CPX052553R9999	2,90

* Im Lieferumfang enthalten
*[1] Einbauset CZT60 zusätzlich bestellen
*[2] Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

ComfortLine A Wandschränke

Zubehör

TZ506 TZ505

TZ504 TZ503

CZT7

ZH142

CZT23H

CZT10

ZBZ2 ZBZE ZBV9

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Knebelgriff*[1] [2] Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	**TZ506**	2CPX010490R9999	51,50
Mit Schlüsselschild, mit Schloss	1	**TZ505**	2CPX010489R9999	78,50
Klinkengriff*[1] [2] Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	**TZ504**	2CPX010488R9999	68,00
Mit Schlüsselschild, mit Schloss	1	**TZ503**	2CPX010487R9999	98,00
Schwenkgriff mit Plombierkappe*[2] Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10)	1	**CZT5**	2CPX052488R9999	95,50
Schwenkgriff mit Plombierkappe*[2] Mit Schließung E0 12	1	**CZT6**	2CPX052430R9999	184,00
Schwenkgriff mit Plombierkappe*[2] Mit Senatsschloss Berlin, gleichschließend	1	**CZT7**	2CPX052431R9999	308,00
Blindeinsatz Anstelle eines Schließzylinders	1	**ZH142**	2CPX060502R9999	27,30
Stangenverschluss In Verbindung mit CZT5, CZT6, CZT7 und TZ503, TZ504, TZ505, TZ506, TZ507, TZ508				
Für 3 RE (Bauhöhe 00)	1	**CZT23H**	2CPX052416R9999	36,70
Für 4 RE (Bauhöhe 0)	1	**CZT24H**	2CPX052417R9999	37,50
Für 5 RE (Bauhöhe 1)	1	**CZT25H**	2CPX052418R9999	38,30
Für 6 RE (Bauhöhe 2)	1	**CZT26H**	2CPX052419R9999	39,10
Für 7 RE (Bauhöhe 3)	1	**CZT27H**	2CPX052420R9999	39,70
Für 8 RE (Bauhöhe 4)	1	**CZT28H**	2CPX052421R9999	40,40
Für 9 RE (Bauhöhe 5)	1	**CZT29H**	2CPX052422R9999	41,30
Türscharnier* 1 Set bestehend aus je 1x Scharnier oben-links/oben-rechts/ unten-links/unten-rechts	1	**CZT10**	2CPX052415R9999	25,00
Beschriftungssystem				
Für Zählerfelder der Feldbreite 1 und 2	1	**ZBZ2**	2CPX054205R9999	4,25
Zur Erweiterung um jeweils eine Feldbreite	1	**ZBZE**	2CPX054206R9999	2,35
Für Verteilerfelder bis zu einer Höhe von 9 Rastereinheiten	1	**ZBV9**	2CPX054207R9999	6,05

* Im Lieferumfang enthalten
*[1] Einbauset CZT60 zusätzlich bestellen
*[2] Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

ComfortLine A Wandschränke

Zubehör

CZB213

KB19

KB219

KBS9

KBW1

ZA6

ZA61P10

ZA5

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Schottwände vertikal, Kunststoff, nicht lichtbogenfest				
3 RE	1	**CZB213**	2CPX052498R9999	9,35
4 RE	1	**CZB214**	2CPX052499R9999	11,60
5 RE	1	**CZB215**	2CPX052500R9999	13,50
6 RE	1	**CZB216**	2CPX052501R9999	16,40
7 RE	1	**CZB217**	2CPX052502R9999	18,65
8 RE	1	**CZB218**	2CPX052503R9999	21,80
9 RE	1	**CZB219**	2CPX052504R9999	23,40
Rangierblenden Mit Endplatten und Befestigungswinkel aus Kunststoff Farbe RAL9016 dem Farbton der Schränke angepasst				
1-feldbreit, Breite 300 mm	1	**KB19**	2CPX044049R9999	59,50
2-feldbreit, Breite 550 mm	1	**KB29**	2CPX044050R9999	64,50
3-feldbreit, Breite 800 mm	1	**KB39**	2CPX044051R9999	72,50
4-feldbreit, Breite 1050 mm	1	**KB49**	2CPX044052R9999	81,50
5-feldbreit, Breite 1300 mm	1	**KB59**	2CPX044053R9999	100,00
Profil Kunststoff, Farbe RAL9016 Breite 2000 mm	1	**KB219**	2CPX044055R9999	61,50
Endplatte links/rechts Kunststoff, Farbe RAL9016 1 Satz, 2 Stück	1	**KBS9**	2CPX044057R9999	11,00
Befestigungswinkel Aus Kunststoff mit Haltemagnet zur Befestigung auf dem Schrank	1	**KBW1**	2CPX044058R9999	21,50
Plantasche DIN A4 Selbstklebend mit transparenter Hülle und verstärktem Rücken	1	**ZA6**	2CPX038227R9999	23,20
	10	**ZA6P10**	2CPX062380R9999	206,00
Selbstklebend mit transparenter Hülle	10	**ZA61P10**	2CPX062375R9999	88,00
Plantasche DIN A5 Selbstklebend	1	**ZA5**	2CPX038228R9999	16,95
	10	**ZA5P10**	2CPX062382R9999	144,00

ComfortLine A Wandschränke

Stahlblechtüren

CTB27S

					TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
RE	**FB**	**BH**	**Passend zu Schrank**	**Stück**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
3	1	00	A13	1	-	-	-	**CTB13S**	2CPX052318R9999	143,00
	2	00	A23	1	-	-	-	**CTB23S**	2CPX052319R9999	189,00
	3	00	A33	1	**CTB13**	2CPX052304R9999	123,00	**CTB23S**	2CPX052319R9999	189,00
	4	00	A43	1	**CTB23**	2CPX052305R9999	157,00	**CTB23S**	2CPX052319R9999	189,00
	5	00	A53	1	**CTB23**	2CPX052305R9999	157,00	**CTB33S**	2CPX052320R9999	238,00
4	1	0	A14	1	-	-	-	**CTB14S**	2CPX052321R9999	153,00
	2	0	A24	1	-	-	-	**CTB24S**	2CPX052322R9999	200,00
	3	0	A34	1	**CTB14**	2CPX052306R9999	129,00	**CTB24S**	2CPX052322R9999	200,00
	4	0	A44	1	**CTB24**	2CPX052307R9999	169,00	**CTB24S**	2CPX052322R9999	200,00
	5	0	A54	1	**CTB24**	2CPX052307R9999	169,00	**CTB34S**	2CPX052323R9999	257,00
5	1	1	A15	1	-	-	-	**CTB15S**	2CPX052324R9999	169,00
	2	1	A25	1	-	-	-	**CTB25S**	2CPX052325R9999	211,00
	3	1	A35	1	**CTB15**	2CPX052308R9999	137,00	**CTB25S**	2CPX052325R9999	211,00
	4	1	A45	1	**CTB25**	2CPX052309R9999	180,00	**CTB25S**	2CPX052325R9999	211,00
	5	1	A55	1	**CTB25**	2CPX052309R9999	180,00	**CTB35S**	2CPX052326R9999	275,00
6	1	2	A16	1	-	-	-	**CTB16S**	2CPX052327R9999	177,00
	2	2	A26	1	-	-	-	**CTB26S**	2CPX052328R9999	218,00
	3	2	A36	1	**CTB16**	2CPX052310R9999	147,00	**CTB26S**	2CPX052328R9999	218,00
	4	2	A46	1	**CTB26**	2CPX052311R9999	198,00	**CTB26S**	2CPX052328R9999	218,00
	5	2	A56	1	**CTB26**	2CPX052311R9999	198,00	**CTB36S**	2CPX052329R9999	289,00
7	1	3	A17	1	-	-	-	**CTB17S**	2CPX052330R9999	194,00
	2	3	A27	1	-	-	-	**CTB27S**	2CPX052331R9999	226,00
	3	3	A37	1	**CTB17**	2CPX052312R9999	154,00	**CTB27S**	2CPX052331R9999	226,00
	4	3	A47	1	**CTB27**	2CPX052313R9999	215,00	**CTB27S**	2CPX052331R9999	226,00
	5	3	A57	1	**CTB27**	2CPX052313R9999	215,00	**CTB37S**	2CPX052332R9999	307,00
8	1	4	A18	1	-	-	-	**CTB18S**	2CPX052333R9999	218,00
	2	4	A28	1	-	-	-	**CTB28S**	2CPX052334R9999	244,00
	3	4	A38	1	**CTB18**	2CPX052314R9999	174,00	**CTB28S**	2CPX052334R9999	244,00
	4	4	A48	1	**CTB28**	2CPX052315R9999	235,00	**CTB28S**	2CPX052334R9999	244,00
	5	4	A58	1	**CTB28**	2CPX052315R9999	235,00	**CTB38S**	2CPX052335R9999	332,00
9	1	5	A19	1	-	-	-	**CTB19S**	2CPX052336R9999	237,00
	2	5	A29	1	-	-	-	**CTB29S**	2CPX052337R9999	257,00
	3	5	A39	1	**CTB19**	2CPX052316R9999	194,00	**CTB29S**	2CPX052337R9999	257,00
	4	5	A49	1	**CTB29**	2CPX052317R9999	257,00	**CTB29S**	2CPX052337R9999	257,00
	5	5	A59	1	**CTB29**	2CPX052317R9999	257,00	**CTB39S**	2CPX052338R9999	364,00

> Maße der Türen, siehe Technisches Handbuch
> Schutzart siehe Schränke
> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

ComfortLine A Wandschränke

Transparente Türen

CTT27S

					TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
RE	FB	BH	Passend zu Schrank	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
3	1	00	A13	1	-	-	-	**CTT13S**	2CPX052353R9999	236,00
	2	00	A23	1	-	-	-	**CTT23S**	2CPX052354R9999	250,00
	3	00	A33	1	**CTT13**	2CPX052339R9999	209,00	**CTT23S**	2CPX052354R9999	250,00
	4	00	A43	1	**CTT23**	2CPX052340R9999	252,00	**CTT23S**	2CPX052354R9999	250,00
	5	00	A53	1	**CTT23**	2CPX052340R9999	252,00	**CTT33S**	2CPX052355R9999	269,00
4	1	0	A14	1	-	-	-	**CTT14S**	2CPX052356R9999	247,00
	2	0	A24	1	-	-	-	**CTT24S**	2CPX052357R9999	285,00
	3	0	A34	1	**CTT14**	2CPX052341R9999	229,00	**CTT24S**	2CPX052357R9999	285,00
	4	0	A44	1	**CTT24**	2CPX052342R9999	285,00	**CTT24S**	2CPX052357R9999	285,00
	5	0	A54	1	**CTT24**	2CPX052342R9999	285,00	**CTT34S**	2CPX052358R9999	325,00
5	1	1	A15	1	-	-	-	**CTT15S**	2CPX052359R9999	291,00
	2	1	A25	1	-	-	-	**CTT25S**	2CPX052360R9999	338,00
	3	1	A35	1	**CTT15**	2CPX052343R9999	257,00	**CTT25S**	2CPX052360R9999	338,00
	4	1	A45	1	**CTT25**	2CPX052344R9999	320,00	**CTT25S**	2CPX052360R9999	338,00
	5	1	A55	1	**CTT25**	2CPX052344R9999	320,00	**CTT35S**	2CPX052361R9999	381,00
6	1	2	A16	1	-	-	-	**CTT16S**	2CPX052362R9999	319,00
	2	2	A26	1	-	-	-	**CTT26S**	2CPX052363R9999	376,00
	3	2	A36	1	**CTT16**	2CPX052345R9999	284,00	**CTT26S**	2CPX052363R9999	376,00
	4	2	A46	1	**CTT26**	2CPX052346R9999	359,00	**CTT26S**	2CPX052363R9999	376,00
	5	2	A56	1	**CTT26**	2CPX052346R9999	359,00	**CTT36S**	2CPX052364R9999	429,00
7	1	3	A17	1	-	-	-	**CTT17S**	2CPX052365R9999	342,00
	2	3	A27	1	-	-	-	**CTT27S**	2CPX052366R9999	403,00
	3	3	A37	1	**CTT17**	2CPX052347R9999	298,00	**CTT27S**	2CPX052366R9999	403,00
	4	3	A47	1	**CTT27**	2CPX052348R9999	387,00	**CTT27S**	2CPX052366R9999	403,00
	5	3	A57	1	**CTT27**	2CPX052348R9999	387,00	**CTT37S**	2CPX052367R9999	474,00
8	1	4	A18	1	-	-	-	**CTT18S**	2CPX052368R9999	361,00
	2	4	A28	1	-	-	-	**CTT28S**	2CPX052369R9999	429,00
	3	4	A38	1	**CTT18**	2CPX052349R9999	328,00	**CTT28S**	2CPX052369R9999	429,00
	4	4	A48	1	**CTT28**	2CPX052350R9999	430,00	**CTT28S**	2CPX052369R9999	429,00
	5	4	A58	1	**CTT28**	2CPX052350R9999	430,00	**CTT38S**	2CPX052370R9999	518,00
9	1	5	A19	1	-	-	-	**CTT19S**	2CPX052371R9999	376,00
	2	5	A29	1	-	-	-	**CTT29S**	2CPX052372R9999	455,00
	3	5	A39	1	**CTT19**	2CPX052351R9999	359,00	**CTT29S**	2CPX052372R9999	455,00
	4	5	A49	1	**CTT29**	2CPX052352R9999	466,00	**CTT29S**	2CPX052372R9999	455,00
	5	5	A59	1	**CTT29**	2CPX052352R9999	466,00	**CTT39S**	2CPX052373R9999	561,00

> Maße der transparenten Türen, siehe Technisches Handbuch
> Schutzart siehe Schränke
> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

ComfortLine A Wandschränke

Stahlblechtüren mit Lüftungsöffnungen

CTL27S

					TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
RE	FB	BH	Passend zu Schrank	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
3	1	00	A13	1	-	-	-	**CTL13S**	2CPX052374R9999	150,00
	2	00	A23	1	-	-	-	**CTL23S**	2CPX052375R9999	219,00
	3	00	A33	1	-	-	-	**CTL23S**	2CPX052375R9999	219,00
	4	00	A43	1	-	-	-	**CTL23S**	2CPX052375R9999	219,00
	5	00	A53	1	-	-	-	-	-	
4	1	0	A14	1	-	-	-	**CTL14S**	2CPX052376R9999	160,00
	2	0	A24	1	-	-	-	**CTL24S**	2CPX052377R9999	229,00
	3	0	A34	1	-	-	-	**CTL24S**	2CPX052377R9999	229,00
	4	0	A44	1	-	-	-	**CTL24S**	2CPX052377R9999	229,00
	5	0	A54	1	-	-	-	-	-	
5	1	1	A15	1	-	-	-	**CTL15S**	2CPX052378R9999	171,00
	2	1	A25	1	-	-	-	**CTL25S**	2CPX052379R9999	243,00
	3	1	A35	1	-	-	-	**CTL25S**	2CPX052379R9999	243,00
	4	1	A45	1	-	-	-	**CTL25S**	2CPX052379R9999	243,00
	5	1	A55	1	-	-	-	-	-	
6	1	2	A16	1	-	-	-	**CTL16S**	2CPX052380R9999	184,00
	2	2	A26	1	-	-	-	**CTL26S**	2CPX052381R9999	253,00
	3	2	A36	1	-	-	-	**CTL26S**	2CPX052381R9999	253,00
	4	2	A46	1	-	-	-	**CTL26S**	2CPX052381R9999	253,00
	5	2	A56	1	-	-	-	-	-	
7	1	3	A17	1	-	-	-	**CTL17S**	2CPX052382R9999	200,00
	2	3	A27	1	-	-	-	**CTL27S**	2CPX052383R9999	268,00
	3	3	A37	1	-	-	-	**CTL27S**	2CPX052383R9999	268,00
	4	3	A47	1	-	-	-	**CTL27S**	2CPX052383R9999	268,00
	5	3	A57	1	-	-	-	**CTL37S**	2CPX052384R9999	319,00
8	1	4	A18	1	-	-	-	**CTL18S**	2CPX052484R9999	222,00
	2	4	A28	1	-	-	-	**CTL28S**	2CPX052485R9999	284,00
	3	4	A38	1	-	-	-	**CTL28S**	2CPX052485R9999	284,00
	4	4	A48	1	-	-	-	**CTL28S**	2CPX052485R9999	284,00
	5	4	A58	1	-	-	-	-	-	
9	1	5	A19	1	-	-	-	**CTL19S**	2CPX052385R9999	243,00
	2	5	A29	1	-	-	-	**CTL29S**	2CPX052386R9999	298,00
	3	5	A39	1	-	-	-	**CTL29S**	2CPX052386R9999	298,00
	4	5	A49	1	-	-	-	**CTL29S**	2CPX052386R9999	298,00
	5	5	A59	1	-	-	-	**CTL39S**	2CPX052387R9999	364,00

> Maße der Türen, siehe Technisches Handbuch
> Schutzart siehe Schränke
> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

ComfortLine A Wandschränke

Stahlblechtüren mit Kunststoffeinsatz (WiFi-Tür)

CTW27S

					TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
RE	**FB**	**BH**	**Passend zu Schrank**	**Stück**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
3	1	00	A13	1	-	-	-	**CTW13S**	2CPX052388R9999	237,00
	2	00	A23	1	-	-	-	**CTW23S**	2CPX052389R9999	263,00
	3	00	A33	1	-	-	-	**CTW23S**	2CPX052389R9999	263,00
	4	00	A43	1	-	-	-	**CTW23S**	2CPX052389R9999	263,00
	5	00	A53	1	-	-	-	-	-	
4	1	0	A14	1	-	-	-	**CTW14S**	2CPX052390R9999	249,00
	2	0	A24	1	-	-	-	**CTW24S**	2CPX052391R9999	273,00
	3	0	A34	1	-	-	-	**CTW24S**	2CPX052391R9999	273,00
	4	0	A44	1	-	-	-	**CTW24S**	2CPX052391R9999	273,00
	5	0	A54	1	-	-	-	-	-	
5	1	1	A15	1	-	-	-	**CTW15S**	2CPX052392R9999	269,00
	2	1	A25	1	-	-	-	**CTW25S**	2CPX052393R9999	295,00
	3	1	A35	1	-	-	-	**CTW25S**	2CPX052393R9999	295,00
	4	1	A45	1	-	-	-	**CTW25S**	2CPX052393R9999	295,00
	5	1	A55	1	-	-	-	-	-	
6	1	2	A16	1	-	-	-	**CTW16S**	2CPX052394R9999	288,00
	2	2	A26	1	-	-	-	**CTW26S**	2CPX052395R9999	323,00
	3	2	A36	1	-	-	-	**CTW26S**	2CPX052395R9999	323,00
	4	2	A46	1	-	-	-	**CTW26S**	2CPX052395R9999	323,00
	5	2	A56	1	-	-	-	-	-	
7	1	3	A17	1	-	-	-	**CTW17S**	2CPX052396R9999	319,00
	2	3	A27	1	-	-	-	**CTW27S**	2CPX052397R9999	359,00
	3	3	A37	1	-	-	-	**CTW27S**	2CPX052397R9999	359,00
	4	3	A47	1	-	-	-	**CTW27S**	2CPX052397R9999	359,00
	5	3	A57	1	-	-	-	**CTW37S**	2CPX052398R9999	436,00
8	1	4	A18	1	-	-	-	**CTW18S**	2CPX052486R9999	364,00
	2	4	A28	1	-	-	-	**CTW28S**	2CPX052487R9999	409,00
	3	4	A38	1	-	-	-	**CTW28S**	2CPX052487R9999	409,00
	4	4	A48	1	-	-	-	**CTW28S**	2CPX052487R9999	409,00
	5	4	A58	1	-	-	-	-	-	
9	1	5	A19	1	-	-	-	**CTW19S**	2CPX052399R9999	405,00
	2	5	A29	1	-	-	-	**CTW29S**	2CPX052400R9999	458,00
	3	5	A39	1	-	-	-	**CTW29S**	2CPX052400R9999	458,00
	4	5	A49	1	-	-	-	**CTW29S**	2CPX052400R9999	458,00
	5	5	A59	1	-	-	-	**CTW39S**	2CPX052401R9999	568,00

> Maße der Türen, siehe Technisches Handbuch
> Schutzart siehe Schränke
> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

ComfortLine B Wandschränke, IP44

Für die Aufputzmontage ⏚

B-Wandschränke
IP44 ⏚, Schranktiefe 215 mm

Ausbau mit Verteilerfelder/Kombi-Sets
CombiLine N Module auf EDF-Montagegerüst,
siehe Hauptkatalog Kapitel Innenausbausysteme

Technische Daten

Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660-600-1/-2/-3)
Schutzklasse	I, geerdet
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	$I_{(nA)}$ bis 250 A

Produktmerkmale

Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveauausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen
	Flanschöffnungen unten und seitlich vorgeprägt
	Feldbefestigungselemente CZ11 für die vordere Befestigungsebene eingebaut
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern/Kombi-Sets
	Vorbereitet zum Einbau von CombiLine-Modulen auf EDF-Montagegerüst
Lieferformen	Leerschränke mit Tür
	Ein Kabeleinführungsflansch CZF1 für den unteren Anschlussraum liegt zusätzlich bei
Zubehör	Rangierblenden
	Verschlüsse
	Transparente Türen

> Zubehör siehe ab Seite 4/15
> Zubehör Rangierblenden siehe Seite 4/18
> Transparente Türen siehe Seite 4/20
> Verteilerfelder/Kombi-Sets und CombiLine N Module siehe Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine N

ComfortLine B Wandschränke, IP44

Für die Aufputzmontage ⏚

RE	BH	Höhe in mm	FB	PLE	Außenmaße H x B x T mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
3	00	500	1	36	500 x 300 x 215	1	**B13**	2CPX052050R9999	367,00
			2	72	500 x 550 x 215	1	**B23**	2CPX052051R9999	421,00
			3	108	500 x 800 x 215	1	**B33**	2CPX052052R9999	575,00
4	0	650	1	48	650 x 300 x 215	1	**B14**	2CPX052053R9999	396,00
			2	96	650 x 550 x 215	1	**B24**	2CPX052054R9999	458,00
			3	144	650 x 800 x 215	1	**B34**	2CPX052055R9999	650,00
			4	192	650 x 1050 x 215	1	**B44**	2CPX052056R9999	764,00
			5	240	650 x 1300 x 215	1	**B54**	2CPX052057R9999	951,00
5	1	800	1	60	800 x 300 x 215	1	**B15**	2CPX052058R9999	419,00
			2	120	800 x 550 x 215	1	**B25**	2CPX052059R9999	488,00
			3	180	800 x 800 x 215	1	**B35**	2CPX052060R9999	683,00
			4	240	800 x 1050 x 215	1	**B45**	2CPX052061R9999	824,00
			5	300	800 x 1300 x 215	1	**B55**	2CPX052062R9999	978,00
6	2	950	1	72	950 x 300 x 215	1	**B16**	2CPX052063R9999	439,00
			2	144	950 x 550 x 215	1	**B26**	2CPX052064R9999	523,00
			3	216	950 x 800 x 215	1	**B36**	2CPX052065R9999	729,00
			4	288	950 x 1050 x 215	1	**B46**	2CPX052066R9999	857,00
			5	360	950 x 1300 x 215	1	**B56**	2CPX052067R9999	1019,00
7	3	1100	1	84	1100 x 300 x 215	1	**B17**	2CPX052068R9999	472,00
			2	168	1100 x 550 x 215	1	**B27**	2CPX052069R9999	581,00
			3	252	1100 x 800 x 215	1	**B37**	2CPX052070R9999	803,00
			4	336	1100 x 1050 x 215	1	**B47**	2CPX052071R9999	941,00
			5	420	1100 x 1300 x 215	1	**B57**	2CPX052072R9999	1117,00
8	4	1250	1	96	1250 x 300 x 215	1	**B18**	2CPX052073R9999	493,00
			2	192	1250 x 550 x 215	1	**B28**	2CPX052074R9999	630,00
			3	288	1250 x 800 x 215	1	**B38**	2CPX052075R9999	864,00
			4	384	1250 x 1050 x 215	1	**B48**	2CPX052076R9999	1035,00
			5	480	1250 x 1300 x 215	1	**B58**	2CPX052077R9999	1232,00
9	5	1400	1	108	1400 x 300 x 215	1	**B19**	2CPX052078R9999	546,00
			2	216	1400 x 550 x 215	1	**B29**	2CPX052079R9999	686,00
			3	324	1400 x 800 x 215	1	**B39**	2CPX052080R9999	952,00
			4	432	1400 x 1050 x 215	1	**B49**	2CPX052081R9999	1146,00
			5	540	1400 x 1300 x 215	1	**B59**	2CPX052082R9999	1357,00

ComfortLine B Wandschränke

Zubehör

CZ1P4

CZ2

CZ6

CZF1


CZF1D

CZF2

CZF3

CZF4

CZF10

CZF11

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Außenbefestigungslaschen	4	CZ1P4	2CPX052459R9999	30,00
Verbindungsset Zur Schrankanreihung, 1 Satz	1	**CZ2**	2CPX052460R9999	18,15
Befestigungsrahmen Für die seitliche Flanschmontage	1	**CZ6**	2CPX052464R9999	8,40
Kabeleinführungsflansch* 2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm	1	**CZF1**	2CPX052435R9999	29,30
Diebstahlschutz für CZF1	1	**CZF1D**	2CPX052555R9999	7,75
Membranflansch* 34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 x Datenleitungen	1	**CZF2**	2CPX052436R9999	30,80
Verschlussflansch	1	**CZF3**	2CPX052437R9999	29,30
Flansch für M-Verschraubungen 10 x M16, 3 x M16/M20, 1 x M16/M20/M25, 1 x M16/M25/M32/M40/M50	1	**CZF4**	2CPX052438R9999	33,70
Blechflansch geschlossen	1	**CZF10**	2CPX052440R9999	30,00
Blechflansche für M-Verschraubungen				
4 x M16, 4 x M20, 3 x M32, 1 x M40	1	**CZF11**	2CPX052441R9999	32,30
21 x M20	1	**CZF12**	2CPX052442R9999	32,30
16 x M16, 12 x M20	1	**CZF13**	2CPX052443R9999	32,30
24 x M16	1	**CZF14**	2CPX052444R9999	27,10

* Im Lieferumfang enthalten

ComfortLine B Wandschränke

Zubehör

CZL60

CZT1 CZT2

CZT23

CZT13P2

CZT60

TZ507

ZH130 ZH132

ZH134 ZH137

CZ12

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Erdungsset*	1	**CZL60**	2CPX052448R9999	27,90
Standardverschluss*	1	**CZT1**	2CPX052413R9999	19,65
Sicherheitsschloß Mit 2 Schlüsseln	1	**CZT2**	2CPX052412R9999	50,00
Stangenverschluss* In Verbindung mit Standardverschluss und Sicherheitsschloss zum Einbau in ComfortLine A- und B-Schränke				
Für 3 RE (Bauhöhe 00)	1	**CZT23**	2CPX052423R9999	68,50
Für 4 RE (Bauhöhe 0)	1	**CZT24**	2CPX052424R9999	69,00
Für 5 RE (Bauhöhe 1)	1	**CZT25**	2CPX052425R9999	70,00
Für 6 RE (Bauhöhe 2)	1	**CZT26**	2CPX052426R9999	72,00
Für 7 RE (Bauhöhe 3)	1	**CZT27**	2CPX052427R9999	73,00
Für 8 RE (Bauhöhe 4)	1	**CZT28**	2CPX052428R9999	74,50
Für 9 RE (Bauhöhe 5)	1	**CZT29**	2CPX052429R9999	77,00
Stangenführung* für Stangenverschluss	1	**CZT13P2**	2CPX054508R9999	11,25
Einbauset Von Betätigungsmöglichkeiten in Verbindung mit TZ503 bis TZ508	1	**CZT60**	2CPX052414R9999	22,40
Schlüsselschild*[1] *[2]				
Doppelbart-Betätigungsdorn, 3 mm Standard und 5 mm	1	**TZ507**	2CPX010491R9999	13,00
Für Drei- und Vierkant-Betätigungsdorn sowie für Daimler-Benz-Einsatz	1	**TZ508**	2CPX010492R9999	13,00
Betätigungsdorne				
Doppelbart 3 mm	1	**ZH130**	2CPX060490R9999	7,45
Doppelbart 5 mm	1	**ZH131**	2CPX060491R9999	7,45
Dreikant 7 mm	1	**ZH132**	2CPX060492R9999	7,45
Dreikant 8 mm	1	**ZH133**	2CPX060493R9999	7,80
Vierkant 6 mm	1	**ZH134**	2CPX060494R9999	7,95
Vierkant 7 mm	1	**ZH135**	2CPX060495R9999	7,95
Vierkant 8 mm	1	**ZH136**	2CPX060496R9999	7,95
Daimler-Benz	1	**ZH137**	2CPX060497R9999	7,45
Tiefenniveauausgleich	2	**CZ12**	2CPX052553R9999	2,90

* Im Lieferumfang enthalten
*[1] Einbauset CZT60 zusätzlich bestellen
*[2] Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

ComfortLine B Wandschränke

Zubehör

TZ505

TZ506

TZ503

TZ504

ZH142

CZT7

CZT23H

CZT10

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Knebelgriff[*1 *2]				
Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	**TZ506**	2CPX010490R9999	51,50
Mit Schlüsselschild, mit Schloss	1	**TZ505**	2CPX010489R9999	78,50
Klinkengriff[*1 *2]				
Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	**TZ504**	2CPX010488R9999	68,00
Mit Schlüsselschild, mit Schloss	1	**TZ503**	2CPX010487R9999	98,00
Blindeinsatz Anstelle eines Schließzylinders	1	**ZH142**	2CPX060502R9999	27,30
Schwenkgriff mit Plombierkappe[*2] Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10)	1	**CZT5**	2CPX052488R9999	95,50
Schwenkgriff mit Plombierkappe[*2] Mit Schließung E0 12	1	**CZT6**	2CPX052430R9999	184,00
Schwenkgriff mit Plombierkappe[*2] Mit Senatsschloss Berlin, gleichschließend	1	**CZT7**	2CPX052431R9999	308,00
Stangenverschluss In Verbindung mit Schwenk, Klinken- und Knebelgriffen sowie Betätigungsdornen				
Für 3 RE (Bauhöhe 00)	1	**CZT23H**	2CPX052416R9999	36,70
Für 4 RE (Bauhöhe 0)	1	**CZT24H**	2CPX052417R9999	37,50
Für 5 RE (Bauhöhe 1)	1	**CZT25H**	2CPX052418R9999	38,30
Für 6 RE (Bauhöhe 2)	1	**CZT26H**	2CPX052419R9999	39,10
Für 7 RE (Bauhöhe 3)	1	**CZT27H**	2CPX052420R9999	39,70
Für 8 RE (Bauhöhe 4)	1	**CZT28H**	2CPX052421R9999	40,40
Für 9 RE (Bauhöhe 5)	1	**CZT29H**	2CPX052422R9999	41,30
Türscharnier* 1 Set bestehend aus je 1x Scharnier oben-links/oben-rechts/ unten-links/unten-rechts	1	**CZT10**	2CPX052415R9999	25,00

* Im Lieferumfang enthalten.
*[1] Einbauset CZT60 zusätzlich bestellen
*[2] Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

ComfortLine B Wandschränke

Zubehör

CZB213

KB19

KB219

KBS9

KBW1

ZA6 ZA61P10

ZA5

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Schottwände vertikal, Kunststoff, nicht lichtbogenfest				
3 RE	1	**CZB213**	2CPX052498R9999	9,35
4 RE	1	**CZB214**	2CPX052499R9999	11,60
5 RE	1	**CZB215**	2CPX052500R9999	13,50
6 RE	1	**CZB216**	2CPX052501R9999	16,40
7 RE	1	**CZB217**	2CPX052502R9999	18,65
8 RE	1	**CZB218**	2CPX052503R9999	21,80
9 RE	1	**CZB219**	2CPX052504R9999	23,40
Rangierblenden Mit Endplatten und Befestigungswinkel aus Kunststoff Farbe RAL9016 dem Farbton der Schränke angepasst				
1-feldbreit, Breite 300 mm	1	**KB19**	2CPX044049R9999	59,50
2-feldbreit, Breite 550 mm	1	**KB29**	2CPX044050R9999	64,50
3-feldbreit, Breite 800 mm	1	**KB39**	2CPX044051R9999	72,50
4-feldbreit, Breite 1050 mm	1	**KB49**	2CPX044052R9999	81,50
5-feldbreit, Breite 1300 mm	1	**KB59**	2CPX044053R9999	100,00
Profil Kunststoff, Farbe RAL9016 Breite 2000 mm	1	**KB219**	2CPX044055R9999	61,50
Endplatte links/rechts Kunststoff, Farbe RAL9016 1 Satz, 2 Stück	1	**KBS9**	2CPX044057R9999	11,00
Befestigungswinkel Aus Kunststoff mit Haltemagnet zur Befestigung auf dem Schrank	1	**KBW1**	2CPX044058R9999	21,50
Plantasche DIN A4 Selbstklebend mit transparenter Hülle und verstärktem Rücken	1	**ZA6**	2CPX038227R9999	23,20
	10	**ZA6P10**	2CPX062380R9999	206,00
Selbstklebend mit transparenter Hülle	10	**ZA61P10**	2CPX062375R9999	88,00
Plantasche DIN A5 Selbstklebend	1	**ZA5**	2CPX038228R9999	16,95
	10	**ZA5P10**	2CPX062382R9999	144,00

ComfortLine B Wandschränke

Stahlblechtüren

CTB27S

					TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
RE	**FB**	**BH**	**Passend zu Schrank**	**Stück**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
3	1	00	B13	1	-	-	-	**CTB13S**	2CPX052318R9999	143,00
	2	00	B23	1	-	-	-	**CTB23S**	2CPX052319R9999	189,00
	3	00	B33	1	**CTB13**	2CPX052304R9999	123,00	**CTB23S**	2CPX052319R9999	189,00
4	1	0	B14	1	-	-	-	**CTB14S**	2CPX052321R9999	153,00
	2	0	B24	1	-	-	-	**CTB24S**	2CPX052322R9999	200,00
	3	0	B34	1	**CTB14**	2CPX052306R9999	129,00	**CTB24S**	2CPX052322R9999	200,00
	4	0	B44	1	**CTB24**	2CPX052307R9999	169,00	**CTB24S**	2CPX052322R9999	200,00
	5	0	B54	1	**CTB24**	2CPX052307R9999	169,00	**CTB34S**	2CPX052323R9999	257,00
5	1	1	B15	1	-	-	-	**CTB15S**	2CPX052324R9999	169,00
	2	1	B25	1	-	-	-	**CTB25S**	2CPX052325R9999	211,00
	3	1	B35	1	**CTB15**	2CPX052308R9999	137,00	**CTB25S**	2CPX052325R9999	211,00
	4	1	B45	1	**CTB25**	2CPX052309R9999	180,00	**CTB25S**	2CPX052325R9999	211,00
	5	1	B55	1	**CTB25**	2CPX052309R9999	180,00	**CTB35S**	2CPX052326R9999	275,00
6	1	2	B16	1	-	-	-	**CTB16S**	2CPX052327R9999	177,00
	2	2	B26	1	-	-	-	**CTB26S**	2CPX052328R9999	218,00
	3	2	B36	1	**CTB16**	2CPX052310R9999	147,00	**CTB26S**	2CPX052328R9999	218,00
	4	2	B46	1	**CTB26**	2CPX052311R9999	198,00	**CTB26S**	2CPX052328R9999	218,00
	5	2	B56	1	**CTB26**	2CPX052311R9999	198,00	**CTB36S**	2CPX052329R9999	289,00
7	1	3	B17	1	-	-	-	**CTB17S**	2CPX052330R9999	194,00
	2	3	B27	1	-	-	-	**CTB27S**	2CPX052331R9999	226,00
	3	3	B37	1	**CTB17**	2CPX052312R9999	154,00	**CTB27S**	2CPX052331R9999	226,00
	4	3	B47	1	**CTB27**	2CPX052313R9999	215,00	**CTB27S**	2CPX052331R9999	226,00
	5	3	B57	1	**CTB27**	2CPX052313R9999	215,00	**CTB37S**	2CPX052332R9999	307,00
8	1	4	B18	1	-	-	-	**CTB18S**	2CPX052333R9999	218,00
	2	4	B28	1	-	-	-	**CTB28S**	2CPX052334R9999	244,00
	3	4	B38	1	**CTB18**	2CPX052314R9999	174,00	**CTB28S**	2CPX052334R9999	244,00
	4	4	B48	1	**CTB28**	2CPX052315R9999	235,00	**CTB28S**	2CPX052334R9999	244,00
	5	4	B58	1	**CTB28**	2CPX052315R9999	235,00	**CTB38S**	2CPX052335R9999	332,00
9	1	5	B19	1	-	-	-	**CTB19S**	2CPX052336R9999	237,00
	2	5	B29	1	-	-	-	**CTB29S**	2CPX052337R9999	257,00
	3	5	B39	1	**CTB19**	2CPX052316R9999	194,00	**CTB29S**	2CPX052337R9999	257,00
	4	5	B49	1	**CTB29**	2CPX052317R9999	257,00	**CTB29S**	2CPX052337R9999	257,00
	5	5	B59	1	**CTB29**	2CPX052317R9999	257,00	**CTB39S**	2CPX052338R9999	364,00

> Maße der Türen, siehe Technisches Handbuch
> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

ComfortLine B Wandschränke

Transparente Türen

CTT27S

					TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
RE	**FB**	**BH**	**Passend zu Schrank**	**Stück**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**	**Type**	**Artikelnummer**	**EUR**
3	1	00	B13	1	-	-	-	**CTT13S**	2CPX052353R9999	236,00
	2	00	B23	1	-	-	-	**CTT23S**	2CPX052354R9999	250,00
	3	00	B33	1	**CTT13**	2CPX052339R9999	209,00	**CTT23S**	2CPX052354R9999	250,00
4	1	0	B14	1	-	-	-	**CTT14S**	2CPX052356R9999	247,00
	2	0	B24	1	-	-	-	**CTT24S**	2CPX052357R9999	285,00
	3	0	B34	1	**CTT14**	2CPX052341R9999	229,00	**CTT24S**	2CPX052357R9999	285,00
	4	0	B44	1	**CTT24**	2CPX052342R9999	285,00	**CTT24S**	2CPX052357R9999	285,00
	5	0	B54	1	**CTT24**	2CPX052342R9999	285,00	**CTT34S**	2CPX052358R9999	325,00
5	1	1	B15	1	-	-	-	**CTT15S**	2CPX052359R9999	291,00
	2	1	B25	1	-	-	-	**CTT25S**	2CPX052360R9999	338,00
	3	1	B35	1	**CTT15**	2CPX052343R9999	257,00	**CTT25S**	2CPX052360R9999	338,00
	4	1	B45	1	**CTT25**	2CPX052344R9999	320,00	**CTT25S**	2CPX052360R9999	338,00
	5	1	B55	1	**CTT25**	2CPX052344R9999	320,00	**CTT35S**	2CPX052361R9999	381,00
6	1	2	B16	1	-	-	-	**CTT16S**	2CPX052362R9999	319,00
	2	2	B26	1	-	-	-	**CTT26S**	2CPX052363R9999	376,00
	3	2	B36	1	**CTT16**	2CPX052345R9999	284,00	**CTT26S**	2CPX052363R9999	376,00
	4	2	B46	1	**CTT26**	2CPX052346R9999	359,00	**CTT26S**	2CPX052363R9999	376,00
	5	2	B56	1	**CTT26**	2CPX052346R9999	359,00	**CTT36S**	2CPX052364R9999	429,00
7	1	3	B17	1	-	-	-	**CTT17S**	2CPX052365R9999	342,00
	2	3	B27	1	-	-	-	**CTT27S**	2CPX052366R9999	403,00
	3	3	B37	1	**CTT17**	2CPX052347R9999	298,00	**CTT27S**	2CPX052366R9999	403,00
	4	3	B47	1	**CTT27**	2CPX052348R9999	387,00	**CTT27S**	2CPX052366R9999	403,00
	5	3	B57	1	**CTT27**	2CPX052348R9999	387,00	**CTT37S**	2CPX052367R9999	474,00
8	1	4	B18	1	-	-	-	**CTT18S**	2CPX052368R9999	361,00
	2	4	B28	1	-	-	-	**CTT28S**	2CPX052369R9999	429,00
	3	4	B38	1	**CTT18**	2CPX052349R9999	328,00	**CTT28S**	2CPX052369R9999	429,00
	4	4	B48	1	**CTT28**	2CPX052350R9999	430,00	**CTT28S**	2CPX052369R9999	429,00
	5	4	B58	1	**CTT28**	2CPX052350R9999	430,00	**CTT38S**	2CPX052370R9999	518,00
9	1	5	B19	1	-	-	-	**CTT19S**	2CPX052371R9999	376,00
	2	5	B29	1	-	-	-	**CTT29S**	2CPX052372R9999	455,00
	3	5	B39	1	**CTT19**	2CPX052351R9999	359,00	**CTT29S**	2CPX052372R9999	455,00
	4	5	B49	1	**CTT29**	2CPX052352R9999	466,00	**CTT29S**	2CPX052372R9999	455,00
	5	5	B59	1	**CTT29**	2CPX052352R9999	466,00	**CTT39S**	2CPX052373R9999	561,00

> Maße der transparenten Türen, siehe Technisches Handbuch
> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

ComfortLine B Wandschränke

Stahlblechtüren mit Lüftungsöffnungen

CTL27S

					TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
RE	FB	BH	Passend zu Schrank	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
3	1	00	B13	1	-	-	-	**CTL13S**	2CPX052374R9999	150,00
	2	00	B23	1	-	-	-	**CTL23S**	2CPX052375R9999	219,00
	3	00	B33	1	-	-	-	**CTL23S**	2CPX052375R9999	219,00
4	1	0	B14	1	-	-	-	**CTL14S**	2CPX052376R9999	160,00
	2	0	B24	1	-	-	-	**CTL24S**	2CPX052377R9999	229,00
	3	0	B34	1	-	-	-	**CTL24S**	2CPX052377R9999	229,00
	4	0	B44	1	-	-	-	**CTL24S**	2CPX052377R9999	229,00
	5	0	B54	1	-	-	-	-	-	
5	1	1	B15	1	-	-	-	**CTL15S**	2CPX052378R9999	171,00
	2	1	B25	1	-	-	-	**CTL25S**	2CPX052379R9999	243,00
	3	1	B35	1	-	-	-	**CTL25S**	2CPX052379R9999	243,00
	4	1	B45	1	-	-	-	**CTL25S**	2CPX052379R9999	243,00
	5	1	B55	1	-	-	-	-	-	
6	1	2	B16	1	-	-	-	**CTL16S**	2CPX052380R9999	184,00
	2	2	B26	1	-	-	-	**CTL26S**	2CPX052381R9999	253,00
	3	2	B36	1	-	-	-	**CTL26S**	2CPX052381R9999	253,00
	4	2	B46	1	-	-	-	**CTL26S**	2CPX052381R9999	253,00
	5	2	B56	1	-	-	-	-	-	
7	1	3	B17	1	-	-	-	**CTL17S**	2CPX052382R9999	200,00
	2	3	B27	1	-	-	-	**CTL27S**	2CPX052383R9999	268,00
	3	3	B37	1	-	-	-	**CTL27S**	2CPX052383R9999	268,00
	4	3	B47	1	-	-	-	**CTL27S**	2CPX052383R9999	268,00
	5	3	B57	1	-	-	-	**CTL37S**	2CPX052384R9999	319,00
8	1	4	B18	1	-	-	-	**CTL18S**	2CPX052484R9999	222,00
	2	4	B28	1	-	-	-	**CTL28S**	2CPX052485R9999	284,00
	3	4	B38	1	-	-	-	**CTL28S**	2CPX052485R9999	284,00
	4	4	B48	1	-	-	-	**CTL28S**	2CPX052485R9999	284,00
	5	4	B58	1	-	-	-	-	-	
9	1	5	B19	1	-	-	-	**CTL19S**	2CPX052385R9999	243,00
	2	5	B29	1	-	-	-	**CTL29S**	2CPX052386R9999	298,00
	3	5	B39	1	-	-	-	**CTL29S**	2CPX052386R9999	298,00
	4	5	B49	1	-	-	-	**CTL29S**	2CPX052386R9999	298,00
	5	5	B59	1	-	-	-	**CTL39S**	2CPX052387R9999	364,00

> Maße der Türen, siehe Technisches Handbuch
> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren
> Schutzart siehe Schränke
* In Verbindung mit ComfortLine B Schutzart IP30

ComfortLine B Wandschränke

Stahlblechtüren Kunststoffeinsatz (WiFi-Tür)

CTW27S

					TÜR OHNE VERSCHLUSS			TÜR MIT VERSCHLUSS		
RE	FB	BH	Passend zu Schrank	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
3	1	00	B13	1	-	-	-	**CTW13S**	2CPX052388R9999	237,00
	2	00	B23	1	-	-	-	**CTW23S**	2CPX052389R9999	263,00
	3	00	B33	1	-	-	-	**CTW23S**	2CPX052389R9999	263,00
4	1	0	B14	1	-	-	-	**CTW14S**	2CPX052390R9999	249,00
	2	0	B24	1	-	-	-	**CTW24S**	2CPX052391R9999	273,00
	3	0	B34	1	-	-	-	**CTW24S**	2CPX052391R9999	273,00
	4	0	B44	1	-	-	-	**CTW24S**	2CPX052391R9999	273,00
	5	0	B54	1	-	-	-	-	-	
5	1	1	B15	1	-	-	-	**CTW15S**	2CPX052392R9999	269,00
	2	1	B25	1	-	-	-	**CTW25S**	2CPX052393R9999	295,00
	3	1	B35	1	-	-	-	**CTW25S**	2CPX052393R9999	295,00
	4	1	B45	1	-	-	-	**CTW25S**	2CPX052393R9999	295,00
	5	1	B55	1	-	-	-	-	-	
6	1	2	B16	1	-	-	-	**CTW16S**	2CPX052394R9999	288,00
	2	2	B26	1	-	-	-	**CTW26S**	2CPX052395R9999	323,00
	3	2	B36	1	-	-	-	**CTW26S**	2CPX052395R9999	323,00
	4	2	B46	1	-	-	-	**CTW26S**	2CPX052395R9999	323,00
	5	2	B56	1	-	-	-	-	-	
7	1	3	B17	1	-	-	-	**CTW17S**	2CPX052396R9999	319,00
	2	3	B27	1	-	-	-	**CTW27S**	2CPX052397R9999	359,00
	3	3	B37	1	-	-	-	**CTW27S**	2CPX052397R9999	359,00
	4	3	B47	1	-	-	-	**CTW27S**	2CPX052397R9999	359,00
	5	3	B57	1	-	-	-	**CTW37S**	2CPX052398R9999	436,00
8	1	4	B18	1	-	-	-	**CTW18S**	2CPX052486R9999	364,00
	2	4	B28	1	-	-	-	**CTW28S**	2CPX052487R9999	409,00
	3	4	B38	1	-	-	-	**CTW28S**	2CPX052487R9999	409,00
	4	4	B48	1	-	-	-	**CTW28S**	2CPX052487R9999	409,00
	5	4	B58	1	-	-	-	-	-	
9	1	5	B19	1	-	-	-	**CTW19S**	2CPX052399R9999	405,00
	2	5	B29	1	-	-	-	**CTW29S**	2CPX052400R9999	458,00
	3	5	B39	1	-	-	-	**CTW29S**	2CPX052400R9999	458,00
	4	5	B49	1	-	-	-	**CTW29S**	2CPX052400R9999	458,00
	5	5	B59	1	-	-	-	**CTW39S**	2CPX052401R9999	568,00

> Maße der Türen, siehe Technisches Handbuch
> Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren
> Schutzart siehe Schränke
* In Verbindung mit ComfortLine B Schutzart IP30