


Stecksockelsystem

Einspeiseblock 160 A


Vergleichstabelle alte Einspeiseblöcke zu neuen Varianten

altes Sortiment		neues Sortiment	
ZLS225	2CCF015197R0001	ZLS924-3L	2CCF181816R0001
ZLS224	2CCF015196R0001	ZLS924-3LN	2CCF181818R0001
ZLS225LAB	2CCA180155R0001	ZLS924-3LNAB	2CCF181820R0001
ZLS224LAB	2CCA180154R0001	ZLS924-3LNAB	2CCF181820R0001
ZLS225R	2CCA180153R0001	ZLS924-3L-R	2CCF181817R0001
ZLS224R	2CCA180152R0001	ZLS924-3LN-R	2CCF181819R0001
ZLS232	2CCF002785R0001	ZLS936	2CCF181805R0001
ZLS233	2CCF002786R0001	ZLS937	2CCF181807R0001
ZLS235	2CCA180069R0001	ZLS939	2CCF181812R0001
ZLS229	2CCF015201R0001	ZLS924-3L	2CCF181816R0001
ZLS228	2CCF015200R0001	ZLS924-3LN	2CCF181818R0001
ZLS229R	2CCF180158R0001	ZLS924-3L-R	2CCF181817R0001
ZLS228R	2CCF180157R0001	ZLS924-3LN-R	2CCF181819R0001

Einspeiseblock niedrig für Einspeisung 125 A Seite, 160 A Mitte 6 mm² bis 50 mm² (2x25 mm²) + 2x10 mm² (LA, LB)

	Typen- bezeichnung	Bestellnummer	EAN- Nummer 761 227	E-Nummer	VPE	Platz- ein- heiten	Gewicht in Gramm	
	3L links	ZLS924-3L	2CCF181816R0001	150 3086	809997015	1	4	140
	3L+N links	ZLS924-3LN	2CCF181818R0001	150 3093	809997035	1	4	168
	3L+N+LA+LB links	ZLS924-3LNAB	2CCF181820R0001	150 3109	809997065	1	4	188
	3L rechts	ZLS924-3L-R	2CCF181817R0001	150 3116	809997115	1	4	140
	3L+N rechts	ZLS924-3LN-R	2CCF181819R0001	150 3123	809997135	1	4	168
	3L+N+LA+LB rechts	ZLS924-3LNAB-R	2CCF181821R0001	150 3130	809997165	1	4	188

Klemmen für Einspeiseblock

Version	Typen- bezeichnung	Bestellnummer	EAN- Nummer 761 227	E-Nummer	VPE	Platz- ein- heiten	Gewicht in Gramm	
	Klemme für Einspeiseblock L	ZLS936	2CCF181805R0001	150 3147	809997335	1	–	28
	Hilfsklemme max. 2 Stück 10mm ² (für Hilfsstromschienen LA, LB)	ZLS937	2CCF181807R0001	150 3154	809997385	1	–	10

Abdeckhaube für Einspeiseblock

Version	Typen- bezeichnung	Bestellnummer	EAN- Nummer 761 227	E-Nummer	VPE	Platz- ein- heiten	Gewicht in Gramm
	ZLS939	2CCF181812R0001	150 3161	809996045	1	4	26