PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Potentiaalin tasaus, yleiskaapeli		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, antennivahv.		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, putkistot		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, betoniteräkset		MK 6 kevi
	Perusmaadoituselktrodi		Cu 16
	Perusmaadoituelektrodi		Cu 16
	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	MAATILAKESKUS		
Tyyppi	MT8K18-OS-B		
Sähkö nro	3411063		
I_{nA} = 80A		U_n = 400V	
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi	

L1,L2,L3,N,PE 80 A

PEN Al/Cu 6–70mm2

kWh

0F1.2–4

PE, Cu16

L1,L2,L3,N
Al/Cu50mm2

Liitin nro:

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
	Ylijännitesuojat OVRT23L40275PQS					
	Syöttöliittimet Al/Cu 25–120mm2					
	Kytkinvaroke OS125		/125			
	Virtamuuntajat 100/5A LK 0,2S					
0F1.2–4	Jännitesulakkeet		B10A			
X1	Mittausriviliittimet					
X2	Ohjausriviliittimet	22,23,32,33				
1			/63			
2			/63			
3			/63			
4			/63			
5			/63			
6			/63			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	20 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	620 mm
Korkeus:	2100 mm
Syvyys :	240 mm



Erikseen tilattava teräsjalusta snro 3411062

LÄHTÖ:
HTC–17 läpivientimahdollisuudet:
9 kpl 18mm–30mm tai 10mm – 14mm
4 kpl 10mm – 15mm
4 kpl 5mm – 10mm

Työ nro	Ark. koodi	MT8K18–OS–B–A	KESKUS	MK 1	Työpiir:
Pvm. 10..02.2023	Suunn. PP	Tark. JKE Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
			Rakennuskohde		Tall.koodi 3411063–K
					Lehti 01 Lehdestä 02
					Piirustus nro