

FICHE PRODUIT

REG 230/1200L

Réglette à LED KAUFEL®

Luminaire sur source centrale d'ambiance



Luminaire sur source centrale d'ambiance (anti-panique) à LEDs. Cet appareil est certifié NF-AEAS et conforme aux normes :

- NF EN 60598-2-22
- UTE C 71802


Caractéristiques clés

- Éclairage LED 1200 lm (intérieur, grande hauteur)
- Éclairage uniforme (vasque opale)
- Facilité de montage (saillie)

Pour accompagner vos luminaires sur sources centrales, Kaufel® offre une gamme de sources centrales à courant alternatif et continu. VAC type permanent (SCA) - NF C 71-815 et VCC type permanent (SCB) - NF C 71-815. Consultez notre site internet www.kaufel.fr pour plus d'information.

01 REG 230/1200L

Dimensions



Caractéristiques techniques

Désignation	REG 230/1200L
Référence produit	481 119
Technologie	Conventionnelle
Flux assigné	1200 lm (80 LEDs)
Température de la couleur	4000°K
P/NP	Permanent/Non permanent
Licence	18004
Tension nominale d'alimentation	230 V - 50Hz
Consommation à 230 Vca	14W (18VA) - $\cos\Phi = 0.85$
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Indice de protection	IP42 / IK04
Classe	I
Matières	Métal (corps) - Polycarbonate (vasque)
Poids	0,90kg
Dimensions (produit / packaging) L x l x H	635,50 x 65 x 73 mm/675 x 120 x 110 mm