

08/2017

Matala LED-valonsäädin



LED-säätimen matalan rakenteen ansiosta kojerasiaan jää reilusti asennustilaa. Säädin soveltuu erittäin hyvin pinta-asennuksiin.

Toiminnot

- Valojen sytytys ja sammutus painamalla
- Himmennys säädintä kiertämällä (potentiometri)
- Minimi- ja maksimi valotason säätö
- Muistitoiminto – viimeisin kirkkaussäätö säilyy muistissa, kun valot sammutetaan ja sytytetään



Ominaisuudet

- Erittäin matala valonsäädin joka soveltuu jopa 20 mm korkeaan pinta-asennusrasiaan.
- LED-lamppujen luotettava ja mukava himmennys
- Välkkymätön himmennys
- Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta
- Helppo asentaa
- Asennus uppoasennettuihin seinärasioihin, onttoseinärasioihin tai pinta- tai kulmarasioihin, joiden ruuvien välinen etäisyys on 60 mm
- 2-johdinasennus
- Soveltuu 50 ja 60 Hz:n taajuuksille
- Sekakuormien käyttö on sallittu



Jussi



IMPRESSIVO®



Tekniset tiedot

Tehoalueet

LED-kuormat (RL): 2-100 W/VA

LED-kuormat (RC): 10-400W/VA

Sallitut kuormat

Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V

Halogeenilamput, 230 V

Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC)

Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC)

Säädettävät energiansäästölamput

Hehkulamput 230 V

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja

Pinta-asennuskotelot

Jussi pinta-asennuskotelo: 25 161 74

IMPRESSIVO® pinta-asennuskotelo: 20 467 22

| Sähkönumero | Tyyppi | Kuvaus | Pakkauskoot |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 26 193 75 | 6523URJGL-214-103 | LED-valonsäädin, kiertonuppi, Jussi (sis: koje, keskiö ja peitelevy) | 1 / 10 |
| 26 193 76 | 6523URCGL-84-103 | LED-valonsäädin, kiertonuppi, Impressivo (sis: koje ja keskiö) | 1 / 10 |
| 26 193 77 | 6523UR-103-500 | LED-valonsäädin, kiertonuppi, koje | 1 / 10 |

Suositus

Parhaan himmennystuloksen saat käyttämällä saman valmistajan LED-valoja.