

## Multidoos MD4050

### Multifunctionele inbouwdoos



De grootste kracht van de multifunctionele inbouwdoos MD4050 is dat hij dankzij zijn verstelbare bodem in elke situatie past. En de verschuifbare invoertuit pas je in een handomdraai aan de diepte van de leidingsleuf aan. Dat maakt hakwerk overbodig en zo installeer je sneller dan ooit.

#### Productvoordelen:

- Verstelbare bodem 40 en 50 mm
- Buisinvoer aan de bodemzijde
- Geschikt voor 16-, 19- en 20mm-buis
- Buisinvoer met 3-standenvergrendeling
- Draaibare ring met arretering
- Vlak inslagdeksel met breuklijnen en detectielabel
- Boorgat  $\varnothing$  82 mm

#### Voordelen MD4050

ABB's multifunctionele inbouwdoos MD4050 past in iedere situatie en dat maakt het werken met verschillende inbouwdozen overbodig. De multidoos is eenvoudig aan te passen aan de inbouwdiepte dankzij de verstelbare bodem en leent zich voor verwerking van 16-, 19- en 20mm-buizen. Daarnaast is de MD4050 voorzien van invoertuiten met driestandenvergrendeling, die in een handomdraai aan de diepte van de leidingsleuf kunnen worden aangepast en extra hakwerk overbodig maken. De doos wordt direct en zonder gereedschap klemmend vastgezet in boorgaten van  $\varnothing$  82mm-doorsnee.

#### Plaatsen van de multidoos

Met de aftekenmal bespaar je veel tijd tijdens het boren van gaten en het plaatsen van de multidozen. De mal is namelijk voorzien van een waterpas, zodat je snel en nauwkeurig de boorgaten aftekent.

Een gat van 82 mm doorsnee en een diepte van maximaal 60 mm volstaat. Daarna kun je de multidoos klemmend plaatsen.

#### Makkelijk te koppelen

Diverse multidozen zijn eenvoudig aan elkaar koppelen, zodat ze niet verschuiven. En ook het afstellen is sterk vereenvoudigd dankzij de arretering met ratel en verstelbare bevestigingspunten. Draden trekken gaat daarnaast makkelijker dankzij de grote doorvoeropeningen. En heb je per ongeluk een poort te veel geopend? Dat verhelp je dat in een handomdraai dankzij de reparatiepoort RP-MD.

#### Schone werkplek en minder beschadigingen

Bovendien is de inbouwdoos voorzien van een vlak deksel. Hierdoor blijft er minder stuc of gips achter bij het stuken of aanbrengen van gips op de muur. Bij het inslaan van dit vlakke deksel zijn er minder gipsresten, met als resultaat een schonere werkplek. En dankzij de vier breuklijnen in het deksel, kun je het eenvoudig en gecontroleerd openslaan, met minder beschadigingen aan het stucwerk tot gevolg.

Daarnaast is het deksel voorzien van een RFID-chip om de ingebouwde inbouwdoos achter het afgewerkte en uitgedroogde stucwerk te kunnen traceren met behulp van een dekseldetector.

—  
**Productoverzicht**

Typenummer	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MD4050	1SPA007120F0110	Multifunctionele inbouwdoos	10/100 stuks
MD4050-LS	1SPA007120F0115	Multifunctionele inbouwdoos, los gestort (grootverpakking)	150 stuks
MD4050-B	1SPA007120F0150	Multifunctionele inbouwdoos, barcode	150 stuks

—  
**Accessoires**

Typenummer	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MT/16-19	1SPA007128F0110	Inzetstuk 16/19/20 (enkele tuit)	50/500 stuks
MT/2x16-19	1SPA007125F0120	Inzetstuk 16/19/20 (dubbele tuit)	50/500 stuks
BM-MD	1SPA007125T0260	Aftekengereedschap	1 stuk
RP-MD	1SPA007128F0130	Reparatiepoort voor de Multidoos	100 stuks
H251	1SPA007120F0197	Dubbele inbouwdoos koppelbaar aan de MD4050	50 stuks
DD-12	1SPA007125T0250	Deksel-detector	1 stuk
Merkkrijt	1SPA007125T0270	Merkkrijt t.v.b. BM-MD, 24 stuks per doos, rood	15 doosjes
DTR-MD	1SPA007129F0722	Traceerbaar deksel voor de MD4050	100 stuks
DTR-H251	1SPA007129F0735	Traceerbaar deksel voor de H251	100 stuks



MD4050



MT/16-19



MT/2x16-19



BM-MD



RP-MD



H251



DD-12



Merkkrijt



DTR-MD



DTR-H251