

Evago

Vluchtrouteverlichting – quick guide



Vluchtrouteverlichting Lichtspreiding: lang (L)









Open ruimte verlichting Lichtspreiding: wijd (W)






Vluchtrouteverlichting Wandmontage: spot (S)




Voor plafondhoogte < 4 meter




Type - opbouw	Art Nr.	Voeding nood
EVA-DLO	5520217051	 <input type="checkbox"/>
EVA-DLO/ALU	5510217051	 <input type="checkbox"/>
EVA-DLO/ZWART	5530217051	 <input type="checkbox"/>
EVA-CLO	5520257051	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CLO/ALU	5510257051	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CLO/ZWART	5530257051	230V~= <input type="checkbox"/>

Type - opbouw	Art Nr.	Voeding nood
EVA-DWO	5520217054	 <input type="checkbox"/>
EVA-DWO/ALU	5510217054	 <input type="checkbox"/>
EVA-DWO/ZWART	5530217054	 <input type="checkbox"/>
EVA-CWO	5520257054	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CWO/ALU	5510257054	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CWO/ZWART	5530257054	230V~= <input type="checkbox"/>

Type - opbouw	Art Nr.	Voeding nood
EVA-DSO	5523217057	 <input type="checkbox"/>
EVA-DSO/ALU	5513217057	 <input type="checkbox"/>
EVA-DSO/ZWART	5533217057	 <input type="checkbox"/>
EVA-CSO	5523257057	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CSO/ALU	5513257057	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CSO/ZWART	5533257057	230V~= <input type="checkbox"/>

Voor plafondhoogte 4-12 meter

Type - opbouw	Art Nr.	Voeding nood
EVA-DLO-X	5520217058	 <input type="checkbox"/>
EVA-DLO-X/ALU	5510217058	 <input type="checkbox"/>
EVA-DLO-X/ZWART	5530217058	 <input type="checkbox"/>
EVA-CLO-X	5520257058	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CLO-X/ALU	5510257058	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CLO-X/ZWART	5530257058	230V~= <input type="checkbox"/>

Type - opbouw	Art Nr.	Voeding nood
EVA-DWO-X	5520217059	 <input type="checkbox"/>
EVA-DWO-X/ALU	5510217059	 <input type="checkbox"/>
EVA-DWO-X/ZWART	5530217059	 <input type="checkbox"/>
EVA-CWO-X	5520257059	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CWO-X/ALU	5510257059	230V~= <input type="checkbox"/>
EVA-CWO-X/ZWART	5530257059	230V~= <input type="checkbox"/>

Evago

Vluchtrouteverlichting – quick guide



Voor plafondhoogte < 4 meter

Type - inbouw	Art Nr.	Voeding nood	
EVA-R-DLI	5520217061		○
EVA-R-DLI/ALU	5510217061		●
EVA-R-DLI/ZWART	5530217061		●
EVA-V-DLI	5520217071		□
EVA-V-DLI/ALU	5510217071		■
EVA-V-DLI/ZWART	5530217071		■
EVA-R-CLI	5520257061	230V~	○
EVA-R-CLI/ALU	5510257061	230V~	●
EVA-R-CLI/ZWART	5530257061	230V~	●
EVA-V-CLI	5520257071	230V~	□
EVA-V-CLI/ALU	5510257071	230V~	■
EVA-V-CLI/ZWART	5530257071	230V~	■

Type - inbouw	Art Nr.	Voeding nood	
EVA-R-DWI	5520217064		○
EVA-R-DWI/ALU	5510217064		●
EVA-R-DWI/ZWART	5530217064		●
EVA-V-DWI	5520217074		□
EVA-V-DWI/ALU	5510227074		■
EVA-V-DWI/ZWART	5530217074		■
EVA-R-CWI	5520257064	230V~	○
EVA-R-CWI/ALU	5510257064	230V~	●
EVA-R-CWI/ZWART	5530257064	230V~	●
EVA-V-CWI	5520257074	230V~	□
EVA-V-CWI/ALU	5510257074	230V~	■
EVA-V-CWI/ZWART	5530257074	230V~	■

Voor plafondhoogte 4-12 meter

Type - inbouw	Art Nr.	Voeding nood	
EVA-R-DLI-X	5520217068		○
EVA-R-DLI-X/ALU	5510217068		●
EVA-R-DLI-X/ZWART	5530217068		●
EVA-V-DLI-X	5520217078		□
EVA-V-DLI-X/ALU	5510217078		■
EVA-V-DLI-X/ZWART	5530217078		■
EVA-R-CLI-X	5520257068	230V~	○
EVA-R-CLI-X/ALU	5510257068	230V~	●
EVA-R-CLI-X/ZWART	5530257068	230V~	●
EVA-V-CLI-X	5520257078	230V~	□
EVA-V-CLI-X/ALU	5510257078	230V~	■
EVA-V-CLI-X/ZWART	5530257078	230V~	■

Type - inbouw	Art Nr.	Voeding nood	
EVA-R-DWI-X	5520217069		○
EVA-R-DWI-X/ALU	5510217069		●
EVA-R-DWI-X/ZWART	5530217069		●
EVA-V-DWI-X	5520217079		□
EVA-V-DWI-X/ALU	5510217079		■
EVA-V-DWI-X/ZWART	5530217079		■
EVA-R-CWI-X	5520257069	230V~	○
EVA-R-CWI-X/ALU	5510257069	230V~	●
EVA-R-CWI-X/ZWART	5530257069	230V~	●
EVA-V-CWI-X	5520257079	230V~	□
EVA-V-CWI-X/ALU	5510257079	230V~	■
EVA-V-CWI-X/ZWART	5530257079	230V~	■