



HIL-CLO/24

Centraal 7 watt, 240 Volt opbouw led armatuur, serie Hiled. Lichtspreiding: lang (L), bijvoorbeeld gangpaden, RAL9003 + RAL7015

Productgegevens

Type	HIL-CLO/24
Code	11170067
Categorie	Vluchtwegverlichting
GTIN	05415022432138
GID	7TCA091720R0100
Serie	Hiled
Garantie (Jaar)	5



Kenmerken

Voedingssysteem	Centraal
Permanent bedrijf	Ja
Montagewijze	Plafond;Wand
Montagevorm	Opbouw
Materiaal behuizing	Aluminium / kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal	Aluminium / polycarbonaat
Kleur	Wit
Lengte (mm)	326
Breedte (mm)	143
Hoogte/diepte (mm)	109
Nominale spanning (V)	24
Type spanning	AC/DC
Bewakingsinrichting	Geen
Type spanning	AC/DC
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	7
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	1000
Gemiddelde levensduur lichtbron (uur)	60.000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	6200
CRI	68
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad (IP)	65
Met afstandschakelaaraansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling
Toepassing indicator	Niet van toepassing
Schakeling	Overig
Slagvastheid (IK)	08
Opgenomen vermogen continu/hood (W)	14
Schijnbaar vermogen continu/hood (VA)	15,5
Nominale stroom (mA)	54
Powerfactor	0,9
Temperatuurbereik (°C)	0 ~ +40

Artikeldetails

Productklasse	Noodverlichtingsarmatuur
E-code	EC001957
Kortingsgroep	30902
CBS-code	9405606000
GLN	8713812000008

Bestelinformatie

Bestelbaar	Ja
Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

Leveringsinformatie

Gewicht (kg)	1,7
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	436 x 215 x 146