

LCIE N° : T 22025 / 774242

Titulaire :
License Holder:

KAUFEL SA
206, Route de Saint Martin d'Ordon
89330 PIFFONDS
France

Site de fabrication :
Factory:

KAUFEL SA (N°2013BA)
206, Route de Saint Martin d'Ordon
89330 PIFFONDS
France

Produit :
Product:

BAES + BAEH pour locaux à sommeil
BAES + BAEH for sleeping premises

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

KAUFEL

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

BRIOSPOT S ET LSL COM
BRIOSPOT S ET LSL A

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-805:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-803:2005
Règle d'Application n° 110-699 :2013
PE 110-755:2019
NF 413:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 13012157-774243 A/B/C

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 22/04/2022

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license T 22025 / 774242

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	Visibilité +
Tension assignée / Rated voltage	230 V~
Puissance assignée / Rated power	0.45W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	66
Degré IK / IK degree	10
Flux assigné / Rated lumen output	BAES : 45 lm à 1h BAEH : 8 lm à 5h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	BAES : ABB 105BAT115 Li-FePO4 3,2V 0,6Ah 1,92Wh 1S1P IFR14500 OU ABB 105BAT115 LiFePO4 3,2V 600mAh 1,92Wh 1S1P JG-1IFR3.2-0.6-Y BAEH : ABB 105BAT115 Li-FePO4 3,2V 0,6Ah 1,92Wh 1S1P IFR14500 OU ABB 105BAT115 LiFePO4 3,2V 600mAh 1,92Wh 1S1P JG-1IFR3.2-0.6-Y
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	BAES : 16 LEDs BAEH : 15 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	BAES : 16 LEDs
Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA	oui
Télécommande/Remote control	oui
Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time	30 min