



Technische Daten:

- Max. Leitungsquerschnitt Zu- und Ableitung (Funktionserhaltskabel) 25mm²
- Abgang: D02 16A, 4mm²
- Funktionserhalt E30 (30 min Feuerwiderstandsdauer)
- Schutzklasse II
- Schutzart IP 41
- Geprüft mit Funktionserhalt im Brandfalle über 30 Minuten, ausdrücklich mit geprüftem Sicherungsabgang
- Brandkammertest einer amtlichen Materialprüfanstalt
- Beflammung nach ETK gemäß DIN EN 1363-1
- Prüfung gemäß DIN EN 1363-1
- Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)
- AbZ-Nummer: Z-86.2-71
- Geeignet für Wandmontage an massiven Wänden (d >=100 mm) mittels zugelassenem Befestigungsmaterial
- Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Gesamttiefe: 140 mm
- Gewicht: 18 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

S01F Varianten mit Artikelnummer:

- BLP6006134.....mit einem Abgang
- BLS6006127.....mit zwei Abgängen

Aufbau:

- ①Hutschiene
- ②Sicherung
- ③Abzweigklemme
- ④Brandschutzgehäuse
- ⑤Aderleitungen

Rev. 2	24.08.2022	Fabian Guhl	Bearb.	Mehmed Softic
Rev. 1	17.06.2013	Mehmed Softic	Datum	25.02.2013
Rev. 0	25.02.2013	Mehmed Softic	Gepr. von	Uwe Siegl
Änderung	Datum	Name	Gepr. am	25.02.2013

Freigegeben von	Uwe Siegl	Freigegeben am	25.02.2013
-----------------	-----------	----------------	------------

ABB Kaufel GmbH
Colditzstraße 34-36
D-12099 Berlin
Tel. +49 30/701 73-3300



Ansicht S01F E30 Kleinverteiler

Ansichtzeichnung	=
J:\Produktion (KK)\EPLAN\DATA\Projekte\Schaltbilder viaFlex 2.elk	+

60-90469	Blatt	1
	Blatt	1