

10/2020

Uusi musta väri täydentää AP10-tuotesarjaa



- 01 AP10, valkoinen
- 02 AP10/G, harmaa
- 03 AP10M, musta

AP10-tuotesarja täydentyi mustalla värillä. Musta AP10M-pintajakorasia sopii erinomaisesti sisä- että ulkoasennuksiin, se sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.

Rasia sisältää 14 (Ø19 mm) kalvopäällysteistä kaapeliläpiviäntä, kolme jokaisella sivulla ja kaksi pohjassa. Kansi tulee esiasennettuna tehtaalta ja se voidaan irrottaa käsin ilman työkaluja.

Sarja on saatavilla seuraavissa väreissä: valkoinen, harmaa ja musta.

Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).



Hyväksytty -25°C asennuslämpötilalle

Suomessa suunniteltu ja valmistettu tilava AP10-jakorasia on entistä kestävämpi. Kotelointiluokka on IP65 ja se on hyväksytty -25°C asennuslämpötilalle.

Tekniset tiedot	
Kotelointiluokka:	IP65
Asennuslämpötila:	-25 ... 60 °C
Nimellisjännite:	500 V
Kaapeliläpiviennit sivuilla:	12 kpl
Kaapeliläpiviennit pohjassa:	2 kpl
Sinetöintimahdollisuus:	Kyllä

Tilautustiedot:

Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoot
AP10	16 125 10	Jakorasia, pinta 104 x 104 mm, valkoinen	5/30
AP10/G	16 125 12	Jakorasia, pinta 104 x 104 mm, harmaa	5/30
AP10M	16 125 16	Jakorasia, pinta 104 x 104 mm, musta	5/30

—
ABB Oy
Domestic Sales
Puh. 010 22 11

abb.fi
abb.fi/asennustuotteet

UUSI