

S0xF

Übersicht Typen und Abmessungen gem. AbZ Z-86.2-71

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Außenmaß (HxBxT)	Innenmaß (HxBxT)	Gewicht
S01F	1 Abgang *), Einspeisung/Ausgang 25 mm ²	BLP6006134	350 x 350 x 128 mm	200 x 200 x 84 mm	18 kg
S01F	2 Abgänge *), Einspeisung/Ausgang 25 mm ²	BLS6006127	350 x 350 x 128 mm	200 x 200 x 84 mm	18 kg
S02F	3 Abgänge *), Einspeisung/Ausgang 35 mm ²	BLS6006125	450 x 450 x 128 mm	300 x 300 x 84 mm	25 kg
S03F	3 Abgänge *), Einspeisung/Ausgang 70 mm ²	BLS6006133	550 x 550 x 128 mm	400 x 400 x 84 mm	34 kg

*) – Abgang zu viaFlex US: D02 16A, 4 mm²

Typ	Außenmaß		Innenmaß		e	h	i	Kabeleinführung	
	a	d	b	c				f	g
S01F	350	128	200	84	140	275	250	50	170
S02F	450	128	300	84	140	375	350	50	270
S03F	550	128	400	84	140	475	450	50	370

