

FAKTAARK


Ty-Fast® standard strips

Automatisert produksjon sikrer kvalitet gjennom hele prosessen



Egenskaper

- Bredt sortiment av farger og størrelser.
- Innvendige riller for godt hold.
- Høy strekkfasthet med lav innføringskraft.
- Enkel og rask installasjon.
- Lett montering for hånd eller med verktøy.
- Strekkstyrke fra 80N til 540N.



Teknisk info.

Material	Polyamid 6,6
Temperaturområde	-40°C til +85°C
Farger	Sort, natur
Flammebestandighet	UL 94 V-2
Annet	UL bestandig (sort strips) halogenfri, silikonfri

El.nr.	Identnummer	Farge	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Antall i pose
Sort standard strips					
1309700	TY100-18X	Sort	112	2,4	1000
1324969	TY100-18X-100	Sort	112	2,4	100
1309701	TY125-18X	Sort	136	2,4	1000
1324981	TY125-18X-100	Sort	136	2,4	100
1309708	TY125-30X	Sort	143	3,3	1000
1309709	TY125-30X-100	Sort	143	3,3	100
1309710	TY125-40X	Sort	141	3,6	1000
1324984	TY125-40X-100	Sort	141	3,6	100
1309715	TY125-50X	Sort	140	4,6	1000
1324987	TY125-50X-100	Sort	140	4,6	100
1309703	TY150-18X	Sort	163	2,4	1000
1309704	TY150-18X-100	Sort	163	2,4	100
1309716	TY175-50X	Sort	186	4,6	1000
1324990	TY175-50X-100	Sort	186	4,6	100
1309711	TY200-40X	Sort	205	3,6	1000
1324977	TY200-40X-100	Sort	205	3,6	100
1309717	TY225-50X	Sort	226	4,6	1000
1324972	TY225-50X-100	Sort	226	4,6	100

El.nr.	Identnummer	Farge	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Antall i pose
Sort standard strips					
1324986	TY300-120X-100	Sort	289	7,6	100
1309712	TY300-40X	Sort	290	3,6	1000
1324978	TY300-40X-100	Sort	290	3,6	100
1309718	TY300-50X	Sort	291	4,6	1000
1324974	TY300-50X-100	Sort	291	4,6	100
1324991	TY400-120X	Sort	375	7,6	1000
1324980	TY400-120X-100	Sort	375	7,6	100
1309713	TY400-40X	Sort	368	3,6	1000
1324992	TY400-40X-100	Sort	368	3,6	100
1309719	TY400-50X	Sort	366	4,6	1000
1324973	TY400-50X-100	Sort	366	4,6	100
1324976	TY450-120X-50	Sort	457	7,6	1000
1309720	TY600-120X	Sort	610	7,6	1000
1324191	TY600-175X	Sort	610	8,8	1000
1309721	TY800-120X	Sort	706	7,6	1000
Natur standard strips					
1324129	TY100-18	Natur	112	2,4	1000
1324968	TY100-18-100	Natur	112	2,4	100
1324131	TY125-18	Natur	136	2,4	1000
1324982	TY125-18-100	Natur	136	2,4	100
1309706	TY125-30	Natur	143	3,3	1000
1309707	TY125-30-100	Natur	143	3,3	100
1324132	TY125-40	Natur	141	3,6	1000
1324985	TY125-40-100	Natur	141	3,6	100
1324575	TY125-50	Natur	140	4,6	1000
1309714	TY125-50-100	Natur	140	4,6	100
1324577	TY150-18	Natur	163	2,4	1000
1309702	TY150-18-100	Natur	163	2,4	100
1324133	TY175-50	Natur	186	4,6	1000
1324989	TY175-50-100	Natur	186	4,6	100
1324135	TY200-40	Natur	205	3,6	1000
1324979	TY200-40-100	Natur	205	3,6	100
1324579	TY225-50	Natur	226	4,6	1000
1324971	TY225-50-100	Natur	226	4,6	100
1324700	TY300-120-100	Natur	289	7,6	100
1324701	TY300-40	Natur	290	3,6	1000
1324975	TY300-40-100	Natur	290	3,6	100
1324702	TY300-50	Natur	291	4,6	1000
1324970	TY300-50-100	Natur	291	4,6	100
1324171	TY400-120	Natur	375	7,6	1000
1324994	TY400-120-100	Natur	375	7,6	100
1324708	TY400-40	Natur	368	3,6	1000
1324993	TY400-40-100	Natur	368	3,6	100
1324172	TY400-50	Natur	366	4,6	1000
1324983	TY400-50-100	Natur	366	4,6	100
1324174	TY450-120-50	Natur	457	7,6	1000
1324190	TY600-120	Natur	610	7,6	1000
1324756	TY600-175	Natur	610	8,8	1000
1324192	TY800-120	Natur	706	7,6	1000

ABB AS
 Electrification Products
 Tlf. 24 16 54 00
 E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com
 Contact center: +47 22 87 20 00
 E-post: contact.center@no.abb.com

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir henvist videre eller registrert for videre oppfølging. For kunder med serviceavtale gjelder eget nummer til Service Desk.

ABB forbeholder seg retten til å foreta tekniske endringer eller endre innholdet i dette dokumentet uten forvarsel. ABB påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller mulig mangel på informasjon i dette dokumentet.