PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Potentiaalin tasaus, yleiskaapeli		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, antennivahv.		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, putkistot		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, betoniteräkset		MK 6 kevi
	Perusmaadoituselktrodi		Cu 16
	Perusmaadoituelektrodi		Cu 16
	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	MITTAUSKESKUS		
Tyyppi	1T-MK50J-0-EVC-U-B		
Sähkö nro	3411097		
I_{nA}= 50A		U_n = 400V	
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi	

HUOM!
PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ KWH-MITTARILTA

L1,L2,L3,N,PE 50 A

PEN
Al/50
Cu/50
F1-F3
kWh
0Q1
PE, Cu16
Irsd
N
L1
L2
L3
X6

Liitin nro:

NRO	NIMITYS TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
	Ylijännitesuoja OVRT23L40275PQS				
	Syöttöliittimet Al 50 / Cu 50				
	Päävarokkeet	/63			
	Pääkytkin (63A)				
1F	Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 16A, 30 mA				
	DS203NC-C16A30				
1F1	Sähköautonlataus	C16			
1F2	Sähköautonlataus	C16	Max: 5x16Cu		
1F3	Sähköautonlataus	C16			
2F	Vikavirtasuojakytkin 40 A, 30 mA				
	FH204A-40/0.03				
2F1	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)	C16			
2F2	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)	C16			
2F3	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)	C16			
3F1		C10			
3F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X2)	C16			
3F3	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X3)	C16			
	Alakeskus lähtö Cu25				
	Alakeskus lähtö Cu25				

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	22 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	1600 mm
Syvyys :	170 mm



LÄHTÖ:
HTKC-25 laippa läpiviennit seuraavat:
1x20-26mm+16x8-14mm+4x14-20mm
+4x5-7mm
SYÖTTÖ:
Multilaippa kaapelille 20-54

Työ nro	1T-MK50J-0-EVC-U-B-B	Ark. koodi	KESKUS	MK 1	Työpiir:
Pvm.	10.06.2025	Suunn. PP / Tark. T.A-L / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
			Rakennuskohde		Tall.koodi 3411097-K
					Lehti 01 Lehdestä 02
					Piirustus nro