



## HOR/A/1/ZT/LB400/LED/DZ

Permanent 1x2 W 1 h led - zelftest LB400 - IP40

### Productgegevens

Type	HOR/A/1/ZT/LB400/LED/DZ
Code	1880295122/13
Categorie	Vluchtwegaanduiding
GTIN	08713812750781
GID	7TCA091160R0027
Serie	Horizon
Garantie (Jaar)	5
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering



### Kenmerken

Voedingssysteem	Decentraal individuele batterij
Permanent bedrijf	Ja
Montagewijze	Plafond
Montagevorm	Opbouw
Materiaal behuizing	Aluminium / kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Materiaal	Aluminium / polycarbonaat
Kleur	Wit/Aluminium
Lengte (mm)	364
Breedte (mm)	167
Hoogte/diepte (mm)	82
Nominale spanning (V)	230
Type spanning	AC
Nominale bedrijfsduur (uur)	1
Accu	NiCd
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose LB400
Type spanning	AC
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	2
Aantal lichtbronnen	1
Gemiddelde levensduur lichtbron (uur)	100.000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	6350
CRI	73
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	40
Met afstandschakelaaraansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling
Toepassing indicator	Enkel / dubbelzijdig
Geschikt voor markeringstype	Acrylglas plaat
Herkenningafstand (m)	25
Schakeling	Overig

Opgenomen vermogen continu/nood (W)	11
Schijnbaar vermogen continu/nood (VA)	18,2
Nominale stroom (mA)	78,5
Inschakelstroom (A - 0.1ms)	15
Powerfactor	0,6
Temperatuurbereik (°C)	0 ~ +35

#### **Artikeldetails**

Productklasse	Noodverlichtingsarmatuur
E-code	EC001957
Kortingsgroep	30901
CBS-code	9405408440
GLN	8713812000008

#### **Bestelinformatie**

Bestelbaar	Ja
Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

#### **Leveringsinformatie**

Gewicht (kg)	1,297
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	410 x 187 x 100