

NUP-L  
Steckdose

Steckdose L + N + PE Typ 13, 10 A/250 V, IP54

Deckplatte Isolierstoff, Gr.I, 86 × 86 mm, Befestigungsplatte 77 × 77 mm, mit synthetischer Zell-Kautschuk-Dichtung 86 × 86 mm, E-No 376 163 012, Frontbecher Durchmesser 43 mm, wetterfest, mit Steckklemmen, für je 2 Drähte oder Litzen 1...2,5 mm², Einbautiefe 37 mm.



Typ 13

NUP-L «B»  
mit Abdeck-  
platte, mit  
Frontscheibe  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 × 77 mm

Weiss



VE 2  
E-No

643 020 102

NUP-L «Z»  
ohne Abdeck-  
platte, mit  
Frontscheibe  
mit Befesti-  
gungsplatte  
77 × 77 mm

Weiss



VE 2  
E-No

643 023 102

NUP-L «E»  
ohne Abdeck-  
platte, mit  
Frontscheibe  
ohne Befesti-  
gungsplatte

Weiss



VE 2  
E-No

643 026 102

Frontbecher



VE 2  
E-No

646 320 102



VE 2  
E-No

646 323 102



VE 2  
E-No

646 326 102



VE 2  
E-No

377 328 002



Typ 15

Steckdose 3L + N + PE (400 V) oder L + N + PE (250 V) Typ 15, 10 A, IP54

Deckplatte Isolierstoff, Gr. I, 86 × 86 mm, Befestigungsplatte 77 × 77 mm mit synthetischer Zell-Kautschuk-Dichtung 86 × 86 mm, E-No 376 163 012, Frontbecher Durchmesser 43 mm, wetterfest, mit Steckklemmen, für je 2 Drähte oder Litzen 1...2,5 mm², Einbautiefe 33 mm.