3.9.2025

Ota uusi kojerasia AU4.2 käyttöön

Ammattilaisen valinta



On aika siirtyä eteenpäin!
Uusi kojerasia AU4.2 vastaa tämän päivän asennushaasteisiin monipuolisilla asennusvaihtoehdoilla. Tarvitset rasian lisäksi vain uuden monikäyttöisen AS4.2-lisätarvikkeen.

AU4.2 tuo parempaa asentamista ja suorituskykyä käytännöllisillä ratkaisuilla, jotka tekevät asennuksesta sujuvampaa. Rasia on suunniteltu yhteistyössä suomalaisten asentajien kanssa, kunnioittaen hyviksi havaittuja ominaisuuksia ja tuomalla uusia.

Entistäkin kehittyneempi
Rasiassa on suurempi sisätila helpottamassa ja nopeuttamassa asennusta sekä vastaamassa uudenlaisiin sähköasennustarpeisiin, jotka vaativat lisää tilaa. Rasian korkeuden myötä myös ruuvin pituutta on kasvatettu helpottamaan asennusta. Rasiassa on yhteensä kymmenen ruuvipaikkaa, joka tekee kojeen asennuksesta helpompaa.

Ominaisuudet
- Enemmän asennustilaa
- Pitkät ruuvit
- Integroidut levyseinätuet
- Helposti irtoavat läpilyöntiaihiot
- Sivusuunnassa kiinnitys rankaan pitkällä tai lyhyellä ruuvilla/naulalla
- Pohjan suunnasta ruuvaus/naulaus esim. muottiin
- Kansi valmistettu kierrätysmateriaalista
- Hyväksytty käytettäväksi EI30- ja EI60-luokitelluissa seinissä erillisen ohjeen mukaisesti
- Valmistettu Suomessa

Tekniset tiedot	
Korkeus	58 mm
Sisäsyvyys	55 mm
Kojeruuvien pituus	23 mm
Integroitu levyseinätuki	1- ja 2-levylle
Ruuvitornien määrä	10
Läpilyöntiaihiota sivuilla	6
Läpilyöntiaihiota pohjassa	3



Tilaustiedot

Tyyppi	Snro	Tuotekoodi	Kuvaus	Pakkauskoko
AU4.2	11 523 42	2TKA00005780	Uppoasennus irtonysäkojerasia	100

ENGINEERED
TO OUTRUN

Lisätarvike AS4.2

Rasiatuki/vedonpoistonysä/rasialiitoskappale

Yksi tuote, kolme ominaisuutta

AU4.2-rasiaan on saatavilla myös lisätarvike AS4.2 – todellinen asennuskombo, jossa kolme eri kiinnitystapaa on yhdistetty yhteen älykkääseen ratkaisuun:

- rasiatuki
- vedonpoistonysä
- tai rasialiitoskappale



Tilaustiedot

Tyyppi	Snro	Tuotekoodi	Kuvaus	Pakkauskoot
AS4.2	11 523 04	2TKA00005777	Yhdistetty rasiatuki/vedonpoistonysä/ rasialiitoskappale	100

Tuote yhdistää kolme toiminnallisuutta käytettäessä AU4.2 rasian kanssa.



Rasiatukena 66 mm rangassa. Voidaan pinota myös kaksi päällekkäin, jolloin tuote toimii myös rasiatukena 95 mm rankaan.



Kaapelin vedonpoistajana.



Yhdyskappaleena c/c 71 mm.

ENGINEERED TO OUTRUN

2/3

Vertailu: AU4.2 vs. AU3.2





	AU4.2	AU3.2
Ulkokorkeus	58 mm	47 mm
Sisäsyvyys	55 mm	44 mm
Kojeruuvien pituus	23 mm	16 mm
Levyseinätuki	1- ja 2-levylle	1-levylle
Ruuvitornien määrä	10	8
Läpilyöntiaihiota sivuilla	6	5
Läpilyöntiaihiota pohjassa	3	3

Ruuvipaikat: **+2 kpl**
(yhteensä 10kpl)



Levyseinätuet **1- ja 2-levylle**

Sivusuunnassa **kiinnitys rankaan**
pitkällä tai lyhyellä naulalla

Korkeus
+11 mm



Läpilyöntiaihiot: **+1 kpl**
(yhteensä 9 kpl)



—
ABB Oy
Domestic Sales
Puh. 010 22 11

abb.fi/asennustuotteet

—
© Copyright 2025 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

9AKK108471A4286 REV B 3.9.2025