



Ostatné prístroje



Ostatné prístroje

Aj v ostatnom sa nájdú populárne skvosty. História i budúcnosť elektroinštalácií.



Stláčací spínač PRESSTO

Troj pólový spínač 25 A s krytím IP 55, so svorkami N a PE je určený pre priestory s nárokmi na technické parametre i dizajn, napr. v priemyselných kuchyniach či v kúpeľníctve.



Páčkový troj pólový spínač

Tzv. sporáková kombinácia je páčkový troj pólový spínač 16 A so svorkami N a PE. Je vybavený krabicou na zapustenú montáž v obyčajnom prostredí.



Dvojnásobný zvončekový ovládač

Zostava dvoch jednopólových ovládačov malého napätia je určená na spínanie signálnych obvodov, predovšetkým zvončekových.

Ostatné prístroje

Radenie/Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
35	Spínač stláčací PRESSTO, zapustený, so signalizačnou tlejivkou S prepojavacími svorkami N a PE. Farba za lomítkom sa vzťahuje na krytku tlačidla. Súčasťou dodávky je žltý a červený kryt tlačidla. Možnosť upevnenia do dutých priechok. Pre vodiče max. 6mm ² . Typové číslo: 3536N IP 55 25 (10) A, 400 V AC	biela / biela biela / šedá šedá / tmavošedá	3536N-C03252 11 3536N-C03252 12 3536N-C03252 23	5/1 5/1 5/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
35	Spínač stláčací PRESSTO, nástenný, so signalizačnou tlejivkou S prepojavacími svorkami N a PE. Farba za lomítkom sa vzťahuje na krytku tlačidla. Súčasťou dodávky je žltý a červený kryt tlačidla a 4 prepichovacie priechodky pre priemer kábla do 18 mm. Pre vodiče max. 6mm ² . Typové číslo: 3536N IP 55 25 (10) A, 400 V AC	biela / šedá šedá / tmavošedá	3536N-C03251 12 3536N-C03251 23	5/1 5/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	
3536N-C03251 ..	Priechodka náhradná Pre priemer kábla do 18 mm.	krémová biela	NDEMT-F25	100/10
	IP 55		1 2 3 4 5 6 7 8	
3	Spínač stláčací, nástenný S prepojavacími svorkami N a PE.		35303-10	8
	IP 30 16 (6) A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
3	Spínač stláčací, nástenný S prepojavacími svorkami N a PE.		35303-71	4
	Gumové tesniace priechodky pre vodiče vonkajšieho priemeru 10,5 až 19 mm. IP 43 16 (6) A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
3	Spínač stláčací, nástenný S prepojavacími svorkami N a PE.		35363-10	12
	25 (10) A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
3	Spínač stláčací, nástenný S prepojavacími svorkami N a PE.		35363-81	5
	Priechodka Pg 29. IP 55 25 (10) A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	



Poznámky:

Ostatné prístroje

Radenie/Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
3	Spínač páčkový, nástenný S prepájovými svorkami N a PE.		34253-10	16	
	16 (6) A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
3	Spínač páčkový troj pólový s inštalačnou krabicou a upevňovacou sponou S prepájovými svorkami N a PE. Možnosť upevnenia do dutých priečok.	biela slonová kost šedá béžová hnedá čierna dymová šedá vresová červená	3425A-0344 B 3425A-0344 C 3425A-0344 S 3425A-0344 D 3425A-0344 H 3425A-0344 N 3425A-0344 S2 3425A-0344 R2	6 6 6/1 6 6/1 6/1 6/1 6/1	
Tango®	IP 20 16 (6) A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
3S	Prípojka sporáková pre zapustenú montáž so signalizačnou tlejkou S prepájovými svorkami N a PE.		39563-23	10	
	IP 20 25 (10) A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
3S	Prípojka sporáková nástenná so signalizačnou tlejkou S prepájovými svorkami N a PE.		39563-13	14	
	IP 20 25 (10) A, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
3536N-C03252 .. 3536N-C03251 .. 39563-13 39563-23	Tlejkva signalizačná náhradná Pre spínač stlačací PRESTTO a sporákovú prípojku.		3916-23330	100/10	
	1 mA, 400 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
6 (1)	Prepínač striedavý zárubňový		3555-06428	10	
1/0	Ovládač zapínací zárubňový Iba pre náhradnú spotrebu – nepoužívajte pre nové projekty. 10 A, 250 V AC		3555-80428	10	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
1/0	Ovládač zvončekový jednonásobný	biela šedá	3171-80114 3171-80119	20 20	
1/0	Ovládač zvončekový dvojnásobný Pri viacpodlažných domoch je možné použiť násobky alebo súčty uvedených vyhotovení. Môžu byť použité i mimo budovy, pokiaľ sú chránené pred dažďom. 1 A, 50 V	biela	3171-80124	20	
			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

Ostatné prístroje

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Zátka bezpečnostná Na zaslepenie dutín zásuviek bez cloniek.		5912-91004	400
	Kľúčik zátky bezpečnostný Na vybratie zátky zo zásuvky.		5910-91011	2000/100
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Ochrana pre malovanie Zabraňuje vniknutiu maliarskej farby do prístrojov Určená pre spínače typových radov 3557, 3558, 3559 a pre spínače dizajnového radu impuls , pre zásuvky typových radov 5518, 5519, 5598, 5599, pre elektronické prístroje a základné prístroje ABB-freehome®. Inštaluje sa na prístroje po odobratí krytov a rámečkov. Balenie obsahuje 20 ks ochrán.		9999-B5	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

