

Opaski Twist Tail® z poliamidu 6.6 - pasek ukręcany

Pozostałe opaski zaciskowe wykonane z tworzywa



Charakterystyka

- Opaska zaciskowa z tworzywa sztucznego o unikalnej opatentowanej konstrukcji
- Szybki i łatwy montaż, bez użycia narzędzi
- Wytrzymała konstrukcja z poliamidu 6.6 o minimalnej wytrzymałości na zerwanie 130 N / 13,3 kG
- Bezpieczne odłamywanie końcówki opaski, bez odprysków i ostrych krawędzi
- Do ogólnych zastosowań, wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Dostępne w 3 różnych długościach i 2 kolorach (białym i czarnym, odpornym na promieniowanie UV)

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|--|
| Materiał | Poliamid 6.6 |
| Zakres temperatur pracy | Od - 40 °C do +85 °C |
| Kolor | Biały lub czarny |
| Klasa palności | UL 94 V-2 |
| Pozostałe właściwości | Odporne na promieniowanie UV (czarne), bez halogenków i silikonu |



| Numer Ref. | Kolor | Długość | Szerokość | Grubość | Średnica wiązki | Wytrzymałość na zerwanie | | Pakowanie [szt] |
|-----------------|--------------------|---------|-----------|---------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [kG] | |
| TT-7-30-9-L-EU | biały | 181 | 4,7 | 1,4 | 45 | 130 | 13,3 | 50 |
| TT-7-30-0-L-EU | czarny, odp. na UV | 181 | 4,7 | 1,4 | 45 | 130 | 13,3 | 50 |
| TT-11-30-9-L-EU | biały | 282 | 4,7 | 1,4 | 76 | 130 | 13,3 | 50 |
| TT-11-30-0-L-EU | czarny, odp. na UV | 282 | 4,7 | 1,4 | 76 | 130 | 13,3 | 50 |
| TT-14-30-9-L-EU | biały | 358 | 4,7 | 1,4 | 102 | 130 | 13,3 | 50 |
| TT-14-30-0-L-EU | czarny, odp. na UV | 358 | 4,7 | 1,4 | 102 | 130 | 13,3 | 50 |

Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.

