
VanLien Noodverlichting Selectiegids

Doet u zaken met VanLien Noodverlichting dan kiest u voor totaaloplossingen in veiligheid. VanLien biedt u namelijk in iedere bouwphase voordeel: van ontwerpen en installeren tot exploiteren en renoveren.



—
ABB N.V.

VanLien Noodverlichting

Hoge Wei 27

1930 Zaventem

Tel.: +32 (0)2 718 63 11

E-Mail: be-vanlien@abb.com

www.vanlien.be

© Copyright 2020 ABB. Alle rechten voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd in enige vorm of middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB.

PROJECT & DISTRIBUTION SOLUTIONS

VanLien Noodverlichting


Selectiegid



VanLien Noodverlichting

Selectiegid

Opbouw noodverlichting - Distribution Solutions

						
	PrimaEvo HP	Solo	Previx	Previx	Horizon	Horizon
IP Waarde	IP 20	IP 54	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
IK Waarde	-	-	-	-	-	-
Lumen Output	335 LM	-	107 LM	-	120 LM (LB400: 350 LM)	-
Lichtbron	LED	LED	LED	LED	TL	LED
Bedrijfsduur	3 uur	3 uur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur
Zelftest						
Permanent - Vluchtweg	-	SOLO-P/ZT	PRE-1/V/LED	PRE-1/LED	HOR/A/1/ZT	HOR/A/1/ZT/LED
Niet Permanent - Vluchtweg	PHP-3L/ZT				HOR/B/1/ZT	
Permanent - Anti Paniek	-				HOR/A/1/ZT	
Niet Permanent - Anti Paniek	PHP-3W/ZT				HOR/B/1/ZT	
LB400						
Permanent - Vluchtweg	-	-	PRE-1/V/LB400/LED	-	HOR/A/1/ZT/LB400	HOR/A/1/ZT/LB400/LED
Niet Permanent - Vluchtweg					HOR/B/1/ZT/LB400	
Permanent - Anti Paniek					HOR/A/1/ZT/LB400	
Niet Permanent - Anti Paniek					HOR/B/1/ZT/LB400	
DALI						
Permanent - Vluchtweg	-	-	-	-	-	-
Niet Permanent - Vluchtweg						
Permanent - Anti Paniek						
Niet Permanent - Anti Paniek						
CIS / NAVEO						
Permanent - Vluchtweg	-	-	PRE-1/V/CIS/LB400/LED	PRE-1/CIS/LB400/LED	HOR/A/1/CIS	HOR/A/1/CIS/LED
Niet Permanent - Vluchtweg					HOR/B/1/CIS	
Permanent - Anti Paniek					HOR/A/1/CIS	
Niet Permanent - Anti Paniek					HOR/B/1/CIS	
Pictogram						
Inbegrepen	-		-		-	P 51
Optioneel 						
Optioneel 						
Optioneel 						
Optioneel 						
		TS 250/51		P51-PRE		P 51
		TS 250/53		P53-PRE		P 53
		TS 250/52		P52-PRE		P 52
		TS 250/58		P58-PRE		P 58

Opbouw noodverlichting - Project Solutions

							
	Evago	Evago	Aqualux	Aqualux	Lutia	Hiled	Indulux
IP Waarde	IP 54	IP40	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP68
IK Waarde	-	-	IK 10	IK 10	IK 10	IK 08	IK10
Lumen Output	203 / 245 LM	-	180 LM (LB400: 340 LM)	-	97 LM	1000 LM	-
Lichtbron	LED	LED	TL	LED	LED	LED	LED
Bedrijfsduur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur	3 uur	1 uur	1 uur
Zelftest							
Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO	EVA-DOP-22	AQL 08A/1/ZT	AQL 02A/1/ZT/LED	LTA-DLO/3	HIL-DLO	IND 1X4A/3/ZT/LED
Niet Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO		AQL 08B/1/ZT			HIL-DLO	
Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO		AQL 08A/1/ZT			HIL-DWO	
Niet Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO		AQL 08B/1/ZT			HIL-DWO	
LB400							
Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/LB400	EVA-DOP-22/LB400	AQL 08A/1/ZT/LB400	AQL 02A/1/ZT/LB400/LED	LTA-DLO/3/LB400	HIL-DLO/LB400	IND 1X4A/1/LB400/LED
Niet Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/LB400		AQL 08B/1/ZT/LB400			HIL-DLO/LB400	
Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/LB400		AQL 08A/1/ZT/LB400			HIL-DWO/LB400	
Niet Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/LB400		AQL 08B/1/ZT/LB400			HIL-DWO/LB400	
DALI							
Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/DALI	EVA-DOP-22/DALI	-	AQL 02A/1/DALI/LED	-	-	-
Niet Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/DALI						
Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/DALI						
Niet Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/DALI						
CIS / NAVEO							
Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/CIS	EVA-DOP-22/CIS	AQL 08A/1/CIS/LB400	AQL 02A/1/CIS/LED	LTA-DLO/3/CIS	HIL-DLO/CIS	IND 1X4A/3/CIS/LED
Niet Permanent - Vluchtweg	EVA-DLO/CIS		AQL 08B/1/CIS/LB400			HIL-DLO/CIS	
Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/CIS		AQL 08A/1/CIS/LB400			HIL-DWO/CIS	
Niet Permanent - Anti Paniek	EVA-DWO/CIS		AQL 08B/1/CIS/LB400			HIL-DWO/CIS	
Pictogram							
Inbegrepen							
Optioneel 	-	PP 220/51	-	PSA 51	-	-	PF 202/51
Optioneel 		PP 220/53		PSA 53			PF 202/53
Optioneel 		PP 220/52		PSA 52			PF 202/52
Optioneel 		PP 220/58		PSA 58			PF 202/58

Inbouw noodverlichting							
							
	PrimEvo	Previx	Previx	Horizon	Horizon	Evago	Evago
IP Waarde	IP 20	IP 40	IP 40	IP 20	IP 20	IP 42	IP 40
IK Waarde	-	-	-	-	-	-	-
Lumen Output	335 LM	115 LM	-	120 LM (LB400: 350 LM)	-	203 / 245 LM	-
Lichtbron	LED	LED	LED	TL	LED	LED	LED
Bedrijfsduur	3 uur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur
Zelftest							
Permanent - Vluchtweg	-			HORI/A/1/ZT		EVA-R-DLI	
Niet Permanent - Vluchtweg	PHP-3RL/ZT	PRE-1/R/LED	PRE-1/R/LED	HORI/B/1/ZT	HORI/A/1/ZT/LED/DZ	EVA-R-DLI	EVA-DIP-22
Permanent - Anti Paniek	-		+ PRE-DZ KIT	HORI/A/1/ZT		EVA-R-DWI	
Niet Permanent - Anti Paniek	PHP-3RW/ZT			HORI/B/1/ZT		EVA-R-DWI	
LB400							
Permanent - Vluchtweg	-	PRE-1/R/LB400/LED	PRE-1/R/LB400/LED	HORI/A/1/ZT/LB400		EVA-R-DLI/LB400	
Niet Permanent - Vluchtweg			+ PRE-DZ KIT	HORI/B/1/ZT/LB400	HORI/A/1/ZT/LB400/LED/DZ	EVA-R-DLI/LB400	EVA-DIP-22/LB400
Permanent - Anti Paniek				HORI/A/1/ZT/LB400		EVA-R-DWI/LB400	
Niet Permanent - Anti Paniek				HORI/B/1/ZT/LB400		EVA-R-DWI/LB400	
DALI							
Permanent - Vluchtweg	-	-	-	-	-	EVA-R-DLI/DALI	EVA-DIP-22/DALI
Niet Permanent - Vluchtweg						EVA-R-DLI/DALI	
Permanent - Anti Paniek						EVA-R-DWI/DALI	
Niet Permanent - Anti Paniek						EVA-R-DWI/DALI	
CIS / NAVEO							
Permanent - Vluchtweg	-	PRE-1/R/CIS/LB400/LED	PRE-1/R/CIS/LB400/LED	HORI/A/1/CIS/LB400	HORI/A/1/CIS/LED/DZ	EVA-R-DLI/CIS	EVA-DIP-22/CIS
Niet Permanent - Vluchtweg			+ PRE-DZ KIT	HORI/B/1/CIS/LB400		EVA-R-DLI/CIS	
Permanent - Anti Paniek				HORI/A/1/CIS/LB400		EVA-R-DWI/CIS	
Niet Permanent - Anti Paniek				HORI/B/1/CIS/LB400		EVA-R-DWI/CIS	
Pictogram							
Inbegrepen							
Optioneel 	-	-	P51-PRE	-	PP 315/51/DZ	-	PP 220/51
Optioneel 			P53-PRE		PP 315/52-53/DZ		PP 220/53
Optioneel 			P52-PRE		PP 315/52-53/DZ		PP 220/52
Optioneel 			P58-PRE		PP 315/58/DZ		PP 220/58