



24 SVK 5

Centrale 24 volt AC/DC noodvoeding van 1050 watt bij een autonomie van 1 uur; 5 groepen nood + 5 groepen continu

Productgegevens

Type	24 SVK 5
Code	11111055
Categorie	24 Volt
GTIN	08713812746081
GID	7TCA091310R0016
Serie	24 SVK
Garantie (Jaar)	2
Overig	Deze centrale noodvoeding kan eventueel op uw specificatie worden aangepast, neem contact op met de afdeling verkoop op telefoonnummer (056) 78 35 35 voor meer informatie.



Kenmerken

Montagewijze	Wand
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal	Staal
Kleur	Grijs
Lengte (mm)	800
Breedte (mm)	800
Hoogte/diepte (mm)	300
Nominale spanning (V)	230
Type spanning	AC
Nominale bedrijfsduur (uur)	1
Type belasting	Ohms
Vermogen (W)	1.050
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Uitgangsspanning (V)	24 AC/DC
Type spanning	AC
Aantal groepen	10
Maximaal vermogen per groep (W)	240
Groepen afzekering (A)	10
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	20
Met afstandschakelaaraansluiting	Nee
Type schakeling	Permanent / niet-permanentschakeling
Temperatuurbereik (°C)	5 ~ +20

Artikeldetails

Productklasse	Noodverlichtingscentrale
E-code	EC002678
Kortingsgroep	30411
CBS-code	8537109900
GLN	8713812000008

Bestelinformatie

Bestelbaar	Ja
------------	----

Afname-eenheid	Stuks
Minimum afname	1
Stapgrootte afname	1

Leveringsinformatie

Gewicht (kg)	100
Verpakking	Kartonnen doos
Verpakkingsafmeting (LxBxH) (mm)	300 x 800 x 800