

Personskyddsbrytare DS 200 och F 200

Fördelar med personskyddsbrytare DS 200



Blå indikator visar jordfel

Eventuella jordfel kan omedelbart identifieras genom den blå indikatorn, och kan inte aktiveras genom manuell frångslaning.



Indikator visar kontaktens status

Kontaktslägesindikatorn (CPI) visar alltid kontaktens status. Röd färg betyder sluten kontakt, grön betyder öppen kontakt.



Två anslutningsklämmor

De två tillgängliga anslutningsklämmorna på DS201 förenklar matning till fasskenan. Ena anslutningsklämman är begränsad till 25 mm² kabel och den andra till 10 mm² fasskena.



Stort spann av temperaturer

Samtliga enheter av DS201-serien har testats från -25°C (indikerat genom snöflingan på framsidan) upp till +55°C.



Skyldhållare för tydlig identifikation

Med den praktiska skyldhållaren på den nya personskyddsbrytaren ges maximal synlighet för information gällande skyddande laster.



Tydliga säkerhetsmärken

Alla internationella certifieringar är tydligt markerade. De syns på framsidan även då enheten sitter monterad i fördelningscentralen.



Laserskriven text

Produktbeskrivning och EAN-nummer är laserinskrivna på sidan av enheten för lättare lagerhantering.

Beställningsdata för F 200 och DS 200



F 202 **F 204**



F 204 S



F 204 B



DS201



DS203 NC

Jordfelsbrytare F 200, Typ A

Antal moduler	Antal poler	Märkfelström I _n mA	Märkström I _n A	E-nummer	Typ	Beställningsnummer	Beskrivning
2	2	30	25	21 601 14	F202 A-25/0,03	2CSF202101R1250	
2	2	30	40	21 601 16	F202 A-40/0,03	2CSF202101R1400	
4	4	30	25	21 601 60	F204 A-25/0,03/N vä	2CSF204123R1250	Vänsternolla
4	4	30	40	21 601 61	F204 A-40/0,03/N vä	2CSF204123R1400	Vänsternolla
4	4	30	63	21 601 62	F204 A-63/0,03/N vä	2CSF204123R1630	Vänsternolla
4	4	300	25	21 601 66	F204 A-25/0,3/N vä	2CSF204123R3250	Vänsternolla
4	4	300	40	21 601 67	F204 A-40/0,3/N	2CSF204123R3400	Vänsternolla
4	4	300	63	21 601 68	F204 A-63/0,3/N vä	2CSF204123R3630	Vänsternolla
4	4	300	40	21 601 50	F204 A S-40/0,3	2CSF204201R3400	Selektiv

Jordfelsbrytare F 200, Typ B

Antal moduler	Antal poler	Märkfelström I _n mA	Märkström I _n A	E-nummer	Typ	Beställningsnummer
2	2	30	40	21 600 12	F202 B-40/0,03	2CSF202592R1400
4	4	30	25	21 600 13	F204 B-25/0,03	2CSF204592R1250
4	4	30	40	21 600 18	F204 B-40/0,03	2CSF204592R1400
4	4	30	63	21 600 19	F204 B-63/0,03	2CSF204592R1630
4	4	30	80	21 600 20	F204 B-80/0,03	2CSF204592R1800
4	4	300	40	21 600 21	F204 B-40/0,3	2CSF204592R3400
4	4	300	63	21 600 22	F204 B-63/0,3	2CSF204592R3630
4	4	300	80	21 600 23	F204 B-80/0,3	2CSF204592R3800

Personskyddsbrytare DS201, RCBO, Typ A, C-karakteristik

Antal poler	I _{cn} kA	Märkfelström I _n mA	Märkström I _n A	E-nummer	Typ	Beställningsnummer
1+N	6	30	10	21 602 32	DS201-C10	2CSR255140R1104
1+N	6	30	16	21 602 34	DS201-C16	2CSR255140R1164
1+N	10	30	10	21 602 40	DS201M-C10	2CSR275140R1104
1+N	10	30	16	21 602 42	DS201M-C16	2CSR275140R1164

Personskyddsbrytare DS203, Typ A, C-karakteristik, I_{cn} 6 kA

Antal poler	I _{cn} kA	Märkfelström I _n mA	Märkström I _n A	E-nummer	Typ	Beställningsnummer
4	6	30	10	21 600 30	DS203NC C10 A30	2CSR256140R1104
4	6	30	16	21 600 32	DS203NC C16 A30	2CSR256140R1164
4	6	30	25	21 600 34	DS203NC C25 A30	2CSR256140R1254